

# Mosaic™

## sonorisation de puissance



0 787 50

0 792 55

0 787 56

0 787 60

0 787 76

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 928-929**  
Exemples d'installation **catalogue en ligne**

Réf. **Prises haut-parleurs**

Pour liaison audio stéréo de haut-parleur  
Bornier 4 mm<sup>2</sup>

**1 module**

0 787 50 ○ Blanc   
 0 795 50L ● Noir mat   
 0 792 50 ● Alu

**2 modules**

0 787 51 ○ Blanc   
 0 795 51L ● Noir mat

**Prises XLR 3 pôles**

Permettent la liaison stéréo de tout périphérique, microphone, ampli, table de mixage...  
Câble préconisé : 1 paire audio 0,14 mm<sup>2</sup> à 0,50 mm<sup>2</sup> blindée  
Longueur de câble maxi : 50 m (au-delà préconisation d'un ampli audio)

**Femelle - 2 modules**

0 787 55 ○ Blanc   
 0 795 55L ● Noir mat   
 0 792 55 ● Alu

**Mâle - 2 modules**

0 787 56 ○ Blanc

Réf. **Prise Speakon 4 contacts**

Permet le branchement d'enceintes de puissance  
Câble préconisé : 2 paires audio 4 mm<sup>2</sup> maxi  
Longueur de câble maxi : 50 m (au-delà préconisation d'un ampli audio)

**2 modules**

0 787 60 ○ Blanc

**Atténuateur de ligne 100 V**

Permet de contrôler la puissance depuis une ligne de sonorisation 100 V

**25 W - 2 modules**

0 787 76 ○ Blanc

**Prise BNC 75 femelle**

Permet la liaison vidéo composite de tout périphérique type lecteur DVD, caméra, magnétoscope...

**1 module**

0 787 58 ○ Blanc

Prise USB data  
**p. 918**