


## Distribution d'énergie

### PDU Zéro-U LCS<sup>3</sup>



6 468 51

#### Caractéristiques techniques p. 1112

Destinés à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19"  
 PDUs Zéro-U pour montage vertical dans les baies (voir dimensions des PDUs (p. 1112). Sortie de câble rotative à 330° pour une parfaite orientation du cordon d'alimentation. Livrés avec 2 jeux de fixation métallique (p. 1113) :

- 2 boutonnières. Fixation rapide sans vis. Réglage de l'entraxe sur toute la hauteur du PDU  
 - 2 pattes. Fixation à vis.

Modules noirs (prises et fonctions) dans cuve aluminium

Pour les produits monophasés :

Alimentation monophasée 230 V - 50 / 60 Hz. PDU composé de 2 circuits protégés par disjoncteurs uni + neutre 16 A installés dans un support débordant pour éviter les coupures accidentelles. Chaque circuit est identifié par un repérage couleur. Le nombre total de prises est réparti de façon égale entre les 2 circuits. Prises 2P+T inclinée à 55° avec eclips de protection.

Pour les produits triphasés :

Alimentation triphasée 400 V - 50/60 Hz. 1 circuit par phase composé chacun de 6 prises C13 et 2 prises C19. Chaque circuit est protégé par disjoncteur 16 A installé dans un support débordant pour éviter les coupures accidentelles

| Réf.            | PDU standards  |
|-----------------|--|
| <b>6 468 50</b> | <b>Monophasés</b><br>24 prises 2P+T<br>Raccordement par bornier jusqu'à 6 mm <sup>2</sup>  |
| 6 468 51        | 24 prises 2P+T<br>Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 2P+T<br>IEC 60309 32 A  |
| 6 468 56        | 24 prises C13<br>Avec système de verrouillage des fiches<br>Raccordement par bornier jusqu'à 6mm <sup>2</sup>                          |
| 6 468 57        | 24 prises C13<br>Avec système de verrouillage des fiches<br>Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 2P+T<br>IEC 60309 32 A                |
| 6 468 60        | 20 prises C13 + 4 prises C19<br>Avec système de verrouillage des fiches<br>Raccordement par bornier jusqu'à 6 mm <sup>2</sup>          |
| <b>6 468 61</b> | 20 prises C13 + 4 prises C19<br>Avec système de verrouillage des fiches<br>Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 2P+T<br>IEC 60309 32 A |

| Réf.            | PDU standards   |
|-----------------|---|
| <b>6 468 70</b> | <b>Triphasé</b><br>18 prises C13 + 6 prises C19<br>Avec système de verrouillage des fiches<br>Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 3P+T+N<br>IEC 60309 16 A |

#### Keor PDU p. 1095



#### PDU intelligent p. 1095

#### Baies Linkeo p. 1097

#### Autres configurations de PDU sur mesure **Contactez votre direction régionale**

#### Baies 19" LCS<sup>3</sup> p. 1090 Coffrets 19" LCS<sup>3</sup> p. 1085

#### Baies Serveur charges lourdes 19" **Voir catalogue en ligne sur [legrand.fr](http://legrand.fr)**