

## SSI de catégorie B

### équipement d'alarme de type 2a - CMSI conventionnel type B (suite)



1 405 09



1 405 00

Réf.	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie type B (C MSI type B) avec 1 ligne de mise en sécurité
1 405 09	<p>Conforme aux normes NF S 61-934/935/936, NF EN 12101-10 et certifié NF SSI            Classe II - IP 30 - IK 07            Fonctions évacuation :            Le tableau peut piloter 1 zone d'alarme            Alarme restreinte réglable de 0 à 5 mn            Alarme générale réglable de 5 à 15 mn            Possibilité de raccorder :            - 5 tableaux répéteurs de confort Mosaic réf. 0 406 80 et jusqu'à 10 avec alimentation externe de sécurité réf. 0 614 79            - 15 tableaux répéteurs d'exploitation réf. 1 405 00            Fonction mise en sécurité :            Le tableau est équipé de 1 ligne de mise en sécurité à commande manuelle, fonctionnant à rupture de tension sans contrôle de position permettant, par exemple, de piloter simultanément l'ensemble des portes coupe-feu d'un bâtiment            Equipement            - 8 boucles de détection            Chaque boucle peut recevoir 32 déclencheurs manuels réf. 1 380 12/18            - 1 unité de gestion d'alarme (UGA) pouvant piloter 3 lignes de 32 diffuseurs sonores ou lumineux d'alarme feu réf. 0 415 07, 0 405 80/81/84/85/86/87/96/98 ou 13 DSAF/DVAF réf. 0 405 70            - 1 ligne de commande de DAS            - relais paramétrables par micro-interrupteurs            - 3 contacts NO/NF 48 V - 1 A            - 1 contact NO/NF 230 V - 0.5 A            - 1 contact dérangement NF 48 V - 1 A            Possibilité de raccorder jusqu'à 16 BAAS Sa de type Sa / Sa Me avec ou sans flash par relais configuré en mode BAAS            Durée de l'alarme restreinte et générale d'évacuation réglable            Logiciel PC permettant le changement des codes d'accès, la consultation de l'historique, le matricage de la ligne de mise en sécurité, des relais paramétrables et des lignes de diffuseurs sonores ou lumineux d'alarme feu            Connectivité :            - 1 port de communication GTC/IOT RS485 protocole MODBUS            - 1 port USB femelle Type-B pour paramétrage par logiciel PC            Alimentation :            Secteur 230 V<math>\sim</math> - 50/60 Hz            Livré sans batterie, prévoir 1 batterie réf. 0 407 49</p>

Réf.	Tableau répéteur d'exploitation pour Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie type B (réf. 1 405 09)
1 405 00	<p>Conforme à la norme NF S 61-941 et certifié NF SSI            Classe II - IP 30 - IK 07            Permet le report à distance des informations suivantes : zone de détection activée            Défauts suivants :            - absence secteur TRE,            - liaison entre le C MSI B et le TRE,            - ligne diffuseurs sonores,            - ligne de détection            Dérangement général du C MSI B (défaut alimentation du C MSI B, défaut liaison entre le C MSI B et le TRE réf. 1 405 00)            Hors service / test général du C MSI B            Hors service des contacts auxiliaires            Défaut et Hors Service des lignes DE du C MSI B            Alarme            Evacuation générale            Veille restreinte            Permet de commander les fonctions propres au TRE par boutons poussoirs :            - arrêt signaux sonores            - essai de l'ensemble des signalisations du TRE            Autonomie : 72 h            Alimentation : 230 V<math>\sim</math> - 50/60 Hz            Livré sans batterie, prévoir 1 batterie réf. 0 407 49</p>

