



0 405 11

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929

Réf. **Détecteur technique**

Permet de renvoyer une information d'alarme sous forme de contact sec sur les tableaux d'alarme techniques

**0 405 11** **Détecteur de fumée**

Détecte les fumées blanches (lors de la combustion de bois, chiffons, papier, câble...)

Equipé d'un socle avec 2 contacts secs

Plage de tension de fonctionnement : 9 - 33 V<sub>~</sub>

Alimentation : non fournie

L'utilisation d'une alimentation secourue (24 V réf. 0 405 09) est recommandée

Consommation en veille : 30-50 µA sous 24 V<sub>~</sub>

Consommation en alarme : 52 mA sous 24 V<sub>~</sub> et 18 mA sous 10 V<sub>~</sub>

Câblage en série sur 500 m max. avec un câble 1 paire 9/10e mini. (distance max. entre l'alimentation et le détecteur le plus éloigné)


Dimensions : diam. 100 mm x h 60 mm

Ce détecteur ne peut en aucun cas se substituer à un DAAF ou à un détecteur automatique incendie pour SSI

Dispositif d'Alarme de Fumée (DAF)  
p. 677

Alarme incendie type 4  
p. 1148

**Schéma de raccordement détecteur de fumée réf. 0 405 11**



Report général sonore et lumineux. Feu à led autonome avec signalisation sonore, il se déclenche si un des détecteurs (A - B - C) détecte de la fumée.