



INTERRUPTEUR
AUTOMATIQUE 400W
Eclat - Nilioé™

legrand

965 06

Pour allumer automatiquement au passage d'une personne. S'installe à la place d'un inter simple sans modification de câblage (sans neutre)

- Avec boîte à encastrer prof. 40 mm minimum.
- Griffes vendues séparément (Réf. 967 54)



Respecte
l'environnement

Schéma
de câblage
à l'intérieur

Made in
China



Maxi 400 VA	Mini 40 VA
+ (2)	+ (1)
Lampes TBT	Lampes TBT
Maxi 400 W	Mini 40 W
Lampes halogènes	Lampes à incandescence

Durée de
l'allumage, portée
de la détection et
luminosité réglables

2 ans
GARANTIE




www.legrand.com


IMPRIM'VERT®

FSC

Démontage



Montage





(1) transformateur ferromagnétique
(2) transformateur électronique

35°
100-230 V 50/60 Hz
230 V

Durée d'allumage 1s à 16 min
Portée de la détection 3 à 10 m
Seuil de luminosité 3 à 1000 lux



Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.



Fonctionnement automatique

Allumage dès qu'il y a détection



Arrêt forcé

Fonctionnement manuel

Marche forcée



Retour en automatique

Fil rigide — N (neutre) = bleu
section — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
1,5 mm² .. $\perp$ (terre) = vert/jaune