



Bases TV única de superficie


Ref.: 0 860 40 – 0 860 53 – 0 861 40 – 0 861 53




0 860 40



0 860 53



0 861 40



0 861 53

1. USO

Bases únicas TV macho Ø 9,52 mm y TV tipo F hembra para atornillar.
Cable coaxial 17/19 VATC recomendado.

Compatibles TNT y UHD



Estrella blindada (clase A)

0-2400 MHz

2. GAMA


Descripción	Completo	Componible
Base TV tipo F hembra para atornillar	0 860 53	0 861 53
Base TV simple Ø 9,52 mm macho	0 860 40	0 861 40

3. DIMENSIONES (mm)





Références	A	B	C
0 860 40	72	72	35
0 860 53			38
0 861 40	57,7	54,5	32,5
0 861 53			36

4. CABLEADO



5. PRECAUCIONES DE CABLEADO



La conexión trasera limita la deformación del cable coaxial, evitando una ruptura de impedancia y preservando así las prestaciones.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 6.1 Grado de protección

Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: IP 21

Protección contra los impactos: IK 04

Retención del cable: 120 N: norma IEC 61169-24

■ 6.2 Características de los materiales

Acabado: Aspecto brillo

Color : - Blanco RAL 903
- Aluminio

Materiales: - Placa ABS / PC
- Embellecedor: ABS
- Sin halógenos
- Resistente a los rayos UV

Motor: - Caja: zamac
- Frontal: zamac
- Contacto macho: bronce
- Tornillo: acero cincado

■ 6.3 Características eléctricas

- Impedancia: 75 ohm
- Conector macho Ø 9,52 mm
- Conector tipo F hembra para atornillar
- Eficacia de apantallamiento Clase A (el apantallamiento Clase A es necesario para prevenir las interferencias causadas por el uso de las nuevas señales de telefonía 3G y 4G. Estas señales no deseadas pueden generar pixelaciones en la pantalla o deteriorar la calidad del sonido).
- Bandas de frecuencia: TV/SAT: 0 - 2400 MHz
- Atenuación: 1 dB máximo
- Resistencia de aislamiento: norma IEC 61169-24
- Compatible con tealimentación

■ 6.4 Características climáticas

Temperatura de almacenamiento y uso: - 5° C a + 35° C

7. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.



No utilizar: acetona, eliminador de alquitran, tricloroetileno.

Resistente a los productos de limpieza: Hexano (NF C 61-314), alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10%, limpiacristales y toallitas preimpregnadas.

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza específicos, es necesario hacer una prueba previa.


8. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

- EN 50083-2
- EN 50083-4
- Certificado Clase A



9. RENDIMIENTO

Base TV simple macho



Base TV simple tipo F hembra para atornillar

