

legrand®

legrand®

dooxie™

INTERRUPTEUR
OU VA-ET-VIENT
BLANC CHROME
Avec plaque et griffes
de fixation




#LegrandImprovingLives


Pour commander un circuit d'éclairage.

10 AX - 230 V~ - 2300 W max.

En interrupteur, commande d'un seul endroit



En va-et-vient, commande de 2 endroits différents



Bornes auto
Connexion/Déconnexion
sans outils

12 mm
Fil rigide section 1,5 mm²

N (neutre) = bleu
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
⏏ (terre) = vert/jaune

legrand



FR
Cet
appareil
se
recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefaire-demarchet.fr

⚠ Avant toute intervention, couper le courant. Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



21
PAP
Emballage
Carton
Recyclable

Design and Quality by LEGRAND
(France)

Made in France 0 950 21





LA08253AA

legrand

Ensemble,
agir pour un avenir durable
legrand.com/rse



Garantie
légitime
2 ANS



LEGRAND
Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 Limoges
CEDEX FRANCE
www.legrand.com

Boîte d'encastrement de
profondeur 40 mm
conseillée

Support fixation à vis

Support fixation à griffes
en rénovation