


1 - 10V




	230 V~
	50 Hz
	2.5 mm ²
	-10° / +30°C
	PIR
	20 min.
	Auto ON / OFF
	2.8 m Ø 7 m

10 ballasts DALI max

L/OUT											
230 V~	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A



- Approche axiale
- Walk towards
- Camminare verso







- Approche transversale
- Walk across
- Attraversare




Sensibilité maximum
 Maximal sensitivity **9**
 Massima sensibilità

Hauteur Height Altezza	Diamètre Diameter Diametro
2.5 m	4 m



- Un canal de variation et un canal de commutation
- One dimming channel and one switching channel
- Un canale di variazione e un canale di commutazione



• Câblage et raccordement du bornier au détecteur

- Cablaggio e connessione al rilevatore
- Wire in plugs & connecto detector

- Serrer les câbles
- Morsetto per il cavo
- Clamp cable

- Installer le détecteur
- Instalação de detector
- Install detector

Perçer un trou de 64 mm de diamètre dans le plafond.




Realizzare un foro di 64 mm di diametro a soffitto.

Cut a 64 mm diameter hole in the ceiling

Pour éviter toute blessure, faire attention lors de la compression des ressorts.

Per evitare infortuni, prestare attenzione quando si piegano le moile.

To avoid injury, take care when benging springs.







Auto ON / OFF



Manual ON / Auto OFF




0 882 40



**Legrand
Close Up**

	0 - 999
	10s - 99 min.
	1 - 9
Mode	Auto - Manual



- Lentille PIR / récepteur IR / capteur de luminosité / LED d'état
- PIR lens / IR Receiver / Light Level Sensor / Status LED
- Lente PIR / ricevitore IR / sensore luminosità / stato LED

• Pour la configuration, il est nécessaire d'effectuer une opération d'initialisation proposée dans l'application de configuration Legrand Close Up :

- 1 – cliquer sur "lecture des paramètres produits"
- 2 – cliquer sur "détails de paramètres / copier"
- 3 – dans le menu en haut à droite (...) sélectionner "Initialiser"
- 4 – cliquer sur "écriture des paramètres produits"

Cette opération permet le réglage prédéfini de certains paramètres.

• For configuration, it is necessary to operate an operation for initialization proposed in the Legrand Close Up application:

- 1 – click on "new scan"
- 2 – click on "see details"
- 3 – from the menu at the top right (...) select the action "Initialise"
- 4 – click on "upload configuration"

This operation allows the predefined setting of some parameters.

• Per la configurazione, è necessario eseguire un'operazione di inizializzazione proposta nell'applicazione Legrand Close Up:

- 1 – clicca su "leggi i parametri del prodotto"
- 2 – clicca su "dettagli parametro"
- 3 – dal menu in alto a destra (...) selezionare "Inizializza"
- 4 – clicca su "scrivi parametri prodotto"

Questa operazione consente l'impostazione predefinita di alcuni parametri.