



BASE:

- ① 6- PIN connector: Plug in to NODE controller
- ② Link-A RJ45 port: RS485 port for input cascading link from NODE Controller OR upstream PDU units.
- ③ Link-B RJ45 Port: RS485 port for output cascading link to downstream BASE PDU units.
- ④ RS485 toggle resistor: Toggle to end RS485 cascading chain (see user guide)
- ⑤ Maintenance side-clips: Safely remove and replace the BASE electronic components and power supply in case of disaster recovery (will turn off all outlets on switched units) Spare part 9 812 25
- ⑥ QR code with product identification numbers
- ⑦ LED indicator: to be informed at a glance of existing alerts and to know the status of wireless sensor pairing
- ⑧ Wireless sensors pairing button: Direct pairing with selected wireless sensors



NODE:


- ① USB-A port: to connect a USB Flash drive or to cascade Node PDUs for sharing network connection
- ② USB-B port: to cascade Node PDUs for sharing network connection or to establish a USB connection between a computer and the PDU for using the Command Line Interface (CLI) or performing the disaster recovery
- ③ ETH 10/100 Port – Network connection:
- ④ Link RJ45 Port: RS485 port for cascading of BASE units (see user guide)
- ⑤ Front panel display: to view PDU metering data and outlet information (on select models)
- ⑥ Control buttons for LED display: Navigate the local menu
- ⑦ NODE controller disconnection button: Physically disconnect the NODE controller from its base



Front Panel Display


Use the front panel display buttons to access information about your PDU in the display.

Automatic mode shows inlet pages, or alerts when they are present. Scroll with arrow buttons to view all pages, indicated in top right corner.




Zero-U PDU screen

The orientation of the front panel display can be manually changed (see User guide)




19" PDU screen

LED operating



- Green: Normal operating status
- Orange: Lower or Upper warning alert
- Red: Lower or upper critical alert
- Blue: Sensors pairing mode

Cord locking system on C13/C19 sockets



Connecting the PDU to a Power Source

1 - Verify that all circuit breakers on the Legrand PDU are set to ON. If not, turn them ON.


Note: Not all models have circuit breakers.

2 - Connect each Legrand PDU to an appropriately rated branch circuit. Refer to the label or nameplate affixed to your Legrand PDU for appropriate input ratings or range of ratings.

Note: When a Legrand PDU equipped with a node controller powers up, it proceeds with the power-on self test and software loading for a few moments.

3 - On a PDU equipped with a node controller, when the software has completed loading, the outlet LEDs show a steady color and the front panel display illuminates. Note that outlet LEDs are only available on some PDU models.

- On a PDU not equipped with a node controller (base unit), outlet is ready when the PDU is plugged into the power feed. Note that outlet LEDs are only available on some PDU models.



Connecting the Legrand PDU equipped with a node controller to your Network

To remotely administer the Legrand PDU, you must connect the Legrand PDU NODE Controller to your local area network (LAN).

Legrand PDU can only be connected physically to a network.


Note: If your Legrand PDU works as a primary device in the cascading mode, you must make a wired connection, **between the primary PDU and downstream PDUs. See the user Guide for more details.**

The Ethernet port of Legrand PDU must be enabled for the described connection to work properly, which has been enabled per default. See **Wired Network Settings** on the PDU user guide.

To make a wired connection:

1 - Connect a standard network patchcord to the 10/100 Ethernet port on the NODE Controller of your Legrand PDU.







2 - Connect the other end of the cable to your LAN.




Connect to the Legrand PDU using a Web browser

Initial configuration using a web browser involves these two steps.

Step 1: Retrieve the IP address by scrolling the main menu on the controller

- 1 - Press  or  to show the "Main Menu."
- 2 - Press  or  to select "Device Info," and press.
- 3 - Press  or  until the device's IP address is displayed.

Step 2: Type the IP address on the web browser to access the Legrand PDU web interface



On the landing page of the Web User Interface, initial factory credentials are:


Login: admin

Password: legrand

Node and Base

RS485 cascading

(for more details, see the user guide)



Additional Information

Legrand PDU Support page (firmwares, user guide, etc...):

<https://datacenter.legrand.com/en/our-solutions/power-distribution/linkeo-datacenter-pdu/support>




Legrand PDU Online Help:

<https://datacenter.legrand.com/en/our-solutions/power-distribution/linkeo-datacenter-pdu/help>



Base replacement (maintenance only)



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

De ondergetekende,

Legrand

verklaart dat de in deze gebruiksaanwijzing geciteerde radio-elektrische toestellen conform zijn aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.legrandoc.com

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned,

Legrand

declares that the radio-electric equipment referred to in these instructions complies with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website :

www.legrandoc.com

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Der Unterzeichner,

Legrand

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:

www.legrandoc.com

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

El abajo firmante,

Legrand

declara que los equipos radioeléctricos citados en este documento son conformes a la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente :

www.legrandoc.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante,

Legrand,

dichiara che le apparecchiature radio indicate in queste istruzioni sono conformi alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.legrandoc.com

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

O abaixo assinado,

Legrand

declara que o equipamento radioelétrico referido nestas instruções está em conformidade com a diretiva 2014/53 / UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte site:

www.legrandoc.com

Deklaracja zgodności UE skrócona

Niżej podpisany,

Legrand

oświadcza, że urządzenia radioelektryczne wymieniane w niniejszej instrukcji są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej:

www.legrandoc.com

BASİTLEŞTİRİLMİŞ AB UYGUNLUK BEYANI

Aşağıda imzası olan,

Legrand

bu kılavuzda bahsedilen telsiz ekipmanının 2014/53/EU direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

www.legrandoc.com

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott

Legrand

kijelentem, hogy a jelen útmutatóban említett rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

www.legrandoc.com

YKSINKERTAISTETTU EU-VASTAAVUUSVAKUUTUS

Allekirjoittanut,

Legrand

ilmoittaa täten, että tässä ilmoituksessa tarkoitettu radiolaitte on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vastaaavuusvakuutuksen teksti kokonaisuudessaan on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta:

www.legrandoc.com

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Undertecknade företag,

Legrand

försäkrar att den radioutrustning som nämns i denna bruksanvisning överensstämmer med EU-direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse återfinns på denna webbplats:

www.legrandoc.com

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje, že rádio-elektronické zařízení popisované v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU. Plný text tohoto EU prohlášení je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com

ZJEDNODUŠENÉ EURÓPSKE VYHLÁSENIE O ZHODE

Dolepodpísaný

Legrand

vyhlasuje, že rádioelektrické zariadenie uvedené v týchto pokynoch spĺňa smernicu 2014/53/EÚ. Úplné znenie európskeho vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej stránke:

www.legrandoc.com

تصريح المطابقة الأوروبي المبسط

نحن الموقعون أدناه،

Legrand

نصرح بأن المعدات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في هذه
النشرة مطابقة للتوجيه الأوروبي رقم UE/53/2014.

النص الكامل لتصريح المطابقة الأوروبي متوفرة على عنوان الإنترنت التالي:

www.legrandoc.com

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Ο υπογεγραμμένος,

Legrand

δηλώνει ότι οι ραδιοηλεκτρικοί εξοπλισμοί που αναφέρονται στο παρόν
εγχειρίδιο συμμορφώνονται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο
της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

www.legrandoc.com

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Spodaj podpisano,

podjetje Legrand,

izjavljam, da je radijska oprema, navedena v teh navodilih,
skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo
na naslednjem spletnem naslovu:

www.legrandoc.com

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

Hermed erklærer

Legrand

at det i denne vejledning omtalte radioudstyr
er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst
kan findes på følgende internetadresse:

www.legrandoc.com

DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL-UE SSIMPLIFIKATA

Il-firmatarja sottomskritta,

Legrand

tiddikjara li t-tagħmir tar-radju msemmi f'dawn l-istruzzjonijiet
huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test sħiħ tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE
huwa disponibbli fuq is-sit web li ġej:

www.legrandoc.com

LIHTSUSTATUD EL-I VASTAVUSDEKLARATSIOON

Allakirjutanu,

Legrand,

aval dab, et selles teates märgitud raadioseadmed
vastavad direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni kogutekst
on saadaval järgmisel internetiaadressil:

www.legrandoc.com

VIEŅKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Apakšā parakstījies,

Legrand

apliecinu, ka šajā rokasgrāmatā aprakstītā radioiekārta
atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts
ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:

www.legrandoc.com

SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Toliau pasirašęs

Legrand

pareiškia, kad šiose instrukcijose minima radijo įranga atitinka
Direktyvos 2014/53/ES nuostatas.
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete šiuo adresu:

www.legrandoc.com.

FORENKLET EU-SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede,

Legrand

erklærer at radioustyret nevnt i denne anvisningen,
er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Hele teksten i EU-samsvarserklæringen er lagt ut på følgende nettsted:

www.legrandoc.com

EINFÖLDUÐ ESB-SAMRÆMISYFIRLÝSING

Undirritaður,

Legrand

lýsir því hér með yfir að þráðlaus í fjarskiptabúnaðurinn sem vísað er til í þessum
leiðbeiningum er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.

Óstytta texta ESB-samræmisyfirlýsingarinnar er að finna á eftirfarandi veffangi:

www.legrandoc.com

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният,

Legrand,

декларира, че радиосъоръженията, упоменати в настоящото
известие, отговарят на Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие
е наличен на следния уеб адрес:

www.legrandoc.com

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Subscrisa,

Legrand

declar că echipamentele radioelectrice menționate în aceste instrucțiuni de
utilizare sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE.

Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la adresa de
internet următoare:

www.legrandoc.com

Упрощенная декларация соотв. нормам ЕС

Нижеподписавшийся

Legrand

заявляет, что радио- и электрооборудование, упомянутое
в этих документах, соответствует директиве 2014/53/ЕU. Полный текст
декларации соответствия нормам ЕС
доступен на следующем сайте:

www.legrandoc.com

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Niže potpisani

Legrand

izjavljuje da je radijska oprema koja se navodi u ovim uputama
u skladu s direktivom 2014/53/EU.

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

www.legrandoc.com

Ce matériel n'est pas destiné à être installé dans un lieu susceptible de recevoir des enfants.

Dit materieel is niet bestemd om te worden geïnstalleerd in ruimten waar kinderen aanwezig kunnen zijn.

This equipment is not suitable for use in location where children are likely to be present.

Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, an einem Ort eingebaut zu werden, an dem sich Kinder aufhalten.

Este material no debe ser instalado en espacios donde pueda haber niños.

Questo prodotto non è destinato all'installazione in un luogo che possa accogliere bambini.

Este material não se destina a ser instalado num local suscetível de receber crianças.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w miejscu, w którym mogą przebywać dzieci.

Bu ekipman, çocukların ulaşabileceği bir yere kurulmak üzere tasarlanmıştır.

Ez a készülék nem telepíthető olyan helyen, ahol valószínűleg gyermekek tartózkodhatnak.

Tätä materiaalia ei saa asentaa paikkaan, johon voi päästä lapsia.

Denna utrustning är inte lämplig för användning på ställen där barn kan befinna sig.

Tento materiál není určen k instalaci v místě, kde by se mohly ocitnout děti.

Toto zariadenie sa nesmie inštalovať do priestorov, kde by sa mohli nachádzať deti.

هذه المعدات غير مخصصة للتركيب في مكان قد يتواجد فيه الأطفال.

Ο εξοπλισμός αυτός δεν προορίζεται για εγκατάσταση σε χώρο όπου μπορεί να υπάρχουν παιδιά.

Ta oprema ni predvidena za namestitev na mestih, do katerih imajo dostop otroci.

Dette materiel er ikke beregnet til at installeres på et sted, hvor der kan komme børn.

Dan it-tagħmir mhuwiex adattat għall-użu f'postijiet fejn it-tfal x'aktarx ikunu preżenti.

Seade ei sobi kasutamiseks kohas, kus võivad viibida lapsed.

Šo aprikojumu nav paredzēts uzstādīt vietā, kur var uzturēties bērni.

Šios įrangos negalima montuoti vietose, kuriose gali būti vaikai.

Dette utstyret må ikke installeres på steder som tar imot barn.

Þessi búnaður hentar ekki til notkunar á stöðum þar sem líklegt er að börn séu til staðar.

Това оборудване не е предназначено за инсталиране на място, където може да има деца.

Acest echipament nu este conceput pentru a fi instalat într-un loc în care pot fi prezenți copii.

Это оборудование не предназначено для установки в местах возможного присутствия детей.

Ova oprema nije namijenjena za instalaciju na mjesto u kojem će se nalaziti djeca.

NOTA : Ces produits sont prévus pour être fixés à demeure.

OPMERKING: Deze producten zijn bestemd om permanent te worden bevestigd.

N.B. : These products are designed for a permanent installation.

NB: Diese Produkte sind für den festen Einbau vorgesehen.

NOTA: Estos productos están previstos para ser fijados de forma permanente.

NOTA: Questi prodotti sono destinati ad essere fissati in modo permanente.

Nota: estes produtos destinam-se a ser fixados de forma permanente.

INFORMACJA: Niniejsze produkty są przeznaczone do mocowania na stałe.

NOT: Bu ürünlerin kalıcı olarak takılması amaçlanmıştır.

MEGJEGYZÉS: Ezeket a termékeket folyamatos rögzítésre tervezték.

HUOMAA: Nämä tuotteet on tarkoitettu asennettavaksi pysyvästi.

OBS: Dessa produkter är utformade för permanent montering.

POZNÁMKA: Tyto výrobky jsou určeny k trvalému uchycení.

POZNÁMKA: Tieto výrobky sú určené na permanentnú montáž.

ملاحظة لقد صممت هذه المنتجات للتثبيت على نحو دائم.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα αυτά έχουν σχεδιαστεί για μόνιμη εγκατάσταση.

OPOMBI: Ti izdelki so predvideni za trajno pritrditev.

Bemærk: Disse produkter er beregnet til at installeres permanent.

N.B.: Dawn il-prodotti huma ddisinjati għal installazzjoni permanenti.

Tähelepanu! Need tooted on ette nähtud püsivaks paigalduseks.

IEVĒRĪBAI: šie izstrādājumi ir paredzēti uzstādīšanai pastāvīgā vietā.

PASTABA. Šie gaminiai skirti montuoti visam laikui.

MERK: Disse produktene skal være permanent festet.

Athugið: Þessar vörur eru ætlaðar til varanlegar uppsetningar.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези продукти са предназначени за постоянно закрепване.

NOTĂ: Aceste produse sunt concepute pentru a fi fixate permanent.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти изделия предназначены для постоянной установки.

НАПОМЕНА: Ovi su proizvodi namijenjeni trajnom pričvršćivanju.

⚠ Consignes de sécurité

FR BE CA LU CH

Le produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de protection électrique en vigueur, et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique du produit.

Avant toute intervention, couper le courant d'alimentation:

Pour les produits munis d'une fiche sur le cordon d'alimentation: Déconnectez la fiche de la prise d'alimentation.

Note: Assurez vous que cette fiche reste facilement accessible pour intervenir manuellement en cas d'urgence.

Pour les produits munis d'un disjoncteur bipolaire ou d'un interrupteur d'isolation bipolaire: Actionnez ces dispositifs de déconnexion.

Pour les produits n'intégrant aucun dispositif de déconnexion, l'installation électrique du bâtiment devra en disposer conformément aux règles de protection électrique en vigueur, le dit dispositif de protection devra être actionné.

⚠ Veiligheidsvoorschriften

NL BE

Het product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de installatievoorschriften en de voorschriften voor elektrische bescherming die van kracht zijn, en wel bij voorkeur door een vakbekwame electricien. Bij een onjuiste installatie en/of een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand. Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product.

Vóór iedere ingreep de stroomvoeding uitschakelen:

Voor de producten die met een stekker op het voedingsnoer uitgerust zijn: De stekker uit het stopcontact van de voeding trekken.

Opmerking: Zorg ervoor dat die stekker gemakkelijk toegankelijk blijft zodat u manueel kunt ingrijpen in noodgeval.

Voor de producten die uitgerust zijn met een tweepolige beveiligingsschakelaar of een tweepolige scheidingschakelaar: Bedien deze afkoppelinrichtingen.

Voor de producten die geen enkele afkoppelinrichting omvatten, moet de elektrische installatie van het gebouw daarmee uitgerust zijn overeenkomstig de voorschriften voor elektrische bescherming van kracht, en die beschermingsinrichting moet worden bediend.

⚠ Safety instructions

GB CA IN IE US

The product should be installed in accordance with installation rules and applicable electrical safety regulations, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location.

Make sure the power supply is disconnected before any intervention.

For products with one plug on the power supply cord: Disconnect the plug from the power outlet.

Note: Make sure this plug is easily accessible for manual emergency response.

For products equipped with two-pole circuit breaker or two-pole isolating switch: Activate these disconnect devices.

For products that do not incorporate any disconnect device, the electrical installation of the building must have it, in accordance with the applicable electrical protection rules, and will be operated.

⚠ Sicherheitshinweise

DE AT LI LU CH

Das Produkt ist gemäß den geltenden Fachregeln für Elektroinstallationen und Elektroschutz und vorzugsweise durch eine Elektrofachkraft einzubauen. Bei falschem Einbau und/oder unsachgemäßem Umgang besteht das Risiko eines Stromschlages oder Brandes. Vor der Installation die Anleitung durchlesen und den produktspezifischen Montageort beachten.

Vor jeglichem Eingriff die Stromversorgung unterbrechen:

Bei Produkten mit einem Stecker am Ende des Stromkabels: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

NB: Sorgen Sie dafür, dass dieser Stecker einfach erreichbar bleibt, um im Notfall von Hand eingreifen zu können.

Bei Produkten mit einem zweipoligen Leistungsschutzschalter oder einem zweipoligen Trennschalter: Betätigen Sie diese Trennvorrichtungen.

Bei Produkten, die mit keiner dieser Trennvorrichtungen versehen sind, muss die Elektroinstallation des Gebäudes entsprechend den geltenden Stromschutzvorschriften über eine solche verfügen, wobei diese Schutzvorrichtung zu betätigen ist.

⚠ Instrucciones de seguridad

ES CL CO CR MX PE US VE

Este producto debe ser instalado según las normas de instalación y protección eléctrica vigentes, preferentemente por un electricista cualificado. La instalación y la utilización incorrectas pueden causar descargas eléctricas o incendios. Antes de realizar la instalación, lea el manual y tenga en cuenta las peculiaridades del lugar donde vaya a montarse el producto.

Antes de realizar cualquier intervención, corte la corriente:

En el caso de los productos con enchufe en el cable de alimentación: Desconecte el enchufe de la toma eléctrica.

Nota: Asegúrese de que se pueda acceder fácilmente al enchufe para intervenir manualmente en caso de emergencia.

En el caso de los productos provistos de disyuntor bipolar o interruptor de aislamiento bipolar: Accione estos dispositivos de desconexión.

En el caso de los productos que no incorporen ningún dispositivo de desconexión, la instalación eléctrica del edificio deberá disponer del mismo, según las normas de protección eléctrica vigentes, y dicho dispositivo se deberá accionar.

⚠ Istruzioni di sicurezza

IT CH

Il prodotto deve essere installato in conformità con le regole d'installazione e di protezione elettrica vigenti, e di preferenza da un elettricista qualificato. L'eventuale errata installazione e/o utilizzo improprio dello stesso possono comportare rischi di scossa elettrica o incendio. Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente le istruzioni e tener conto del luogo di specifico del prodotto.

Prima di qualsiasi intervento, interrompere la corrente l'alimentazione:

Per i prodotti dotati di una spina sul cavo di alimentazione: Scollegare la spina dalla presa di alimentazione.

Nota: Verificare che la spina sia facilmente accessibile per intervenire manualmente in caso di emergenza.

Per i prodotti dotati di un interruttore di circuito bipolare o di un interruttore bipolare di isolamento: Azionare tali dispositivi di scollegamento.

Per i prodotti che non hanno nessun dispositivo di scollegamento, l'impianto elettrico dell'edificio deve essere conforme alle norme di protezione elettrica vigenti e tale dispositivo di protezione dovrà essere azionato.

⚠ Recomendações de segurança

PT

O produto deve ser instalado em conformidade com as regras de instalação e de proteção elétrica em vigor e de preferência por um electricista qualificado. Uma instalação e/ou uma utilização incorretas podem causar riscos de choque elétrico ou de incêndio. Antes de efetuar a instalação, ler o folheto e ter em conta o local de montagem específico ao produto.

Antes de qualquer intervenção, desligar a corrente de alimentação:

Para os produtos dotados de uma ficha no cabo de alimentação: Desligar a ficha da tomada elétrica.

Nota: garantir que esta ficha permaneça facilmente acessível para permitir a intervenção manual em caso de emergência.

Para os produtos dotados de um disjuntor bipolar ou de um interruptor de isolamento bipolar: acionar estes dispositivos de desligação.

Para os produtos que não integram nenhum dispositivo de desligação, a instalação elétrica do edifício deverá dispor do dito dispositivo, em conformidade com as regras de proteção elétrica em vigor, o qual deverá ser acionado.

⚠ Przepisy bezpieczeństwa

PL

Produkt powinien być montowany zgodnie z obowiązującymi zasadami instalacji i bezpieczeństwa elektrycznego, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Niepoprawna instalacja i/lub nieprawidłowe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji, zapoznać się z instrukcją i uwzględnić miejsce montażu produktu.

Przed każdą czynnością wykonywaną na urządzeniu, należy wyłączyć zasilanie elektryczne:

W przypadku produktów wyposażonych we wtyczkę na przewodzie zasilającym: Wyciągnąć wtyczkę z gniazda prądowego.

Uwaga: Upewnij się, że wtyczka jest łatwo dostępna i może zostać szybko wyciągnięta w nagłych wypadkach.

W przypadku produktów wyposażonych w dwubiegunowy wyłącznik automatyczny lub dwubiegunowy wyłącznik odcinający: Wyłączyć prąd za pomocą tych wyłączników.

W przypadku produktów niezawierających żadnego urządzenia odłączającego instalacja elektryczna budynku musi być zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego, a wspomniane urządzenie ochronne musi być aktywowane.

⚠ Güvenlik talimatları

TR CY

Ürün, yürürlükteki tesisat ve elektrik kurama kurallarına uygun olarak ve terchen kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından kurulmalıdır. Yanlış montaj ve/veya yanlış kullanım elektrik çarpması veya yangın riskine yol açabilir. Montaja başlamadan önce, talimatları okuyun, ürüne özel montaj yerine dikkat edin.

Herhangi bir müdahaleden önce besleme akımını kesin:

Güç kablusunda fiş bulunan ürünler için: Fişi elektrik prizinden çıkarın.

Not: Acil bir durumda elle müdahale açısından bu fişin kolayca erişilebilir olduğundan emin olun.

İki kutuplu bir devre kesici veya iki kutuplu bir yalıtım şalteri bulunan ürünler için: Bu bağlantı kesme tertibatlarını etkinleştirin.

Herhangi bir bağlantı kesme tertibatı içermeyen ürünler için, binanın elektrik tesisatının yürürlükteki elektrik koruma kurallarına uygun olarak bu tertibata sahip olması ve söz konusu koruma cihazının etkinleştirilebilmesi gerekir.

Biztonsági utasítások

(HU)

A terméket lehetőleg képzett villanyszerelő szerelje be a beszerelési és a hatályos elektromos védelmi szabályok kötelező betartásával. A helytelen beszerelés és/vagy használat áramütés vagy tüzeset okozhatál járhat. A beszerelés végrehajtása előtt olvassa el az utasításokat és vegye figyelembe a termék speciális beszerelési helyét.

Minden beavatkozás előtt szakítsa meg az áramellátást:

Dugaszos tápkábelrel rendelkező termékek esetén: Válassza le a dugaszt a tápellátásról.

Megjegyzés: Gondoskodjon arról, hogy ez a dugasz könnyen hozzáférhető legyen a manuális beavatkozáshoz vészhelyzet esetén.

Kétpólusú megszakítóval vagy kétpólusú izoláló kapcsolóval rendelkező termékek esetén: Aktiválja ezeket a leválasztóeszközöket.

Leválasztóeszköz nélküli termékek esetén ezeknek az épület elektromos berendezésének a hatályban lévő elektromos védelmi szabályoknak megfelelően rendelkeznie kell ilyen védőeszközzel, amelyet aktiválni kell.

Turvaohjeet

(FI)

Tuote on asennettava noudattaen voimassa olevia sähköturvallisuusmääräyksiä, asennus on parasta uskoa päteville sähköasentajalle. Viriheellinen asennus ja/tai viriheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ennen asennuksen tekoa on luettava käyttöohje ja tuotteen erityinen asennuspaikka.

Aina ennen asennusta on katkaistava syöttövirta:

Tuotteet, jotka on varustettu syöttöjohdolla ja pistokkeella: Irrota pistoke syöttöpistorasiasta.

Huomaa: Varmista, että pistoke pysyy helpoppääsivisessä paikassa, jotta siihen pääsee käsiksi käsin hätätapauksessa.

Tuotteet, jotka on varustettu kaksinapaisella katkaisijalla ja kaksinapaisella erotuskatkaisijalla: Käytä näitä katkaisijoita.

Jos tuotteessa ei ole lainkaan katkaisijaa, rakennuksen sähkölaitteistossa täytyy olla voimassa olevien sähköturvamääräysten mukainen katkaisija ja sitä on käytettävä.

Säkerhetsinstruktioner

(SE)

Produkten ska monteras enligt gällande installationsregler och tillämpliga elskyddsbestämmelser, och helst av en kvalificerad elektriker. Felaktig montering och/eller felaktig användning kan medföra risk för elektriska stötar eller brand. Innan produkten monteras, läs anvisningarna och beakta den specifika plats där produkten ska installeras.

Före alla åtgärder på produkten, slå ifrån strömförsörjningen.

För produkter försedda med stickpropp på strömsladden: koppla ur kontakten från vägguttaget.

Notera: Se till att kontakten är lättåtkomlig för att kunna kopplas från för hand i nödfall.

För produkter försedda med tvåpolig skyddsbrytare eller tvåpolig fränksiljare: aktivera dessa anordningar.

För produkter som inte har någon fränksiljningsanordning måste byggnadens elinstallation vara utrustad med sådan i enlighet med gällande elskyddsbestämmelser, och denna skyddsanordning ska vara manövrerad.

Bezpečnostní pokyny

(CZ)

Tento výrobek musí instalovat pokud možno kvalifikovaný elektrikář v souladu s instalačními pravidly a platnými předpisy o zabezpečení elektrických zařízení. Nesprávná instalace a použití mohou způsobit elektrický výboj nebo požár. Před provedením instalace si přečtěte návod a vezměte v úvahu zvláštnosti místa, na kterém bude výrobek instalován.

Před jakýmkoliv zásahem vypněte proud:

V případě výrobků se zástrčkou na napájecí šňůře: Vytáhněte zástrčku ze zásuvky napájení.

Poznámka: Zajistěte snadný přístup k této zástrčce, aby se v případě nutnosti dala rychle vytáhnout.

V případě výrobků s dvoupolovým jističem nebo dvoupolovým izolačním vypínačem: Aktivujte tyto prostředky odpojení výrobku.

V případě výrobků bez prostředku jejich odpojení musí tento prostředek existovat na elektrickém rozvodu v budově v souladu s platnými předpisy o zabezpečení elektrických zařízení a musí být aktivován.

Bezpečnostné pokyny

(SK)

Výrobok sa musí inštalovať v súlade s platnými inštaláčnymi pravidlami a pravidlami o elektrickej ochrane a daný úkon by mal vykonať kvalifikovaný elektrikár. Nesprávna inštalácia a/alebo nesprávne používanie môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Pred akoukoľvek inštaláciou si prečítajte návod a berte do úvahy špecifické miesto montáže výrobku.

Pred akýmkoľvek zásahom vypnite napájací prúd.

Pri výrobkoch vybavených zástrčkou na napájacom kábli: Zástrčku odpojte z napájacej zásuvky.

Poznámka: Skontrolujte, či je táto zástrčka jednoducho prístupná, aby sa dala manuálne vytiahnuť v núdzovom prípade.

Pri výrobkoch vybavených dvojpólovým ističom alebo dvojpólovým izolačným vypínačom: Aktivujte tieto vypínacie zariadenia.

Pri výrobkoch, ktoré nie sú vybavené žiadnym odpájacím zariadením, musí elektrická inštalácia budovy obsahovať toto zariadenie v súlade s platnými pravidlami o elektrickej ochrane a dané zariadenie musí byť aktivované.

تعليمات السلامة:

يجب تركيب المنتج وفقاً لقواعد التركيب والحماية الكهربائية السارية المفعول ومن الأفضل أن يقوم بذلك كهربائي مؤهل قد يؤدي التركيب الخاطئ، أو الاستعمال الخاطئ إلى التعرض للصعق الكهربائي أو لخطر الحريق قبل القيام بالتركيب، ينبغي قراءة النشرة وأخذ مكان التركيب الخاص بالمنتج في الاعتبار.

أفضل التيار الكهربائي قبل أي تدخل:

بالنسبة للمنتجات التي تتضمن قابساً على السلك الكهربائي: أفضل قابس السلك عن مأخذ التيار.

ملاحظة: تأكد أن هذا القابس سيكون في المتناول بسهولة للتدخل يدوياً في حالة الطوارئ.

بالنسبة للمنتجات المزودة بقاطع تيار ثنائي القطب أو مفتاح عازل ثنائي القطب استعمل هذه المفاتيح لقطع التيار.

بالنسبة للمنتجات التي لا تتضمن مفاتيح القطع هذه: يجب أن تتضمنه الشبكة الكهربائية للمبنى طبقاً لقواعد الحماية الكهربائية السارية المفعول وينبغي استعمال أنظمة الحماية هذه. بالنسبة للمنتجات

Οδηγίες ασφαλείας

(GR CY)

Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εγκατάστασης και ηλεκτρικής προστασίας, κατά προτίμηση από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση και/ή εσφαλμένη χρήση ενδέχεται να δημιουργήσουν κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Πριν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε το χειρίδιό και λάβετε υπόψη το σημείο εγκατάστασης για το συγκεκριμένο προϊόν.

Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση, διακόψτε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:

Σε προϊόντα με ένα φως στο καλώδιο τροφοδοσίας: Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στο φως παραμένει εύκολη, έτσι ώστε να παρεμβαίνετε χειροκίνητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σε προϊόντα με διπολικό διακόπτη ασφαλείας ή με διπολικό απομονωτικό διακόπτη: Θέστε σε λειτουργία αυτές τις διατάξεις αποσύνδεσης.

Σε προϊόντα χωρίς ενσωματωμένη διάταξη αποσύνδεσης, η ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου θα πρέπει να διαθέτει τέτοια διάταξη, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ηλεκτρικής προστασίας, και η εν λόγω προστατευτική διάταξη θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία.

Varnostna navodila

(SI)

Izdelek mora biti nameščen v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti električnih napeljav, po možnosti s strani usposobljenega električarja. Nepravilna namestitev in/ali uporaba lahko povzročita nevarnost električnega udara ali požara. Pred namestitvijo preberite navodila in upoštevajte mesto, predvideno za montažo izdelka.

Pred vsakim posegom izklopite električno napajanje:

Pri izdelkih z vtičem na napajalnem kablu: Odklopite vtič iz napajalne vtičnice.

Opomba: Poskrbite za lahko dostopnost vtiča v primeru potrebe po nujnem ročnem posredovanju.

Pri izdelkih, opremljenih z dvopolnim odklopnikom ali dvopolnim izolacijskim stikalom: Vključite odklopne naprave.

V primeru izdelkov brez odklopne naprave jo mora vsebovati električna napeljava stavbe v skladu z veljavnimi pravili o električni varnosti, ta zaščitna naprava pa mora biti vključena.

Sikkerhedsforskrifter

(DK)

Produktet skal installeres under overholdelse af de gældende regler for elinstallation og elsikkerhed, og fortrinsvis af en kvalificeret elektriker. Forkert installation og/eller forkert anvendelse kan medføre risiko for elektrisk stød eller brand. Læs vejledningen, inden installationen udføres, og tag højde for de specifikke forhold, under hvilke produktet skal monteres.

Afbryd strømforsyningen inden ethvert indgreb.

For produkter, der er forsynet med et stik på strømledningen: Frakobl stikket fra stikkontakten.

Bemærk: Sørg for, at stikket altid er lettilgængeligt, i fald der er brug for at gribe ind manuelt i et nødstilfælde.

For produkter, der er forsynet med en topolet afbryder eller en topolet ledningsadskiller: Aktivér disse frakoblingsanordninger.

For produkter, der ikke inkluderer nogen frakoblingsanordning, skal bygningens elinstallation omfatte en sådan i henhold til de gældende elsikkerhedsregler, og denne sikkerhedsanordning skal aktiveres.

⚠ Struzzjonijiet dwar is- sigurtà

Il-prodott għandu jiġi installat skont ir-regoli tal-installazzjoni u r-regolamenti applikabbli dwar is-sikurezza elettrika, preferibbilment minn elettricit kwalifikat. Installazzjoni mhux korretta u/jew użu mhux korrett jistgħu jwasslu għal riskju ta' xokk elettriku jew nar. Qabel ma twestaq l-installazzjoni, aqra l-istruzzjonijiet u hu kont tal-post speċifiku tal-immuntar tal-prodott.

Kun ċert li l-provvista tal-enerġija tkun skonnettjata qabel kwalunkwe intervent.

Għal prodott b'plagg wiehed fuq il-wajer li jipprovi l-enerġija: Skonnettja l-plakka mill-iżbokk tal-enerġija.

Nota: Kun ċert li dan il-plagg huwa aċċessibbli faċilment għar-rispons manwali tal-emergenza.

Għall-prodott mghammra b'salvavita b'żewġ arklju jew swiċċ li jiżola b'żewġ pol: Attiva dawn l-istrumenti ta' diskonnessjoni.

Għal prodott li ma jinkorporawx apparat ta' diskonnessjoni, dan it-tagħmir għandu jkun parti mill-installazzjoni elettrika tal-bini, skont ir-regoli applikabbli tal-protezzjoni elettrika, u għandu jithaddem.

(MT)

⚠ Ohutusjuhised

Toote peab paigaldama vastavalt kehtivatele paigaldusjuhisele ja elektrohuutuseeskirjadele ning eelistatavalt peab seda tegema kvalifitseeritud elektrik. Vale paigaldus ja/või kasutamine võivad põhjustada elektrilöögi- või tulekahjuohtu. Enne paigaldamist lugege juhiseid ning võtke arvesse toote paigalduse asukohta.

Enne tööle hakkamist lülitage elekter välja.

Toodete puhul, mille toitejuhtmel on üks pistik: tõmmake pistik pistikupesast välja.

Märkus: veenduge, et pistik oleks käepärast, et hädaolukorras oleks võimalik käsitsi sekkuda.

Toodete puhul, millel on kahepooluseline kaitselüliti või kahepooluseline lahküliti: kasutage neid lahtiühendamise vahendeid.

Toodete puhul, millel ei ole ühtegi lahtiühendamise vahendit, peab selline vahend olema vastavalt kehtivatele elektrohuutuseeskirjadele hoone elektripaigaldise osa ning kasutada tuleb seda.

(EE)

⚠ Drošības noteikumi

Izstrādājums ir jāuzstāda, ievērojot spēkā esošos uzstādīšanas un elektrodrošības noteikumus, un vēlams uzticēt uzstādīšanu kvalificētam elektriķim. Nepareiza uzstādīšana un/vai lietošana var radīt elektrotieciena vai aizdegšanās risku. Pirms uzstādīšanas ir jāizlasa pamācība un jāņem vērā izstrādājuma specifiskā uzstādīšanas vieta.

Pirms jebkādam darbībām ir jāaptur strāvas padeve.

Ja izstrādājumam ir barošanas vads ar kontaktspraudni: atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas.

Piezīme: gādājiet, ka kontaktspraudnis ir viegli pieejams, lai ārkārtas gadījumā to varētu atvienot ar roku.

Ja izstrādājums ir aprīkots ar divpolu drošinātāju vai divpolu slēdzi: izmantojiet to, lai apturētu strāvas padevi.

Ja izstrādājums nav aprīkots ar strāvas padeves apturēšanas elementu, šādam elementam ir jābūt paredzētam ēkas elektroinstalācijā atbilstīgi spēkā esošajiem elektrodrošības noteikumiem un šis drošības elements ir jāizmanto.

(LV)

⚠ Saugos taisyklės

Gaminys turi būti montuojamas pagal montavimo taisyklės ir taikomas elektros saugos taisyklės, pageidautina, kad jį sumontuotų kvalifikuotas elektrikas. Netinkamas montavimas ir (arba) netinkamas naudojimas gali sukelti elektros smūgio ar gaisro riziką. Prieš montuodami, perskaitykite instrukcijas ir atkreipkite dėmesį į konkrečią gamintojo montavimo vietą.

Prieš atlikdami bet kokius veiksmus, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.

Gaminiam su vienu maitinimo laidu kištuku: ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.

Pastaba. Įsitinkite, kad šį kištuką lengva pasiekti rankiniu būdu reaguojant į ekstremaliąją situaciją.

Gaminiam su dviem polių grandinėms pritraukikliu arba dviem polių izoliaciniu jungikliu: įjunkite šiuos atjungimo įtaisus.

Gaminiam, kuriuose nėra jokio atjungimo įtaiso: toks įtaisas turi būti pastato elektros instaliacijos dalis pagal taikomas elektros saugos taisyklės ir jis turi būti eksploatuojamas.

(LT)

⚠ Sikkerhetsregler

Produktet må installeres i henhold til gjeldende regler for installasjon og beskyttelse mot strøm, fortrinnsvis av en kvalifisert elektriker. Feil installasjon og/eller feil bruk kan medføre fare for elektrisk støt eller brann. Les bruksanvisningen før du utfører installasjonen. Ta hensyn til de spesifikke forholdene på monteringsstedet.

Slå av strømmen før ethvert inngrep:

For produkter med et støpselet i strømledningen: Ta støpselet ut av stikkontakten.

Merk: Sørg for at dette støpselet alltid er lett tilgjengelig for å gripe inn manuelt hvis det haster.

For produkter utstyrt med en topolet skillebryter eller isolasjonsbryter: Aktiver disse frakoblingsanordningene.

Hvis produktene ikke har noen frakoblingsanordning, må det elektriske anlegget i bygningen ha slik anordning i henhold til gjeldende regler for beskyttelse mot strøm, og anordningen må være aktivert.

(NO)

⚠ ĢyrgģisleiĶbeiningar

Uppsetning vörunnar skal framkvæmd samkvæmt reglum um uppsetningu og viðeigandi ħyrgģisreglum varĶandi rafmagn, helst af hæfum rafvirkja. Rõng uppsetning og/eĶa rõng notkun getur valdiĶ hættu ā raflosti eĶa eldsvõða. ĀĶur en uppsetning er framkvæmd skal lesa leiĶbeiningarnar og taka miĶ af staĶnum þar sem varan er sett upp.

GangiĶ úr skugga um að rafmagn sé aftengt āĶur en hafist er handa.

Ef um er að ræĶa vörur með eina kló ā rafmagnssnúrunni: AftengiĶ klóna úr innstungunni.

AthugiĶ: GangiĶ úr skugga um að klóin sé aðgengileg til að nota með handafi í neyĶartilviki.

Ef um er að ræĶa vörur með tvipóla afrofá eĶa tvipóla einangrunarrofá: Virkja skal slíkan aftengingarbúnaĶ.

Ef um er að ræĶa vörur án aftengingarbúnaĶar, verĶur slíkur búnaĶur að vera hluti af rafagnabúnaĶi hüssins, samkvæmt rafvarnareglum, og nauĶsynlegt er að nota hann.

(IS)

⚠ Указания за безопасност

Продуктът трябва да бъде инсталиран в съответствие с действащите правила за инсталиране и електрическа защита и за предпочитане от квалифициран електротехник. Неправилното инсталиране и/или неправилната употреба може да доведе до риск от токов удар или пожар. Преди да бъде инсталиран, прочетете инструкциите, вземете предвид конкретното място за инсталиране на продукта.

Преди каквато и да е намеса, изключете от електрическото захранване!

За продукти с щепсел на захранващия кабел: Изключете щепсела от контакта.

Забележка: Уверете се, че щепселът остава лесно достъпен за ръчна намеса при спешни случаи.

За продукти с двуполусен прекъсвач или двуполусен изолиращ прекъсвач: Активирайте тези устройства за изключване.

За продуктите, които не включват никакво устройство за изключване, електрическата инсталация на сградата трябва да разполага с него в съответствие с действащите правила за електрическа защита, и упоменатото защитно устройство трябва да бъде активирано.

(BG)

⚠ Instrucţiuni de siguranţă

Produsul trebuie instalat conform regulilor de instalare și de protecție electrică aplicabile, și, de preferință, de către un electrician calificat. O instalare incorectă și/sau o utilizare greșită pot duce la riscuri de electrocutare sau incendiu. Înainte de a efectua instalarea, citiți instrucțiunile și țineți cont de locul de montare specific produsului.

Întrerupteți curentul de alimentare înainte oricărei intervenții:

În cazul produselor echipate cu fișă pe cablu de alimentare: Deconectați fișă de la priza de alimentare.

Observație: Asigurați-vă că ajugeteți ușor la fișă pentru a interveni manual în situații de urgență.

În cazul produselor echipate cu disjunctori bipolar sau separator bipolar: Acționați aceste dispozitive de deconectare.

În cazul produselor care nu sunt echipate cu niciun dispozitiv de deconectare, instalația electrică a clădirii trebuie să fie dotată cu un astfel de dispozitiv, conform regulilor de protecție electrică aplicabile, iar dispozitivul respectiv trebuie acționat.

(RO)

⚠ Правила безопасности

Изделие должно устанавливаться в соответствии с действующими правилами установки и защиты электрооборудования, предпочтительно квалифицированным электриком.

Неправильные установка и (или) эксплуатация могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Перед установкой ознакомьтесь с инструкциями и примите во внимание особенности конкретного места установки изделия.

Перед выполнением любых работ отключите электропитание.

Для изделий, оснащенных штепсельной вилкой на шнуре электропитания: извлеките штепсельную вилку из розетки.

Примечание: убедитесь в обеспечении беспрепятственного доступа к этой штепсельной вилке для надлежащего реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Для изделий, оснащенных двухполюсным автоматическим выключателем или двухполюсным разъединителем: активируйте эти устройства защитного отключения.

Для изделий, не оснащенных устройством защитного отключения, такое устройство должно предусматриваться в составе электротехнического оборудования здания в соответствии с действующими правилами защиты электрооборудования. Указанное устройство защитного отключения должно быть активировано.

(RU)

⚠ Sigurnosne upute

Proizvod se treba instalirati u skladu s važećim pravilima za instalaciju i električnu zaštitu, a po mogućnosti da ga instalira kvalificirani električar. Nepropisna instalacija i/ili nepropisna uporaba mogu dovesti do opasnosti od strujnog udara ili požara. Prije instalacije pročitajte upute i vodite računa o specifičnom mjestu montaže proizvoda.

Prije bilo kakve intervencije, isključite struju napajanja:


Za proizvode s utikačem na kabelu za napajanje: Odspojite utikač iz električne utičnice.

Napomena: Osigurajte da taj utikač ostane lako dostupan radi ručne intervencije u hitnom slučaju.

Za proizvode s dvopolnom rastavnom sklopkom ili dvopolnim prekidačem izolacije: Aktivirajte ove uređaje za odspajanje.


Za proizvode koji ne sadržavaju nijedan uređaj za odvajanje, električna instalacija zgrade mora ga imati u skladu s važećim pravilima električne zaštite, a navedeni zaštitni uređaj mora biti aktiviran.


(HR)


 • Ce symbole indique qu'en fin de vie, le produit doit être collecté séparément des autres déchets et remis à un centre de collecte agréé dans le respect des normes et dispositions légales en vigueur dans les pays de l'UE, pour prévenir les effets indésirables sur l'environnement et la santé des personnes. L'élimination abusive du produit est passible des sanctions prévues par la loi. Il est recommandé de s'assurer que dans le pays où le produit est utilisé, ce dernier est soumis aux réglementations WEEE/DEEE.


 • Dit symbool geeft aan dat dit product aan het einde van de levensduur gescheiden van ander afval ingezameld moet worden en afgegeven moet worden bij erkende inzamelcentra, in de gevallen en op de wijze zoals bepaald door de nationale wettelijke voorschriften van de landen van de EU, om negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens te vermijden. Het illegaal weggooiën aan het einde van de levensduur van het product wordt wettelijk bestraft. Het is raadzaam om na te gaan of de AEEA Richtlijn in uw land inderdaad van toepassing is op dit product.


 • This symbol indicates that in order to prevent any negative effects on the environment and on people, this product should be disposed of separately from other household waste, by taking it to authorised collection centres, in accordance with the EU countries local waste disposal legislations. Disposing of the product without following local regulations may be punished by law. It is recommended that you check that in your country this product is subject to WEEE legislations.


 • Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer separat zu entsorgen ist und im Sinne der einschlägigen Bestimmungen der EU-Länder autorisierten Entsorgungsübernehmern zu übergeben ist, um Umwelt- und Gesundheitsschäden auszuschließen. Die rechtswidrige Entsorgung ist gesetzlich verboten. Bitte prüfen Sie, ob dieses Produkt in Ihrem Land unter die WEEE-Richtlinie fällt.


 • Este símbolo indica que el producto al final de su vida está sometido a recogida selectiva y se debe entregar a los centros de recogida autorizados, en los casos y en las modalidades previstas por las leyes nacionales de los países de la UE, con el fin de prevenir efectos perjudiciales sobre el medio ambiente y la salud humana. La eliminación abusiva del producto al final de su vida es sancionada por la ley. Se aconseja cerciorarse si en su país este producto está efectivamente sometido a la directiva WEEE.


 • Questo simbolo indica che il prodotto a fine vita è raccolto separatamente dagli altri rifiuti e conferito presso centri di raccolta autorizzati, nei casi e modi previsti dalle leggi nazionali dei paesi dell'UE, per evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Lo smaltimento abusivo a fine vita è sanzionato dalla legge. È opportuno verificare che nel Vostro paese questo prodotto sia effettivamente soggetto alla normativa WEEE.


 • Este símbolo indica que o produto quanto não for mais utilizado deve ser coletado separadamente dos outros lixos e dado às estações de tratamento do lixo autorizadas, nos casos e nos modos previstos pelas leis nacionais dos países da UE, para evitar efeitos negativos no ambiente e na saúde humana. A eliminação abusiva é sancionada pela lei. É apropriado verificar se no seu país este produto é efectivamente sujeito às normas WEEE.


 • Ten symbol oznacza, że produkt na koniec życia oddzielany jest od innych odpadów i jest dostarczany do autoryzowanych punktów utylizacji, w sposób przewidziany przez krajowe prawo państw UE, aby uniknąć negatywnych skutków dla środowiska i dla zdrowia ludzkiego. Nielegalne pozbywanie się produktów na koniec życia jest karane sądownie. Należy sprawdzić, czy w Waszym kraju produkt ten rzeczywiście podlega normom WEEE.


 • Bu sembol, ürünün kullanım ömrü sonunda, çevreye ve insanlara herhangi bir olumsuz etkiyi önlemek için AB ülkelerinin yerel atık imha mevzuatına uygun olarak, yetkili atık toplama merkezlerine ulaştırılarak, diğer evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiğini gösterir. Ürünün yerel mevzuata uyulmadan bertaraf edilmesi, ilgili yasaya göre cezalandırılabilir. Bu ürünün kullanıldığı ülkede WEEE mevzuatına tabi olduğunu kontrol etmeniz önerilir.


 • Ez a szimbólum azt mutatja, hogy a terméket a többi hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, és az EU-országok nemzeti előírásai által előírt esetekben és módon megfelelő hulladéklerakóban elhelyezni, nehogy a környezetre és az emberi egészségre káros hatással legyen. A törvény bünteti, ha a leselejtézet terméket nem megfelelő módon helyezik el. Ellenőrizze, hogy országai előírásai szerint erre a termékre a WEEE (elektromos és elektronikus hulladékokról szóló) irányelv vonatkozik-e.


 • Tämä symboli osoittaa, että laite tulee hävittää hyötyikänsä päätyttyä erillään muista jätteistä. Toimita laite asianmukaiseen keräyspisteeseen EU-maan kansallisten lakien mukaisissa tapauksissa ja tavoilla. Oikea hävitys auttaa välttämään haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Laitteen lainvastainen hävitys hyötyiän päätyttyä on rangaistava teko. Tarkista, että laite kuuluu WEEE-direktiivin piiriin käyttömaassa.


 • Denna symbol anger att produkten, för att förhindra oönskade följder för miljön och människors hälsa, när den har tjänat ut måste avfallshanteras åtskild från annat avfall och lämnas till en återvinningscentral enligt gällande normer och rättsliga bestämmelser i EU:s medlemsländer. Oegentligt undanskaffande av produkten kan medföra i lag föreskrivna sanktioner. Vi rekommenderar att man säkerställer att produkten, i det land där den används, omfattas av WEEE-förordningarnas.


 • Tento symbol udává, že výrobek musí být po ukončení životnosti sbírán odděleně od jiných odpadů a odevzdán do autorizovaných sběrných dvorů způsobem stanoveným národními zákony zemí EU, aby se předešlo negativním účinkům na prostředí a lidské zdraví. Nezákonná likvidace po ukončení životnosti je postihována podle zákona. Je vhodné si ověřit, zda ve vaší zemi tento výrobek skutečně podléhá směrnici WEEE.


 • Tento symbol znamená, že ukončení životnosti výrobku sa sním nesmie zaochádzať ako s domovým odpadom, ale ho treba odovzdať do príslušného zberného strediska podľa miestnych predpisov štátov EU, aby sa predišlo potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Protizákonná likvidácia po ukončení životnosti spotrebiča je podľa zákona trestaná. Vyzhiadajte si na Vašom miestnom úrade informácie či na typ tohto výrobku sa aplikujú normy WEEE.


 • **يعني هذا الرمز أنه لمنع أي آثار سلبية على البيئة والناس. يجب رمي هذا المنتج. عندما يراد رميه، معزل عن نفاية المنزل. وذلك بأخذة إلى مراكز التجميع المعتمدة. حسب التشريعات المحلية المتعلقة برمي النفايات ببلدان الاتحاد الأوروبي. تحت طائلة التعرض لعقوبة القانون إن لم تتبع الأنظمة المحلية في رمي المنتج. ننصحك بالتنبه ما إذا كان هذا المنتج يخضع في بلدك لتشريعات التخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).**


 • Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της ζωής του συλλέγεται χωριστά από τα άλλα απόβλητα και προσκομίζεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις συλλογής, στις περιπτώσεις και τρόπους που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία των κρατών της ΕΕ, για την αποτροπή αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παράνομη διάθεση στο τέλος ζωής του προϊόντος διώκεται από το νόμο. Ενδεικνύεται να ελέγξετε αν στο κράτος σας αυτό το προϊόν υπόκειται πράγματι στον κανονισμό ΑΗΗΕ.


 • Ta simbol pomeni, da je potrebno izdelek, ko postane neuporaben, ločiti od drugih odpadkov in deponirati na pooblaščenih centrih za zbiranje odpadkov, na način, ki ga predvidevajo državni zakoni v članicah EU, zato, da preprečimo negativne učinke na okolje in zdravje ljudi. Nedovoljeno odlaganje dotrajanega izdelka je po zakonu kaznivo. Primerno je, da preverite, če je v vaši državi ta izdelek dejansko podvržen normativam WEEE.


 • Dette symbol betyder, at produktet, når det ikke længere anvendes, skal bortskaffes separat fra andet affald og afleveres på et godkendt indsamlingscenter under overholdelse af de inden for EU gældende standarder og lovbestemmelser. Dette sker for at forebygge miljø- eller sundhedsskadelige virkninger. Ulovlig bortskaffelse af produktet straffes ifølge loven. Det anbefales at kontrollere, at produktet er underlagt WEEE-reglerne i det land, hvor det anvendes


- 


• Dan is-simbolu jfisser li meta il-prodott ma jibqax jintuża, jinġabar separatament minn skart ieħor u jintbagħad f'centri awtorizzati skont dak li hu previst fl-ligġijiet nazżjonali tal-pajjiżi tal-UE, biex ma jseħħux effetti negattivi fuq l-ambjent u fuq is-saħħa umana. Ir-rimi mhux awtorizzati ta prodott li ma għadux jintuża jiġi punit mil-ligi. Hija haġa tajba li wieħed jivverifika li f'pajjiżkhom dan il-prodott huwa verament suġġet għan-normativa WEEE.
- 


• See sümbool näitab, et seadme kasutusea lõpus tuleb see koguda muudest jäätmetest eraldi ning viia kooskõlas EL-i riikides kehtivate standardite ja õigusaktidega kogumiskeskusesse, et vältida kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Toote vale kõrvaldamise korral kohaldatakse seaduses sätestatud karistusi. Soovitatav on tagada, et riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivad sellele WEEE eeskirjad.
- 


• Šis simbolis norāda, ka negatīvas ietekmes uz vidi un cilvēkiem novēršanas nolūkā šis produkts jālikvidē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, nododot to apstiprinātās izgāztuvēs saskaņā ar ES valstu vietējiem atkritumu iznīcināšanas tiesību aktiem. Produkta likvidēšana, neievērojot vietējos tiesību aktus, ir sodāma ar likumu. Ieteicams pārbaudīt, vai jūsu valstī attiecībā uz šo produktu ir spēkā WEEE tiesību akti.
- 


• Simbolis rodo, jog norint išvengti bet kokio neigiamo poveikio aplinkai ir žmonėms, šis produktas turi būti šalinamas atskirai nuo kitų komunalinių atliekų, pristatant jį į galiojuosius surinkimo centrus, pagal ES šalių vietinius atliekų tvarkymo įstatymus. Už produkto šalinimą nesilaikant vietinių reikalavimų gali būti baudžiama įstatymo. Rekomenduojama, kad patikrintumėte ar jūsų šalyje šis produktas turi būti renkamas pagal EEĮ įstatymus.
- 

• Dette symbolet betyr at produktet, etter endt levetid, må samles inn adskilt fra annet avfall og leveres til en godkjent gjenvinningsstasjon i tråd med gjeldende standarder og lovbestemmelser i EU-landene for å forebygge negative konsekvenser for miljø og helse. Feil avfallshåndtering av produktet straffes i henhold til loven. Det anbefales å forsikre seg om at produktet reguleres av WEEE-forordningene i landet der produktet blir brukt.
- 

• Þetta tákn gefur til kynna að til þess að koma í veg fyrir neikvæð áhrif á umhverfið og heilsu fólks, skal vörinni ekki safnað með öðrum úrgangi að líftíma hennar loknum, heldur skuli henni skilað á viðurkennda söfnunarstöð í samræmi við gildandi staðla og lög ESB-ríkjanna. Förgun vörunnar með ólögmætum hætti varðar viðurlögum samkvæmt lögum. Mælt er með því að tryggja að varan falli undir löggjöf um raf- og rafeindatækjaúrgang (WEEE) í því landi sem hún er notuð.
- 

• Този символ означава, че изхабеното изделие се изхвърля отделно от останалите отпадъци, предавайки го в оторизирани събирателни центрове, в случаите и по начините, предвидени по националните закони на страните от ЕО, за да се предотвратят отрицателните ефекти върху околната среда и човешкото здраве. Произволното изхвърляне след изхаването се наказва по закон. Удачно е да проверите във Вашата страна дали изделието наистина подлежи на прилагане на норматива WEEE.
- 

• Acest simbol arată că produsul când nu mai este folosibil se aruncă separat de celelalte gunoaie și se depozitează la centrele de recoltare specializate, după cum este specificat de legile naționale ale țărilor membre UE, pentru a evita efecte negative asupra mediului și a sănătății persoanelor. Aruncarea abuzivă în aceste situații se pedepsește conform legii. Este necesar să verificați dacă în țara dumneavoastră acest produs este supus normativei WEEE.
- 

• Этот символ показывает, что по окончании срока службы изделие должно быть отделено от других отходов и сдано в уполномоченный центр утилизации отходов с соблюдением стандартов и законодательных требований, действующих в странах ЕС, во избежание нежелательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Неправильная утилизация изделия преследуется по закону. Рекомендуется убедиться, что в стране, в которой используется изделие, в его отношении действуют нормы и правила утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).
- 

• Ovak symbol znači da na kraju životnog vijeka proizvod mora biti prikupljen zasebno od drugog otpada te predan ovlaštenom sabirnom centru u skladu sa standardima i zakonskim propisima koji su na snazi u državama Europske unije radi sprječavanja neželjenih učinaka na okoliš i ljudsko zdravlje. Protuzakonito uništenje proizvoda podliježe zakonom propisanim sankcijama. Preporučuje se uvjeriti se da u državi u kojoj se proizvod upotrebljava isti podliježe propisima o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (O EEO).