





1 Introdução 6

1.1	O Touch Screen	6
1.1.1	Descrição geral	6
1.1.2	A Página Inicial	6
1.1.3	A página das funções	7
1.1.4	As setas de navegação	7
1.1.5	A página de Predefinição	8

2 Utilização 10

2.1	As aplicações	10
2.1.1	Iluminação	11
2.1.2	Automação	13
2.1.3	Portão (iluminação/intercomunicação vídeo)	15
2.1.4	Cenários	17
2.1.5	Cenários avançados e predispostos	19
2.1.6	Termorregulação + Climatização	22
2.1.7	Antifurto	33
2.1.8	Difusão sonora	35
2.1.9	Difusão sonora multicanal	38
2.1.10	Conteúdos Multimédia	40
2.1.11	Intercomunicação vídeo	45
2.1.12	Gestão de energia	46

3 Personalização 58

3.1	Configuração	58
3.1.1	Despertador	58
3.1.2	Beep	60
3.1.3	Relógio	60
3.1.4	Mostrador	61
3.1.5	Senha	66
3.1.6	Versão	67

Introdução

1.1 O Touch Screen

6



1.1 O Touch Screen

1.1.1 Descrição geral

O Colour Touch Screen é o comando da divisão que lhe permite a gestão centralizada de todas as funções do My Home de maneira simples e intuitiva.

De facto, tocando com um dedo os ícones do amplo display é possível controlar numerosas soluções My Home, como, por exemplo, comandar os actuadores de luzes e cortinas metálicas, visualizar cenários pré-programados, regular a temperatura das zonas da regulação térmica, excluir e ligar/desligar o anti-roubo, gerir a difusão sonora, obter o acesso às novas funções de gestão de energia.

Além do mais, é possível, por meio de Touch Screen, ter acesso a conteúdos multimídiais como o Rádio através da WEB e o MEDIA CLIENT.

O Touch Screen fica sempre aceso e activo, a iluminação da parte detrás do ecrã se activa quando for tocada pela primeira vez.

Todas as páginas de navegação do Touch Screen são criadas e personalizadas pelo instalador em conformidade com as soluções My Home presentes em sua instalação, segundo as suas exigências.

As páginas de navegação representadas neste manual são meramente indicativas.

1.1.2 A Página Inicial

Na página inicial existem os ícones que representam as aplicações que pode administrar e o ícone de configuração (existe sempre). Quando se está a programar é possível inserir ulteriores informações tais como datas, hora e temperatura (a possibilidade de inserção está subordinada ao espaço que foi deixado livre pelos ícones).



Para maiores informações consultar o seu instalador.




1.1.3 A página das funções

Se a aplicação desejada tiver sido seleccionada pela Página inicial se acederá às páginas das funções.

É só tocar o ícone do comando para acender a luz, levantar as persianas da moradia ou activar um cenário.




Exemplo da página de Automação



Exemplo da página dos Cenários

1.1.4 As setas de navegação

As setas que se encontram em baixo do ecrã possuem as seguintes funções:





Movimenta o conteúdo da página para cima.

Movimenta o conteúdo da página para baixo.

Volta para a página anterior

Em algumas páginas existe uma quarta tecla que lhe permite executar algumas funções especiais.



1.1.5 A página de Predefinição

Com o software de configuração TouchScreenConfig é possível definir uma página de Predefinição que será apresentada no ecrã depois de um período de inactividade do Touch Screen.

O instalador poderá escolher como página de Predefinição a Página Inicial, uma das páginas entre aquelas das aplicações, ou então poderá criar uma página nova que contém as informações da Hora, da Data e da Temperatura. Alternativamente a Hora e a Data, a temperatura poderá ser programada por três vezes permitindo desta maneira a monitorização de três divisões diferentes.

No fundo da página, além da seta de navegação (que permite voltar para a Home Page) existe um ícone que lhe permite executar um comando. Para maiores informações sobre a configuração do comando consultar o seu instalador.

Se, quando estiver a configurar, esta página não estiver activada o ecrã visualizará a Home page.



Utilização

2.1 As aplicações

10



2.1 As aplicações

Com o Touch Screen pode gerir as seguintes aplicações do sistema:



Automação: esta aplicação permite-lhe gerir de modo simples todos os automatismos do seu sistema doméstico, como persianas, venezianas, cortinas motorizadas, fichas comandadas, sistema de irrigação etc.



Iluminação: esta aplicação permite-lhe ligar, desligar e regular cada uma das luzes ou um grupo de luzes e gerir ligações temporizadas.



Cenários: esta aplicação permite-lhe activar e modificar os cenários do seu sistema My Home.



Difusão multimedial: esta aplicação permite-lhe gerir o seu sistema de difusão sonora My Home.



Contra-arrombo: esta aplicação permite-lhe controlar e gerir o estado do sistema de antifurto.



Regulação térmica: esta aplicação permite-lhe controlar e regular o seu sistema de aquecimento e arrefecimento, permitindo-lhe intervir para regular a temperatura de zona para zona, de acordo com as suas exigências naquele momento.




Gestão de energia: Esta aplicação permite-lhe controlar o estado das cargas energéticas, visualizar consumos/produções de energia e executar uma supervisão da instalação eléctrica, intervindo nos dispositivos de rearmamento dos salva-vidas.



Intercomunicador vídeo: Em função do sistema do intercomunicador vídeo instalado você pode comandar, para cada Unidade Externa, a abertura da fechadura e/ou a ligação da luz da escada, comunicar com as unidades internas, comunicar com uma central associada e desfrutar da função de controlo de vídeo nas câmaras associadas ao seu sistema My Home.


O ícone de Setup existe sempre na Página Inicial, mas permite-lhe aceder à página das programações do Touch Screen (Despertador, Beep, Relógio ecc.).




Para maiores informações veja o capítulo Personalização.

2.1.1 Iluminação

Permite-lhe acender, apagar, regular cada uma das luzes ou grupos de luzes.

Toque o ícone de iluminação .

O ecrã visualizará a página na qual existem as luzes que deseja comandar.



O ecrã, com base na programação pode apresentar sete tipos de comando diferentes:

Luz individual

Este comando permite-lhe acender e apagar individualmente uma luz.

Conjunto de luzes




Este comando permite-lhe acender e apagar contemporaneamente um conjunto de luzes.

Dimmer

Este comando permite-lhe acender, apagar e regular uma luz com variador de intensidade luminosa.

A regulação se realiza quando se age sobre os ícones - e +, a intensidade da luz é representada graficamente.

Conforme o regulador de intensidade luminosa que foi instalado (10 ou 100 níveis) a intensidade luminosa é representada com linhas aceso/apagado (10 níveis) ou linhas com menor intensidade luminosa (100 níveis). Se a luz não funcionar ou não estiver conectada aparecerá a representação de uma lâmpada quebrada.




Nível mínimo

Dimmer aceso
ao 100%

Fulminada

Conjunto regulador de intensidade luminosa

Este comando permite-lhe acender, apagar e regular contemporaneamente um grupo de luzes com variador de intensidade luminosa.



A regulação se realiza quando se age sobre os ícones - e +, a intensidade da luz é representada graficamente.

Os reguladores de intensidade luminosa do conjunto poderiam ser regulados em níveis de intensidade luminosa diferentes, sendo assim a regulação se realiza aumentando ou diminuindo o nível de todos os reguladores partindo da sua regulação actual.

Luz temporizada com tempos preestabelecidos

Este comando permite-lhe acender uma luz **on** configurando o tempo de acendimento com o ícone



Temporização com tempos prefixados não activada




Temporização com tempos prefixados activada


Os tempos configuráveis podem ser:


fixos: 7 tempos diferentes não modificáveis.

configuráveis: 20 tempos configuráveis por intermédio do software

Luz temporizada fixa

Este comando permite-lhe acender uma luz  só por um tempo configurado por intermédio do software de configuração.

O ícone  mostra em percentual o tempo restante de acendimento.

O ícone  mostra o estado de activação da temporização.



Temporização com tempo fixo não activada.



Temporização com tempo fixo activada (falta cerca da metade do tempo para que desligue).


Luz das escadas

Este comando permite-lhe acender a função Luz das escadas do intercomunicador vídeo.




2.1.2 Automação

Permite-lhe comandar as persianas, portões, fechaduras, etc.

Toque o ícone de automatismos .

O ecrã visualizará a página na qual existem os automatismos que deseja comandar.



Para lhe permitir uma identificação imediata foram criadas ícones diferenciadas com base na utilização real do automatismo.

	Serranda
	Cortina
	Portão (automação)
	Portão (iluminação/intercomunicação vídeo)
	Conjunto automação
	Basculante
	Ventilador
	Irrigação
	Tomada comandada
	Fechadura
	Contacto

Cortina-Persiana-Portão-Basculante

Estes comandos permitem-lhe abrir e fechar as cortinas, as persianas etc. com um simples toque de um dedo.

Com base na programação efectuada pelo instalador, o funcionamento pode ser realizado em 2 modos diferentes:


Modo seguro

O movimento de abertura ou fechamento se realiza até quando o ícone correspondente estiver sendo carregado, o ícone muda apresentando a indicação do movimento.

Se o ícone for soltado o mecanismo pára imediatamente.

Exemplo de modo seguro


A cortina abre até quando o ícone estiver sendo carregado




Se retirar o dedo a cortina pára.



A persiana desce até quando o ícone estiver sendo carregado.



Se retirar o dedo a persiana pára.



Modo normal

O movimento de abertura ou fechamento inicia quando se toca o correspondente, durante o movimento o ícone se transforma apresentando o ícone de Stop e a indicação do movimento que está a fazer.


Para bloquear o movimento deve tocar o ícone .

Exemplo de modo seguro


Se o ícone for tocado activará a abertura do portão.




Para pará-lo deve tocar o ícone de stop




Se o ícone for tocado activará a abertura da garagem




Para pará-lo deve tocar o ícone de stop

**2.1.3 Portão (iluminação/intercomunicação vídeo)**

O movimento de abertura e fechamento inicia ao se tocar o ícone . O movimento termina automaticamente no fim de curso do portão.


Conjunto automação

Este comando permite-lhe activar contemporaneamente vários automatismos, por exemplo poderá somente com um toque abaixar ou levantar todas as persianas de casa.

O movimento se activa quando se toca um dos ícones "seta", para bloquear deve tocar .

**Ventilador**

Este comando permite-lhe ligar e desligar um ventilador. O ícone indica quando o ventilador está a funcionar.

Ligado**Desligado**

Tomada comandada

Este comando, representado por uma tomada, permite-lhe acender ou apagar um aparelho genérico, que pode ser um electrodoméstico ou qualquer outra coisa. Mesmo neste caso o ícone indica-lhe o estado do aparelho comandado.



Fechadura

Tocando l'ícone **on** activará uma fechadura eléctrica. Este comando funciona como um botão, a fechadura será activada até quando o ícone for carregado e se desactivará quando for soltado. Controla uma fechadura da instalação de intercomunicação vídeo, o tempo de activação é fixado pela configuração da fechadura.



Irrigação

Este comando permite-lhe ligar e desligar um ventilador. O ícone indica quando o ventilador está a funcionar.




Contacto

Este comando fornece uma vista sincronizada do estado de um contacto acoplado à instalação.



2.1.4 Cenários

Permite-lhe activar os cenários que foram memorizados anteriormente em uma ou mais "Centrais dos cenários" e "módulos cenários do seu sistema My Home.


Toque o ícone cenários .

O ecrã visualizará a página na qual existem os cenários que pode activar.



Toque o ícone  para activar o cenário.


Canários da Central dos cenários



Este comando permite-lhe activar um cenário da Central dos cenários. Se decidir modificar a programação do cenário na Central, pode fazê-lo livremente, o Touch Screen depois realizará o cenário novo que foi configurado.

Cenário do Módulo dos Cenários




Este comando permite-lhe activar um cenário do Módulo dos Cenários. Para além disso tocando o ícone  aparecerão novos ícones que lhe permitirão anular ou programar um cenário novo de acordo com o modo de funcionamento do Módulo dos Cenários.



Se não se visualizar o ícone  o Módulo dos cenários está bloqueado.

Criação de cenário Novo

Toque o ícone para iniciar a programação de um cenário novo.



Toque o ícone para voltar para o menu dos cenários que configurou.

Eliminação de um cenário


Toque o ícone para terminar a programação.




Se decidir eliminar um cenário que configurou, toque o ícone.

2.1.5 Cenários avançados e predispostos

Se esta aplicação for seleccionada, em função da configuração efectuada pelo instalador e personalizada para as soluções de My Home que existem na sua instalação poderá controlar os cenários avançados e predispostos (20 ao máximo).

Toque o ícone dos cenários avançados e predispostos .

Nesta página de exemplo são visualizadas ambas as funções: Cenário predisposto e Cenário avançado.



Cenário predisposto

Este cenário permite-lhe activar um conjunto de comandos depois que se verificaram uma ou mais acções ou em uma hora estabelecida. É possível gerir até 20 dos 300 cenários configurados no Programador dos Cenários (aplicação futura).

Para este cenário as quatro acções possíveis são:







– Habilita cenário – desabilita cenário

São comandos que lhe permitem habilitar/desabilitar o cenário sem activá-lo. Se o cenário estiver habilitado e se verificar a activação, as acções dos cenários serão executadas.

– Start - Stop

São comandos para a partida e parada do cenário, independentemente da condição programada.

Exemplos de configuração:



Cenário avançado

Este cenário permite-lhe enviar um comando em uma hora estabelecida e quando se verifica uma acção.

É possível criar 20 cenários.

Para este cenário as duas acções possíveis são:

– **Habilita cenário/desabilita cenário**


Comando que lhe permite habilitar/desabilitar o cenário sem activá-lo. Se o cenário estiver habilitado e se verificarem as condições de activação, as acções dos cenários serão executadas.

– **Start**

Comando que força o cenário

Modificação da condição horária


Para modificar a condição horária toque




Será visualizada a seguinte página:

utilize as setas para programar o horário desejado e confirme com

Cenário avançado Habilitado



Cenário avançado Desabilitado




A segunda condição, “**condição no dispositivo**” pode ser ligada ao estado de uma luz, a um regulador de intensidade luminosa, a uma sonda de temperatura ou a um amplificador da difusão sonora.

Exemplo de cenário avançado:


Liga a irrigação do jardim (acção)

só se forem 20:19 horas (condição horária)

e a sonda indicar 23°C (condição no dispositivo)




Cenário “condição horária”



Cenário “condição horária” +
“condição no dispositivo”

Modificação da condição no dispositivo

Se for configurada uma “condição no dispositivo”, na página de modificação “condição horária” existirá uma seta para aceder a uma das seguintes páginas:



Condição do estado da luz

Pode variar o estado da luz.

Os estados que podem ser utilizados como condição de início do cenário são ON (ligado) e OFF (desligado)



Condição do valor do regulador da intensidade luminosa


Pode variar o valor da regulação do regulador da intensidade luminosa. Os valores admitidos são: OFF de 20% a 100% com aumentos de 20%



Condição do valor do áudio

Pode variar o valor do áudio do amplificador.

Os valores admitidos vão de 0% a 100% com aumentos de 20% e 30%.



Condição do valor da temperatura

Pode variar o valor da temperatura da sonda.

Os valores de temperatura admitidos vão de -5,0°C a 50,0°C com variação de 0,5°C.



2.1.6 Termorregulação + Climatização


Este comando permite-lhe manter sob controlo a temperatura em toda a casa e regulá-la zona por zona segundo as exigências do momento. Além disso, se você instalou um sistema de ar condicionado poderá gerir todos os splitter (deflectores) presentes na instalação, intervindo na regulação da temperatura, na velocidade das ventoinhas etc.


Tocar o ícone de termorregulação .

O display visualiza uma página com a lista das instalações (Unidades), das Zonas não controladas (se presentes), das Sondas externas (se presentes) e das instalações de ar condicionado; no caso esteja presente somente uma **Central**, tem-se acesso directamente a uma página com o ícone da **Central** escolhida (4 zonas/99 zonas) e a lista das Zonas.



É possível realizar a gestão da regulação térmica somente se a função do Controlo remoto tiver sido activada na Central.

Se o ícone for tocado a Central acede-se a Central em uma página de visualização do Estado da Central, na mesma página existe o ícone  para aceder aos possíveis modos a serem configurados.



Cada tipo de modalidade terá um ícone dedicado:



Modo semanal



Modo manual



Modo Temporizado (só para Central com 4 zonas)




Modalidade Férias



Modalidade Feriado / Fim de Semana (Week-End)



Modo cenários (só para Central com 99 Zonas)



Modo Desligado




Modo Antigelo



Modo Verão/Inverno

Tocando os ícones  e  pode fazer deslizar as modalidades.

Tocando o ícone  volta à PÁGINA anterior.


Toque o ícone  para ter acesso ao submenu da modalidade.



Modo semanal

Selecionando um programa entre os 3 de verão e os 3 de inverno (configurados anteriormente na central) a sua instalação funcionará de maneira automática seguindo a programação configurada.




Para confirmar o programa a ser configurado tocar o ícone .

Programas de verão






Programas de inverno




Modo manual

Permite programar uma temperatura constante em todas as zonas da sua instalação.



Se o ícone  e  tocados o valor da temperatura diminuirá ou aumentará de 0,5° C. Para confirmar a temperatura programada tocar o ícone  forem.



Colour Touch Screen

Modo Temporizado (só para Central com 4 zonas)


Permite executar o modo manual em todas as zonas por um tempo determinado.



Se o ícone e forem tocados o valor da temperatura diminuirá ou aumentará de 0,5°C.

Se o ícone e forem tocados as horas e os minutos durante os quais a Central funciona no modo manual se definirão.

Para confirmar a temperatura, horas e minutos programados tocar o ícone .



Modalidade Férias

Esta modalidade permite-lhe manter (no caso de ausências prolongadas, como, por exemplo, durante os períodos de férias) a instalação em Anticongelante ou Protecção térmica até à data e à hora predispostas, uma vez concluído este período, será predisposto o programa semanal escolhido.




Se o ícone e forem tocados a data se definirá.

Para confirmar tocar o ícone .

Se o ícone e forem tocados as horas e os minutos se definirão.

Para confirmar tocar o ícone e seleccionar o programa a ser configurado.



Modalidade Feriado / Fim de Semana (Week-End)

Permite-lhe seleccionar um perfil diário especial para um período determinado. O programa será executado até a data e a hora programada, ao término da qual será restabelecido o programa semanal escolhido.




Se o ícone e forem tocados a data se definirá.

Para confirmar tocar o ícone .

Se o ícone e forem tocados as horas e os minutos se definirão.

Para confirmar tocar o ícone e seleccionar o programa a ser configurando.




Modo cenários (só para Central com 99 Zonas)

Seleccionando um cenário entre os 16 de verão e os 16 de inverno, a sua instalação funcionará de modo automático seguindo o cenário configurado.




Para confirmar o cenário a ser configurado tocar o ícone .

Cenários de verão



Cenários de inverno



Modo Desligado

Se o ícone for tocado é possível colocar em OFF todas as zonas da instalação.



Modo Antigelo

Se o ícone for tocado é possível programar em todas as zonas da instalação a temperatura de Antigelo.



Modo Verão/Inverno

Se o ícone for tocado é possível programar o modo de funcionamento da instalação (Verão/Inverno).



Zonas

Pode controlar todas as zonas presentes em sua instalação.

Tocando os ícones e pode deslizar as zonas inseridas.

Tocando o ícone volta à PÁGINA anterior.

Toque para ter acesso aos específicos submenus das zonas.




A sonda térmica

O offset local da sonda é a regulação do manípulo colocado na sonda que existe em cada zona da sua instalação de Regulação térmica.

Se a sonda for colocada em * (antigelo/protecção térmica) ou em OFF, não será possível realizar nenhuma regulação com o Touch Screen, para mudar a configuração será necessário agir directamente no manípulo da sonda.

Zonas (com função fan-coil)

Se houver a sonda com a função de regulação da velocidade do fan-coil esta página além de visualizar o nome da Zona, da Temperatura medida e programada prevê também, a escolha entre as seguintes velocidades: Mínima, Média, Máxima e Automática.



Zona

Temperatura detectada

Teclas de regulação e temperatura programada


Estado da sonda

Velocidade fan-coil

Modo da central


Zonas (Central com 99 Zonas)

Se o ícone Zonas for carregado a página prevê a visualização do nome da zona, a visualização da temperatura medida, a programação da temperatura se no modo manual, a activação do modo manual/automático, a visualização do estado da sonda (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3).



Zonas (central com 4 zonas)

Se o ícone Zonas for pressionado a página prevê a visualização do nome da zona, a visualização da Temperatura medida e programada e o estado da sonda




Sondas externas

Se estiverem presentes na instalação sondas rádio externas, é possível por meio da zona apropriada visualizar a temperatura medida por estas sondas.



Zonas não controladas

Se estiverem presentes na instalação sondas somente para medir a temperatura (zonas não controladas) é possível por meio da zona apropriada visualizar a temperatura medida por estas sondas.



Climatização

Tocando o ícone "Climatização" tem-se acesso a uma página na qual será possível visualizar todos os objectos (splitter) introduzidos e configurados anteriormente por meio de software TouchScreenConfig. Se ao splitter foi associado um endereço de sonda SLAVE o Touch Screen terá condições de visualizar a temperatura detectada no ambiente associado.





Desligar
o splitter

Desligar todos
os splitter pre-
sentes na insta-
lação My Home




Modalidade avançada



Enviar o comando

Voltar à página anterior

Desligar o splitter





Ligar o comando


Voltar à página anterior


Desligar o splitter



Através da modalidade avançada é possível gerir o splitter como se o fizesse directamente do controlo remoto.






Tocar o ícone  para gerir manualmente o splitter.



Tocando o ícone  é possível ciclar a modalidade de funcionamento do divisor (automático, arrefecimento, aquecimento, dessecador, ventilação).

Com os ícones  e  diminui ou aumenta o valor de temperatura de 0.5°C ou 1°C (depende do divisor instalado).

Tocando o ícone  é possível alterar a velocidade da ventoinha (automática, alta, média, baixa, silenciosa).

O ícone  desliga o dispositivo de orientação e o ícone  o liga.

Voltar à página anterior

Confirmar as alterações feitas manualmente ao comando seleccionado



As funções do comando dependem do tipo de splitter predisposto na instalação e da configuração feita por meio de TouchScreenConfig

2.1.7 Antifurto

Este comando permite-lhe controlar o estado da instalação de antifurto (ligada/desligada) e de cada uma das zonas.


Toque o ícone do antifurto .

O ecrã visualizará na parte superior o ícone que se refere ao estado da instalação (o cadeado aberto indica que a instalação está desligada, o cadeado fechado indica que a instalação está ligada) na parte central pode movimentar as zonas em que está subdividida e saber quais delas estão activadas.


Active/desactive as zonas

Quando o anti-roubo estiver desligado pode desactivar (ou reactivar) uma ou mais zonas da instalação, isto permitir-lhe-á personalizar o funcionamento da instalação segundo as suas exigências. Por exemplo, poderá excluir as zonas relacionadas aos sensores de infravermelhos, deixando activadas as zonas perimetrais (porta de entrada e janelas), isto permitir-lhe-á deslocar-se livremente no interior de sua moradia sem com isso renunciar à sua segurança.


Esta personalização é possível somente com o sistema desligado, agindo sobre os ícones de cada uma das zonas (não figuram no mostrador com o sistema inserido).



Para tornar activa a personalização, toque o ícone de confirmação: ser-lhe-á visualizada uma página na qual digitar o seu código de utilizador para confirmar as zonas que estão activadas na instalação.



Para personalizar e, simultaneamente, ligar o anti-roubo, toque directamente o ícone, tal como explicado na página seguinte.




Active/desactive o antifurto

Para modificar o estado da instalação toque o ícone **on** (para ligar).
off (para desligar).



Ligar o antifurto

Digite o seu código utilizador na página visualizada da Central de antifurto e confirme com **ok**. Se a difusão sonora estiver activada ouvirá a mensagem vocal "activado" ou "desactivado".




1 2 3 4 5 6 7 8

SENHA:



Desligar o antifurto



1 2 3 4 5 6 7 8


SENHA: *****

Os ícones de 1 a 8, reproduzidos em baixo (presentes somente na página de ligação da instalação), indicam o estado das zonas. No exemplo as zonas 1 e 8 estão activadas, enquanto da 2 até a 7 estão desactivadas/excluídas.

Que tipo de alarma se verificou?

Se na sua ausência se verificaram alarmes, quando voltar para casa encontrará uma página similar àquela do exemplo com as seguintes informações: ícone central correspondente ao tipo de alarma que se verificou, indicação da hora, data, tipo de alarma e zona em que se verificou.

Exemplo de alarma "intrusão"



Tipo de alarma:

- intrusão;
- modificação;
- antipânico;
- técnico.

Indicação de:

- hora
- data
- zona


A sinalização de alarma permanece memorizada até que a instalação seja habilitada novamente.

Para consultar a memória dos alarmes toque o ícone **i** na página principal.


Toque o ícone para eliminar o alarma.

2.1.8 Difusão sonora

Pode controlar completamente o seu sistema de difusão sonora.

Toque o ícone da difusão sonora .


O ecrã visualizará na parte superior o ícone que se refere à fonte musical, na parte central pode movimentar os amplificadores a serem controlados.



Fonte musical

Pode escolher entre o Sintonizador rádio e uma fonte externa (Aux), como por exemplo um leitor CD (controlado por meio do Controlo Estéreo ou conectado por meio da entrada RCA).

Rádio



Fonte externa



Sintonize a rádio

O Touch Screen permite-lhe sintonizar a rádio do seu sistema de difusão sonora e também de memorizar os seus canais preferidos.




Amplificador

Este comando permite-lhe ligar, desligar um amplificador e regular o seu volume por intermédio de - e +; o nível do volume é representado graficamente no ecrã.



Conjunto de amplificadores

Pode comandar um conjunto de amplificadores. Os amplificadores do conjunto poderiam ser regulados com níveis de volume diferentes, portanto a regulação do volume se realiza aumentando ou diminuindo o nível de todos os amplificadores partindo da sua regulação actual.



Amplificador Potência


Este comando permite -he ligar, desligar e gerir o novo amplificador de potência.




Ícone ON/OFF para a ligação e o desligamento do amplificador de potência





Abre o menu de gestão do amplificador de potência


Toque o ícone  para entrar no menu de gestão.

Ficará visualizada a seguinte página:






Equalizador

Toque o ícone  ou  para escolher a curva de equalização:






Regulação dos Altos

Para regular o nível dos altos entre -10 e +10 toque o ícone  ou .





Regulação dos Baixos


Para regular o nível dos baixos entre -10 e +10 toque o ícone  ou .



Balanceamento

Para regular o balanceamento do som entre o canal direito e esquerdo toque o ícone  ou .


Balanceamento direito



Loudness (LOUD)


A activação do modo LOUD introduz uma ênfase especial das frequências baixas e altas ao se escutar com volumes baixos.


Toque o ícone  ou  para activar o desactivar o LOUD.



2.1.9 Difusão sonora multicanal

Pode controlar completamente o seu sistema de difusão sonora multicanal.

Toque o ícone de difusão sonora multicanal .

No exemplo apresentado o ecrã está a visualizar duas divisões configuradas (Sala e Quanto) e o conjunto de todos os amplificadores (Geral). Toque  para aceder a cada um dos menus.



Colour Touch Screen

Exemplo: submenu "Geral"

Neste caso a fonte escolhida é o rádio.



Exemplo: submenu da Divisão 1

Neste caso a fonte escolhida é o CD (Aux).




Na faixa superior do submenu existem as seguintes funções:

Muda fonte

ON fonte




Abre o menu de regulação da fonte selecionada



Exemplo: submenu da fonte "Rádio"

Nesta página encontra todos os controles de sintonização do rádio (para maiores detalhes veja a pg. 35)



Tocando **mem** aparecerá no ecrã uma página nova que lhe permite memorizar até 5 estações de rádio.



Exemplo:
submenu da fonte "CD"

Muda trecho





Volta para a
página anterior



2.1.10 Conteúdos Multimídiais

Além das fontes normais da instalação de difusão sonora é possível pelo Touch Screen aceder a conteúdos multimídiais que existem na rede, tais como Rádio IP e o Media Client.

Toque o ícone de difusão sonora ou difusão multicanal .

No exemplo o mostrador está a visualizar a divisão configurada (Sala). Seleccione  para aceder a cada um dos submenus.



Colour Touch Screen

Escolha entre as fontes disponíveis a fonte multimedial:



Na faixa superior do submenu existem as seguintes funções:

Muda fonte




ON fonte




Abre o menu de regulação da fonte seleccionada

Fontes Multimídiais: Rádio IP

Nesta página estão visualizadas duas opções para a gestão dos conteúdos multimídiais por meio da rede Ethernet.



Se o ícone → for seleccionado será carregada uma página nova no mostrador que lhe permite visualizar todas as rádios memorizadas precedentemente por meio do software TouchScreenConfig.

Se o ícone  for seleccionado aparecerá uma página nova no mostrador que lhe permite controlar por meio do player as Rádios IP.





Fontes Multimídiais: Media Client

Por meio da função Media Client é possível ouvir música (.mp3) de um PC conectado à rede.







Se for seleccionado um PC (ex. **Pc3:Legrand**) será carregada uma página nova no mostrador que lhe permite visualizar as pastas (**Imagens, Música, Playlist e Vídeo**) dentro do player predefinido para escutar a música.




Se a pasta **Música** for seleccionada e depois a pasta (ex. **Todos os artistas**) visualizados todos os artistas presentes no catálogo multimedial do player predefinido.

Se um artista for seleccionado (ex. **U2**) todos os álbuns do artista escolhido ficarão visualizados. Se o **Álbum** for seleccionado (ex. **The Best Of**) todos os álbuns do artista escolhido ficarão visualizados.




Seleccione a música que deseja ouvir (ex. **One**). Aparecerá a página do player de controlo que visualizará algumas informações referentes ao percurso em reprodução.



2.1.11 Intercomunicação vídeo

Pode comandar para cada unidade externa a abertura da fechadura e/ou ligação da luz das escadas, em função da instalação e da configuração efectuada.



Toque o ícone de intercomunicação vídeo .

O ecrã visualizará a página principal da intercomunicação vídeo.

Quando chega uma chamada da unidade externa, o display visualiza a seguinte página (se o Touch Screen for montado na instalação de Vídeo Intercomunicador).

Neste caso, para a unidade externa existem os comandos "Luzes das escadas" e "Fechadura".

Toque os ícones para activar o comando de ligação da luz das escadas e/ou abertura da fechadura.



2.1.12 Gestão de energia

Esta função permite-lhe controlar o estado das cargas energéticas, visualizar os consumos/produções de energia e executar uma supervisão da instalação eléctrica, intervindo sobre os dispositivos de rearmamento dos salva vidas.

Toque o ícone .



Permite-lhe visualizar e comandar os dispositivos Stop And Go (anteriormente configurados) e controlar o correcto funcionamento dos carregamentos presentes em seu sistema My Home.



Permite monitorar os consumos e a produção de energia para as grandezas: electricidade, gás, água, calefação/refrigeração, água quente sanitária.

Gestão dos carregamentos (com presença de central de gestão dos carregamentos)

A central de controlo dos carregamentos permite controlar a potência empenhada a fim de prevenir interrupções de energia por parte do contador, excluindo os carregamentos segundo a prioridade configurada pelo instalador.




Gestão de cargas (sem a central de gestão das cargas)

Se na instalação não estiver presente a central de gestão das cargas e forem utilizados actuadores evoluídos, esta aplicação permite-lhe verificar os consumos das cargas (como, por exemplo, forno, lavadora, microondas, etc.).

Supervisão da instalação

Toque o ícone supervisão da instalação .

O display visualiza a página na qual estão presentes os dispositivos STOP&GO (visíveis de acordo com a instalação realizada).



Cada uma das tipologias de estado terá um ícone dedicado:



Fechado



Aberto



Aberto por curto-circuito




Aberto por sobretensão



Aberto por enguiço em direcção a terra





Aberto por bloco

Para cada dispositivo é visualizado o estado e tocando o ícone  tem-se acesso aos detalhes dos específicos STOP&GO e Diagnóstico das cargas.

STOP&GO





Entrando na página de detalhe do dispositivo STOP&GO se apresentará um ícone  para activar ou desactivar o restauro automático.




STOP&GO PLUS




Entrando na página de detalhe do dispositivo STOP&GO PLUS é possível forçar o restauro se o estado do STOP&GO apresentar um problema. Para além disso, é possível activar ou desactivar tocando o ícone  para verificar a instalação. A configuração do tempo que deve passar antes do restauro é executada no momento da configuração do STOP&GO.



STOP&GO BTest



Entrado na página de detalhe do dispositivo STOP&GO BTest é possível activar ou desactivar a função autoteste tocando o ícone **T**. Se estiver activada, por meio dos ícones **-** e **+** é possível configurar a frequência (número de dias entre um teste e o seguinte) de autoteste.




Diagnóstico das cargas

A função "Diagnóstico das cargas" permite verificar o correcto funcionamento das cargas através da medição da corrente diferencial absorvida pelas mesmas.





Entrando na página Diagnóstico das cargas pode visualizar o estado das cargas.



O ícone **ok** indica que a carga funciona correctamente;
o ícone **!** indica que a carga funciona correctamente, mas a corrente diferencial está perto dos limites de norma;
o ícone **ko** indica que a corrente diferencial supera os limites de norma causando a abertura do salva-vidas.



Visualização dos Consumos/Produção

Toque o ícone Visualização dos Consumos/Produção .
O display visualiza a página dos consumos monitorados.



Toque o ícone  ou  para deslizar a página de gestão de energia. Foram previstas as seguintes funções de controlo:



Electricidade

Visualiza a energia eléctrica consumida ou produzida pela instalação.



Água

Conectando o contador de impulsos em um contador de água com saída de impulsos, é possível visualizar o respectivo consumo/produção na instalação.



Gás

Conectando o contador de impulsos em um contador de Gás com saída de impulsos é possível visualizar o respectivo consumo na instalação.




Água quente

Conectando o contador de impulsos em um contador dedicado à água quente, ou à respectiva saída de impulsos de uma central de contabilização do calor, presente nos módulos de utilização de apartamento (no caso de aquecimento centralizado), é possível visualizar o respectivo consumo na instalação.



Aquecimento/
Arrefecimento


Conectando o contador de impulsos em um contador com saída de impulsos de calor, é possível visualizar as calorias/frigorias detectadas na instalação de Aquecimento/Refrigeração (em *kWh térmicos*).

Toque o ícone  para programar os valores das unidades de medição dos relativos controlos consumo/produção (€/kW, ...):



Neste manual está descrito somente o controlo **Energia**, porque o Touch Screen gere de modo igual todos os controlos energéticos.

Electricidade

Toque o ícone  para visualizar as informações de consumo ou produção de energia eléctrica:



Dias

A visualização das informações diárias se dividem em:


Dia actual





Dias anteriores




Informações gráficas

Toque o ícone  para visualizar as informações gráficas de consumo.



Toque o ícone  para visualizar as informações de consumo na tabela.





30.09.09

Hora	kWh
1	0,425
2	0,350
3	0,200
4	0,180
5	0,150
6	0,200
7	0,400
8	0,435

< ↓ ↑

Meses


Toque o ícone  para passar da visualização dos "dias" à visualização dos "meses":




Indicação gráfica dos consumos diários do mês

indicação gráfica do consumo médio horário do mês

Últimos 12 meses

Toque o ícone  para passar da visualização dos "meses" à visualização dos "últimos 12 meses":



indicação gráfica dos consumos dos últimos 12 meses


Gestão de cargas (com presença da central de gestão de cargas)

Toque a aplicação "Controlo de cargas".




No eventualidade que a central detecte uma sobrecarga na instalação, é desactivada a carga com prioridade menor (seleccionada de antemão por TouchScreenConfig), e visualizado o ícone . Tocá-lo para forçar a reactivação da carga (a duração da activação será de default de 4 horas).


* Disponível somente para os actuadores avançados





Gestão de cargas (sem a central de gestão de cargas)

Toque a aplicação "Controlo de cargas".



Entrando na página de informações da carga, pode visualizar o consumo instantâneo e, tocando os ícones  ajusta a zero os contadores de consumo.

Toque o ícone  para passar à visualização de W a € e vice-versa.



Personalização

3.1 Configuração

58




3.1 Configuração

Pode personalizar algumas funções do Touch Screen se aceder esta página.

Toque o ícone


O ecrã visualizará a página de predefinição.




3.1.1 Despertador

Toque o ícone para activar ou desactivar o despertador.


Despertador activado



Despertador desactivado




Para programar a hora de activação do despertador, toque o ícone . Será visualizada a seguinte página:





Utilize as setas para programar o horário, a cada um dos toques se aumenta ou se diminui de uma unidade, mantendo o dedo apoiado se aumenta ou se diminui rapidamente.


Toque o ícone para aceder à página de selecção da frequência de activação do despertador.

Colour Touch Screen




Toque o ícone  correspondente para escolher se repetir o despertador **Uma vez, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo.**

Se estiver configurada a difusão sonora, no canto em baixo à direita existirá um ícone  que lhe permite aceder à página de configuração da difusão sonora para o despertador, em caso de difusão sonora multicanal é possível escolher a divisão.



Poder-se-ão escolher as condições da difusão sonora quando se activar o despertador (fonte, amplificadores, volume).



Aconselha-se não utilizar uma fonte multimedial para o / despertador


Quando o despertador se activar o volume aumenta até a atingir o valor programado.

Se o ecrã for tocado com o despertador activo, se fixará o volume dos amplificadores no valor actual (interrompendo o aumento automático do volume).

Se o ecrã não for pressionado, depois de dois minutos os amplificadores desligarão.


3.1.2 Beep

Pode activar ou desactivar o sinal acústico quando as zonas forem tocadas.




3.1.3 Relógio

Para aceder às páginas de programação do relógio toque o ícone .



Será visualizada a seguinte página.




Para programar a hora, os minutos e os segundos, a cada um dos toques se aumenta ou se diminui de uma unidade, mantendo o dedo apoiado se aumenta ou se diminui rapidamente.

Toque o ícone  para aceder à página de selecção da data.



Se o Beep estiver em OFF o dispositivo não emitirá nenhum sinal acústico.

A hora programada aparecerá na Página Inicial e/ou na Página de predefinição, se tiver sido prevista na fase de programação.




Utilize as setas para programar o dia, o mês e o ano, a cada um dos toques se aumenta ou se diminui de uma unidade, mantendo o dedo apoiado se aumenta ou se diminui rapidamente.

Confirme com a tecla .


A data programada aparecerá na Página Inicial e/ou na Página de predefinição, se tiver sido quando foi programada.

3.1.4 Mostrador


Para aceder à página de controlo do mostrador toque o ícone . Fica visualizada a seguinte página:



Limpeza do ecrã

Toque o ícone . O ecrã ficará desactivado durante um tempo configurável por meio do software. O mostrador visualiza a seguinte página:

Limpar somente com um pano macio.
Não utilizar solventes, materiais abrasivos ou corrosivos





Tempo resíduo
para a limpeza
do ecrã

01 : 15



Ajuste


Para aceder à página que lhe permite de regular a precisão do toque no ecrã, toque o ícone .




Será visualizada a seguinte página:



Toque o símbolo “cruz”, visualizado no ecrã, em todas as posições (5).

Aparecerá o ícone  duas vezes nas áreas extremas do





mostrador. Confirme tocando sobre os ícones. O ajuste se fará automaticamente.



Este método, não obstante tenha controles de pressão, é muito delicado, se for executado de maneira errada poderia fazer com que o dispositivo não compreendesse mais que áreas devem ser pressionadas pelo utilizador e se bloquearia. Neste caso é necessário a intervenção do instalador.


Luminosidade

Para escolher a luminosidade a ser utilizada durante o modo Screen-saver toque o ícone .




O mostrador visualiza a página de escolha do nível de luminosidade.


-  Desligado.
-  Baixa.
-  Normal.
-  Alta.

Toque o ícone  correspondente para escolher o nível de luminosidade.

Pode anular a escolha toque o ícone  ou então confirme a escolha tocando .

Protector de écran



Pode activar a função Protecção de écran tocando no ícone  na página de Configuração (Setup):




Fica visualizada a seguinte página:

- ☒ **Sem protector de écran:** o display se obscurece de acordo com o nível de luminosidade programado.
- ☒ **Linha:** uma linha de cor cinza desloca-se de cima para baixo.
- ☒ **Bolhas:** bolhas coloridas aparecem sobre o écran.
- ☒ **Hora:** uma faixa de cor cinza, com a hora actual desloca-se de cima para baixo.
- ☒ **Texto:** Uma faixa de cor cinza, com um texto arbitrário (que pode ser configurado por meio de TiTouchScreen), desloca-se de cima para baixo.

Toque o ícone ☒ correspondente para escolher o screen saver.

Pode anular a escolha toque o ícone  ou então confirme a escolha tocando .

Efeitos da transição

Para escolher os Efeitos de transição de uma página à outra a serem utilizados toque o ícone .




Fica visualizada a seguinte página:


- ☒ **Nenhuma:** A transição de uma página a outra é directa, sem qualquer efeito.
- ☒ **Mistura:** a transição de uma página a outra é evidenciada por um ligeiro efeito do desaparecimento/aparecimento da página.
- ☒ **Mosaico:** a passagem de uma página a outra é evidenciada por uma série de blocos rectangulares que compõem a nova página.
- ☒ **Zoom:** a página que é carregada aparece com um efeito de aumento.

Toque o ícone ☒ correspondente para seleccionar o efeito desejado.

Pode anular a escolha tocando o ícone  ou então confirmar a escolha tocando .

Rede


Toque o ícone  para visualizar a página de setup da placa de rede do Touch Screen:



Fica visualizada a seguinte página:




Toque o ícone  para habilitar ou desabilitar a placa de rede.

Para voltar para a página anterior toque o ícone .

3.1.5 Senha

Se a utilização do Touch Screen estiver protegida por senha tocando o ecrã será utilizada a seguinte página:



Utilize as teclas numéricas para digitar a palavra chave (de base 12345).

Com **C** pode cancelar.

Confirmar com **ok**


Se a senha estiver certa a Página Inicial será visualizada no ecrã.

Mudança de Senha

A qualquer momento pode modificar a senha existente.

A nova senha deverá ter 5 algarismos.

Selecione o ícone senha.




A página será proposta no ecrã para que a senha seja digitada (veja página anterior):

Digite a senha existente;

Confirme com a tecla **ok**.

Se a senha estiver certa pode digitar a nova senha (a senha será visualizada no ecrã).




Memorize cuidadosamente a nova senha antes de pressionar OK porque depois que tiver sido activada esta senha será indispensável para poder utilizar o Touch Screen.


Activação da protecção

Para proteger o acesso ao Touch Screen de intervenções indesejadas, pode activar a protecção. Sendo assim, o acesso às funções será possível somente por quem conhecerá a senha.


Desactiva





Activa



3.1.6 Versão

Para ter acesso à página que lhe permitirá visualizar as informações do Touch Screen, toque o ícone .



Depois de 10 segundos o Touch Screen retorna automaticamente à página de Setup.

Esqueceu a sua senha

Neste caso pode resolver o problema retirando a alimentação eléctrica do Touch Screen e colocando-a novamente, depois da ligação do ecrã pode utilizar as funções antes que o bloqueio intervenha; aceda ao menu de personalização e desactive o bloqueio ou então modifique a senha.

Não reconhece às pressões

Neste caso pode resolver o problema retirando a alimentação eléctrica do Touch Screen e colocando-a novamente.
Mantenha carregado e repita a operação de ajuste.



Atenção: o uso dos dispositivos rádio não garante a indicação certa do estado por parte do Touch Screen.



World Headquarters and
International Department
87045 LIMOGES CEDEX FRANCE
☎: 33 5 55 06 87 87
Fax : 33 5 55 06 74 55
www.legrandelectric.com

A Legrand se reserva o direito de modificar a qualquer momento os
conteúdos deste folheto e de comunicar, em qualquer forma e modalidade, as mudanças feitas.