



Classe100 X16E

Installations- und Gebrauchsanweisungen

bticino




Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung	5
Einen Anruf beantworten	5
Kameras automatisch einschalten und taktieren	7
Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)	9
Smartphone löschen	11
Einen Benutzer löschen	12
Die Homepage der App Door Entry CLASSE100X nach Wunsch einrichten	14
Allgemeine Informationen	16
Hinweise und Ratschläge	16
Hinweise und Rechte der Verbraucher	17
Ansicht von vorne	18
Funktionstasten und Status-LED	18
Ansicht von hinten	20
Installation	21
Maße und empfohlene Installationshöhen	21
Wandinstallation	21
Installation auf Tischhalterung 344692 (optional)	23
Konfiguration	25
Programmierung der programmierbaren Tasten	26
Gebrauch der Vorrichtung	33
Funktionen	33
Einen Anruf beantworten	33
Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)	34
Direkte Selbstschaltung der TS oder Kameras	36
NETATMO-Kameras	38
Schlossöffner	41
Pager	42
Service	43
Teleloop	43
Tür-Status	44
Professional Studio (Büro)	45
Schloss-Sicherheit	46
Einstellungen des Geräts	47
Joystick benutzen	47
Wi-Fi-Einstellungen und Regelungen	48
Einstellungen	59
Verwenden mit der App Door Entry CLASSE 100X	62
Einleitung	62
Anmeldung des Kontos	63
Authentifizierung	65
Passwort vergessen	66
Hilfe	67
FAQ	68
Log senden	68
Zuordnung der Vorrichtung	69
Homepage	78
Visualizza telecamere o Posti Esterni	79
Schlösser öffnen	81
Treppenlicht	81
Einen Anruf von der Videogegensprechanlage empfangen	82
Haus anrufen: Ihr Gerät Classe100 X16E anrufen	86

Menü	88
Benutzer	89
Einstellungen	94
Konto	108
NETATMO-Kameras	117

Kurzanleitung


Einen Anruf beantworten




1. Berühren, um den Anruf zu beantworten.
2. Während des Gesprächs, können Sie, wenn nötig, den Joystick drücken, um die Symbole der Audio-/Video-Regelung sichtbar zu machen.



3. Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um den Parameter zu wählen, der geändert werden soll (siehe nachfolgende Tabelle) zwischen:
 - Audio-Lautstärke (der Parameter kann nur bei aktiviertem Audio eingestellt werden);
 - Bildhelligkeit;
 - Bildkontrast;
 - Bildfarbe.




4. Berühren, um das Schloss der Haupttürstation zu öffnen.




5. Berühren, um das Gespräch zu beenden.

Kameras automatisch einschalten und taktieren




1. Berühren, um die Türstationen und die Kameras der Anlage anzeigen zu lassen.




2. Ggf. berühren, um die Audioverbindung herzustellen
3. Berühren, um das Bild einer anderen Türstation oder Kamera anzeigen zu lassen (über die Funktion Taktieren). Die Taste leuchtet bei Übergang auf eine andere Kamera auf.

Anmerkung: Sie können von einer Kamera zur anderen übergehen, ohne das Audio zu aktivieren.




4. Berühren, um die Anzeige der Kamera zu löschen, oder warten, bis sie ausgeschaltet wird.

Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)




1. Berühren Sie (beispielsweise) die programmierbare Taste •• um die Kommunikation mit der Hausstation herzustellen (Bsp. Als 2 konfiguriert)

Anmerkung: Die programmierbare Taste, die für den Ruf einer Hausstation verwendet werden soll, wird von Ihrem Installateur definiert (siehe [Programmierung der programmierbaren Tasten](#)).




Die Taste (A) leuchtet auf, um zu melden, dass das Gespräch im Gang ist.




Wenn die Hausstation antwortet, beginnt die Taste zu blinken; Berühren Sie sie, um das Gespräch zu beenden oder mit der Hausstation zu sprechen.

Anmerkung: Wenn Sie während eines Intercom-Gesprächs einen Anruf von einer Türstation erhalten, wird das Gespräch unterbrochen, um den Anruf beantworten zu können.

Smartphone löschen



1. Berühren, um das Abrollmenü abzurufen
2. Berühren, um den Abschnitt Benutzer abzurufen
3. Abrollen, um das Smartphone abzutrennen.





4. Berühren, um fortzufahren.
5. Berühren, um zu bestätigen.



Nun kann der Benutzer die Anlage nicht mit diesem Smartphone verwalten.

Um das Smartphone erneut zuzuordnen, führen Sie die **Authentifizierung** nochmals durch.

Einen Benutzer löschen




1. Berühren, um das Abrollmenü abzurufen
2. Berühren, um den Abschnitt Benutzer abzurufen
3. Abrollen, um den Benutzer und folglich alle verbundenen Smartphone abzutrennen.




4. Berühren, um fortzufahren.
5. Berühren, um zu bestätigen.

Wenn es sich um den Hauptbenutzer handelt, den Sie löschen möchten, geben Sie den Benutzer an, der ihn ersetzen wird.





6. Berühren, um einen neuen Hauptbenutzer anzugeben.
7. Berühren, um fortzufahren.
8. Geben Sie das Passwort Ihres Benutzers ein.
9. Berühren, um zu bestätigen und um auf die Homepage zurück zu schalten.






Nun sind Sie abgetrennt. Um die App wieder verwalten zu können, müssen Sie erneut eingeladen werden.

Achtung: für den Fall, dass der zu löschende Benutzer der einzig Junggebliebener ist, der noch übrig bleibt, schlägt das System ein Tutorial vor, um den Reset des Gerätes durchzuführen


Die Homepage der App Door Entry CLASSE100X nach Wunsch einrichten




1. Berühren, um das Abrollmenü abzurufen.
2. Berühren, um den Abschnitt Einstellungen abzurufen.
3. Berühren, um auf die Homepage nach Wunsch einzurichten.



4. Berühren, um die Beschreibung des Schlusses der Haupttürstation zu ändern
5. Geben Sie eine neue Beschreibung ein.
6. Berühren, um die Homepage der Treppenlicht-Taste anzeigen zu lassen.



7. Berühren, um die Änderungen zu bestätigen.
8. Berühren, um auf die Homepage zurück zu schalten.
9. Nun wird die Taste Treppenlicht angezeigt.



Zusätzlich zur Treppenlicht-Taste können Sie auf der Homepage die Türstationen/Kameras (A) und Schlösser (B), sichtbar machen, die den programmierbaren Tasten Ihres Class100 X16E entsprechen.

Kameras/Türstationen sind im entsprechenden Bereich (C), angezeigt, während für die Schlösser eine dedizierte Taste angezeigt wird. (D).

Anmerkung: Die Anzahl und Art der Objekte, die nach Wunsch eingerichtet werden können, sind abhängig davon, wie der Installateur das Classe 100 X 16E konfiguriert hat (siehe [Programmierung der programmierbaren Tasten](#)).

Allgemeine Informationen

Die Videogegensprechanlage Classe100 X16E muss an ein Wi-Fi-Netz mit mit folgenden Eigenschaften angeschlossen werden:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 Kanäle
- Unterstützte Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode:
- OPEN WPA-PSK Netze
- inkl. TKIP WPA2-PSK
- inkl. AES WEP 64 bits (5-stelliger ASCII-Code oder 10-stelliger Hexadezimalschlüssel)
- WEP 128 bits (13-stelliger ASCII-Code oder 26-stelliger Hexadezimalschlüssel)
- Authentifizierung WPS (mit WPA2-PSK verwendbar)

Hinweise und Ratschläge

Bevor Sie mit der Installation vorgehen, lesen Sie bitte unbedingt vorliegendes Handbuch aufmerksam durch.

Die Garantie erlischt automatisch im Falle von Vernachlässigung, ungeeignetem Gebrauch, Änderungen durch unbefugtes Personal.

Die Video-Gegensprechanlage Classe100 X16E darf nur in Räumen installiert werden. Sie darf weder Wassertropfen noch -Spritzern ausgesetzt und muss ausschließlich für digitale 2-Draht-Systeme BTicino verwendet werden.

Anmerkung: Dieses Gerät enthält die Open- Source-Software. Für Lizenz- und Softwareinformationen schließen Sie Ihren Windows/Linux-PC über den Mini-USB-Anschluss an das Gerät an.

Anmerkung: Für die Verbindung zwischen Videogegensprechanlage Classe100 X16E und Smartphone ist im Haushalt ein Wi-Fi-Netz mit Zugriff auf Internet erforderlich.

Um die Dienstleistung verwenden zu können, muss der Kunde über technische Geräte verfügen, die den Zugriff auf Internet aufgrund eines von ihm mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossenen Vertrags gestatten, aus dem BTicino ausgeschlossen ist.

Um einige Dienstleistungen zu verwenden, die von BTicino zusätzlich zu den normalen Grundfunktionen des Geräts Classe100 X16E zur Verfügung gestellt werden, muss der Kunde die Door Entry CLASSE100X auf das eigene Smartphone installieren.

Durch die App angebotenen Dienstleistungen ist es möglich mit dem Gerät Classe100 X16E von fern über das Internet-Netz zu interagieren.

Die Integration und die Funktionstüchtigkeit des Classe100 X16E und der App sind von folgenden Faktoren abhängig:

- a) Qualität des Wi-Fi-Signals;
- b) Typologie des Vertrags für den Zugriff auf das Internet-Netz von der eigenen Wohnung aus;
- c) Typologie des Vertrags für die Daten auf dem Smartphone;
- d) Konfiguration des Routers.

Wenn eines dieser 4 Faktoren nicht den für den Betrieb des Produkts erforderlichen Spezifikationen entspricht, haftet BTicino nicht für eventuelle Probleme.

Die Funktionen des Door Entry CLASSE100X könnten bei ausgeschaltetem Bildschirm (Background) in folgenden Fällen durch die installierten Anwendungen beeinträchtigt werden:

- Anwendungen zur Optimierung des Gebrauchs der Batterie und Energieeinsparung;
- Anwendungen die die Vorrichtung schützen (Antivirus und dergleichen)

Das Produkt unterstützt ein Streaming-System VoIP, weshalb sichergestellt werden muss, dass der eigene Vertrag das Datennetz des Smartphones während der Verbindung nicht blockiert.

Zudem benötigt die Dienstleistung von BTicino über den Gebrauch von fern durch die App, die Verwendung von Daten, die mit Kosten verbunden ist, die von der Typologie des Vertrags abhängig sind, die der Kunde mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossen hat und selbst trägt.

Hinweise und Rechte der Verbraucher



Vor Gebrauch, die Hinweise aufmerksam durchlesen und sorgfältig aufbewahren, um sie auch in Zukunft nachschlagen zu können.



Verbot, die Einheiten mit nassen Händen zu berühren.
Verbot, Flüssigreiniger oder Aerosol zu benutzen.
Verbot, die Belüftungsschlitze abzudecken.
Verbot, die Vorrichtungen zu ändern.
Verbot, die Schutzbleche von den Vorrichtungen abzunehmen.
Setzen Sie das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus.
Die Einheit muss fern von Wärme-/Kältequellen installiert werden.
Verbot, die Einheit in der Nähe von giftigem Gas und Staub zu installieren.
Verbot, die Einheit an ungeeignete Flächen zu befestigen.



Stromschlaggefahr




Risiko des Herabfallens der Vorrichtungen durch Nachlassen der Auflagefläche oder wegen falscher Installation
Die Stromversorgung abtrennen, bevor an der Anlage gearbeitet wird.
Die Betätigung von fern kann Personen- oder Sachschäden verursachen.



Achtung: die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.
Vergewissern Sie sich, dass die Wandmontage gemäß der Montageanleitung korrekt ausgeführt wird.
Vergewissern Sie sich, dass die Installation des Geräts mit den geltenden Vorschriften übereinstimmt.
Die Stromkabeln gemäß Anweisungen anschließen.
Bei eventuellen Anlagenerweiterungen ausschließlich die Artikel verwenden, die in den technischen Spezifikationen angegeben sind.

Ansicht von vorne



- 1. Display 5" (16 : 9)
- 2. Lautsprecher
- 3. Taktile Hilfe für Sehbehinderte
- 4. Mikrophon

Funktionstasten und Status-LED

Anmerkung: bei Betätigung leuchten die Tasten auf und geben einen "Piepton" ab (kann durch eine Prozedur deaktiviert werden).

Anmerkung: In einigen Fällen kann das Einschalten des Geräts bis zu 2 Minuten dauern.

Symbol	Bedeutung
LED-Anzeige des WI- FI-Signals:	
	Wenn gelöscht, ist die Wi-Fi-Verbindung deaktiviert oder funktioniert richtig.
	Wenn sie rot blinkt, ist die Wi-Fi-Verbindung aktiv aber nicht an ein Netz angeschlossen.
	Wenn sie grün fest leuchtet, tauscht das Classe 300X 16E Daten mit der App Door Entry CLASSE100X aus (Ruf von Türstation/automatisches Einschalten/zuhause anrufen).
LED- Meldung Läutwerk ausgeschlossen:	
	Wenn sie rot blinkt, ist der Rufton deaktiviert.
Programmierbare Berührungstasten*	
	Diese Tasten verwenden, um Intercom-Rufe zu tätigen, Türstationen und Schlösser zu bedienen. Die verfügbaren Funktionen sind von der Konfiguration abhängig, die von Ihrem Installateur eingerichtet werden (siehe Programmierung der programmierbaren Tasten).
Berührungstaste Schlossöffner*	
	Verwenden Sie diese Taste während der Verbindung mit der Türstation, um das Schloss zu öffnen oder, wenn kein Gespräch im Gang ist, um das Schloss der zugeteilten Türstation zu öffnen. Wenn sie weiß blinkt, ist die Funktion Professional Studio aktiviert.
Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren	
	Diese Taste hat zwei Funktionen: Sie können sie zum Einschalten der Kamera der zugeteilten Türstation oder zum Taktieren der Kameras und/oder der verbundenen Türstationen verwenden.

Taste zur Deaktivierung der Kommunikation



Verwenden Sie diese Taste, um ein Gespräch zu beenden. Sie leuchtet sie rot auf, wenn Sie einen Anruf beantworten, und erlischt nach Abschluss.

Berührungstaste Treppenlicht



Benutzen Sie diese Taste, um das Treppenlicht einzuschalten.


Taste zur Aktivierung der Kommunikation



Verwenden Sie diese Taste, um einen Anruf zu beantworten. Wenn ein Anruf eintrifft, blinkt die Taste. Nachdem Sie den Anruf beantwortet haben, erlischt sie.

** Wenn die LEDs beim Drücken weiß blinken, ist die Funktion „Schloss-Sicherheit“ aktiv und die Taste ist deaktiviert.*

Ansicht von hinten



1. Mini-USB-Steckbuchse zur Aktualisierung der Firmware der Vorrichtung
2. Mikroschalter ON/OFF für die Funktion „Sicheres Schloss“
ON=
Anmerkung: den Dienst mit stromloser Vorrichtung aktivieren
3. Sitz der Konfiguratoren
4. Mikroschalter ON/OFF am Ende der Strecke
5. Mikroschalter ON/OFF für die Freigabe einer zusätzlichen Versorgung
6. Klemmen zum Anschluss an BUS, SCS, 2-DRAHT
7. Klemmen zum Anschluss an eine externe Etagenruftaste
8. Klemmen (5M – 1) zum Anschluss an ein zusätzliches Lötwerk. Der Anschluss muss Punkt zu Punkt an den Klemmen der zusätzlichen Lötwerke erfolgen
9. Klemmen (2 - 1) für eine zusätzliche Stromversorgung
10. Joystick für Regelung und Programmierung




Achtung: die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.

Installation


! Achtung: die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.

Maße und empfohlene Installationshöhen

Empfohlene Höhe, außer sie wird laut geltender Norm anders vorgeschrieben.




Wandinstallation




Classe100 X16E

Installations- und Gebrauchsanweisungen





Installation auf Tischhalterung 344692 (optional)




Classe100 X16E

Installations- und Gebrauchsanweisungen



Konfiguration

Das Gerät darf nur physisch konfiguriert werden.



N - Nummer der Hausstation

Die in die N-Steckplätze des Gerätes eingesetzten Konfiguratoren weisen jeder Videogegensprechanlage innerhalb des Systems eine Identifikationsnummer zu. Die Hausstationen müssen fortlaufend nummeriert werden.

Bei parallel geschalteten Hausstationen (in Wohnungen ohne 346850, max. 3) müssen diese mit dem gleichen Konfigurator N konfiguriert werden. Parallel zur Basissprechanlage ist es möglich, Sprechanlagen und Videosprechanlagen und zusätzliche Läutwerke zu installieren.

P – Zuordnung der Türstation

Die in die P-Steckplätze des Gerätes eingesetzten Konfiguratoren identifizieren die zugehörige TS, d.h. die erste Türstation, die durch erstes Drücken der Taste selbst eingeschaltet wird und deren Schloss bei Videogegensprechanlage auf standby durch Drücken der Taste aktiviert wird.

M – Betriebsmodus

Die in den Sitzen M der Vorrichtung eingesetzten Konfiguratoren, teilen den 4 programmierbaren Tasten (●, ●●, ●●●, ●●●●) die Betriebsweise je nach den in der Tabelle [Programmierung der programmierbaren Tasten](#).

Sie können zusätzlich zu den bereits für die Taste programmierten Funktionen auch spezielle Funktionen aktivieren, mit denen die Funktionen Professional Studio und Personensuche einzeln oder gleichzeitig aktiviert werden können.

Beispiel

SONDERFUNKTIONEN				
	Taste ●	Intercom auf sich selbst	Professional Studio (Büro)	Pager
KONFIGURATOR M	00	✓	✗	✗
	20	✓	✓	✗
	40	✓	✗	✓
	80	✓	✓	✓

Programmierung der programmierbaren Tasten

Ihr Classe 100X 16E ist mit Tasten ausgerüstet, die je nach dem im Sitz M eingesetzten Konfigurator und dem Tastendruck bestimmte Funktionen durchführen.

MODUS	TASTE	SERVICE	ANMERKUNG
M = 00			
	●	Intercom für sich, sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse	
	● ●	TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf aktivieren oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)	
M = 20			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio
M = 40			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche
M = 80			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche
M = 01			
	●	Intercom für sich, sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse	
	● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle	
	● ●	TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf aktivieren oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
M = 21			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio
M = 41			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche
M = 81			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche



MODUS	TASTE	SERVICE	ANMERKUNG
M = 02			<p> Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle </p>
			<p> Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle </p>
			<p> Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert) </p>
			<p> Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert) </p>
M = 22			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio
M = 42			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche
M = 82			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche





MODUS	TASTE	SERVICE	ANMERKUNG
M = 03	●		<p>Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle</p>
	● ●		<p>Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle</p>
	● ● ●		<p>Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle</p>
	● ● ● ●		<p>Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle</p>
M = 23			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio
M = 43			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche
M = 83			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche

MODUS	TASTE	SERVICE	ANMERKUNG
M = 04	●	TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf aktivieren oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)	
	● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle	
	● ● ●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
	● ● ● ●	Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)	
M = 24		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio	
M = 44		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche	
M = 84		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche	
M = 05	●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)	
	● ● ●	Schloss der TS (mit P+3 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+3 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+3 konfiguriert)	
	● ● ● ●	Schloss der TS (mit P+4 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+4 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+4 konfiguriert)	
M = 25		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio	
M = 45		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche	
M = 85		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche	

MODUS	TASTE	SERVICE	ANMERKUNG
M = 06			<p>Funktion „INTERCOM VOREINGESTELLT“ mit Intercom-Anruf der HS konfiguriert mit N= 1. Von den Hausstationen der Anlage aus ist es möglich, einen Intercom-Anruf an die mit N=1 konfigurierte Hausstation zu senden. Die mit N=1 konfigurierte Hausstation empfängt die Intercom-Anrufe, sendet sie aber NICHT weiter.</p>
	● ●		<p>Intercom für sich, sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse</p>
	● ●		<p>Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)</p>
	● ●		<p>Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)</p>
M = 26			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio
M = 46			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche
M = 86			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche



MODUS	TASTE	SERVICE	ANMERKUNG
M = 10			
	●		Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle. 346850
	● ●		TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf aktivieren oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)
	● ●		Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)
	● ●		Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)
M = 30			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio
M = 40			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche
M = 50			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche
M = 12			
	●		Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind 
	● ●		Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind 
	● ●		Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)
	● ●		Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)
M = 32			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio
M = 52			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche
M = 92			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche

MODUS	TASTE	SERVICE	ANMERKUNG
M = 13	●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind	
	● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind	
	● ● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind	
	● ● ● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind	
M = 33		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio	
M = 53		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche	
M = 93		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche	

Gebrauch der Vorrichtung

Anmerkung: der beschriebene Hintergrund sowie die Symbole könnten sich von denen der Vorrichtung unterscheiden.

Funktionen

Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)

NETATMO-Kameras


Schlossöffner

Direkte Selbstschaltung der TS oder Kameras

Pager

Einen Anruf beantworten

Nach einem Anruf von einer Türstation zeigt der Bildschirm die Bildaufnahme und die Kommunikationstaste blinkt.



1. Während des Gesprächs, können Sie, wenn nötig, den Joystick drücken, um das Menü zur Regelung von Audio/Helligkeit/Kontrast/Farbe sichtbar zu machen (siehe [Einstellung der Audio/Video-Parameter](#)).




2. Berühren, um den Anruf zu beantworten. Die LED erlischt. Um das Gespräch zu beenden, berühren Sie die Taste (A) und, um das Schloss der Türstation zu öffnen berühren Sie die Taste (B)


Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)

Mit diesen programmierbaren Tasten können Sie mit anderen Video-/Gegensprechanlagen in Ihrer oder in anderen Wohnungen kommunizieren.

Die programmierbare Taste, die für den Ruf einer Hausstation verwendet werden soll, wird von Ihrem Installateur eingerichtet (siehe [Programmierung der programmierbaren Tasten](#)).



1. Berühren Sie (beispielsweise) die programmierbare Taste •• um die Kommunikation mit der Hausstation herzustellen (Bsp. Als 2 konfiguriert)



Die Taste (A) leuchtet auf, um zu melden, dass das Gespräch im Gang ist.
Das Display zeigt die ID-Nummer der angerufenen Türstation (B).



Wenn die Hausstation antwortet, beginnt die Taste zu blinken; Führen Sie das Gespräch mit der Hausstation oder berühren Sie sie, um das Gespräch zu beenden.


Anmerkung: Wenn Sie während eines Intercom-Gesprächs einen Anruf von einer Türstation erhalten, wird das Gespräch unterbrochen, um den Anruf beantworten zu können.

Direkte Selbstschaltung der TS oder Kameras


Über die Taste Selbstschaltung können Sie die Kamera der Haupttürstation anzeigen und, wenn vorhanden, andere Türstationen/Kameras der Reihe nach anzeigen.

Über die programmierbaren Tasten, können Sie zudem eine bestimmte Kamera oder Türstation direkt anzeigen.

Die programmierbare Taste, die für den Ruf einer Türstation verwendet werden soll, wird von Ihrem Installateur eingerichtet (siehe [Programmierung der programmierbaren Tasten](#)).




1. Berühren, um die Türstationen und die Kameras der Anlage anzeigen zu lassen.



2. Sie können, wenn nötig, den Joystick drücken, um das Menü zur Regelung von Audio/Helligkeit/Kontrast/Farbe sichtbar zu machen (siehe [Einstellung der Audio/Video-Parameter](#))

Die Taste (A) blinkt. Die Taste berühren, um die Audioverbindung herzustellen.



3. Berühren, um das Bild einer anderen Türstation oder Kamera anzeigen zu lassen (über die Funktion Taktieren). Die Taste (A) leuchtet bei Übergang auf eine andere Kamera auf. Um die Anzeige der Kamera zu löschen, warten, bis sie ausgeschaltet wird oder die Taste (B) drücken.

Anmerkung: Sie können von einer Kamera zur anderen übergehen, ohne das Audio zu aktivieren.

Anmerkung: Die NETATMO Kameras sind nicht mit der Funktion der Taktierung vorgesehen und werden daher nicht angezeigt. Um eine Netatmo Kamera anzuzeigen, beziehen Sie sich bitte auf den Paragraphen [Netatmo Kamera](#)


4. Um eine bestimmte Türstation direkt anzeigen zu lassen, berühren Sie (beispielsweise) die programmierbare Taste .



NETATMO-Kameras

Wenn Sie NETATMO-Kameras in Ihrem Haus haben, können Sie sie in Verbindung mit der App Door Entry CLASSE100X zur direkten Videoüberwachung über Ihr Classe 100 X16E verwenden. Wenn Ihr NETATMO-Konto mehreren Häusern mit jeweils einer oder mehreren Kameras zugeordnet ist, wird die vollständige Liste angezeigt. Sie können dann z.B. Bilder Ihres Ferienhauses über Ihr Gerät Classe100 X16E aus in Ihrem Haupthaus sehen.

Anmerkung: Bilder von NETATMO-kompatiblen Kameras können nur angezeigt werden, wenn die Überwachungsfunktion in der NETATMO Security App aktiv ist.




1. Im standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren.




2. Drücken, um die Netatmo-Kameras ihrer Anlage anzeigen zu lassen



3. Bewegen Sie den Joystick nach oben/unten, um die anzuzeigende Kamera zu wählen.




4. Berühren, um die gewünschte Kamera zu aktivieren, (das Bild wird drei Minuten lang angezeigt).




5. Berühren, um zu beenden.

Schlossöffner

Über die Schloss-Taste können Sie das Schloss der Haupttürstation öffnen. Über die programmierbaren Tasten, können Sie zudem andere Schlösser der Anlage öffnen. Die programmierbare Taste, die zum Öffnen eines bestimmten Schlosses zu verwenden ist, wird von Ihrem Installateur bei der Konfiguration eingerichtet (siehe [Programmierung der programmierbaren Tasten](#)).



1. Berühren, um das Schloss der Haupttürstation zu öffnen.




2. Um ein bestimmtes Schloss direkt zu öffnen, berühren Sie (beispielsweise) die programmierbare Taste .


Pager

Mit dieser Funktion kann eine vokale Nachricht abgespielt werden, die über das Mikrophon der Classe100 X16E aufgenommen worden ist und durch die Lautsprecher der Schalldiffusionsanlage ausgetragen wird.

Diese Funktion wird bei der Konfiguration von Ihrem Installateur definiert (siehe [Programmierung der programmierbaren Tasten](#))



1. Berühren, um die Kommunikation zu aktivieren. Die Taste (A) leuchtet auf, um zu melden, dass das Gespräch im Gang ist



2. Nachricht abspielen.
3. Berühren, um den Anruf zu beenden.

Service

Wenn Ihre Anlage dazu vorbereitet ist, können Sie über eine Reihe von Funktionen verfügen:

Teleloop

Tür-Status


Professional Studio (Büro)

Schloss-Sicherheit

Teleloop

Die TELOOP-Funktion ermöglicht die Verwendung des Geräts für Personen mit Hörgeräten, die mit einem Wahlschalter (T) ausgestattet sind.

Um eine korrekte magnetische Kopplung zwischen dem Video-Türsprechanlage und dem Hörgerät zu gewährleisten, wird empfohlen, sich in einem Abstand von 25 - 35 cm vor dem Gerät zu positionieren.




Anmerkung: das Metallgegenstände und Grundgeräusche elektrischer/elektronischer Geräte (z.B. PC) die Qualität und Leistung der Kopplungsvorrichtung beeinträchtigen können.

Tür-Status


Diese Funktion meldet über die Schloss-LED, ob die Eingangstür geöffnet oder geschlossen ist. Diese Funktion wird bei der Konfiguration von Ihrem Installateur definiert (siehe [Programmierung der programmierbaren Tasten](#)).

Anmerkung: Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn das System dies vorsieht - Zubehörgeräte sind erforderlich.

Anmerkung: Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Professional Studio aktiviert werden.



1. Wenn die Eingangstür geöffnet ist, blinkt die LED.




2. Wenn sie ausgeschaltet ist, ist die Eingangstür geschlossen.


Professional Studio (Büro)

Diese Funktion, aktiviert automatisch das zugeordnete Schloss, wenn ein Ruf eintrifft, ohne dass die Schlosstaste gedrückt werden muss.

Sie können diese Funktion über die Konfiguration abhängig, die von Ihrem Installateur eingerichtet worden ist, aktivieren (siehe [Programmierung der programmierbaren Tasten](#)) und im entsprechenden Menü aktivieren (siehe [Professional Studio aktivieren/deaktivieren](#)).



1. Wenn die Funktion aktiv ist, blinkt die LED.



Bei einem Anruf von einer Türstation, wird das Schloss automatisch geöffnet.


Schloss-Sicherheit

Wenn diese Funktion aktiviert ist, verhindert sie das Öffnen des Schlosses der Türstation, wenn keine Kommunikation hergestellt ist.

Das Öffnen des Schlosses ist daher nur zulässig, wenn sich die Türstation und die Hausstation in telefonischer Verbindung befinden.

Diese Funktion wird bei der Konfiguration von Ihrem Installateur definiert (siehe [Ansicht von hinten](#)).

Anmerkung: Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Funktion Professional Studio aktiviert werden.



Wenn die Funktion aktiv ist, ist die Schloss-Taste oder eine der programmierbaren Tasten, die das Schloss steuern, deaktiviert.


1. Wenn Sie eine dieser Tasten berühren, blinkt die entsprechende LED aber der Befehl wird nicht durchgeführt.

Einstellungen des Geräts

Mit dem Joystick können Sie Einstellungen (Menüeinstellungen und/oder Parametereinstellungen während der Audio/Video-Verbindung) und Einstellungen (Menü Einstellungen) vornehmen

Joystick benutzen


Um durch das Menü zu navigieren und die verschiedenen Einstellungen auszuwählen, müssen Sie den Joystick an der Seite des Geräts verwenden.



SYMBOL	DURCHZUFÜHRENDE AKTIONEN	SERVICE
	Drücken	Bestätigen/Modus Einstellungen abrufen
	Länger als 5 Sekunde lang drücken	Modus Einstellungen abrufen
	Desplace hacia arriba el joystick (al soltarlo regresa a la posición central)	Vorhergehende Seite/Niveau erhöhen
	Bewegen Sie den Joystick nach unten (wenn Sie ihn loslassen, kehrt er wieder in die Mittelstellung zurück).	Nachfolgende Seite/Niveau verringern

Wi-Fi-Einstellungen und Regelungen

Menü-Regelungen und Wi-Fi-Einstellungen




Im standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren




Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen:
Sie können die Door Entry CLASSE100X App in den Geschäften herunterladen. Die Seite erlischt nach der ersten Verknüpfung mit der App:




NETATMO-Kameras anzeigen




Lautstärke Ruftöne einstellen.




Professional Studio (Büro) aktivieren/deaktivieren.



Wi-Fi-Einstellungsseite, auf der Sie Wi-Fi aktivieren/deaktivieren/zurücksetzen, die erste Verbindung mit der App herstellen und das Gerät zurücksetzen können.




Informationen über die Vorrichtung.



Menü beenden.

Ruftonlautstärke einstellen

Im Sandby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen




- 1 Den Joystick drücken, um die Lautstärke zu regeln. Das Läutwerk wird auf die gewünschte Lautstärke eingestellt.



- 2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das Lautstärkeniveau einzustellen (1 - 8).



- 3 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten.



- 4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden



Die niedrigste Einstellung schließt das Läutwerk aus. Die entsprechende LED blinkt rot


Professional studio (büro)-funktion aktivieren/deaktivieren

Diese Funktion,aktiviert automatisch das zugeordnete Schloss, wenn ein Ruf von der Türstation eintrifft, ohne dass die Schlosstaste gedrückt werden muss.

Um diese Funktion zu aktivieren, ist es notwendig, das Classe100 X16E wie im Abschnitt „Konfiguration / Sonderfunktionen“ beschrieben zu konfigurieren [Programmierung der programmierbaren Tasten](#).

Zudem muss die Funktion wie folgt aktiviert werden:


Im Standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen



A Anzeigen des Modus (ON = aktiviert, OFF = deaktiviert).

1 Den Joystick drücken, um den Modus zu ändern.


Anmerkung: Sie kann nicht gleichzeitig mit den Funktionen Sicheres Schloss und Türstatus aktiviert werden.




2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/ unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden.

Wi-Fi-Einstellungen

Im Sandby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen



Den Joystick drücken, um die gewünschte Seite unter




**Wi-Fi-Netz aktivieren/
deaktivieren**

Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen:




Anmerkung: Um das Gerät mit dem Wi-Fi-Netz und der App zu verbinden, ist zuerst die Zuordnungsprozedur der Classe100 X16E mit der App, Door Entry CLASSE100X durchzuführen.



Wi-Fi-Netz zurücksetzen



Reset der Vorrichtung




Menü beenden.

Wi-Fi-Netz aktivieren/deaktivieren

In dieser Seite können Sie das Wi-Fi-Netz mit dem die Vorrichtung verbunden ist, anzeigen und die Verbindung ggf. deaktivieren können.



- A Name des Wi-Fi-Netzwerks, mit dem das Gerät verbunden ist;
1. drücken Sie den Joystick, um das Wi-Fi-Netzwerk zu deaktivieren.



Jetzt ist das Wi-Fi-Netz nicht mehr aktiv, aber das Gerät ist trotzdem authentifiziert.


Anmerkung: Um das Wi-Fi-Netzwerk von Ihrem Gerät zu trennen, müssen Sie den **Reset-Vorgang durchführen**.

Wi-Fi-Netz zurücksetzen


In diesem Abschnitt können Sie das Wi-Fi-Netzwerk, mit dem das Gerät verbunden ist, oder das Netzwerkennwort ändern



1. Den Joystick drücken, um das Wi-Fi-Netz zurückzusetzen.



2. Verwenden Sie den Joystick nach unten, um das Bestätigungssymbol zu wählen.



3. Den Joystick zur Bestätigung drücken.



Um das Gerät wieder mit dem gleichen oder einem neuen Netzwerk zu verbinden, müssen Sie den von der Anwendung Door Entry CLASSE100X geführten Vorgang im Abschnitt [Einstellung des WiFi der Gegensprechanlage](#).


Anmerkung: Wenn die Prozedur nicht beendet wird, wird die Verbindung nach einigen Sekunden wieder hergestellt.

Reset der Vorrichtung


In dieser Seite können Sie die Vorrichtung zurücksetzen (Reset).



1. Den Joystick drücken, um das Gerät zurückzusetzen



2. Verwenden Sie den Joystick nach unten, um das Bestätigungssymbol zu wählen.



3. Den Joystick zur Bestätigung drücken.




Anmerkung: Alle zugehörigen Konto- und Wi-Fi-Daten werden gelöscht.

Anmerkung: Durch diesen Vorgang wird das Gerät zurückgesetzt. Informationen zum Abschließen des Systemresets finden Sie im Abschnitt [Einstellungen / Video-Gegensprechanlage zurücksetzen](#).

Informationen Über Die Vorrichtung

Im Sandby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen



1. Den Joystick drücken, um die Informationen anzuzeigen



A

B


- A Name des Wi-Fi-Netzwerks, mit dem das Classe100 X16E verbunden ist.
- B Netzparameter.
- C Firmware-Version.
- D MAC-Adresse.
- E E Wert der Konfiguratoren (siehe [Konfiguration](#)).

Audio/video-parameter einstellen (diese Funktion ist für NETATMO-Kameras nicht verfügbar)

Während einer Verbindung mit einer Hausstation oder mit der Call Home-Funktion der App Door Entry CLASSE100X können Sie die Lautstärke des Audios und bei einer Videoverbindung die Farbe, den Kontrast und die Helligkeit des Bildes ändern.




- 1 Während einer Verbindung, den Joystick drücken, um die Parameter zu ändern




Die Seite zeigt den Parametertyp (A) und das eingestellte Niveau (B)

- 2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um den Parameter zu wählen, der geändert werden soll (siehe nachfolgende Tabelle)


SYMBOL	PARAMETERTYP
	Audio-Lautstärke (Der Parameter kann nur bei aktiviertem Audio eingestellt werden)
	Bildhelligkeit
	Bildkontrast
	Bildfarbe




3 Den Joystick drücken, um das Niveau zu regeln.



4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das gewünschte Niveau einzustellen.




5 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten.




6 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um einen anderen Parameter zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden.

Einstellungen

Menü einstellungen




Im Standby, den Joystick **mindestens 5 Sekunden** lang drücken, um das Display zu aktivieren und das Menü der Einstellungen abzurufen




Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen:

[Tastenton aktivieren/deaktivieren](#)



[Ein Läutwerk einem Ereignis zuteilen](#)




Menü beenden


Tastenton aktivieren/deaktivieren

Diese Funktion aktiviert bzw. deaktiviert die Wiedergabe eines PIEPTONS, wenn die Tasten gedrückt werden. Standardmäßig ist die Funktion deaktiviert, um sie zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Im Standby, den Joystick **mindestens 5 Sekunden lang** drücken, um das erweiterte Menü abzurufen und die entsprechende Seite zu wählen.



- A Anzeigen des Modus (ON = aktiviert, OFF = deaktiviert).
- 1 Den Joystick drücken, um den Modus zu ändern.




- 2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden.

Ein läutwerk einem ereignis zuteilen (anrufe)


In dieser Seite können Sie die Melodien der verschiedenen Anrufe ändern.

Die Melodien, die bei einem Anruf von der TS mit S=2 und S=3 gespielt werden, sind standardmäßig definiert und können nicht geändert werden. (Prüfen Sie mit Ihrem Installateur die Konfiguration der Türstationen)

Im Standby, den Joystick **mindestens 5 Sekunden lang** drücken, um das erweiterte Menü abzurufen und die entsprechende Seite zu wählen.




- 1 Den Joystick drücken, um ein Ereignis zuzuordnen.




- 2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das gewünschte Läutwerk zu wählen (siehe nachfolgende Tabelle)
- Die Seite zeigt die Art des Anrufs (A) und die Nummer des aktuellen Läutwerks (B)


SYMBOL	TYP DES ANRUF
	Läutwerk HAUPTTÜRSTATION wählen
	Läutwerk NEBENTÜRSTATION wählen
	Läutwerk ETAGEN-ANRUF wählen
	Läutwerk INTERCOM-ANRUF wählen
	Läutwerk EXTERNER INTERCOM-ANRUF wählen (nur mit Schnittstelle 346850)




3 Den Joystick drücken, um fortzufahren



4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um die zuzuordnende Melodie zu wählen (die Melodie wird abgespielt)



5 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten



6 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um einen anderen Anruf zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden



Verwenden mit der App Door Entry CLASSE 100X

Einleitung

Sie können mit Ihrem Classe100 X16E über die kostenlose App Door Entry CLASSE100X interagieren. Nachdem Sie sich angemeldet und die Authentifizierung vorgenommen haben, müssen Sie die Zuordnung der Vorrichtung vornehmen. Danach können Sie:

- einen Anruf von der Videogegensprechanlage, der von einer Türstation eintrifft, beantworten;
- Zuhause anrufen (ruft Ihr Classe 100X 16E an);
- die Bilder der Türstationen und der Kameras anzeigen lassen;
- das Schloss der Türstationen öffnen;
- die Firmware des Classe100 X16E aktualisieren.



Um die App Door Entry CLASSE100X herunterzuladen (für Vorrichtungen iOS von App Store; für Vorrichtungen Android von Play Store), lesen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ab:




Anmeldung des Kontos

Um die App Door Entry CLASSE100X und die Funktionen der Schnittstelle mit Ihrem Classe100 X16E verwenden zu können, müssen Sie sich anmelden.

Rufen Sie die App ab und folgen Sie den Anweisungen zur Anmeldung:


das erstellte Konto wird dann dasselbe für alle App der angeschlossenen Legrand/Bticino-Vorrichtungen sein.




A Zugriff auf den Abschnitt **Hilfe**

1. Berühren, um sich anzumelden und ein Konto zu erstellen
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die das System einen Bestätigungscode senden soll.
3. Berühren, um den Versand des Bestätigungs_codes zu akzeptieren.

Nach erfolgter Bestätigung sendet das System die Daten für den erstmaligen Zugriff (Bestätigungscode) an die Mail-Adresse, die Sie bei der Anmeldung angegeben haben




4. Geben Sie den Bestätigungscode ein, der Ihnen per E-Mail zugesandt wurde.
5. Berühren, um zu bestätigen.



6. Geben Sie das Passwort ein und füllen Sie die Felder mit Ihren Daten aus.
7. Abhaken, um die [Gebrauchsbedingungen](#) zu akzeptieren, die im verbundenen Text aufgeführt sind (obligatorisch).
8. Berühren, um fortzufahren.

Authentifizierung

Nachdem Sie sich im Portal angemeldet haben, können Sie sich durch Eingabe der E-Mail und des Passworts authentifizieren.



A Zugriff auf den Abschnitt [Hilfe](#)

B Berühren, um die Prozedur der [Passwortzurücksetzung](#) zu starten

C Berühren, um [ein neues Konto zu erstellen](#)


1. E-Mail und Passwort eingeben.

2. Berühren, um den Zugriff zu erhalten.

Anmerkung: Nach drei fehlgeschlagenen Versuche (falsches Passwort) innerhalb einer Stunde, wird das Konto 15 Minuten lang durch das System blockiert.


Passwort vergessen

Sollten Sie das Passwort vergessen haben:




1. Berühren, um die Prozedur der Passwortzurücksetzung zu starten.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die das System einen Bestätigungscode senden soll.
3. Berühren, um den Versand des Bestätigungscodes zu akzeptieren.

Nach erfolgter Bestätigung sendet das System die Daten für den erstmaligen Zugriff (Bestätigungscode) an die Adresse, die Sie bei der Anmeldung angegeben haben.




4. Geben Sie den Bestätigungscode ein, der Ihnen per E-Mail zugesandt wurde.
5. Berühren, um den Code zu prüfen.



6. Das neue Passwort eingeben.
Aus Sicherheitsgründen, geben Sie ein neues Passwort eingeben, das folgende Eigenschaft besitzen muss:
 - Mindestens 8 Zeichen lang;
 - Mindestens ein Buchstabe und eine Nummer enthalten;
 - Das Passwort muss anders als die zuletzt verwendeten 5 Passwörter sein.
7. Das neue Passwort nochmals eingeben.
8. Berühren, um zu bestätigen. Die Homepage führt dann die Authentifizierung durch.

Hilfe


In diesem Abschnitt können Sie die FAQ abrufen und ein Problem melden.



1. Berühren, um den Abschnitt HILFE abzurufen.

FAQ

In diesem Abschnitt können Sie die Antworten zu den meist gestellten Fragen (FAQ) über die Verwendung der App Door Entry CLASSE 100X.




1. Berühren, um den FAQ-Abschnitt abzurufen
2. Wählen Sie das Thema, das sie geklärt haben möchten.

Log senden

In diesem Abschnitt können Sie ein Problem melden.

Anmerkung: Sie werden keine direkte Antwort erhalten, doch wird Ihre Meldung von den Entwicklern zur Verbesserung der Dienstleistung verwendet.




1. Berühren, um den Log senden-Abschnitt abzurufen
2. Im entsprechenden Feld das Problem beschreiben, das aufgetreten ist.
3. Berühren, um eine Nachricht an den Kundendienst zu schicken.

Zuordnung der Vorrichtung



Nachdem Sie sich angemeldet und zum ersten Mal authentifiziert haben (erstes Smartphone), wird ein Tutorial angezeigt, das Ihnen hilft Ihr Konto dem Classe100 X16E zuzuordnen.

Dieser Vorgang ist nur bei erstmaligem Zugriff erforderlich und gestattet Ihnen den Classe 100 X16E an das WiFi-Netz im Haus anzuschließen und die Verbindung zwischen den beiden Vorrichtungen herzustellen.

Sie können zudem weitere Benutzer einladen, so dass Sie die Funktionen des Classe100 X16E benutzen können.




1. App öffnen




2. Verbinden Sie zuerst das Smartphone mit dem WiFi-Netz des Hauses
3. Authentifizieren Sie sich nach der Anmeldung.
4. Falls das Smartphone noch nicht mit dem C100X16E verknüpft worden ist, erscheine dieses Fenster. Berühren Sie es, um die Verknüpfung vorzunehmen.

Anmerkung: Sollte die Verknüpfungsprozedur vorzeitig, d.h. vor Abschluss unterbrochen werden, muss das Classe100 X16E durch die entsprechende Prozedur zurückgesetzt werden.




5. Im standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren.




6. Berühren, um fortzufahren.

Dieses Fenster wird angezeigt um zu melden, dass Ihr Classe 100 X16E noch nicht zugeordnet wurde und erlischt, wenn die Prozedur erfolgreich abgeschlossen worden ist.




7. Verwenden Sie den Joystick nach unten, um die Seite der WiFi-Einstellungen zu wählen.



8. Den Joystick drücken, um die Seite abzurufen.



9. Berühren, um das vom C100X16E hergestellte WiFi-Netzwerk zu aktivieren.
Es werden diese Bestätigungsseite und nach wenigen Sekunden der Qrcode angezeigt.






10. Berühren, um fortzufahren.




11. Lesen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ab.



12. Berühren, um die Einstellung des Mobiltelefons zu öffnen


13. Berühren, um die Einstellung des WiFi-Netzwerks zu öffnen



14. Das vorübergehende Netz wählen, das Ihr C100X16E erstellt, um sich mit dem Smartphone zu verbinden (Bsp. „BTICINO_cc9bdf“).

Anmerkung: diese Prozedur könnte je nach verwendetem Smartphone unterschiedlich sein.

15. Nun ist Ihr C100X16E mit dem vorübergehenden Netz (A), verbunden. Berühren, um fortzufahren



16. Das Wi-Fi-Netz des Hauses wählen, an das der C100X16E verbunden werden soll

17. Geben Sie das Passwort des Wi-Fi-Netzes des Hauses ein


18. Berühren, um zu bestätigen.

19. Berühren, um fortzufahren


Nun beginnt der Datenaustausch zwischen C100X16E und dem Smartphone, was einige Minuten dauern kann.



Nach beendeter Verknüpfung, werden die Bestätigungsfenster angezeigt




Nun ist das Classe100 X16E mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Hauses verbunden



20. Berühren, um fortzufahren

Anmerkung: Die WiFi-Verbindung des Classe 100 X16E oder das zurücksetzen des Wi-Fi-Netzes, um das Passwort zu ändern, kann ganz einfach über das entsprechende Menü **WiFi-Einstellungen** erfolgen.



21. Berühren, um fortzufahren.

22. Berühren, um die Homepage frei zu gestalten (siehe [Homepage nach Wunsch einrichten](#)).


Oder

23. Berühren, um diese Einstellung später vorzunehmen. Es wird das Fenster [Homepage](#) angezeigt.

Homepage

Die Homepage der App Door Entry CLASSE100X kann **nach Wunsch** eingerichtet werden. Nach der **Authentifizierung**, können Sie von dieser Seite aus mit Ihrem Classe100 X16E und der Videogegensprechanlage interagieren.

Zudem können Sie verschiedene Einstellungen durch das Auswahlfeld vornehmen.



A Auswahlfeld.

B Wahl und Anzeige der Kameras und Türstationen

C Schloss aktivieren

D Treppenlicht aktivieren.

E Ihr Classe100 X16E anrufen.

Anmerkung: Die Funktionen des APP DOOR ENTRY könnten bei ausgeschaltetem Bildschirm (Background) in folgenden Fällen durch die installierten Anwendungen beeinträchtigt werden:

- Anwendungen zur Optimierung des Gebrauchs der Batterie und Energieeinsparung;
- Anwendungen die das Smartphone schützen (Antivirus und dergleichen).


Anmerkung: Das Erscheinungsbild der Homepage und der verfügbaren Funktionen sind abhängig von:

- den in Ihrem System installierten Vorrichtungen;
- der Konfiguration Ihres Classe100 X16E;
- den eigenen Einstellungen Ihres App Door Entry CLASSE100X.

Visualizza telecamere o Posti Esterni

Über diese Funktion können Sie die Kameras und die von Ihrem Installateur konfigurierten Türstationen anzeigen lassen (siehe [Konfiguration](#)).

Sie können zudem die miteinander verbundenen NETATMO-Kameras anzeigen, wie im Abschnitt [Netatmo-Kameras](#) beschrieben




A Name der Kamera oder Türstation.

B Kameras oder Türstationen abrollen.


C Kamera oder Türstation anzeigen.

- NETATMO-Kameras 
- Kamera 



1. Die gewünschte Kamera oder Türstation wählen.

2. Berühren, um sie anzeigen zu lassen.



3. Berühren, um die Funktionstasten anzeigen zu lassen

A Anzeige der Qualität des Anrufs: Gibt an, ob die Bedingungen für die Kommunikation bestehen (Cloud, Wi-Fi und 3G/4G-Verbindung).



Gute Qualität



Mittlere Qualität



Schlechte Qualität

4. Berühren, um das Mikrophon zu aktivieren und mit der Türstation zu sprechen.

5. Berühren, um auf die nachfolgende Kamera überzugehen.


Anmerkung: Die NETATMO Kameras sind nicht mit der Funktion der Taktierung vorgesehen und werden daher nicht angezeigt.

Um eine Netatmo Kamera anzuzeigen, beziehen Sie sich bitte auf den Paragraphen [Netatmo Kamera](#)

6. Berühren, um die Aufnahme zu stoppen


Schlösser öffnen

Über diese Funktion können Sie die Schlösser der Türstationen öffnen, die an der Vorrichtung von Ihrem Installateur konfiguriert worden sind.



A Schloss der zugeordneten Türstation.

B Andere Schlösser.



1. Nach rechts ziehen, um das Schloss zu aktivieren.


A Wenn es grün wird, wird das Schloss aktiviert; wenn es rot bleibt, wurde der Befehl nicht richtig gesendet.

Treppenlicht

Über diese Funktion können Sie das Treppenlicht einschalten.



A Treppenlicht aktivieren.




1. Nach rechts ziehen, um das Treppenlicht einzuschalten.

A Wenn es grün wird, ist das Licht eingeschaltet; Wenn es rot bleibt, wurde der Befehl nicht richtig durchgeführt.

Einen Anruf von der Videogegensprechanlage empfangen

Über diese Funktion können Sie die Anrufe von einer Türstation empfangen.




Wenn das Smartphone nach einem Anruf von einer Türstation auf Standby geschaltet ist:
– auf Android, wird das aufgenommene Bild mit den Symbolen zur Verwaltung des Anrufs angezeigt*;


– auf iOS, wird die Meldung des Anrufs angezeigt;

– An beide Systeme wird eine Push-Nachricht gesendet.

**Die ersten drei Smartphones, die den Anruf erhalten, sehen auch die Videoaufnahme bevor sie antworten; alle anderen, erst nachdem sie geantwortet haben. Die Antwort eines Smartphones schließt alle anderen aus.*



1. Berühren, um das Audio zu aktivieren und zu antworten; das Audio des Anrufs wird automatisch in der Freisprechfunktion wiedergegeben.
2. Berühren, um von der Freisprechfunktion auf den Telefonmodus umzuschalten.
3. Berühren, um ggf. das Mikrophon auf Stumm zu schalten.



4. Sie können zudem das Schloss der Türstation, von der der Anruf gesendet wurde, durch Ziehen des Schalters aktivieren; wenn das Symbol grün wird, wird das Schloss aktiviert; wenn es rot bleibt, wurde der Befehl nicht richtig gesendet.
5. Berühren, um den Anruf zu beenden.

Wenn Sie eine NETATMO-Welcome-Kamera installiert haben und sie über die Gesichtserkennungsfunktion eine Anwesenheit in Ihrem Haus erkannt hat und Sie einen Anruf von der Türstation erhalten, oder Sie die Selbstschaltung aktivieren, kann Ihnen die Door Entry App zeigen, ob sich jemand in Ihrem Haus befindet („Zu Hause“-Funktion der NETATMO Security App), der den gerade empfangenen Anruf bearbeiten kann.

Anmerkung: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die NETATMO Security App die Überwachung übernimmt und Sie **NETATMO-Kameras** am Classe100 X16E **aktiviert haben**



A. Bild der Türstation anzeigen

B. Name der Personen, die von der NETATMO-Welcome-Kamera im Haus erkannt wurden.

Anmerkung: Wenn die Kamera unbekannte Personen erkennt, wird deren Nummer angezeigt.

Die Door Entry CLASSE100X App zeigt an, ob sich bei Ihnen zu Hause jemand befindet, der den von der Türstation empfangenen Anruf bearbeiten kann, und verbindet sich mit der Funktion „Zu Hause“ der NETATMO Security App.

Wenn die NETATMO-Welcome-Kamera ein bekanntes Gesicht erkennt, fügt sie es in den Abschnitt "Zu Hause" ein.

Nach einer bestimmten Zeit (einstellbar über die NETATMO Security App), in der die Kamera das Gesicht nicht mehr erkennt, wird es in den Abschnitt „Fort“ verschoben.



1. Berühren, um zu sehen, welche Person sich im Abschnitt „Zu Hause“ befindet

A. Personen, die sich im Abschnitt „Zu Hause“ befinden


B. Abschnitt „Zu Hause“

C. Abschnitt „Fort“



D. Verstrichene Zeit seit der letzten Gesichtserkennung

Wenn die App Security von NETATMO ein bekanntes Gesicht erkennt fügt sie es in den Abschnitt „Zu Hause“ ein.

Wenn die Kamera eine bestimmte Zeit lang (min. 1H und max. 12h) das Gesicht nicht mehr erkennt, wird es in den Abschnitt „Fort“ verschoben.






1. Berühren, um das Menü Einstellungen abzurufen.
2. Berühren, um die Regeln der Aufzeichnung zu definieren



3. Berühren, um die Regeln der Profile einzustellen
4. Berühren, um um die Zeit einzustellen, nach welcher das Gesicht in den Abschnitt „Fort“ verschoben wird.


Sie können auch ein Gesicht vom Abschnitt „Fort“ ind den Abschnitt „Zu Hause“ von Hand verschieben.




1. Berühren und gedrückt halten, um das Gesicht der Person in den Abschnitt „Zu Hause“ zu verschieben.
2. Berühren, um es in Abschnitt „Zu Hause“ zu verschieben.

Haus anrufen: Ihr Gerät Classe100 X16E anrufen

Durch diese Funktion können Sie mit Ihrem Classe100 X16E kommunizieren.



1. Berühren, um das Classe100 X16E benutzen können anrufen.




2. Wenn der Angerufene vom Classe100 X16E aus antwortet, wird die Audiokommunikation aktiviert.



3. Berühren, um das Gespräch zu beenden.

Menü

Durch dieses Abrollmenü können Sie alle verbundenen Benutzer verwalten, die Homepage nach Wunsch gestalten, die WiFi-Verbindung einstellen, das Classe 100 X16E zurücksetzen.




1. Berühren, um das Abrollmenü abzurufen
- A Öffnen den Abschnitt Benutzer.
- B Öffnen den Abschnitt Einstellungen.
- C Abrollmenü schließen.
- D Öffnen den Abschnitt Konten.
- E Netatmo-Kameras
- F Öffnet die Seite der FAQ und der Log-Sendung.
- G Öffnet ein Fenster mit einigen Informationen über die APP (Version usw.).
- H Logout

Benutzer

In diesem Abschnitt:

- Die zugeordneten Benutzer und die mit dem Classe100 X16E verbundenen Vorrichtungen anzeigen.
- Benutzer oder Vorrichtungen löschen;
- Sie können andere Benutzer einladen und ihre Konten mit Ihrem Classe100 X16E verbinden, sodass sie die Funktionen des Classe100 X16E nutzen können.

Wenn Sie den Hauptbenutzer (★), abtrennen, müssen Sie einen anderen angeben. Der Hauptnutzer ist der erste, der die Zuordnung vorgenommen hat. Er kann alle Konten trennen, während andere Benutzer sich nur selbst abtrennen können.



1. Berühren, um den Abschnitt Benutzer abzurufen

A *Eingeladener und verbundene Benutzer.*

B *Haupt-Benutzer*


C *Mit dem Benutzer verbundenes Smartphone.*

D *Noch nicht eingeladener und verbundene Benutzer.*

E *Starten der Prozedur, um einen anderen Benutzer einzuladen*


Einen Benutzer einladen

Mit dieser Prozedur können Sie andere Benutzer einladen, die Funktionen Ihres Classe100 X16E zu verwenden.




1. Berühren, um einen anderen Benutzer einzuladen
2. Die E-Mail des Benutzers eingeben und bestätigen.
3. Berühren, um die Einladung zu bestätigen.
4. Gesendet. Berühren, um zu beenden.

Der eingeladene Benutzer erhält eine Mail mit der Einladung die Anlage zu kontrollieren. Wenn der Benutzer **ein Legrand-Konto schon eingerichtet hat** wird er automatisch befugt, Zugriff auf die Anlage nach der Authentifizierung zu bekommen. Wenn er **kein Legrand-Konto besitzt** wird er in der Liste der Eingeladenen (A) angezeigt




Nach erfolgter Anmeldung und Authentifizierung, werden Sie der Anlage zugeordnet und die Liste der Ihrem Konto zugeordneten Vorrichtungen (B) angezeigt.

Smartphone löschen




1. Abrollen, um das Smartphone abzutrennen.
2. Berühren, um fortzufahren.
3. Berühren, um zu bestätigen.




Nun kann der Benutzer die Anlage nicht mit diesem Smartphone verwalten.
Um das Smartphone erneut zuzuordnen, führen Sie die **Authentifizierung** nochmals durch.

Einen Benutzer löschen




1. Abrollen, um den Benutzer und folglich alle verbundenen Smartphone abzutrennen.
2. Berühren, um fortzufahren.
3. Berühren, um zu bestätigen.

Wenn es sich um den Hauptbenutzer handelt, den Sie löschen möchten, geben Sie den Benutzer an, der ihn ersetzen wird.



4. Tocca per indicare il nuovo utente principale.
5. Berühren, um fortzufahren.
6. Geben Sie das Passwort Ihres Benutzers ein.
7. Berühren, um zu bestätigen und um auf die Homepage zurück zu schalten.




Nun sind Sie abgetrennt. Um die App wieder verwalten zu können, müssen Sie erneut eingeladen werden.

Achtung: für den Fall, dass der zu löschende Benutzer der einzig Junggebliebener ist, der noch übrig bleibt, schlägt das System ein Tutorial vor, um den Reset des Gerätes durchzuführen

Einstellungen

In diesem Abschnitt können Sie die Firmware aktualisieren, die Homepage nach Wunsch gestalten, die WiFi-Verbindung einstellen, das Classe 100 X16E zurücksetzen und aktualisieren.



1. Berühren, um den Abschnitt Einstellungen abzurufen.
- A Führt die **Aktualisierungsprozedur der Firmware** des Classe100 X16E durch.
- B **Homepage nach Wunsch einrichten.**
- C Führt die **Einstellung der WiFi-Verbindung des Classe100 X16E** durch.
- D Führt die Prozedur **Classe100 X16E zurückzusetzen** durch.
- E Öffnet die Seite zur Wahl der **Klingeltöne der App**.



4. Berühren, um einen neuen Hauptbenutzer anzugeben.
5. Berühren, um zu bestätigen und um auf die Homepage zurück zu schalten


Nun ist der Hauptbenutzer abgetrennt. Damit er die App wieder verwalten kann, muss er erneut eingeladen werden.

Achtung: Für den Fall, dass der zu verknüpfende Benutzer der einzige ist, der noch übrig bleibt, schlägt das System ein Tutorial vor, um den Reset des Gerätes durchzuführen


Aktualisierung der Firmware des Classe100 X16E (nur wenn mit demselben Wi-Fi-Netz des Classe100 X16E verbunden)

Nach der Herausgabe der neuen Firmware, erhalten Sie eine Nachricht und eine Warnung über Ihr Smartphone oder Sie können diesen Abschnitt jederzeit abrufen und die Aktualisierung der Firmware des Classe100 X16E vornehmen.

In diesem Abschnitt wird, wenn die Aktualisierung verfügbar ist, eine Taste angezeigt, um sie zu installieren; anderenfalls wird die Version angezeigt, die noch für das Classe100 X16E gültig ist.



1. Berühren, um sie zu installieren.




Nach beendeter Installation, können Sie die Version der Firmware anzeigen lassen, die auf Ihrem Classe100 X16E installiert ist.

Homepage nach Wunsch einrichten

In dieser Seite können Sie die in der Homepage vorhandenen Objekte der Türstation/Kamera und des Schlosses umbenennen.

Zudem können Sie das Objekt Treppenlicht und die Objekte der programmierbaren Tasten des Classe 100 X16E umbenennen.

Anmerkung: Die Anzahl und Art der Objekte, die nach Wunsch eingerichtet werden können, sind abhängig davon, wie der Installateur das Classe 100 X 16E konfiguriert hat (siehe [Programmierung der programmierbaren Tasten](#)).



1. Berühren, um das Element umzubeneden.
2. Berühren, um das Objekt in der anzeige zu lassen.
3. Berühren, um die Einstellung zu bestätigen und auf die Homepage zurück zu schalten.

A Objekte der Videogegensprechanlage.

B Programmierbare Tasten.


Wi-Fi der Gegensprechanlage einstellen

In diesem Abschnitt können Sie die WiFi-Verbindung zwischen Ihrem Classe100 X16E und dem Hausnetz einstellen.


Sie können diese Prozedur in folgenden Fällen verwenden:

- Die Verbindung zu einem anderen Netzwerk neu einstellen (Bsp.: Router ersetzen)
- Die Verbindung mit dem Hausnetz neu einstellen und das Passwort ändern (Bsp.: neues Passwort des Netzes).

Durch Abrufen des Abschnitts, wird ein Tutorial angezeigt, das Sie durch den Vorgang führt



1. Im standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren.




2. Verwenden Sie den Joystick, um die Seite der Einstellungen zu wählen.



3. Den Joystick drücken, um die Seite abzurufen.




4. Verwenden Sie den Joystick , um die Seite Reset zu wählen.



5. Drücken Sie den Joystick, um das Wi-Fi-Netz zurückzusetzen und das Classe100 X16E mit einem anderen Netz zu ersetzen oder um, durch dasselbe Netzwerk, das Passwort zurückzusetzen.



6. Verwenden Sie den Joystick nach unten, um das Bestätigungssymbol zu wählen.



7. Den Joystick zur Bestätigung drücken.

Nun ist das Gerät nicht mehr mit dem Wi-Fi-Netz verbunden und in der Seite wird der QR-Code angezeigt, um eine neue Verbindung herzustellen



8. Berühren, um fortzufahren.




9. Lesen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ab und fahren Sie mit der Prozedur fort, wie unter **Zuordnung der Vorrichtung Punkt 12** beschrieben.

Videogegensprechanlage zurücksetzen

In diesem Abschnitt können Sie das Classe100 X16E zurücksetzen (Reset). Nach beendeter Prozedur:

- werden alle Kontos (die mit dem Classe 100X 16E verbunden sind) gelöscht;
- wird der Anschluss des Classe100 X16E gelöscht;
- werden alle kundenseitigen Einstellungen, die durch die App vorgenommen wurden, gelöscht;
- die Anlagenkonfiguration bleibt erhalten, um den einwandfreien Betrieb der Classe100 X16E zu gewährleisten.




1. Berühren, um die Prozedur zu starten.


Es wird ein Tutorial angezeigt, das Sie durch den Vorgang führt



1. Im standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren.



2. Verwenden Sie den Joystick, um die Seite der Einstellungen zu wählen.



3. Den Joystick drücken, um die Seite abzurufen.




4. Verwenden Sie den Joystick , um die Seite Reset zu wählen.





5. Den Joystick drücken, um das Classe100 X16E zurückzusetzen



6. Verwenden Sie den Joystick nach unten, um das Bestätigungssymbol zu wählen.




7. Den Joystick zur Bestätigung drücken.



8. Drücken, um die Rücksetzung durchzuführen.


Nach beendeter Prozedur, wird die Seite der Authentifizierung angezeigt.

Sie können Ihr Classe100 X16E mit Funktionen verwenden, die nicht der App Door Entry CLASSE100X zugeordnet werden müssen.



Wahl des App-Klingelton

In diesem Abschnitt können Sie den mit der App Door Entry CLASSE100X zu verbindenden Klingelton wählen.




- A Stellen Sie den Standardklingelton ein, der dem auf ihrem Smartphone eingestellten Klingelton entspricht.
 - B Klingelton deaktivieren
1. Berühren, um den Klingelton unter den auf dem Classe 100 X 16E verfügbaren zu wählen.

Konto

Das Konto ist für App angeschlossenen Legrand/BTicino-Vorrichtungen gleich.

Anmerkung: Die Änderungen an den Parametern in diesem Abschnitt werden auf allen Geräten mit installierten Apps gemeldet, die das Legrand-Konto verwenden.

In diesem Abschnitt können Sie die Daten Ihres Konto anzeigen lassen und/oder löschen. Sie können zudem Partner Apps verwalten.




1. Berühren, um den Abschnitt Konto-Einstellungen abzurufen

A Öffnen den Abschnitt Einstellungen

B Konto löschen

Konto-Einstellungen

In diesem Abschnitt können Sie verschiedene Parameter Ihres Legrand-Kontos ändern.



A Login/E-Mail-Adresse Ihres Kontos

B Verschiedene Anmeldedaten Ihres Legrand-Kontos anzeigen/ändern

C Einige Sicherheitsparameter Ihres Kontos wie Passwort und abtrennen von allen Geräten ändern


D Ihre Berechtigungen für Mitteilungen und andere personenbezogene Daten verwalten

E Vertragsbestimmungen bezüglich der verwendeten Legrand-Apps anzeigen

F Partner-Apps mit denen Ihr Konto verbunden ist (wie Google Home usw.) verwalten

Persönliche Daten

In diesem Abschnitt können Sie einige der Kontodetails des Kontos bearbeiten, das das Gerät derzeit verwaltet, oder es durch ein anderes registriertes Legrand-Konto ersetzen.




A Vor-/Nachname Konto berühren, um die Daten zu ändern und Bestätigungstaste berühren

B Land des Wohnsitzes

C Aktuelles Konto

D Kommunikationssprache


E-Mail (Verwaltungskonto des Geräts ändern)



1. Geben Sie die Anmeldedaten (E-Mail und Passwort) des neu registrierten Legrand-Kontos ein, das Sie zur Verwaltung Ihres Geräts verwenden möchten.

2. Berühren, um zu bestätigen.

Sprache




1. Berühren, um die Sprache zu ändern, in der die App Ihnen Mitteilungen wie E-Mails usw. senden wird.
2. Die Sprache wählen
3. Berühren, um zu beenden
4. Berühren, um zu bestätigen.

Sicherheit

In diesem Abschnitt können Sie Ihr Kontopasswort ändern und die Verbindung zu allen Geräten trennen.


Die Trennung Ihres Kontos von allen Geräten ist im Falle des Verlusts oder Diebstahls eines dieser Geräte sinnvoll.



A Führen Sie das Verfahren zum Ändern Ihres Passworts durch


B Alle Vorrichtungen abtrennen

Passwort ändern




1. Berühren, um das Passwort zu ändern
2. Das aktuelles Passwort eingeben
3. Berühren, um fortzufahren
4. Bitte geben Sie das neue Passwort ein, das folgende Anforderungen erfüllen muss:
 - Mindestens 8 Zeichen
 - mindestens einen Kleinbuchstaben (z.B. a);
 - mindestens einen Großbuchstaben (z.B. A);
 - mindestens eine Nummer (z.B. 1);
 - mindestens ein Sonderzeichen (z.B. \$);
5. Berühren, um zu bestätigen

Alle Vorrichtungen abmelden




1. Berühren, um die Prozedur zu aktivieren.
Um Ihr Konto von allen Geräten zu trennen, müssen Sie Ihr aktives Passwort ändern.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die das System einen Bestätigungscode senden soll.
3. Berühren, um den Versand des Bestätigungscodes zu akzeptieren.

Nach der Bestätigung sendet das System einen Verifizierungscode an die E-Mail-Adresse



4. Geben Sie den Bestätigungscode ein, der Ihnen per E-Mail zugesandt wurde.
5. Berühren, um zu bestätigen.



6. Das neue Passwort eingeben
 7. Geben Sie es nochmals zur Bestätigung ein
 8. Berühren, um fortzufahren
- Ihr Konto ist jetzt von allen Geräten getrennt, mit denen es verbunden war.

Berechtigungen


In diesem Abschnitt können Sie den Empfang von Mitteilungen von Legrand und die gemeinsame Nutzung von App-Nutzungsdaten aktivieren.



1. Berühren, um die Mitteilungen freizugeben
2. Berühren, um die Datenfreigabe zu aktivieren.

Rechtliche Informationen


In diesem Abschnitt können Sie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzbestimmungen für jede mit Ihrem Legrand-Konto verknüpfte Anwendung einsehen



1. Berühren, um die Bedingungen anzeigen zu lassen
2. Berühren, um die Datenschutzerklärung anzuzeigen

Partner-App

In diesem Abschnitt können Sie alle Dritten, denen Sie Rechte zum Betrieb Ihrer angeschlossenen Geräte eingeräumt haben, einsehen. (z.B. Homekit, Google home usw.)




1. Berühren, um den Zugriff auf Websites oder Anwendungen von bestimmten Daten in Ihrem Konto zu entfernen.
- A Weitere Informationen zum Zugang zu Ihrer Einrichtung durch App-Partner anzeigen.

Konto löschen

In diesem Abschnitt können Sie Ihr Legrand-Konto dauerhaft löschen und folglich können Sie die Anwendungen, mit denen es verbunden war, nicht mehr verwenden.

Anmerkung: Durch das Löschen des Kontos gehen auch alle mit den Anwendungen verbundenen Daten verloren.




1. Passwort eingeben
2. Berühren, um das Konto zu löschen.
3. Berühren, um zu bestätigen.
4. Nach beendeter Prozedur wird die Authentifizierungsseite angezeigt, in der Sie sich erneut anmelden können.

NETATMO-Kameras


In diesem Abschnitt können Sie die Netatmo-Kameras in Ihrem System mit der Door Entry CLASS100X-App verbinden.

Auf diese Weise können Sie die Kameras sowohl **vom Gerät** als auch **von der App** aus betrachten und die **Präsenzfunktion** des Netatmo-Steuerungssystems nutzen.




Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, erscheint ein Banner, mit dem Sie die Prozedur zum Anschließen einer Netatmo-Kamera an die Door Entry CLASS100X-App starten können. Anschließend verschwindet das Banner und wird durch einen Eintrag im Menü ersetzt

1. Berühren, um eine Kamera hinzuzufügen




Die Anzeige zeigt die Kameras des Netatmo-Angebots

2. Berühren, um die Prozedur zu starten
3. Geben Sie die Zugangsdaten Ihres Kontos Netatmo ein
4. Berühren, um fortzufahren
5. Berühren, um zu bestätigen. Jetzt können Sie die Netatmo-Kameras vom Gerät aus betrachten



6. Wählen Sie das Haus, dessen Kameras Sie sich auf der Startseite ansehen möchten
7. Berühren, um fortzufahren
8. Jetzt können Sie von der Startseite aus auch die Netatmo-Kameras des zuvor ausgewählten Hauses betrachten.

Wenn Sie eine beliebige 2-Draht- oder Netatmo-Kamera betrachten, steht Ihnen die „Präsenz“-Funktion zur Verfügung, die Sie wissen lässt, wer sich im Haus befindet.



Nach der ersten Zuordnung durch Tippen auf den Punkt Netatmo-Kameras im Dropdown-Menü erscheint die Verwaltungsseite

9. Berühren, um die Seite anzuzeigen
- Berühren, um die Wohnungen anzuzeigen, in denen die Netatmo-Kameras installiert sind
10. Berühren, um das Haus zu wechseln, dessen Kameras Sie sich ansehen möchten
11. Berühren, um die Verbindung zum Netatmo-Konto zu trennen. Die App kehrt in den Zustand von Punkt 1 zurück. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Kameras anzuschließen.

