



Classe100 X16E

Installations- und Gebrauchsanweisungen


bticino



Inhaltsverzeichnis	Kurzanleitung	4
	Einen Anruf beantworten	4
	Kameras automatisch einschalten und taktieren	6
	Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)	8
	Allgemeine Informationen	10
	Hinweise und Ratschläge	10
	Hinweise und Rechte der Verbraucher	11
	Ansicht von vorne	12
	Funktionstasten und Status-LED	12
	Ansicht von hinten	14
	Installation	15
	Maße und empfohlene Installationshöhen	15
	Wandinstallation	15
	Installation auf Tischhalterung 344692 (optional)	17
	Konfiguration	19
	Programmierung der programmierbaren Tasten	20
	Gebrauch der Vorrichtung	27
	Funktionen	27
	Einen Anruf beantworten	27
	Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)	29
	Direkte Selbstschaltung der TS oder Kameras	31
	NETATMO-Kameras	33
	Schlossöffner	36
	Pager	37
	Service	38
	Teleloop (nur Art. 344682)	38
	Tür-Status	39
	Professional Studio (Büro)	40
	Schloss-Sicherheit	41
	Einstellungen des Geräts	42
	Joystick benutzen	42
	Wi-Fi-Einstellungen und Regelungen	43
	Einstellungen	54
	Gebrauch von fern	57
	Verbindung des Classe100 X16E mit Home+Security-App	57

Kurzanleitung


Einen Anruf beantworten




1. Berühren, um den Anruf zu beantworten.
2. Während des Gesprächs, können Sie, wenn nötig, den Joystick drücken, um die Symbole der Audio-/Video-Regelung sichtbar zu machen.



3. Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um den Parameter zu wählen, der geändert werden soll (siehe nachfolgende Tabelle) zwischen:
 - Audio-Lautstärke (der Parameter kann nur bei aktiviertem Audio eingestellt werden);
 - Bildhelligkeit;
 - Bildkontrast;
 - Bildfarbe.




4. Berühren, um das Schloss der Haupttürstation zu öffnen.




5. Berühren, um das Gespräch zu beenden.

Kameras automatisch einschalten und taktieren




1. Berühren, um die Türstationen und die Kameras der Anlage anzeigen zu lassen.




2. Ggf. berühren, um die Audioverbindung herzustellen
3. Berühren, um das Bild einer anderen Türstation oder Kamera anzeigen zu lassen (über die Funktion Taktieren). Die Taste leuchtet bei Übergang auf eine andere Kamera auf.

Anmerkung: Sie können von einer Kamera zur anderen übergehen, ohne das Audio zu aktivieren.




4. Berühren, um die Anzeige der Kamera zu löschen, oder warten, bis sie ausgeschaltet wird.

Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)




1. Berühren Sie (beispielsweise) die programmierbare Taste ●● um die Kommunikation mit der Hausstation herzustellen (Bsp. Als 2 konfiguriert)

Anmerkung: Die programmierbare Taste, die für den Ruf einer Hausstation verwendet werden soll, wird von Ihrem Installateur definiert (siehe [Programmierung der programmierbaren Tasten](#)).



Die Taste (A) leuchtet auf, um zu melden, dass das Gespräch im Gang ist.



Wenn die Hausstation antwortet, beginnt die Taste zu blinken; Berühren Sie sie, um das Gespräch zu beenden oder mit der Hausstation zu sprechen.

Anmerkung: Wenn Sie während eines Intercom-Gesprächs einen Anruf von einer Türstation erhalten, wird das Gespräch unterbrochen, um den Anruf beantworten zu können.

Allgemeine Informationen

Die Videogegensprechanlage Classe100 X16E muss an ein Wi-Fi-Netz mit mit folgenden Eigenschaften angeschlossen werden:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 Kanäle
- Unterstützte Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode:
- OPEN WPA-PSK Netze
- inkl. TKIP WPA2-PSK
- inkl. AES WEP 64 bits (5-stelliger ASCII-Code oder 10-stelliger Hexadezimalschlüssel)
- WEP 128 bits (13-stelliger ASCII-Code oder 26-stelliger Hexadezimalschlüssel)
- Authentifizierung WPS (mit WPA2-PSK verwendbar)

Hinweise und Ratschläge

Bevor Sie mit der Installation vorgehen, lesen Sie bitte unbedingt vorliegendes Handbuch aufmerksam durch.

Die Garantie erlischt automatisch im Falle von Vernachlässigung, ungeeignetem Gebrauch, Änderungen durch unbefugtes Personal.

Die Video-Gegensprechanlage Classe100 X16E darf nur in Räumen installiert werden. Sie darf weder Wassertropfen noch -Spritzern ausgesetzt und muss ausschließlich für digitale 2-Draht-Systeme BTicino verwendet werden.

Anmerkung: Dieses Gerät enthält die Open- Source-Software. Für Lizenz- und Softwareinformationen schließen Sie Ihren Windows/Linux-PC über den Mini-USB-Anschluss an das Gerät an.

Anmerkung: Für die Verbindung zwischen Videogegensprechanlage Classe100 X16E with Netatmo und Smartphone ist im Haushalt ein Wi-Fi-Netz mit Zugriff auf Internet erforderlich.

Um die Dienstleistung verwenden zu können, muss der Kunde über technische Geräte verfügen, die den Zugriff auf Internet aufgrund eines von ihm mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossenen Vertrags gestatten, aus dem BTicino ausgeschlossen ist.

Um einige Dienstleistungen zu verwenden, die von BTicino zusätzlich zu den normalen Grundfunktionen des Geräts Classe100 X16E with Netatmo zur Verfügung gestellt werden, muss der Kunde die Home + Security auf das eigene Smartphone installieren.

Durch die App angebotenen Dienstleistungen ist es möglich mit dem Gerät Classe100 X16E with Netatmo von fern über das Internet-Netz zu interagieren.

Die Integration und die Funktionstüchtigkeit des Classe100 X16E with Netatmo und der App sind von folgenden Faktoren abhängig:

- a) Qualität des Wi-Fi-Signals;
- b) Typologie des Vertrags für den Zugriff auf das Internet-Netz von der eigenen Wohnung aus;
- c) Typologie des Vertrags für die Daten auf dem Smartphone;
- d) Konfiguration des Routers.

Wenn eines dieser 4 Faktoren nicht den für den Betrieb des Produkts erforderlichen Spezifikationen entspricht, haftet BTicino nicht für eventuelle Probleme.

Die Funktionen des Home + Security könnten bei ausgeschaltetem Bildschirm (Background) in folgenden Fällen durch die installierten Anwendungen beeinträchtigt werden:

- Anwendungen zur Optimierung des Gebrauchs der Batterie und Energieeinsparung;
- Anwendungen die die Vorrichtung schützen (Antivirus und dergleichen)

Das Produkt unterstützt ein Streaming-System VoIP, weshalb sichergestellt werden muss, dass der eigene Vertrag das Datennetz des Smartphones während der Verbindung nicht blockiert.

Zudem benötigt die Dienstleistung von BTicino über den Gebrauch von fern durch die App, die Verwendung von Daten, die mit Kosten verbunden ist, die von der Typologie des Vertrags abhängig sind, die der Kunde mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossen hat und selbst trägt.

Hinweise und Rechte der Verbraucher



Vor Gebrauch, die Hinweise aufmerksam durchlesen und sorgfältig aufbewahren, um sie auch in Zukunft nachschlagen zu können.



Verbot, die Einheiten mit nassen Händen zu berühren.
Verbot, Flüssigreiniger oder Aerosol zu benutzen.
Verbot, die Belüftungsschlitze abzudecken.
Verbot, die Vorrichtungen zu ändern.
Verbot, die Schutzbleche von den Vorrichtungen abzunehmen.
Setzen Sie das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus.
Die Einheit muss fern von Wärme-/Kältequellen installiert werden.
Verbot, die Einheit in der Nähe von giftigem Gas und Staub zu installieren.
Verbot, die Einheit an ungeeignete Flächen zu befestigen.



Stromschlaggefahr




Risiko des Herabfallens der Vorrichtungen durch Nachlassen der Auflagefläche oder wegen falscher Installation
Die Stromversorgung abtrennen, bevor an der Anlage gearbeitet wird.
Die Betätigung von fern kann Personen- oder Sachschäden verursachen.



Achtung: die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.
Vergewissern Sie sich, dass die Wandmontage gemäß der Montageanleitung korrekt ausgeführt wird.
Vergewissern Sie sich, dass die Installation des Geräts mit den geltenden Vorschriften übereinstimmt.
Die Stromkabeln gemäß Anweisungen anschließen.
Bei eventuellen Anlagenerweiterungen ausschließlich die Artikel verwenden, die in den technischen Spezifikationen angegeben sind.

Ansicht von vorne



- 1. Display 5" (16 : 9)
- 2. Lautsprecher
- 3. Taktile Hilfe für Sehbehinderte
- 4. Mikrophon

Funktionstasten und Status-LED

Anmerkung: bei Betätigung leuchten die Tasten auf und geben einen "Piepton" ab (kann durch eine Prozedur deaktiviert werden).

Anmerkung: In einigen Fällen kann das Einschalten des Geräts bis zu 2 Minuten dauern.

Symbol	Bedeutung
LED-Anzeige des WI- FI-Signals:	
	Wenn gelöscht, ist die Wi-Fi-Verbindung deaktiviert oder funktioniert richtig.
	Wenn sie rot blinkt, ist die Wi-Fi-Verbindung aktiv aber nicht an ein Netz angeschlossen.
	Wenn sie grün fest leuchtet, tauscht das Classe100 X16E with Netatmo Daten mit der App Home + Security aus (Ruf von Türstation/automatisches Einschalten/zuhause anrufen).
LED- Meldung Läutwerk ausgeschlossen:	
	Wenn sie rot blinkt, ist der Rufton deaktiviert.
Programmierbare Berührungstasten*	
	Diese Tasten verwenden, um Intercom-Rufe zu tätigen, Türstationen und Schlösser zu bedienen. Die verfügbaren Funktionen sind von der Konfiguration abhängig, die von Ihrem Installateur eingerichtet werden (siehe Programmierung der programmierbaren Tasten).
Berührungstaste Schlossöffner*	
	Verwenden Sie diese Taste während der Verbindung mit der Türstation, um das Schloss zu öffnen oder, wenn kein Gespräch im Gang ist, um das Schloss der zugeteilten Türstation zu öffnen. Wenn sie weiß blinkt, ist die Funktion Professional Studio aktiviert.
Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren	
	Diese Taste hat zwei Funktionen: Sie können sie zum Einschalten der Kamera der zugeteilten Türstation oder zum Taktieren der Kameras und/oder der verbundenen Türstationen verwenden.

Taste zur Deaktivierung der Kommunikation



Verwenden Sie diese Taste, um ein Gespräch zu beenden. Sie leuchtet sie rot auf, wenn Sie einen Anruf beantworten, und erlischt nach Abschluss.

Berührungstaste Treppenlicht



Benutzen Sie diese Taste, um das Treppenlicht einzuschalten.


Taste zur Aktivierung der Kommunikation



Verwenden Sie diese Taste, um einen Anruf zu beantworten. Wenn ein Anruf eintrifft, blinkt die Taste. Nachdem Sie den Anruf beantwortet haben, erlischt sie.

** Wenn die LEDs beim Drücken weiß blinken, ist die Funktion „Schloss-Sicherheit“ aktiv und die Taste ist deaktiviert.*

Ansicht von hinten




1. Mini-USB-Steckbuchse zur Aktualisierung der Firmware der Vorrichtung
2. Mikroschalter ON/OFF für die Funktion „Sicheres Schloss“
ON=
Anmerkung: den Dienst mit stromloser Vorrichtung aktivieren
3. Sitz der Konfiguratoren
4. Mikroschalter ON/OFF am Ende der Strecke
5. Mikroschalter ON/OFF für die Freigabe einer zusätzlichen Versorgung
6. Klemmen zum Anschluss an BUS, SCS, 2-DRAHT
7. Klemmen zum Anschluss an eine externe Etagenruftaste
8. Klemmen (5M – 1) zum Anschluss an ein zusätzliches Lötwerk. Der Anschluss muss Punkt zu Punkt an den Klemmen der zusätzlichen Lötwerke erfolgen
9. Klemmen (2 - 1) für eine zusätzliche Stromversorgung
10. Joystick für Regelung und Programmierung

Installation


! Achtung: die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.

Maße und empfohlene Installationshöhen

Empfohlene Höhe, außer sie wird laut geltender Norm anders vorgeschrieben.




Wandinstallation






Classe100 X16E

Installations- und Gebrauchsanweisungen





Installation auf Tischhalterung 344692 (optional)




Classe100 X16E

Installations- und Gebrauchsanweisungen



Konfiguration

Das Gerät darf nur physisch konfiguriert werden.



N - Nummer der Hausstation

Die in die N-Steckplätze des Gerätes eingesetzten Konfiguratoren weisen jeder Videogegensprechanlage innerhalb des Systems eine Identifikationsnummer zu. Die Hausstationen müssen fortlaufend nummeriert werden.

Bei parallel geschalteten Hausstationen (in Wohnungen ohne 346850, max. 3) müssen diese mit dem gleichen Konfigurator N konfiguriert werden. Parallel zur Basissprechanlage ist es möglich, Sprechanlagen und Videosprechanlagen und zusätzliche Läutwerke zu installieren.

P – Zuordnung der Türstation

Die in die P-Steckplätze des Gerätes eingesetzten Konfiguratoren identifizieren die zugehörige TS, d.h. die erste Türstation, die durch erstes Drücken der Taste selbst eingeschaltet wird und deren Schloss bei Videogegensprechanlage auf standby durch Drücken der Taste aktiviert wird.

M – Betriebsmodus

Die in den Sitzen M der Vorrichtung eingesetzten Konfiguratoren, teilen den 4 programmierbaren Tasten (●, ●●, ●●●, ●●●●) die Betriebsweise je nach den in der Tabelle [Programmierung der programmierbaren Tasten](#).

Sie können zusätzlich zu den bereits für die Taste programmierten Funktionen auch spezielle Funktionen aktivieren, mit denen die Funktionen Professional Studio und Personensuche einzeln oder gleichzeitig aktiviert werden können.

Beispiel

SONDERFUNKTIONEN				
	Taste ●	Intercom auf sich selbst	Professional Studio (Büro)	Pager
KONFIGURATOR M	00	✓	✗	✗
	20	✓	✓	✗
	40	✓	✗	✓
	80	✓	✓	✓

Programmierung der programmierbaren Tasten

Ihr Classe 100X 16E ist mit Tasten ausgerüstet, die je nach dem im Sitz M eingesetzten Konfigurator und dem Tastendruck bestimmte Funktionen durchführen.

MODUS	TASTE	SERVICE	ANMERKUNG
M = 00			
	●	Intercom für sich, sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse	
	● ●	TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf aktivieren oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)	
M = 20			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio
M = 40			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche
M = 80			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche
M = 01			
	●	Intercom für sich, sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse	
	● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle	
	● ●	TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf aktivieren oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
M = 21			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio
M = 41			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche
M = 81			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche



MODUS	TASTE	SERVICE	ANMERKUNG
M = 02			<p> Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle </p>
	● ●		<p> Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle </p>
	● ●		<p> Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert) </p>
	● ●		<p> Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert) </p>
M = 22			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio
M = 42			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche
M = 82			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche




MODUS	TASTE	SERVICE	ANMERKUNG
M = 03	●		<p>Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle</p>
	● ●		<p>Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle</p>
	● ● ●		<p>Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle</p>
	● ● ● ●		<p>Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle</p>
M = 23			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio
M = 43			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche
M = 83			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche

MODUS	TASTE	SERVICE	ANMERKUNG
M = 04	●	TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf aktivieren oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)	
	● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle	
	● ● ●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
	● ● ● ●	Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)	
M = 24		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio	
M = 44		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche	
M = 84		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche	
M = 05	●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)	
	● ● ●	Schloss der TS (mit P+3 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+3 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+3 konfiguriert)	
	● ● ● ●	Schloss der TS (mit P+4 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+4 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+4 konfiguriert)	
M = 25		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio	
M = 45		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche	
M = 85		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche	

MODUS	TASTE	SERVICE	ANMERKUNG
M = 06			<p>Funktion „INTERCOM VOREINGESTELLT“ mit Intercom-Anruf der HS konfiguriert mit N= 1. Von den Hausstationen der Anlage aus ist es möglich, einen Intercom-Anruf an die mit N=1 konfigurierte Hausstation zu senden. Die mit N=1 konfigurierte Hausstation empfängt die Intercom-Anrufe, sendet sie aber NICHT weiter.</p>
	● ●		<p>Intercom für sich, sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse</p>
	● ●		<p>Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)</p>
	● ●		<p>Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)</p>
M = 26			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio
M = 46			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche
M = 86			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche



MODUS	TASTE	SERVICE	ANMERKUNG
M = 10			
	●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle. 346850	
	● ●	TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf aktivieren oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)	
M = 30			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio
M = 40			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche
M = 50			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche
M = 12			
	●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind	
	● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind	
	● ●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)	
M = 32			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio
M = 52			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche
M = 92			Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche

MODUS	TASTE	SERVICE	ANMERKUNG
M = 13	●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind	
	● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind	
	● ● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind	
	● ● ● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind	
M = 33		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio	
M = 53		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche	
M = 93		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche	

Gebrauch der Vorrichtung

Anmerkung: der beschriebene Hintergrund sowie die Symbole könnten sich von denen der Vorrichtung unterscheiden.

Funktionen

[Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen \(Intercom\)](#)

[NETATMO-Kameras](#)



[Schlossöffner](#)

[Direkte Selbstschaltung der TS oder Kameras](#)


[Pager](#)

Einen Anruf beantworten


Bei einem Anruf und je nach Art des Anrufs, zeigt das Display unterschiedliche Informationen an:

HERKUNFT DES ANRUFES	DISPLAY
Audio-Außenstelle	
Video-Außenstelle	Die von der Außenstelle aufgenommenen Bilder
Innensprechstelle (Intern Sprechen)	
Smarthphone	

In der nachfolgenden Prozedur wird der Anruf von der Video-TS beschrieben.



1. Während des Gesprächs, können Sie, wenn nötig, den Joystick drücken, um das Menü zur Regelung von Audio/Helligkeit/Kontrast/Farbe sichtbar zu machen (siehe [Einstellung der Audio/Video-Parameter](#)).




2. Berühren, um den Anruf zu beantworten. Die LED erlischt. Um das Gespräch zu beenden, berühren Sie die Taste (A) und, um das Schloss der Türstation zu öffnen berühren Sie die Taste (B)


Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)

Mit diesen programmierbaren Tasten können Sie mit anderen Video-/Gegensprechanlagen in Ihrer oder in anderen Wohnungen kommunizieren.


Die programmierbare Taste, die für den Ruf einer Hausstation verwendet werden soll, wird von Ihrem Installateur eingerichtet (siehe [Programmierung der programmierbaren Tasten](#)).



1. Berühren Sie (beispielsweise) die programmierbare Taste •• um die Kommunikation mit der Hausstation herzustellen (Bsp. Als 2 konfiguriert)



Die Taste (A) leuchtet auf, um zu melden, dass das Gespräch im Gang ist.
Das Display zeigt die ID-Nummer der angerufenen Türstation (B).



Wenn die Hausstation antwortet, beginnt die Taste zu blinken; Führen Sie das Gespräch mit der Hausstation oder berühren Sie sie, um das Gespräch zu beenden.


Anmerkung: Wenn Sie während eines Intercom-Gesprächs einen Anruf von einer Türstation erhalten, wird das Gespräch unterbrochen, um den Anruf beantworten zu können.

Direkte Selbstschaltung der TS oder Kameras

Über die Taste Selbstschaltung können Sie die Kamera der Haupttürstation anzeigen und, wenn vorhanden, andere Türstationen/Kameras der Reihe nach anzeigen.

Über die programmierbaren Tasten, können Sie zudem eine bestimmte Kamera oder Türstation direkt anzeigen.

Die programmierbare Taste, die für den Ruf einer Türstation verwendet werden soll, wird von Ihrem Installateur eingerichtet (siehe [Programmierung der programmierbaren Tasten](#)).




1. Berühren, um die Türstationen und die Kameras der Anlage anzeigen zu lassen.



2. Sie können, wenn nötig, den Joystick drücken, um das Menü zur Regelung von Audio/Helligkeit/Kontrast/Farbe sichtbar zu machen (siehe [Einstellung der Audio/Video-Parameter](#))

Die Taste (A) blinkt. Die Taste berühren, um die Audioverbindung herzustellen.



3. Berühren, um das Bild einer anderen Türstation oder Kamera anzeigen zu lassen (über die Funktion Taktieren). Die Taste (A) leuchtet bei Übergang auf eine andere Kamera auf. Um die Anzeige der Kamera zu löschen, warten, bis sie ausgeschaltet wird oder die Taste (B) drücken.

Anmerkung: Sie können von einer Kamera zur anderen übergehen, ohne das Audio zu aktivieren.

Anmerkung: Die NETATMO Kameras sind nicht mit der Funktion der Taktierung vorgesehen und werden daher nicht angezeigt. Um eine Netatmo Kamera anzuzeigen, beziehen Sie sich bitte auf den Paragraphen [Netatmo Kamera](#)

4. Um eine bestimmte Türstation direkt anzeigen zu lassen, berühren Sie (beispielsweise) die programmierbare Taste




NETATMO-Kameras

Wenn Sie NETATMO-Kameras in Ihrem Haus haben, können Sie sie in Verbindung mit der App Home + Security zur direkten Videoüberwachung über Ihr Classe100 X16E with Netatmo verwenden.

Wenn Ihr NETATMO-Konto mehreren Häusern mit jeweils einer oder mehreren Kameras zugeordnet ist, wird die vollständige Liste angezeigt.

Sie können dann z.B. Bilder Ihres Ferienhauses über Ihr Gerät Classe100 X16E with Netatmo aus in Ihrem Haupthaus sehen.

Anmerkung: qdiese Seite erscheint nur, wenn die Anzeige von NETATMO-Kameras in der App Home+Security aktiviert wurde.




1. Im standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren.




2. Drücken, um die Netatmo-Kameras ihrer Anlage anzeigen zu lassen



3. Bewegen Sie den Joystick nach oben/unten, um die anzuzeigende Kamera zu wählen.




4. Berühren, um die gewünschte Kamera zu aktivieren, (das Bild wird drei Minuten lang angezeigt).




5. Berühren, um zu beenden.


Schlossöffner

Über die Schloss-Taste können Sie das Schloss der Haupttürstation öffnen. Über die programmierbaren Tasten, können Sie zudem andere Schlösser der Anlage öffnen. Die programmierbare Taste, die zum Öffnen eines bestimmten Schlosses zu verwenden ist, wird von Ihrem Installateur bei der Konfiguration eingerichtet (siehe [Programmierung der programmierbaren Tasten](#)).



1. Berühren, um das Schloss der Haupttürstation zu öffnen.




2. Um ein bestimmtes Schloss direkt zu öffnen, berühren Sie (beispielsweise) die programmierbare Taste .


Pager

Mit dieser Funktion kann eine vokale Nachricht abgespielt werden, die über das Mikrofon der Classe100 X16E aufgenommen worden ist und durch die Lautsprecher der Schalldiffusionsanlage ausgetragen wird.

Diese Funktion wird bei der Konfiguration von Ihrem Installateur definiert (siehe [Programmierung der programmierbaren Tasten](#))



1. Berühren, um die Kommunikation zu aktivieren. Die Taste (A) leuchtet auf, um zu melden, dass das Gespräch im Gang ist



2. Nachricht abspielen.
3. Berühren, um den Anruf zu beenden.

Service

Wenn Ihre Anlage dazu vorbereitet ist, können Sie über eine Reihe von Funktionen verfügen:

[Teleloop \(nur Art. 344682\)](#)

[Tür-Status](#)


[Professional Studio \(Büro\)](#)

[Schloss-Sicherheit](#)

Teleloop (nur Art. 344682)

Die TELOOP-Funktion ermöglicht die Verwendung des Geräts für Personen mit Hörgeräten, die mit einem Wahlschalter (T) ausgestattet sind.

Um eine korrekte magnetische Kopplung zwischen dem Video-Türsprechanlage und dem Hörgerät zu gewährleisten, wird empfohlen, sich in einem Abstand von 25 - 35 cm vor dem Gerät zu positionieren.




Anmerkung: das Metallgegenstände und Grundgeräusche elektrischer/elektronischer Geräte (z.B. PC) die Qualität und Leistung der Kopplungsvorrichtung beeinträchtigen können.

Tür-Status


Diese Funktion meldet über die Schloss-LED, ob die Eingangstür geöffnet oder geschlossen ist. Diese Funktion wird bei der Konfiguration von Ihrem Installateur definiert (siehe [Programmierung der programmierbaren Tasten](#)).

Anmerkung: Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn das System dies vorsieht - Zubehörgeräte sind erforderlich.

Anmerkung: Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Professional Studio aktiviert werden.



1. Wenn die Eingangstür geöffnet ist, blinkt die LED.




2. Wenn sie ausgeschaltet ist, ist die Eingangstür geschlossen.


Professional Studio (Büro)

Diese Funktion, aktiviert automatisch das zugeordnete Schloss, wenn ein Ruf eintrifft, ohne dass die Schlosstaste gedrückt werden muss.

Sie können diese Funktion über die Konfiguration abhängig, die von Ihrem Installateur eingerichtet worden ist, aktivieren (siehe [Programmierung der programmierbaren Tasten](#)) und im entsprechenden Menü aktivieren (siehe [Professional Studio aktivieren/deaktivieren](#)).



1. Wenn die Funktion aktiv ist, blinkt die LED.



Bei einem Anruf von einer Türstation, wird das Schloss automatisch geöffnet.


Schloss-Sicherheit

Wenn diese Funktion aktiviert ist, verhindert sie das Öffnen des Schlosses der Türstation, wenn keine Kommunikation hergestellt ist.

Das Öffnen des Schlosses ist daher nur zulässig, wenn sich die Türstation und die Hausstation in telefonischer Verbindung befinden.

Diese Funktion wird bei der Konfiguration von Ihrem Installateur definiert (siehe [Ansicht von hinten](#)).

Anmerkung: Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Funktion Professional Studio aktiviert werden.



Wenn die Funktion aktiv ist, ist die Schloss-Taste oder eine der programmierbaren Tasten, die das Schloss steuern, deaktiviert.


1. Wenn Sie eine dieser Tasten berühren, blinkt die entsprechende LED aber der Befehl wird nicht durchgeführt.

Einstellungen des Geräts

Mit dem Joystick können Sie Einstellungen (Menüeinstellungen und/oder Parametereinstellungen während der Audio/Video-Verbindung) und Einstellungen (Menü Einstellungen) vornehmen

Joystick benutzen


Um durch das Menü zu navigieren und die verschiedenen Einstellungen auszuwählen, müssen Sie den Joystick an der Seite des Geräts verwenden.



SYMBOL	DURCHZUFÜHRENDE AKTIONEN	SERVICE
	Drücken	Bestätigen/Modus Einstellungen abrufen
 > 5 sec	Länger als 5 Sekunde lang drücken	Modus Einstellungen abrufen
	Desplace hacia arriba el joystick (al soltarlo regresa a la posición central)	Vorhergehende Seite/Niveau erhöhen
	Bewegen Sie den Joystick nach unten (wenn Sie ihn loslassen, kehrt er wieder in die Mittelstellung zurück).	Nachfolgende Seite/Niveau verringern

Wi-Fi-Einstellungen und Regelungen

Menü-Regelungen und Wi-Fi-Einstellungen




Im standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren




Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen:

Sie können die Home + Security App in den Geschäften herunterladen. Die Seite erlischt nach der ersten Verknüpfung mit der App:


Anmerkung: das Bild stellt eine Vorrichtung mit allen aktivierten Funktionen dar. Der beschriebene Hintergrund sowie die Symbole könnten sich von denen der Vorrichtung unterscheiden.




NETATMO-Kameras anzeigen




Lautstärke Ruftöne einstellen.




Professional Studio (Büro) aktivieren/deaktivieren.



Wi-Fi-Einstellungsseite, auf der Sie Wi-Fi aktivieren/deaktivieren/zurücksetzen, die erste Verbindung mit der App herstellen und das Gerät zurücksetzen können.




Informationen über die Vorrichtung.





Menü beenden.

Ruftonlautstärke einstellen


Im Sandby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen





- 1 Den Joystick drücken, um die Lautstärke zu regeln. Das Läutwerk wird auf die gewünschte Lautstärke eingestellt.




- 2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das Lautstärkeniveau einzustellen (1 - 8).



- 3 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten.



- 4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden



Die niedrigste Einstellung schließt das Läutwerk aus. Die entsprechende LED blinkt rot


Professional studio (büro)-funktion aktivieren/deaktivieren

Diese Funktion,aktiviert automatisch das zugeordnete Schloss, wenn ein Ruf von der Türstation eintrifft, ohne dass die Schlosstaste gedrückt werden muss.

Um diese Funktion zu aktivieren, ist es notwendig, das Classe100 X16E wie im Abschnitt „Konfiguration / Sonderfunktionen“ beschrieben zu konfigurieren [Programmierung der programmierbaren Tasten](#).

Zudem muss die Funktion wie folgt aktiviert werden:


Im Standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen



A Anzeigen des Modus (ON = aktiviert, OFF = deaktiviert).

1 Den Joystick drücken, um den Modus zu ändern.


Anmerkung: Sie kann nicht gleichzeitig mit den Funktionen Sicheres Schloss und Türstatus aktiviert werden.




2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/ unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden.

Wi-Fi-Einstellungen

Im Sandby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen




Den Joystick drücken, um die gewünschte Seite unter



[Wi-Fi-Netz aktivieren/
deaktivieren](#)




Anmerkung: Um das Gerät mit dem Wi-Fi-Netz und der App zu verbinden, ist zuerst die Zuordnungsprozedur der Classe100 X16E with Netatmo mit der App, Home + Security, durchzuführen.



[Wi-Fi-Netz zurücksetzen](#)




Reset der Vorrichtung



Menü beenden.


Wi-Fi-Netz aktivieren/deaktivieren

In dieser Seite können Sie das Wi-Fi-Netz mit dem die Vorrichtung verbunden ist, anzeigen und die Verbindung ggf. deaktivieren können.



A Name des Wi-Fi-Netzwerks, mit dem das Gerät verbunden ist;

1. drücken Sie den Joystick, um das Wi-Fi-Netzwerk zu deaktivieren.



Jetzt ist das Wi-Fi-Netz nicht mehr aktiv, aber das Gerät ist trotzdem authentifiziert.


Anmerkung: Um das Wi-Fi-Netzwerk von Ihrem Gerät zu trennen, müssen Sie den **Reset-Vorgang durchführen**.

Wi-Fi-Netz zurücksetzen


In diesem Abschnitt können Sie das Wi-Fi-Netzwerk, mit dem das Gerät verbunden ist, oder das Netzwerkennwort ändern



1. Den Joystick drücken, um das Wi-Fi-Netz zurückzusetzen.



2. Verwenden Sie den Joystick nach unten, um das Bestätigungssymbol zu wählen.



3. Den Joystick zur Bestätigung drücken.




Um das Gerät wieder mit dem gleichen oder einem neuen Netzwerk zu verbinden, müssen Sie den von der Anwendung Home + Security geführten Vorgang im Abschnitt [Einstellung des WiFi der Gegensprechanlage](#).


Anmerkung: Wenn die Prozedur nicht beendet wird, wird die Verbindung nach einigen Sekunden wieder hergestellt.

Reset der Vorrichtung


In dieser Seite können Sie die Vorrichtung zurücksetzen (Reset).



1. Den Joystick drücken, um das Gerät zurückzusetzen



2. Verwenden Sie den Joystick nach unten, um das Bestätigungssymbol zu wählen.




3. Den Joystick zur Bestätigung drücken.


Anmerkung: Alle zugehörigen Konto- und Wi-Fi-Daten werden gelöscht.

Informationen Über Die Vorrichtung

Im Sandby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu




1. Den Joystick drücken, um die Informationen anzuzeigen



- A Name des Wi-Fi-Netzwerks, mit dem das Classe100 X16E verbunden ist.
- B Netzparameter.
- C Firmware-Version.
- D MAC-Adresse.
- E E Wert der Konfiguratoren (siehe **Konfiguration**).

2. Verwenden Sie den Joystick nach unten, um legale Nachrichten auszuwählen.



Audio/video-parameter einstellen (diese Funktion ist für NETATMO-Kameras nicht verfügbar)

Während einer Verbindung mit einer Hausstation oder mit der Call Home-Funktion der App Home + Security können Sie die Lautstärke des Audios und bei einer Videoverbindung die Farbe, den Kontrast und die Helligkeit des Bildes ändern.



- 1 Während einer Verbindung, den Joystick drücken, um die Parameter zu ändern



Die Seite zeigt den Parametertyp (A) und das eingestellte Niveau (B)

- 2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um den Parameter zu wählen, der geändert werden soll (siehe nachfolgende Tabelle)

SYMBOL	PARAMETERTYP
	Audio-Lautstärke (Der Parameter kann nur bei aktiviertem Audio eingestellt werden)
	Bildhelligkeit
	Bildkontrast
	Bildfarbe




3 Den Joystick drücken, um das Niveau zu regeln.



4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das gewünschte Niveau einzustellen.




5 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten.




6 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um einen anderen Parameter zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden.

Einstellungen


Menü einstellungen




Im Standby, den Joystick **mindestens 5 Sekunden** lang drücken, um das Display zu aktivieren und das Menü der Einstellungen abzurufen



Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen:
[Tastenton aktivieren/ deaktivieren](#)



[Ein Läutwerk einem Ereignis zuteilen](#)




Menü beenden

Tastenton aktivieren/deaktivieren


Diese Funktion aktiviert bzw. deaktiviert die Wiedergabe eines PIEPTONS, wenn die Tasten gedrückt werden. Standardmäßig ist die Funktion deaktiviert, um sie zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Im Standby, den Joystick **mindestens 5 Sekunden lang** drücken, um das erweiterte Menü abzurufen und die entsprechende Seite zu wählen.



A Anzeigen des Modus (ON = aktiviert, OFF = deaktiviert).

1 Den Joystick drücken, um den Modus zu ändern.




2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden.

Ein läutwerk einem ereignis zuteilen (anrufe)


In dieser Seite können Sie die Melodien der verschiedenen Anrufe ändern.

Die Melodien, die bei einem Anruf von der TS mit S=2 und S=3 gespielt werden, sind standardmäßig definiert und können nicht geändert werden. (Prüfen Sie mit Ihrem Installateur die Konfiguration der Türstationen)

Im Standby, den Joystick **mindestens 5 Sekunden lang** drücken, um das erweiterte Menü abzurufen und die entsprechende Seite zu wählen.




1 Den Joystick drücken, um ein Ereignis zuzuordnen.




2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das gewünschte Läutwerk zu wählen (siehe nachfolgende Tabelle)

Die Seite zeigt die Art des Anrufs (A) und die Nummer des aktuellen Läutwerks (B)


SYMBOL	TYP DES ANRUF
	Läutwerk HAUPTTÜRSTATION wählen
	Läutwerk NEBENTÜRSTATION wählen
	Läutwerk ETAGEN-ANRUF wählen
	Läutwerk INTERCOM-ANRUF wählen
	Läutwerk EXTERNER INTERCOM-ANRUF wählen (nur mit Schnittstelle 346850)




3 Den Joystick drücken, um fortzufahren



4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um die zuzuordnende Melodie zu wählen (die Melodie wird abgespielt)



5 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten



6 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um einen anderen Anruf zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden



Gebrauch von fern

Verbindung des Classe100 X16E mit Home+Security-App

Sie können mit Ihrem Classe100 X16E with Netatmo über die kostenlose App Home + Security interagieren.

Nachdem Sie sich angemeldet und die Authentifizierung vorgenommen haben, müssen Sie die Zuordnung der Vorrichtung vornehmen. Danach können Sie:


- einen Anruf von der Videogegensprechanlage, der von einer Außenstelle eintrifft, beantworten;
- Zuhause anrufen (ruft Ihr Classe100 X16E with Netatmo an);
- die Bilder der Außenstellen und der Kameras anzeigen lassen;
- das Schloss der Außenstellen öffnen;




Um die App Home + Security herunterzuladen (für Vorrichtungen iOS von App Store; für Vorrichtungen Android von Play Store), lesen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ab:



Um diese Funktionen von fern steuern zu können, müssen Sie zuerst die App Home + Security von den Stores herunterladen (für Vorrichtungen iOS(R) von App Store; für Vorrichtungen Android(R) von Play Store).



1. Ihr Smartphone schaltet die App ein, um die QR-Codes zu lesen. Lesen Sie den QR-Code ab oder suchen Sie die App Home + Security in den Stores.
2. Berühren Sie nach dem Herunterladen die App, um sie zu öffnen.




3. Berühren, um sich bei der Home+Security-App anzumelden (nachdem Sie sich zuvor registriert haben).
4. Geben Sie Ihre Anmeldedaten für die Home+Security-App ein.
5. Berühren, um fortzufahren.

Nun zeigt das System ein Tutorial an, das Ihnen hilft, Ihre Gerät zu verknüpfen.

Anmerkung: Vergewissern Sie sich vor Beginn der Zuordnung, dass das Gerät mit einem LAN-Netzwerk verbunden ist, das mit dem Internet verbunden ist.


6. Berühren, um das Gerät zu wählen.



7. Berühren, um die Verknüpfungsprozedur zu starten.


Nota: Sollte die Verknüpfungsprozedur vorzeitig, d.h. vor Abschluss unterbrochen werden, muss das Classe100 X16E durch die entsprechende Prozedur zurückgesetzt werden.

8. Berühren, um fortzufahren und den QR-Code auf dem Gerät scannen.




9. Im Standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren


Dieses Fenster wird angezeigt um zu melden, dass Ihr Classe 100 X16E noch nicht zugeordnet wurde und erlischt, wenn die Prozedur erfolgreich abgeschlossen worden ist.




10. Verwenden Sie den Joystick nach unten, um die Seite der WiFi-Einstellungen zu wählen.



11. Den Joystick drücken, um die Seite abzurufen.




12. Berühren, um das vom C100X16E hergestellte WiFi-Netzwerk zu aktivieren.



Es werden diese Bestätigungsseite und nach wenigen Sekunden der QR-Code angezeigt.



13. Lesen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ab.



14. Das Wi-Fi-Netz des Hauses wählen, an das der C100X16E verbunden werden soll.

15. Berühren, um zu bestätigen.


16. Geben Sie das Passwort des Wi-Fi-Netzes des Hauses ein.

17. Berühren, um zu bestätigen.

18. Das Gerät wählen, das zugeordnet werden soll.

Nun beginnt der Datenaustausch zwischen C100X16E und dem Smartphone, was einige Minuten dauern kann.

Nach beendeter Verknüpfung, werden die Bestätigungsfenster angezeigt.



19. Berühren, um zu beenden.

Anmerkung: Die WiFi-Verbindung des Classe 100 X16E oder das zurücksetzen des Wi-Fi-Netzes, um das Passwort zu ändern, kann ganz einfach über das entsprechende Menü [WiFi-Einstellungen](#) erfolgen



20. Berühren, um die Funktionen des Gerätes von fern zu steuern.

