






Índice

¡Use ahora mismo su Smarther!	5
Caliente inmediatamente su casa (Boost)	5
Ajustar la temperatura	6
Instalación	7
Instalación empotrada (SXG8002 / SXM8002 / SXW8002)	7
Con cajas 503E	7
Con cajas 500	8
Con cajas 502PB	8
Instalación mural SXW8002W	9
Vista frontal	10
Símbolos en la pantalla	11
Vista posterior	12
SXG8002 / SXM8002 / SXW8002	12
Esquemas de conexión	12
SXW8002W	13
Esquemas de conexión	14
Datos técnicos	15
Advertencias y derechos del consumidor	15
Funcionamiento	16
Funciones de base	18
Función Boost	18
Ajustar la temperatura	20
Visualización de la humedad ambiente	23
Accionar el Smarther con la app Home + Control	24
Introducción	24
Descargar la app Home + Control	25
Registrar una cuenta	26
Operaciones preliminares en caso de utilizar un smartphone con sistema operativo iOS	27
Asociar su Smarther	29
Si utiliza un smartphone con sistema operativo Android	30
Si utiliza un smartphone con sistema operativo iOS	34
Crear una programación mediante el procedimiento guiado	40
Acceder a su casa mediante invitación	43
Contraseña olvidada	44
Autenticación	45
Página de Inicio	46
Accionar un dispositivo individual	48
Ajustar la temperatura	48
Ajustar la función antihielo (con instalación en calefacción) / función OFF (con instalación en refrigeración)	49
Ajustar función Boost	50
Accionar todos los dispositivos de la habitación	51
Accionar todos los dispositivos de la casa	52
Función Ausente	52
Función Antihielo	53
Ajustar una programación para todos los dispositivos de la casa	54



Ajustes	55
Gestionar mi casa	55
<i>Parámetros de la vivienda</i>	55
<i>Ajustes de las habitaciones</i>	58
<i>Ajustes Smarther</i>	60
<i>Ajustes de las válvulas</i>	69
<i>Parámetros</i>	72
Planificaciones programadas	73
<i>Crear una nueva programación</i>	73
<i>Duplicar una programación</i>	74
<i>Cambiar el nombre de una programación</i>	75
<i>Modificar una programación</i>	76
<i>Activar una programación</i>	83
<i>Eliminar una programación</i>	84
<i>Ejemplo de creación de una nueva programación a partir de una existente</i>	85
Confort térmico	91
<i>Configuraciones prioritarias</i>	92
<i>Duración predefinida (default) para Temperatura manual y Boost</i>	93
<i>Detección de ventana abierta (válvulas Netatmo)</i>	93
<i>Anticipación de la calefacción</i>	94
Gráfico	95
<i>Gráfico de la temperatura</i>	95
<i>Gráfico de la humedad</i>	96
Gestionar a mis huéspedes	97
<i>Invitar a usuario</i>	98
<i>Cancelar a usuario</i>	98
Añadir un producto a esta casa	99
<i>Añadir válvulas al termostato Smarther</i>	100
Instalar una nueva casa	103
Elecciones rápidas	104
Tema	105
Ayuda	105
Mi cuenta	106
¡Ponga una nota!	112
Salir	112
Reset	113
Reset de la configuración Wi-Fi y de los ajustes de HOMEKIT	113
Restablecer los ajustes de la fábrica	115
Gestionar su Smarther con Apps de terceros	118



¡Use ahora mismo su Smarther!



Caliente inmediatamente su casa (Boost)

Con la función BOOST, puede encender rápidamente su instalación.



ACTIVACIÓN DESDE DISPOSITIVO

o



DESDE APP



1. Toque para activar la función



2. Seleccione el periodo de encendido entre 30/60/90 minutos



3. Un indicador visual le muestra el tiempo durante el que su instalación seguirá encendida





Ajustar la temperatura



ACTIVACIÓN DESDE DISPOSITIVO

o


DESDE APP



1. En el Smarther, deslice el dedo para visualizar la página de ajuste de la temperatura, o con la App toque el icono relativo



2. En el Smarther toque los botones  para aumentar o disminuir la temperatura, o en la App deslice el dedo para aumentar o disminuir la temperatura.





Nota: si quiere ajustar una temperatura diversificada en función de la hora y del día de la semana, debe crear una programación específica (véase [Planificaciones programadas](#))




Instalación


Instalación empotrada (SXG8002 / SXM8002 / SXW8002)



Altura aconsejada salvo en caso de normativa diversa vigente.




Con cajas 503E






Con cajas 500




Con cajas 502PB



Atención: evite apretar los tornillos con una fuerza excesiva para no causar deformaciones en la base que podrían comprometer el montaje correcto del dispositivo.
La parte frontal debe engancharse de forma sólida en la base y el muelle de enganche ha de encajar en su sitio.
Cuando se ha acabado el montaje, se deben esperar por lo menos 2 horas antes de comprobar la temperatura leída.




Instalación mural SXW8002W



Atención: evite fijar la base en superficies irregulares y no apriete excesivamente los tornillos para no causar deformaciones en la base que podrían comprometer el montaje correcto del dispositivo. La parte frontal debe engancharse de forma sólida en la base y el muelle de enganche ha de encajar en su sitio. Cuando se ha acabado el montaje, se deben esperar por lo menos 2 horas antes de comprobar la temperatura leída



Vista frontal



Nota: los iconos $\% \text{ SET MIN}$, $\triangleleft$, $\triangleright$, Wi-Fi , se encienden solamente cuando el dispositivo está encendido; si se encuentra en standby, los iconos se apagan

1. Pantalla táctil
2. Visualización temperatura/humedad
3. Indicador de funcionamiento en el modo "Boost"
4. Tecla conexión Wi-Fi
5. Tecla de reset



Símbolos en la pantalla


Icono	Qué significa
 Smarther "apagado"	SISTEMA EN EL MODO CALEFACCIÓN: El Smarther se ha ajustado con una temperatura por defecto de 7 °C invierno. Puede ajustar esta condición mediante la App o, manualmente, bajando o aumentando la temperatura hasta los valores por defecto. SISTEMA EN EL MODO REFRIGERACIÓN:: El Smarther está apagado
 Funcionamiento en el modo calefacción	Ahora la instalación está en el modo calefacción y encendida.
 Funcionamiento en el modo refrigeración	Ahora la instalación está en el modo refrigeración y encendida.
 * Funcionamiento en el modo manual	El modo manual excluye temporalmente las programaciones horarias; mediante la App Home + Control puede ajustar también la duración de este modo; cuando transcurre dicho tiempo, se reanuda el funcionamiento según la programación.
 Activación del modo Boos	El modo Boost le permite forzar el encendido de la instalación durante un periodo limitado (30, 60 o 90 minutos) independientemente de la temperatura medida y de la programada
 * Teclas para el ajuste de la temperatura	El valor ajustado es válido solamente para el funcionamiento en el modo manual.
 Indicador conexión Wi-Fi	Encendido = conectado Apagado = desconectado Parpadeante azul = indica que el dispositivo está listo la asociación con la app para Home + Control Parpadeante blanco = identifica el Smarther en algunos procedimientos cuando haya más de uno en la instalación.

Nota: las imágenes ilustradas en este manual son puramente indicativas y, por consiguiente, podrían no representar perfectamente las características del producto.



Vista posterior


SXG8002 / SXM8002 / SXW8002




1. Bornes de conexión (véase los esquemas)

Esquemas de conexión

Instalación para solamente calefacción con contacto limpio (ej. consenso caldera)




Instalación para solamente refrigeración con carga que accionar a la tensión de red (ej. electroválvula 230 Vca u otras cargas, capacidad del contacto 5(2) A)






Calefacción y refrigeración con sistema de suelo radial




Calefacción y refrigeración con sistemas diferentes



- * El conmutador externo ha de estar correctamente activado cuando la función del sistema pasa de calefacción a refrigeración y viceversa

SXW8002W




1. Bornes de conexión (véase los esquemas)




Esquemas de conexión


Instalación para solamente calefacción con contacto limpio (ej. consenso caldera)




Instalación para solamente refrigeración con carga que accionar a la tensión de red (ej. electroválvula 230 Vca u otras cargas, capacidad del contacto 5(2) A)



Calefacción y refrigeración con sistema de suelo radial



Calefacción y refrigeración con sistemas diferentes





Datos técnicos

Alimentación	110 – 240 Vac , 50/60Hz
Consumo	2 W max
Máxima sección de los cables	1 x 1,5mm ²
Capacidad contactos	5(2) A
Temperatura de funcionamiento	5 – 40 °C
Punto de ajuste para calefacción	5 – 30 °C
Punto de ajuste para refrigeración	5 – 40 °C
Tipo de accionamiento	1BU
Grado de contaminación	2
Tensión de cebado nominal	4 kV
Dispositivo inalámbrico en cumplimiento de la norma 802.11b/g/n, frecuencia 2.4 – 2.4835 GHz, potencia de transmisión < 20 dBm. Protocolo de seguridad WEP/WPA/WPA2. Protocolo IPv4.	
Conexión radio: comunicación de alcance corto, frecuencia 868MHz/915MHz, potencia de transmisión < 25mW e.r.p.	

Advertencias y derechos del consumidor



Lea detenidamente antes del uso y conserve la documentación para consultas futuras.



Se prohíbe tocar las unidades con las manos mojadas.
Se prohíbe el uso de limpiadores líquidos o aerosoles.
Se prohíbe tapar las aperturas de ventilación.
Se prohíbe modificar los dispositivos.
Se prohíbe desmontar las partes de protección de los dispositivos.
Se prohíbe exponer la unidad a goteos o a chorros de agua.
Se prohíbe instalar las unidades cerca de fuentes de calor /frío o de puntos de emisión de aire caliente/frío.
Se prohíbe instalar las unidades cerca de fuentes de calor /frío.
Se prohíbe instalar las unidades cerca de gases nocivos y polvo.
Se prohíbe fijar las unidades en superficies no aptas.



Peligro de choque eléctrico



Riesgo de caída de los dispositivos por hundimiento de la superficie de montaje o instalación inadecuada.
Corte la alimentación antes de intervenir en el sistema.
El accionamiento a distancia puede causar daños a personas o cosas.




Atención: Las operaciones de instalación, configuración, puesta en servicio y mantenimiento han de ser efectuadas exclusivamente por personal cualificado.
Asegúrese de que la instalación se haya efectuado correctamente según las instrucciones de instalación.
Asegúrese de que la instalación de la unidad cumpla las normativas vigentes.
Conecte los cables de alimentación según las indicaciones.
Para posibles expansiones del sistema, use solamente los artículos indicados en las especificaciones técnicas.

Nota: el accionamiento a distancia puede causar daños a personas o cosas.




Funcionamiento

En el modo base, el Smarther le permite regular manualmente la temperatura y encender la instalación durante un periodo de tiempo limitado (modo Boost). Las funciones avanzadas se encuentran disponibles con la App Home + Control, con descarga gratis de las tiendas (para los dispositivos iOS en App Store, para los dispositivos Android en Play store). En el modo avanzado, podrá efectuar **planificaciones programadas**. La comunicación entre el smartphone, donde se encuentra instalada la App Home + Control, y el Smarther se produce mediante la conexión Wi-Fi en dotación con el dispositivo; y, por consiguiente, no se requieren conexiones alámbricas junto a la alimentación de la red y a las conexiones con la instalación térmica.



Funciones	Funciones disponibles y diferencias entre Smarther recién instalado y Smarther conectado con App		
	Smarther recién instalado (no conectado)	Smarther conectado con App	
		Desde Smarther	Desde App
Boost		☒	☒
		Al final del periodo ajustado, el Smarther regresa al modo activado antes de la activación.	Al final del periodo ajustado, el Smarther regresa a la programación en curso.
Apagado		☒	☒
		El modo ajustado es permanente	El modo ajustado es permanente
Ajusto temperatura		☒	☒
		La temperatura ajustada es permanente	La temperatura ajustada tiene un tiempo determinado (valor predefinido 3 horas) que puede modificarse con la App
Visualizar humedad		☒	☒
		Visualizada en la tercera página	Visualizada en la Página de Inicio
Modo antihielo		☒	☒
Modo ausente		☒	☒



Funciones	Funciones disponibles y diferencias entre Smarther recién instalado y Smarther conectado con App		
	Smarther recién instalado (no conectado)	Smarther conectado con App	
	Desde Smarther	Desde App	
Ajustes 	✗	✗	✓ – Cambio calefacción/refrigeración (valor predeterminado: calefacción) – Habilitar interfaz táctil (valor predeterminado: habilitación) – Luminosidad pantalla (*) (valor predeterminado: automático sin apagado) – Temperatura de protección calefacción (valor predeterminado: 7 °C) – Calibrado de la temperatura – Activación beep (valor predeterminado: desactivado) – Activación vibración (valor predeterminado: habilitado)
Programación de un perfil de temperaturas diario o semanal 	✗	✗	✓
Gestión de varios Smarther y de varias casas 	✗	✗	✓

(*) niveles de luminosidad de la pantalla: **Off, Automático sin apagado, Automático con apagado, Personalizado**

Nota: se requiere la presencia de una red Wi-Fi doméstica con acceso a Internet para la conexión entre Smarther y smartphone. Para usar el servicio, el Cliente ha de contar con equipos técnicos que permitan acceder a la red Internet, sobre la base de un acuerdo concluido por el mismo Cliente con un ISP (Internet Service Provider) en el que BTicino no participa.

Para la programación y el uso del Smarther, se ha de instalar la aplicación dedicada Home + Control en el propio smartphone. Los servicios ofrecidos mediante la App contemplan que se pueda interactuar con Smarther a distancia y mediante la red Internet. En estos casos la integración y el funcionamiento correcto entre Smarther y App pueden depender de:

- a) la calidad de la señal Wi-Fi;
- b) la calidad de las señales datos;


Asimismo, se informa que el uso a distancia con la App comporta el uso de datos; por consiguiente, el gasto relacionado con el consumo de ellos depende de la tipología de contrato que el cliente ha firmado con un ISP (Internet Service Provider) y corre a su cargo.




Funciones de base

Función Boost

El modo Boost le permite forzar el encendido de la instalación durante un periodo limitado (30, 60 o 90 minutos) independientemente de la temperatura medida y de la programada. Cuando transcurre el tiempo ajustado, Smarter reanuda el funcionamiento según la programación precedente.




1. Toque la pantalla, el símbolo  se enciende
2. Toque una o varias veces el símbolo para ajustar la duración de la función; en la pantalla se visualiza el tiempo ajustado y, contemporáneamente, el indicador se ilumina.




Tras haber ajustado la duración (30, 60 o 90 minutos), espere hasta que los dígitos dejen de parpadear ya que luego el modo Boost se activa.



La pantalla muestra la temperatura medida; el indicador luminoso se apaga gradualmente al transcurrir el tiempo ajustado.




3. Toque el símbolo ; para terminar anticipadamente el ajuste; Smarther reanuda el funcionamiento según la programación precedente.






Ajustar la temperatura


El nivel de temperatura ajustable localmente se refiere solamente al funcionamiento en el modo manual.




1. Toque la pantalla
2. Deslice el dedo por la pantalla para pasar a la página siguiente



3. Se visualiza el ajuste actual, use las teclas  para modificarlo



Cuando finaliza el ajuste, espere unos segundos, en la pantalla se visualiza de nuevo la temperatura medida.






Nota: al ajustar la temperatura de protección calefacción (7°C), el símbolo de apagado aparece en la pantalla






Visualización de la humedad ambiente

Smarter integra un sensor, que detecta el porcentaje de humedad en el ambiente; siga el procedimiento descrito a continuación para visualizar el valor medido..



1. Toque la pantalla
2. Deslice el dedo 2 veces por la pantalla para pasar a la página dedicada

El porcentaje de humedad medida permanece visible unos segundos y, a continuación, regresa la visualización de la temperatura medida.






Accionar el Smarther con la app Home + Control

Introducción


Puede programar el Smarther mediante la App gratis Home + Control, para ello debe:

1. Descargar la App de las tiendas
2. Registrarse y crear una cuenta
3. Asociar la cuenta a su Smarther mediante la App





Descargar la app Home + Control



Para poder controlar a distancia su sistema Smart, primero debe descargar la app de los Store (para los dispositivos iOS® de App Store y para los dispositivos Android® de Play Store)




1. En su Smartphone, ejecute la App para leer los códigos QR y luego enfoque el QR Code o busque la app Home + Control en los store.




Registrar una cuenta

Para poder usar la App Home + Control y, por consiguiente, disfrutar de todas las funciones avanzadas de su Smarther, debe registrarse antes.

Tras haber abierto la app, siga las instrucciones para efectuar el registro:



1. Toque para registrarse y crear una cuenta, sino utilice sus credenciales si se ha registrado antes
2. Introduzca la dirección de correo electrónico con la que quiere efectuar el registro
3. Toque para continuar
4. Introduzca una contraseña que ha de cumplir los siguientes requisitos:
 - al menos 8 caracteres;
 - al menos una letra minúscula (ej. a);
 - al menos una letra mayúscula (ej. A);
 - al menos un número (ej. 1);
 - al menos un carácter especial (ej. \$);
5. Toque para continuar



6. Seleccione el país

A Toque para aceptar los términos y las condiciones de uso expresados en el texto asociado (obligatorio)

B Toque para habilitar la recepción de las noticias y de las promociones de las marcas del grupo Legrand

C Toque para ayudar al grupo Legrand a mejorar los productos


7. Toque para crear la cuenta

Operaciones preliminares en caso de utilizar un smartphone con sistema operativo iOS

Antes de empezar la asociación, prepare el código HOMEKIT que escanear, o escríbalo en el espacio específico.


Puede encontrar el código HOMEKIT:

- en la parte trasera de la hoja de instrucciones






- en la película protectora del Smarther



- en la parte trasera del Smarther






Asociar su Smarther

Ahora el sistema le muestra un tutorial para ayudarle a realizar la asociación a su Smarther.

Nota: antes de empezar la asociación con el sistema, active la conexión al Wi-Fi de casa



A Toque si ha sido invitado en la gestión de una casa por parte de un usuario

1. Toque para seleccionar la marca del producto que desea instalar
2. Toque para seleccionar el Smarther

el procedimiento de configuración depende del sistema operativo de su smartphone:


- si utiliza un smartphone con sistema operativo Android
- si utiliza un smartphone con sistema operativo iOS



Si utiliza un smartphone con sistema operativo Android





3. Toque para iniciar la configuración
4. Toque para habilitar la localización del dispositivo.
5. Toque para consentir a Home + Control acceder a la posición del Smartphone




A Abre la sección FAQ para solucionar el problema

6. Mantenga presionado el botón superior del Smarterter hasta que aparezca la indicación "AP"




7. Presione para continuar




8. En el Smarter aparece el símbolo del Wi-Fi en color azul, toque para continuar con la configuración


A Indica que está utilizando una app no correcta para efectuar la asociación




9. Toque para confirmar la red WI-Fi propuesta de casa; sino toque (A) para seleccionar otra
10. Introduzca la contraseña del Wi-Fi de casa
11. Toque para continuar
12. Seleccione el Smarter



13. Toque si es la primera instalación del Smarter
 14. Toque para confirmar que es la primera instalación
- Atención:** todos los datos existentes se borrarán




15. Introduzca un nombre para la casa
16. Toque para crear una nueva casa Home + Control
17. Toque para crear una nueva habitación
18. Seleccione el tipo de habitación donde ha instalado el Smarther
19. Toque si quiere cambiar el nombre de la habitación
20. Toque para confirmar



21. Seleccione la habitación de destino
22. Personalice el nombre del Smarther
23. El Smarther se ha configurado correctamente, toque para crear una programación mediante el **procedimiento guiado** (común para ambos sistemas operativos Android e iOS)



Si utiliza un smartphone con sistema operativo iOS




3. Toque para iniciar la configuración

4. Seleccione para efectuar una nueva Instalación


A Toque si ha sido *invitado en la gestión de una casa por parte de un usuario*



5. Mantenga presionado el botón superior del Smarter hasta que aparezca la indicación "AP"




6. Presione para continuar



A

7. En el Smarther aparece el símbolo del Wi-Fi en color azul, toque para continuar con la configuración

A Indica que está utilizando una app no correcta para efectuar la asociación




8. Introduzca un nombre para la casa

9. Presione para continuar

Prepare el código HOMEKIT (véase [Operaciones preliminares en caso de utilizar un smartphone con sistema operativo iOS](#))


10. Pulse para escanear el código HOMEKIT



11. Escanee el código HOMEKIT




O



12. Toque para abrir la página para la introducción manual si el código no es detectado en modo automático o si no puede escanearlo

13. Toque el Smarther detectado en las proximidades

14. Toque para consentir al Smarther acceder a la red Wi-Fi



15. Introduzca manualmente el código HOMEKIT


A Cambie el nombre del Smarther para la función de calefacción

B Cambie el nombre del Smarther para la función de detección humedad

C Seleccione la habitación/crea una nueva donde insertar el Smarther en la app HomeKit

D Incluya/Excluya de los favoritos

16. Toque para continuar




17. Toque para seleccionar las escenas donde quiere incluir el Smarter

18. Toque para continuar


19. Toque terminar la configuración relativa a la app HOMEKIT

20. Toque si es la primera instalación del Smarter



21. Toque para confirmar que es la primera instalación

22. Toque para seleccionar el tipo de habitación donde ha instalado el Smarter





23. Toque si quiere cambiar el nombre de la habitación
24. Toque para confirmar
25. El Smarther se ha configurado correctamente, toque para crear una programación mediante el [procedimiento guiado](#) (común para ambos sistemas operativos Android e iOS)



Crear una programación mediante el procedimiento guiado

Entonces, el procedimiento, haciéndole preguntas a las que ha de contestar, le propone crear una programación para regular la temperatura.


Puede ahondar en el funcionamiento de los programas en el capítulo [Planificaciones programadas](#)




1. Toque para iniciar el procedimiento guiado
2. Seleccione si la programación es para una instalación de calefacción o de refrigeración
3. Toque para continuar




4. Programe los horarios que delimitarán los intervalos temporales (cuando se levanta y cuando se acuesta durante la semana)
5. Toque para continuar
6. Elija si suele estar en casa durante el día o si no lo está.
7. Programe los horarios que delimitarán los intervalos temporales
8. Toque para continuar



9. Elija si suele regresar a casa durante la semana para almorzar o si no lo hace.
10. Toque para confirmar
11. Programe los horarios que delimitarán los intervalos temporales (cuando se levanta y cuando se acuesta durante el fin de semana)
12. Toque para continuar



13. Elija si suele estar en casa el sábado o si no lo está.
14. Toque para continuar
15. Elija si suele estar en casa el domingo o si no lo está.
16. Toque para continuar



17. Seleccione una temperatura que considera confortable para estar en casa durante el día.
18. Toque para continuar.
19. Toque para terminar, aparece la [Página de Inicio](#)





Acceder a su casa mediante invitación

Puede acceder al sistema Smart creado por su instalador o por un familiar suyo, siguiendo los pasos descritos a continuación.


Nota: todos los usuarios disponen de los mismos privilegios de comando, invitación y modificación.

- [Descargar la app de los Store](#)
- [Registrarse y crear una cuenta](#)
- **Aceptar la invitación** que le ha enviado por correo electrónico su instalador o uno de sus familiares
- **Acceder a la app** con las credenciales apenas creadas
- **Accionar su sistema Smart** mediante la app



1. Toque el enlace, contenido en el correo electrónico, que le ha enviado el sistema tras una invitación
2. Introduzca las credenciales con las que ha efectuado el registro
3. Toque para acceder

Un mensaje y un correo electrónico le confirmarán que la invitación se ha aceptado, abra la app e introduzca los datos de autenticación






Contraseña olvidada

En caso de haber olvidado la contraseña:



1. Toque para abrir la página de login
2. Toque para activar el procedimiento de recuperación contraseña
3. Introduzca la dirección de correo electrónico a la que el sistema enviará el enlace para modificar la contraseña
4. Toque para enviar el enlace


Tras haber confirmado, el sistema envía el enlace a la dirección de correo electrónico indicada por Ud. para modificar la contraseña



5. Toque para modificar la contraseña
6. Introduzca la nueva contraseña que ha de cumplir los siguientes requisitos:
 - al menos 8 caracteres;
 - al menos una letra minúscula (ej. a);
 - al menos una letra mayúscula (ej. A);
 - al menos un número (ej. 1);
 - al menos un carácter especial (ej. \$);
7. Toque para confirmar




Un mensaje le confirma que la contraseña se ha modificado correctamente, abra la app e introduzca los datos de autenticación



Autenticación

Tras haber efectuado el registro en el portal, introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña para autenticarse.



A Toque para crear una cuenta nueva

1. Toque para abrir la página de login
2. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña
3. Toque para acceder

B Toque para iniciar el procedimiento de recuperación contraseña




Página de Inicio


Tras haberse autenticado, en esta página puede gestionar la temperatura de su vivienda, mediante el Smarther y/o las válvulas Netatmo. Los elementos, mostrados en la Página de Inicio, dependen de cómo haya organizado su casa, por ejemplo, subdividiéndola en habitaciones, insertando un dispositivo por cada habitación o varios dispositivos en la misma y, por consiguiente, los comandos disponibles para gestionar la temperatura, existen de hecho:

- Comandos dispositivo individual
- Comandos de habitación
- Comandos de casa

En la Página de Inicio de ejemplo, ilustrada a continuación, encontramos un único dispositivo en una única habitación



- A Nombre casa/muestra casas
- B Abre la sección "Gráfico" donde puede mostrar los gráficos de temperatura y humedad registrados por el sistema.
- C Temperatura medida y porcentaje de humedad medida
- D Contacto calefacción 🔥 o refrigeración ❄️ conmutado
- E Temperatura ajustada
- F Ajusta la función antihielo (con instalación en calefacción) / función OFF (con instalación en refrigeración)
- G Ajustar función "Boost"
- H Planificaciones programadas y selección función ausente, antihielo, cambio programa
- I Visualización funciones Smarther en curso
- L Ajustar la Temperatura



Programando

Función Boost

Función Manual

Función Antihielo

Función Ausente

M Menú desplegable Ajustes



	<u>Gestionar mi casa</u>	Abre la sección donde puede modificar algunos ajustes relativos a las habitaciones y dispositivos individuales o a los ajustes de toda la casa. Asimismo, puede ajustar algunos parámetros del Smarther
	<u>Planificaciones programadas</u>	Abre la sección donde puede crear y gestionar las programaciones
	<u>Confort térmico</u>	Puede ajustar varios parámetros que le permiten mejorar el confort térmico de la casa
	<u>Gestionar a mis huéspedes</u>	Abre la sección donde puede mostrar a los usuarios, que pueden interactuar con su Smarther e invitar a nuevos o eliminarlos, si quiere
	<u>Añadir un producto a esta casa</u>	Abre la sección donde puede añadir dispositivos conectados a su sistema.
Avanzado		
	<u>Instalar una nueva casa</u>	Abre la sección donde puede instalar una nueva casa asociada a su cuenta (ej.: vivienda montaña)
	<u>Elecciones rápidas</u>	Abre la sección donde puede añadir a la Página de inicio de su smartphone algunas elecciones rápidas preajustadas para accionar su Smarther
	<u>Tema</u>	Abre la sección donde se puede elegir el tema de la interfaz gráfica de la app
	<u>Ayuda</u>	Abre la sección donde puede visualizar y buscar las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre la utilización de la app Home + Control
	<u>Mi cuenta</u>	Abre la sección donde puede mostrar su cuenta, cambiar su contraseña
	<u>¡Ponga una nota!</u>	Abre la sección donde puede evaluar la aplicación.
	<u>Salir</u>	Efectúe el logout de la app Home + Control



Accionar un dispositivo individual


Puede ajustar la temperatura y efectuar el boost, los ajustes afectarán solamente al dispositivo en el interior de la vivienda

Ajustar la temperatura

Esta función le permite ajustar una temperatura.


Una indicación de texto le indica el tiempo restante.

Asimismo, puede modificar el ajuste antes del final mediante la función correspondiente.



1. Toque y deslice el dedo para ajustar la temperatura
2. Toque para ajustar el tiempo de mantenimiento de la hora
3. Ajuste el horario hasta el cual mantener la temperatura elegida

La temperatura se ha ajustado



- A Temperatura establecida
- B Hora de final ajuste
- C Indicación de modo ajustado
4. Toque para salir del modo corriente y regresar al programado




Ajustar la función antihielo (con instalación en calefacción) / función OFF (con instalación en refrigeración)

Puede activar la función Antihielo, que le permite, solamente en una instalación de calefacción, mantener una temperatura mínima de seguridad.

La función Antihielo es muy útil si debe salir durante un periodo medio - largo y quiere mantener una temperatura que evite problemas en la instalación de casa.

Diversamente, en un sistema de refrigeración, active el modo OFF en el smarther (apagado del smarther)




1. Toque para activar la función antihielo (con instalación en calefacción) / función OFF (con instalación en refrigeración)

La función se ha ajustado

A *Indicación de modo ajustado*

2. Toque para reencender el dispositivo






Ajustar función Boost


Esta función le permite forzar el encendido de la instalación (en calefacción y refrigeración) durante un periodo limitado (30,60, 90 minutos) independientemente de la temperatura medida o programada.

Cuando transcurre el tiempo ajustado, el Smarter reanuda el funcionamiento según la programación precedente.



1. Toque para ajustar la función
2. Toque para configurar el tiempo deseado
3. Deslice el dedo para elegir el tiempo deseado entre 30, 60 y 90 minutos (valor predefinido 30 minutos)

La función se ha ajustado



A Indicación de modo ajustado

B Hora de final ajuste


3. Toque para salir del modo corriente y regresar al programado



Accionar todos los dispositivos de la habitación

Acciona todos los dispositivos de la habitación.

Puede ajustar la temperatura y efectuar el boost, los ajustes afectarán a todos los dispositivos en el interior de la habitación o seleccione un programa para toda la casa.



1. Toque para gestionar la temperatura en la habitación

A Temperatura medida en la habitación.

B Porcentaje de humedad medida

C Indicación de número y tipo de dispositivos presentes en la habitación

D Temperatura ajustada en la habitación

E Ajustar **Función Boost** para toda la habitación

F Ajustar la **Temperatura** para la habitación

G Abre la sección **programaciones** donde puede gestionar las planificaciones programadas para toda la casa

Nota: si necesita regular individualmente la temperatura para cada dispositivo de la habitación, debe crear habitaciones adicionales e insertar un dispositivo en cada una de ellas.

Por ejemplo, con la herramienta de creación habitaciones, puede crear «salón lado sur» y «salón lado norte», insertar una válvula Netatmo en cada uno y gestionarlas por separado.



Accionar todos los dispositivos de la casa


Mediante el botón central de la Página de Inicio, puede regular la temperatura de la casa, enviando comandos que afectarán a todos los dispositivos.

A continuación, puede activar la Función Antihielo, la función "Ausente" o una programación para todos los dispositivos de la casa.


Función Ausente

Este ajuste le permite activar la función "Ausente" en el Smarther (temperatura de 12°C).

La función Ausente es muy útil si debe salir durante un periodo medio - breve y quiere mantener una temperatura aceptable evitando derroches energéticos inútiles.



1. Toque para acceder a la sección de las planificaciones programadas
2. Toque para ajustar la función "Ausente"



A Toque para ajustar los dispositivos en el modo Ausente hasta que cambie el ajuste manualmente.

3. Toque para seleccionar una fecha y un horario de fin para la función "Ausente"
4. Seleccione hasta qué día y qué hora la función "Ausente" habrá de permanecer activada
5. Toque para confirmar


La función "Ausente" se encuentra activada ahora en todos los dispositivos de la casa





Función Antihielo

Este ajuste le permite activar la función "Antihielo" (temperatura de 7°C).

La función Antihielo es muy útil si debe salir durante un periodo medio - largo y quiere mantener una temperatura que evite problemas en la instalación de casa.



1. Toque para acceder a la sección de las planificaciones programadas
2. Toque para ajustar la función "Antihielo"




A Toque para ajustar los dispositivos en el modo Antihielo hasta que cambie el ajuste manualmente.

3. Toque para seleccionar una fecha y un horario de fin para la función "Antihielo"
4. Seleccione hasta qué día y qué hora la función "Antihielo" habrá de permanecer activada
5. Toque para confirmar

La función "Antihielo" se encuentra activada ahora en todos los dispositivos de la casa



Ajustar una programación para todos los dispositivos de la casa



1. Toque para acceder a la sección de las planificaciones programadas
2. Toque para seleccionar una programación entre las disponibles
3. Toque para confirmar


La función programación seleccionada se encuentra activada ahora en todos los dispositivos de la casa. Para crear o gestionar nuevas programaciones, véase el párrafo [Planificaciones programadas](#).



Ajustes


Gestionar mi casa

En esta sección puede modificar algunos ajustes relativos a las habitaciones y dispositivos individuales o de toda la casa. Asimismo, puede ajustar algunos parámetros relativos a los dispositivos de la casa.



1. Toque para abrir el menú Ajustes
2. Toque para acceder a la página de la gestión de la casa
- A Abre la sección **Parámetros de la vivienda**
- B Abre la sección **Ajustes de las habitaciones** y ajuste de dispositivos (**Smarther / Válvulas**)

Parámetros de la vivienda




1. Toque para acceder a los parámetros de la casa
- A Toque para modificar la descripción de la casa
- B Ajuste los parámetros avanzados, tales como **Localización**, **Huso horario**, **Fuente de energía**, **Medidas de la casa** y **Tipología de casa**



Ajustes avanzados


En esta sección, puede ajustar la posición geográfica de su vivienda, el huso horario de referencia, la fuente de energía que utiliza para su vivienda, la tipología de casa y sus medidas.

Localización



1. Toque para ajustar la posición de su casa
2. Escriba la dirección y selecciónela entre las propuestas
3. Toque para habilitar la geolocalización automática

Huso horario



1. Toque para ajustar la zona del huso horario de referencia
2. Deslice el dedo por la lista de las zonas
3. Escriba la zona
4. Toque para seleccionar



Fuente de energía

← Primera vivienda

Localización geográfica

Localización

Zona horaria
Europe, Madrid

Perfil de Mi Casa

Fuente de energía No lo sé

¿De qué tamaño es su casa? 10 m²

¿En qué tipo de vivienda reside? No lo sé

← Fuente de energía

Electricidad

Gas

Gasóleo

Bomba de calor

No lo sé

Leña

1. Toque para seleccionar qué fuente de energía utiliza para su vivienda
2. Seleccione la fuente de energía entre:
 - Electricidad;
 - Gas;
 - Gasóleo;
 - Bomba de calor;
 - Madera (leña);

Medidas de la casa

← Primera vivienda

Localización geográfica

Localización

Zona horaria
Europe, Madrid

Perfil de Mi Casa

Fuente de energía Gas

¿De qué tamaño es su casa? 100 m²

¿En qué tipo de vivienda reside? No lo sé

1. Introduzca las medidas de su vivienda



Tipología de casa

1. Seleccione la tipología de vivienda donde vive
2. Seleccione la tipología entre:
 - Catering;
 - Educación;
 - Piso (apartamento);
 - Turismo;
 - Casa;
 - Oficina;
 - Bufete;
 - Tienda;


Ajustes de las habitaciones

1. Toque para acceder a la habitación
2. Toque para abrir la sección de modificación ajustes de la habitación
 - A *Modifique el nombre de la habitación*
 - B **Cancelar habitación**



Cancele la habitación

En esta sección puede eliminar una habitación.




1. Toque para cancelar la habitación
2. Toque para confirmar

Nota: para poder quitar una habitación, primero debe quitar todos los productos instalados en su interior.



Ajustes Smarther



1. Toque para acceder a la habitación donde se encuentra el Smarther

2. Toque para acceder a la página de la gestión del dispositivo

A Visualiza las opciones disponibles para el Smarther

B Avanzado

C Visualiza la señal del Wi-Fi

D Configurar Wi-Fi


E Visualiza el modelo de Smarther

F Visualiza la versión firmware

G Visualiza el número de serie del dispositivo

H Visualiza el número de las válvulas instaladas

Gestionar Smarther



1. Toque para gestionar el dispositivo



A Cambiar el nombre del producto

B Desplazar

C Cancelar





Cambiar el nombre del producto



1. Toque para cambiar el nombre del Smarther
2. Cambie el nombre del Smarther eligiendo un nombre para identificarlo
3. Toque para confirmar


Desplazar



1. Toque para desplazar el Smarther dentro de otra habitación
2. Toque para seleccionar la habitación donde quiere insertar el Smarther
3. Toque para confirmar




Cancelar



1. Toque para cancelar el Smarter de su casa
2. Toque para confirmar



Avanzado



1. Toque para entrar en la sección de los parámetros avanzados

A Toque para seleccionar **el algoritmo de calefacción**

B Habilita/deshabilita la interfaz táctil y los botones físicos del Smarther; si deshabilita la función, ya no podrá interactuar con la interfaz física del Smarther sino solamente ver la información. Esta función puede resultarle útil cuando no se quiera permitir la modificación de los ajustes (ejemplo, cuarto de los niños o establecimiento público) con los botones físicos del Smarther sino solamente con la App.


C Habilita/deshabilita la reproducción de un sonido al presionar un botón (en la pantalla o físico).

D Habilita/deshabilita la vibración al presionar un botón (en la pantalla o físico).

E **Regula el nivel de iluminación cuando la pantalla se encuentra en stand-by**



Algoritmo de calefacción Avanzado




1. Toque para seleccionar el algoritmo que quiere utilizar en función del tipo de instalación:
2. Toque para seleccionar el algoritmo avanzado: el termostato gestiona las temperaturas de una forma avanzada mediante el control de la apertura de las válvulas o usando algunos parámetros, que dependen de la tipología de la instalación montada; lo cual permite optimizar el confort y racionalizar los consumos de la forma mejor.
3. Seleccione el tiempo mínimo durante el que el termostato activará la instalación. Esta función sirve para evitar accionamiento inútiles de la instalación. Si, por ejemplo, la válvula, accionada por el termostato, tiene un tiempo de apertura de 2 minutos, se aconseja ajustar 2 minutos en este parámetro.

Nota: el ajuste en el menú para poder elegir el algoritmo avanzado aparece solamente cuando ha transcurrido algún tiempo de la instalación del termostato en el sistema en marcha.

Esto permite al termostato calcular los parámetros necesarios.

Indicativamente, el sistema necesita al menos 15 días para efectuar estos cálculos.

Algoritmo de calefacción Umbral de histéresis



1. Toque para seleccionar el algoritmo que quiere utilizar en función del tipo de instalación:
2. Toque para seleccionar el algoritmo de histéresis: capacidad de una estructura de variar más o menos lentamente su temperatura en función del tipo de instalación y, por consiguiente, según la velocidad empleada por los dispositivos instalados para calentar/enfriar.
3. Seleccione el valor de histéresis:
0,1°C: ajuste de la fábrica, idóneo para los sistemas de calefacción y refrigeración con una histéresis elevada (lentos).
1°C: ajuste idóneo para los sistemas de calefacción y refrigeración con una histéresis baja (rápidos).



Luminosidad de la Pantalla



1. Toque para seleccionar la lógica de funcionamiento de iluminación de la pantalla
Después de 10 segundos, la pantalla se apaga, se sitúa en el estado de standby y ejecuta la lógica seleccionada de funcionamiento.
2. Seleccione el modo entre

Apagado	Se apaga
Automático sin apagado	En función de la luminosidad del ambiente, regula la pantalla y, en caso de escasa luminosidad, la regula al mínimo
Automático con apagado	En función de la luminosidad del ambiente, regula la pantalla y, en caso de escasa luminosidad la apaga (ejemplo: noche)
Fijado	Regula de una forma precisa, y ajustable por el usuario, la pantalla (véase a continuación)




3. Seleccione el modo personalizado
4. Deslice el dedo para regular con precisión la luminosidad en standby
5. Toque para guardar




Configura la red

En esta sección, puede configurar la red Wi-Fi a la que el Smarther está conectado.

Esta función es útil cuando, por ejemplo, sustituye el router o quiere el conectar el Smarther a una red distinta de la seleccionada en la primera instalación.




1. Toque para cambiar la red Wi-Fi a la que quiere conectar el Smarther
2. Toque para iniciar




A Abre la sección FAQ para solucionar el problema

3. Mantenga presionado el botón superior del Smarther hasta que aparezca la indicación "AP"




4. Presione para continuar




5. En el Smarther aparece el símbolo del Wi-Fi en color azul, toque para continuar con la configuración

A Indica que está utilizando una app no correcta para efectuar la asociación




6. Toque para confirmar la red WI-Fi propuesta de casa; sino toque (A) para seleccionar otra
7. Introduzca la contraseña del Wi-Fi de casa
8. Toque para continuar
9. Seleccione el Smarther



10. El Smarther se ha configurado correctamente, toque para acabar el procedimiento





Ajustes de las válvulas



1. Toque para acceder a la habitación donde se encuentra insertada la válvula termostática Netatmo
 2. Toque para acceder a la página de la gestión del dispositivo
- A** Visualiza las opciones disponibles para la válvula termostática Netatmo
- B** Pulsando, inicia el procedimiento de calibración de la válvula.
Un sonido procedente de la válvula (movimiento del elemento motor) indica que la calibración se encuentra en curso.
- C** Pulsando, en la válvula aparece un número de identificación
- D** Visualiza tipo de válvula
- E** Visualiza el nivel de batería
- F** Visualiza la calidad de la señal radio
- G** Visualiza la versión firmware
- H** Visualiza el número de serie del dispositivo
- I** Visualiza el gateway utilizado por la válvula para la conexión de red



Gestionar las válvulas





1. Toque para gestionar el dispositivo

A Cambiar el nombre del producto

B Desplazar

C Cancelar

Cambiar el nombre del producto





1. Toque para cambiar el nombre de la válvula termostática Netatmo

2. Cambie el nombre de la válvula termostática Netatmo eligiendo un nombre para identificarla

3. Toque para confirmar




Desplazar



1. Toque para desplazar la válvula termostática Netatmo dentro de otra habitación
2. Toque para seleccionar la habitación donde quiere insertar la válvula termostática Netatmo
3. Toque para confirmar

Cancelar




1. Toque para cancelar la válvula termostática Netatmo de su casa
2. Toque para confirmar



Parámetros

Temperatura real

Dependiendo de la posición donde se encuentra el termostato o la válvula, se pueden apreciar diferencias entre la temperatura mostrada en el termostato y la temperatura mostrada, por ejemplo, en un termómetro; utilizando esta función, puede elegir la temperatura mostrada en el termostato, que representa la temperatura de la forma mejor.



1. Toque para acceder a la sección de la temperatura real medida por el Smarter
2. Seleccione la temperatura real medida



Planificaciones programadas

Durante la asociación de su Smarther con el smartphone, contestando algunas preguntas sobre sus hábitos, el tutorial le ha permitido crear una programación, que gestiona la temperatura de su casa en función de sus exigencias.

La programación creada ajusta una temperatura diversificada en función de la hora y del día de la semana; las temperaturas preajustadas que puede utilizar son:

ECO  Temperatura que ajustar cuando no está en casa


COMFORT  Temperatura que ajustar cuando está en casa

COMFORT +1  Temperatura que ajustar cuando tiene frío

NOTTE  Temperatura que ajustar durante la noche

Puede modificar o crear nuevos puntos de ajuste, véase [Punto de ajuste](#)

Crear una nueva programación



1. Toque para acceder a la sección de las programaciones
2. Toque para abrir el menú de visualización de las programaciones
3. Toque para crear una nueva programación
4. Inserte un nombre para la programación
5. Toque para confirmar


Ahora puede crear una nueva programación mediante el [procedimiento guiado](#).

Nota: además de crear una nueva programación con el procedimiento guiado, puede personalizar una programación existente (véase "[Ejemplo de creación de una nueva programación a partir de una existente](#)")




Duplicar una programación

Mediante esta función puede duplicar y modificar una programación existente



1. Toque para acceder a la sección de las programaciones y crear una nueva programación* mediante duplicación
2. Toque para seleccionar la programación que copiar
3. Seleccione la programación que copiar
4. Toque para duplicar la programación

***Atención:** cada Smarther puede gestionar hasta un máximo de 10 programas, 150 variaciones de temperatura semanales y 12 temperaturas distintas




5. Seleccione para duplicar la programación
6. Inserte una descripción para la programación
7. Toque para confirmar

Ahora la programación aparece en la lista de programas y puede **activarse**, **modificarse** o **cancelarse**.




Cambiar el nombre de una programación

Esta función le permite cambiar el nombre de una programación.



1. Toque para acceder a la sección de las programaciones
2. Toque para visualizar las opciones para la programación
3. Toque para cambiar el nombre de la programación



4. Cambie el nombre de la programación
5. Toque para confirmar




Modificar una programación


Puede personalizar de la forma mejor una programación modificando algunos parámetros:

- Modificar un intervalo horario;
- Copiar-pegar los días;
- Punto de ajuste.


Modificar un intervalo horario



1. Toque para acceder a la sección de las programaciones
2. Toque para seleccionar la programación que activar
3. Toque para seleccionar el intervalo horario que quiere modificar



4. Toque para seleccionar el día y la hora de fin del intervalo
5. Seleccione la hora de fin del intervalo
6. Seleccione los minutos de fin del intervalo




7. Toque para confirmar la hora y los minutos seleccionados
8. Toque para confirmar la modificación




Copiar-pegar los días

Esta función le permite copiar el perfil creado para un día determinado en uno o en varios días de la semana



1. Toque para entrar en la sección Programación
2. Toque para visualizar las funciones disponibles para la programación
3. Toque para seleccionar la función que le permite copiar-pegar los días

En este ejemplo, el perfil del viernes se copia para el sábado y el domingo



4. Seleccione el día con el perfil que quiere copiar
5. Seleccione el día o los días en los que quiere copiar el perfil
6. Toque para confirmar




Punto de ajuste


Puede añadir y cancelar puntos de ajuste personalizados para gestionar de la mejor forma las programaciones en su Smarther y también puede modificar la temperatura de los puntos de ajuste predefinidos.

Añadir un punto de ajuste


Esta función le permite añadir puntos de ajuste personalizando la temperatura y el nombre de estos en función de sus exigencias. El punto de ajuste se añade solo internamente en la programación donde se encuentra.



1. Toque para entrar en la sección Programación
2. Entre en el día en el que quiere insertar el punto de ajuste personalizado
3. Toque para insertar el punto de ajuste personalizado



4. Toque para añadir un punto de ajuste
5. Personalice su nombre
6. Toque para seleccionar la temperatura del punto de ajuste
7. Toque para confirmar




8. Toque para confirmar


Modificar un punto de ajuste

Esta función le permite modificar la temperatura de un punto de ajuste existente.


Ej.: aumento de 2°C el punto de ajuste confort que pasa, por consiguiente, de 19°C a 21°C



1. Toque para entrar en la sección Programación
2. Toque para modificar la temperatura de un punto de ajuste
3. Seleccione el punto de ajuste del que quiere cambiar la temperatura



4. Deslice para seleccionar la temperatura deseada
5. Toque para confirmar el punto de ajuste modificado




6. Toque para confirmar la modificación del punto de ajuste

Eliminar un punto de ajuste


Esta función le permite eliminar un punto de ajuste creado.

Nota: no puede eliminar los puntos de ajuste predefinidos (Confort / Confort + / Eco / Noche).

Nota: para eliminarse, el punto de ajuste no ha de aparecer internamente en una programación. Si el punto de ajuste, que quiere eliminar, aparece en una programación, el sistema no le permite eliminarlo hasta que lo haya cancelado de la programación en los días individuales.



1. Toque para entrar en la sección Programación
2. Toque para visualizar todos los puntos de ajuste disponibles para la programación seleccionada
3. Seleccione el punto de ajuste que quiere eliminar





4. Toque para eliminar definitivamente el punto de ajuste
5. Toque para confirmar





Activar una programación

Tras haber creado los programas, debe activar el elegido




1. Toque para abrir el menú de las planificaciones programadas
2. Seleccione la programación que activar



3. Toque para cerrar el menú de las planificaciones programadas
La programación se ha activado


Eliminar una programación

Esta función le permite eliminar definitivamente una programación existente.



1. Toque para acceder a la sección de las programaciones
2. Toque para seleccionar una de las programaciones disponibles
3. Seleccione la programación que quiere eliminar

Nota: no se puede eliminar una programación activa.



4. Toque para eliminar la programación
5. Elimina la programación
6. Toque para confirmar la eliminación de la programación



Ejemplo de creación de una nueva programación a partir de una existente


Puede modificar una programación definiendo específicamente y de forma totalmente libre los varios parámetros, que componen la programación (niveles de temperatura, intervalos de temperatura y días de aplicación).

Por consiguiente, veamos cómo modificar una programación existente que cumpla los siguientes ajustes:

- fuera de casa durante una semana;
 - cambio perfil el miércoles por la llegada de la empleada del hogar;
 - garantizar una temperatura óptima para el regreso.
1. desde el domingo a las 00:00 horas, hasta el miércoles a las 14:00 horas, la temperatura se ha de ajustar en el punto de ajuste "eco" (16°)
 2. desde el miércoles a las 14:00 horas, hasta el miércoles a las 18:00 horas, la temperatura se ha de ajustar en el punto de ajuste "Confort" (19°)
 3. desde el miércoles a las 18:00 horas, hasta el viernes a las 23:45 horas, la temperatura se ha de ajustar en el punto de ajuste "eco" (16°)
 4. el sábado sigue la temperatura de la programación existente


Nota: el Smarther actualiza su horario interno con el servidor NTP una vez al día.

Con este procedimiento, el Smarther, durante la solicitud, ha de estar conectado a la red eléctrica y la red Internet debe funcionar. Si no hay alimentación, el Smarther mantiene el horario durante un día mediante una batería interna; después de dicho espacio temporal y en cuanto estén disponibles, el Smarther recuperará los datos reloj del servidor NTP.






Para crear una nueva programación, que cumpla la condiciones descritas antes, **duplique** la programación existente y, continuación, pase a personalizarla:




1. Toque para acceder a la sección de las programaciones
2. Toque para seleccionar la programación que modificar
3. Seleccione la programación que modificar

1. **Ajuste la temperatura desde el domingo a las 00:00 horas hasta el miércoles a las 14:00 horas en el punto de ajuste "eco" (16°)**




4. Toque el día de la semana
5. Toque **+** para introducir la hora de inicio y de fin del primer intervalo*
6. Toque para seleccionar la hora de inicio del intervalo


***Nota:** en una única programación, puede introducir un máximo de 8 intervalos



7. Seleccione la hora de inicio del intervalo
8. Seleccione los minutos de inicio del intervalo
9. Toque para confirmar
10. Toque para seleccionar el día y la hora de fin del intervalo




11. Seleccione el día de fin del intervalo
12. Seleccione la hora y los minutos de fin del intervalo y confirme
13. Seleccione el punto de ajuste de temperatura que quiere utilizar para los días y los horarios apenas creados



14. Toque para confirmar


2. Ajuste la temperatura desde el miércoles a las 14:00 horas hasta el miércoles a las 18:00 horas en el punto de ajuste "Confort" (19°)



15. Seleccione el día de la semana en el que viene la empleada de hogar

16. Toque  para introducir la hora de inicio y de fin del segundo intervalo


17. Toque para seleccionar la hora de inicio del intervalo



18. Seleccione la hora y los minutos de inicio del intervalo y confirme

19. Toque para seleccionar la hora de fin del intervalo




20. Seleccione la hora y los minutos de fin del intervalo y confirme



21. Seleccione el punto de ajuste de temperatura que quiere utilizar para los días y los horarios apenas creados

22. Toque para confirmar



3. **Ajuste la temperatura desde el miércoles a las 18:00 horas hasta el miércoles a las 23:45 horas en el punto de ajuste "Eco" (16°)**



23. Toque  para introducir la hora de inicio y de fin del tercer intervalo

24. Toque para seleccionar la hora de inicio del intervalo




25. Seleccione la hora y los minutos de inicio del intervalo y confirme



26. Toque para seleccionar el día y la hora de fin del intervalo

27. Seleccione el día de fin del intervalo

28. Seleccione la hora y los minutos de fin del intervalo y confirme



29. Seleccione el punto de ajuste de temperatura que quiere utilizar para los días y los horarios apenas creados

30. Toque para confirmar


31. Toque para visualizar la semana creada





Confort térmico

En esta sección, puede ajustar varios parámetros que le permiten mejorar el confort térmico de la casa



1. Toque para abrir el menú Ajustes
2. Toque para acceder a la página de Confort térmico
3. Toque para modificar los ajustes:
 - A **Configuraciones prioritarias** para válvulas Netatmo
 - B Ajuste **duración predefinida para Temperatura manual y Boost**
 - C Detección de **ventana abierta** (válvulas Netatmo)
 - D **Anticipación** de la calefacción
4. Toque para confirmar



Configuraciones prioritarias

Estas configuraciones definen las interacciones entre Smarter y válvulas Netatmo y, en especial, en habitaciones donde se encuentran las válvulas y el Smarter, se definen las prioridades para el encendido de la instalación y/o la regulación de la temperatura. Las opciones posibles son:


Prioridad ECO (valor predeterminado)

Al ajustar esta prioridad, la temperatura de la habitación se regula mediante las válvulas como en una instalación clásica de válvulas termostáticas.

Pero no se puede encender la instalación (ej.: caldera) y, aunque las válvulas lo requieran, esta función es una prerrogativa únicamente del Smarter.

Prioridad CONFORT

Al ajustar esta prioridad, las válvulas Netatmo, además de regular la temperatura, pueden requerir al Smarter encender la instalación (ej.: caldera), aunque la temperatura detectada por el Smarter no lo requiera.



1. Toque para ajustar la prioridad
2. Seleccione la prioridad
3. Toque para continuar



Duración predefinida (default) para Temperatura manual y Boost

Cuando se ajustan la **temperatura manualmente** o mediante **Boost**, se pide indicar el tiempo durante el que mantener el ajuste. Aquí puede ajustar el valor predefinido.



1. Deslice el dedo para ajustar el tiempo predefinido durante el que permanece activado el ajuste manual de la temperatura.
2. Deslice el dedo para ajustar el tiempo predefinido de la duración de la función Boost.

Detección de ventana abierta (válvulas Netatmo)

Esta función interviene cuando la válvula Netatmo detecta un descenso brusco de la temperatura (ventana abierta), apagando la instalación y evitando derroches de energía.

Las válvulas Netatmo han de estar en la fase de calefacción y, cuando el sistema detecta la anomalía, todas las válvulas de la habitación tardan al menos 3 minutos para cerrarse.

Nota: la función es compatible con válvulas Netatmo equipadas con un software interno de la versión 79 o siguiente..




1. Toque para activar la función



Anticipación de la calefacción

Esta función le permite arrancar por adelantado la instalación para alcanzar las temperaturas programadas a la hora programada.

Con la función activada, el sistema en modo predefinido arranca el sistema 30' antes de la hora ajustada y, a continuación, dependiendo de los varios parámetros ambientales, calcula el valor correcto.




1. Toque para activar la función
2. Cuando la función está activada, el tiempo de anticipación (valor entre paréntesis) se indica para cada habitación
3. Toque para continuar




Gráfico

En esta sección puede mostrar los gráficos de los datos detectados por el Smarther, relativos a los valores de temperatura, encendido/apagado instalación y humedad.



1. Toque para acceder a la página de los gráficos

Gráfico de la temperatura



- A Fecha/hora de la lectura
- B Lectura de la temperatura medida
- C Lectura de la temperatura programada
- D Indicador de lectura
- E Seleccionar los gráficos de temperatura/humedad
- F Curva de la temperatura medida
- G Barra del tiempo (fecha/hora)
- H Curva de la temperatura programada
- I Gráfico valor en porcentaje encendido instalación en el periodo (legible en escala roja).
Azul = aire acondicionado
Rojo = calefacción
- J Barra de los valores en porcentaje de encendido de la instalación
- K Barra de los valores de temperatura

1. Deslice el dedo para mostrar los valores detectados a nivel de la barra de lectura

En el ejemplo presentado, a las 8.15 del miércoles 3, se han detectado los siguientes datos:

- Temperatura medida 24,3 C°
- Temperatura programada 16C°
- Instalación de calefacción encendida durante el 28% aproximadamente del tiempo


El icono  indica la activación de la función Boost.

Asimismo, puede utilizar pinch to zoom para mostrar los datos registrados detalladamente.

Nota: algunos parámetros podrían no mostrarse en relación con el nivel de zoom activado, auméntelo o disminúyalo con dos dedos.



Gráfico de la humedad



- A Fecha/hora de la lectura
- B Lectura de la humedad
- C Curva de la humedad medida
- D Seleccionar los gráficos de temperatura/humedad
- E Barra del tiempo (fecha/hora)
- F Barra de los valores de humedad

1. Deslice el dedo para mostrar los valores detectados a nivel de la barra de lectura

En el ejemplo presentado, a las 6.15 del miércoles 3, se han detectado los siguientes datos :


- Humedad 46%



Gestionar a mis huéspedes

En esta sección, puede visualizar a los usuarios que interactúan con su Smarther, invitar a nuevos o, si quiere, eliminarlos (no se elimina al usuario sino la posibilidad de interactuar con este Smarther).



Nota: si en Home + Control encontramos varios dispositivos conectados, los usuarios invitados podrán interactuar con todos ellos.



1. Toque para abrir el menú Ajustes
 2. Toque para acceder a la página de la gestión huéspedes
- A Cancelar a usuario
- B Lista de los usuarios
- C Invitar a usuario



Invitar a usuario





1. Toque para invitar a una o a varias personas para controlar los dispositivos de su vivienda
2. Toque para añadir al contacto mediante la agenda de su smartphone o escriba la dirección de correo electrónico

Nota: el contacto guardado en la agenda debe contener la dirección de correo electrónico

3. Toque para enviar la invitación

Cuando el huésped acepte la invitación, en caso de estar registrado y haber accedido a la app, lo podrá encontrar en la lista de los usuarios habilitados.

Cancelar a usuario



1. Toque para eliminar el usuario
2. Toque para confirmar, ahora el usuario ya no puede accionar el Smarter.




Añadir un producto a esta casa


En esta sección puede añadir dispositivos conectados.

Este procedimiento es necesario para añadir un nuevo dispositivo y para sustituir uno existente

Nota: el procedimiento, descrito a continuación, es válido solamente para añadir o sustituir un Smarther. Para añadir o sustituir otros dispositivos conectados, consulte los manuales correspondientes.




1. Toque para abrir el menú Ajustes
2. Toque para añadir un producto a la casa
3. Toque para seleccionar la marca del producto que desea instalar




4. Toque para seleccionar el Smarther
5. Toque para iniciar véase [Asociar su Smarther](#)

Añadir válvulas al termostato Smarther




En esta sección puede añadir válvulas termostáticas Netatmo, instaladas en su casa en combinación con el termostato Smarther.




1. Toque para abrir el menú Ajustes
2. Toque para añadir un producto a la casa
3. Toque para seleccionar la marca del producto que desea instalar




4. Toque para seleccionar las válvulas termostáticas Netatmo asociadas al Smarther
 5. Introduzca las pilas en el interior de la válvula termostática Netatmo y toque para continuar
- Nota:** si las válvulas no se detectan, quite e introduzca de nuevo las pilas.
6. Toque para confirmar la visualización de todas las válvulas termostáticas Netatmo instaladas en su casa



7. Toque para instalar la válvula termostática Netatmo
8. Seleccione la habitación donde se encuentra la válvula termostática Netatmo
9. Personalice el nombre de la válvula termostática Netatmo y toque para continuar



10. Instale la válvula en el radiador siguiendo las instrucciones del manual Netatmo y luego toque para confirmar
11. Toque para terminar la instalación de la válvula termostática Netatmo




- A Si la calibración no se ha efectuado correctamente, aparece un mensaje de alerta, se puede realizar la calibración en la [sección ajustes de la válvula](#), o esperar unos minutos una calibración automática.
- B Temperatura medida y porcentaje de humedad medida
- C Temperatura establecida
- D Ajustar [Función Boost](#)
- E Abre la sección [programaciones](#) donde puede gestionar las planificaciones programadas para toda la casa
- F Ajustar [la Temperatura](#)

Puede modificar algunos parámetros de la válvula Netatmo en la sección [ajustes de las válvulas Netatmo](#)




Instalar una nueva casa

Esta función le permite instalar una nueva casa asociada a su cuenta (ej.: vivienda montaña)



1. Toque para abrir el menú Ajustes
2. Toque para instalar una nueva casa
3. Toque para seleccionar la marca del producto que desea instalar

Tras haber instalar una nueva casa, podrá elegir la casa que visualizar y accionar




4. Toque para seleccionar el Smarther y ejecute el procedimiento descrito en el párrafo [Asociar su Smarther](#)
5. Toque para visualizar las casas disponibles
6. Toque para seleccionar la casa que quiere visualizar y accionar




Elecciones rápidas

En esta sección puede añadir a la Página de inicio de su smartphone algunas elecciones rápidas preajustadas para accionar su Smarther



1. Toque para entrar en la sección de las elecciones rápidas
2. Toque para iniciar a configurar las elecciones rápidas
3. Seleccione el tipo de elección rápida, que quiere añadir a la Página de inicio de su smartphone




4. Toque para añadir la elección rápida a la Página de Inicio
5. Toque para activar la elección rápida
- A. Una notificación le indica la activación efectuada de la elección rápida



Tema

En esta sección puede elegir el tema para la interfaz gráfica de la app.




1. Toque para entrar en la sección Tema

A Utilice el mismo tema (claro/oscuro) usado en su smartphone

2. Toque para elegir el tema de la interfaz gráfica de la app entre el tema claro y el oscuro

Ayuda

En esta sección, puede visualizar y buscar las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre la utilización de la app Home + Control.



1. Toque para entrar en la sección de las FAQ


2. Toque para seleccionar el producto para el que necesita ayuda

3. Seleccione el tema para el que quiere obtener aclaraciones.



Mi cuenta


En esta sección puede visualizar y gestionar algunas funciones inherentes a su cuenta.



1. Toque para abrir el menú Ajustes
 2. Toque para entrar en la sección cuenta
- A Login/dirección de correo electrónico de la cuenta
- B Visualice/modifique varios **datos de registro** de su cuenta Legrand
- C Modifique algunos **parámetros relativos a la seguridad** de su cuenta, tales como la contraseña y la desconexión de todos los dispositivos
- D Gestione sus **consentimientos** para las comunicaciones y otros relativos a sus datos personales
- E Visualice los **Términos y condiciones de los contratos** relativos a las apps Legrand que está utilizando
- F Gestione las **aplicaciones asociadas** a las que está conectada su cuenta (ej. Google Home etc)

Datos personales

En esta sección puede modificar algunos datos de la cuenta que, actualmente, gestiona el dispositivo o sustituirla por otra cuenta Legrand registrada.




- A Correo electrónico/cuenta corriente



Correo electrónico/cuenta (convalide su correo electrónico/cuenta)


Para recibir posibles comunicaciones del grupo Legrand, ha de convalidar su dirección de correo electrónico




1. Toque para recibir en su dirección de correo electrónico el enlace para convalidar
2. Toque el enlace del correo electrónico que le ha enviado el sistema
3. Aparece la pantalla, que confirma la convalidación de su dirección de correo electrónico

Correo electrónico/cuenta (cambio de correo electrónico/cuenta gestión dispositivo)

Para cambiar la dirección de correo electrónico con la que accede




1. Introduzca las credenciales (correo electrónico y contraseña) de la nueva cuenta Legrand registrada, que quiere ver para gestionar el dispositivo
2. Toque para confirmar



3. Toque el enlace del correo electrónico que le ha enviado el sistema
4. Aparece la pantalla, que confirma la convalidación de su nueva dirección de correo electrónico

Seguridad


En esta sección puede modificar la contraseña de su cuenta y desconectarla de todos los dispositivos. La desconexión de su cuenta de todos los dispositivos resulta útil en caso de pérdida o robo de estos.



- A** Realice el procedimiento para modificar la contraseña
- B** Desconecte de todos los dispositivos




Modificar contraseña



1. Toque para modificar la contraseña
2. Introduzca la contraseña corriente
3. Toque para continuar
4. Introduzca la nueva contraseña que ha de cumplir los siguientes requisitos:
 - al menos 8 caracteres;
 - al menos una letra minúscula (ej. a);
 - al menos una letra mayúscula (ej. A);
 - al menos un número (ej. 1);
 - al menos un carácter especial (ej. \$);
5. Toque para confirmar

Desconectar de todos los dispositivos




1. Toque para activar el procedimiento.
2. Toque para desconectar su cuenta de todos los dispositivos y de todas las aplicaciones de terceros.
3. Se realiza en automático el logout de la aplicación y aparece la Página de Inicio.



Autorizaciones


En esta sección puede habilitar la recepción de comunicaciones de Legrand y compartir datos de utilización de la app.



1. Toque para aceptar recibir comunicaciones de Netatmo/legrand/Bticino
2. Toque para habilitar compartir los datos.

Información legal

En esta sección puede ver, para cada app a la que está asociada su cuenta Legrand, los términos y condiciones de utilización y la información legal sobre la privacidad.




1. Toque para visualizar Términos y condiciones
2. Toque para visualizar la información legal sobre la privacidad



Aplicaciones asociadas

En esta sección puede visualizar a todos los terceros a los que ha concedido los derechos para poder operar en sus dispositivos conectados. (ej. Homekit, Google home etc)




1. Toque para retirar el acceso a sitios o a apps a algunos datos de su cuenta

A Visualice más información sobre el acceso a su sistema por parte de las aplicaciones asociadas.



¡Ponga una nota!


En esta sección puede evaluar la aplicación.



1. Toque para abrir el menú Ajustes
2. Toque para evaluar la app
3. Toque las estrellas para expresar una evaluación de 1 a 5.

Salir

En esta sección puede efectuar el logout de la app Home + Control




1. Toque para abrir el menú Ajustes
2. Toque para salir de la app
3. Toque para confirmar que quiere salir de la app; a continuación, aparece la pantalla de login




Reset

Reset de la configuración Wi-Fi y de los ajustes de HOMEKIT

Esta acción ejecuta la cancelación de la configuración Wi-Fi y de los ajustes de HOMEKIT




1. Mantenga presionado el pulsador de reset en el lado del Smarther. Empieza la cuenta atrás (unos 5 segundos) y al final se oye un beep de confirmación.





2. Suelte el pulsador de reset.



La pantalla del Smarther se apaga


Después de unos segundos, el Smarther se reenciende, ahora puede efectuar la asociación con la app Home + Control mediante el procedimiento descrito en el párrafo [Asociar su Smarther](#)






Restablecer los ajustes de la fábrica

Con esta acción, Smarther regresa a las condiciones de la fábrica y todas las programaciones y las asociaciones se cancelan




1. Mantenga presionado el pulsador de reset en el lado del Smarther. Empieza la cuenta atrás (unos 5 segundos) y al final se oye un beep de confirmación.






El número 0.0 parpadea en la pantalla del Smarther...



...hasta que oirá un doble bip de confirmación.

Nota: en algunos casos, el reset del equipo puede durar incluso un minuto.



3. Suelte el pulsador de reset.
La pantalla del Smarther se apaga



Después de unos segundos, el Smarther se reenciende, ahora puede efectuar la asociación con la app Home + Control mediante el procedimiento descrito en el párrafo [Asociar su Smarther](#)





Gestionar su Smarther con Apps de terceros

La integración con terceros le permite accionar su Smarther con las App::

- HOMEKIT
- Google Home®
- Amazon Alexa®

permitiéndole disfrutar de los comandos de voz junto a las numerosas funcionalidades presentes en su Smarther

Nota: para poder integrar el Smarther con:

- HOMEKIT, deberá agregarlo como accesorio en la misma App
- Google Home® deberá agregar el servicio Legrand - Netatmo - BTicino en la App Google
- Amazon Alexa® deberá agregar la skill Legrand - Netatmo - BTicino en la App Alexa.

Para conocer todas las funciones de forma más detallada, consulte los manuales de HOMEKIT, Google Home® y Amazon Alexa®.

