


MyHOME® Play Détecteur de mouvements sans fil radio


Référence(s) : 0 883 09




1. USAGE

Permet d'allumer les lumières connectées à des récepteurs radio pendant la détection de mouvements et la temporisation choisie. Portée du capteur réglable de 2 à 10 m, temporisation réglable de 1 à 30 min. Test possible avec temporisation de 5 sec. Seuil de luminosité réglable de 1 à 1000 lux

2. GAMME

	Description	Couleur	Référence
	Détecteur de mouvement sans fil radio		0 883 09

3. COTES D'ENCOMBREMENT



Références	A	B	C
0 883 09	77	114.3	48.5

4. CONNEXION

Sans connexion (alimentation par piles)

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02
 Protection contre les corps solides / liquides : IP42

5.2 Caractéristiques matière

- Sans halogène
 - Tenue aux UV
 Matière de l'enveloppe :
 - polycarbonate

Autoextinguibilité :
 + 850° C / 30 s

Caractéristiques électriques

Alimentation par 2 piles 1,5 V AA fournies
 Technologie radio 2,4 GHz
 Consommation en service : 0,932 mA/2,796W
 Consommation en veille : 0,032 mA/0,096W

5.3 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C
 Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
 Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
 Voir e. catalogue.