



Prises télévision simple



64071



64079


1. USAGE

Connecteurs TV simple mâle Ø 9,52 mm et TV type F femelle à visser.
Câble recommandé 17/19 VATC
Compatible TNT et UHD
Etoile blindée (classe A)
0-2400 MH

2. GAMME


Références	Désignation	couleur
640 71	Prise TV simple type "F" femelle à visser	Blanc
642 71	Prise TV simple type "F" femelle à visser	Magnesium
640 79	Prise TV simple Ø 9,52 mm mâle	Blanc
642 79	Prise TV simple Ø 9,52 mm mâle	Magnesium

3. COTES D'ENCOMBREMENT



64071 - 64271


3. COTES D'ENCOMBREMENT (suite)



64079 - 64279

	A	B	C	D
64071 - 64271	73	73	21,8	13,9
64079 - 64279	73	73		10,4



4. RACCORDEMENT



Prise télévision simple

5. PRÉCAUTION DE CÂBLAGE

Longueur de dénudage



La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21
Protection contre les impacts : IK 04
Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

■ 6.2 Caractéristiques matières

Habillage : Aspect polyglacé

Couleur : - Blanc RAL 903
- Magnesium

Matière : - Plaque ABS / PC

- Enjoliveur : ABS
- Sans halogène
- Tenue aux UV

Moteur : - Boîtier : zamac

- Capot : zamac
- Broche : bronze
- Vis : acier zingué

■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Impédance caractéristiques : 75 ohm
- Connecteur mâle Ø 9,52 mm
- Connecteur type F femelle à visser
- Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).
- Bande de fréquence : TV/SAT : 0 - 2400 MHz
- Atténuation : 1 dB maximum
- Résistance d'isolement : norme IEC 61169-24
- Compatible téléalimentation

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et d'utilisation : - 5° C à + 35° C



7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

8. NORMES ET AGRÈMENTS


- EN 50083-2
- EN 50083-4
- Certificat Classe A



Prise télévision simple

9. PERFORMANCE

Prise TV simple mâle



Prise TV simple type F femelle à visser

