




MODULEZ VOTRE ESPACE



MINI-COLONNES
POP UP
PRISE DE SOL







→ **2-9**
MINI-COLONNES



→ **10-13**
POP-UP



→ **14-21**
PRISES DE SOL

SOMMAIRE

MINI-COLONNES MODULABLES

Avec leur design minimaliste, ces mini-colonnes compactes répondent à une demande esthétique et fonctionnelle, tout en restant accessibles.



Le produit complet et prêt à l'emploi correspond à une seule référence.
À équiper de prises 2P+T, RJ ou chargeurs USB, au format 45x45.

Entièrement modulables, une colonne a une capacité de départ de quatre modules, extensible à huit !

Initialement conçue pour une mise en place au sol, elle peut tout aussi bien s'installer sur un meuble. Les cas d'usages sont multiples : magasin, entrepôt, paillasse de laboratoire, atelier artisanal, à la caisse d'une banque ou d'un salon de coiffure...



IP 40

IK 08

**Sans
halogène**


Exemple d'une mini colonne équipée
de deux prises 2P+T

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

Livré directement assemblé, le produit se monte, se démonte, et s'adapte facilement aux besoins du chantier.



Les mini-colonnes ont été conçues pour être démontées, réassemblées et installées facilement, en seulement quelques étapes :




UN CÂBLAGE FACILE


Conçues pour une installation au sol,
2 types d'alimentation sont possibles.




ALIMENTATION PAR LE SOL



ALIMENTATION VIA DES GOULOTTES DE SOL





Prédécoupe pour le passage des goulottes de sol



2 tailles de découpe pour 2 types de goulottes :
50 mm x 12 mm
75 mm x 18 mm

A l'intérieur de chaque mini-colonne, une cloison prédécoupée permet une séparation verticale ou horizontale des circuits (courants forts / courants faibles), pour répondre aux exigences de certaines normes d'installation.





La mini-colonne est entièrement démontable pour une accessibilité totale, sans contrainte liée au volume de câblage.

Sa capacité de départ est de 4 modules (2 prises 2P+T) et peut passer à 8 modules grâce au support additionnel pour appareillage.

LE PLUS

Les mini-colonnes ont été munies d'un joint d'étanchéité IP 52 en dessous du socle, évitant toute pénétration de poussière ou de liquide entre le sol et la base.



INSTALLATION ÉVOLUTIVE

Simple et efficace, la gamme ne présente que 4 références, comprenant la colonne et ses accessoires.




Pour des besoins plus importants en nombre d'utilisateurs, les accessoires dédiés vous offrent la possibilité de jumeler les colonnes entre elles. Tous types de combinaisons sont alors possibles : des colonnes les unes au-dessus des autres, les unes à côté des autres, et même les 2 !

JUMELAGE À LA VERTICALE



LES ACCESSOIRES
DE JUMELAGE :

→ **Accessoire pour jumelage vertical qui reproduit la structure intérieure de la mini-colonne et permet un maintien de la séparation entre les circuits.**




Vue de dessus de l'accessoire pour jumelage vertical


JUMELAGE À L'HORIZONTALE




➔ **Accessoire pour jumelage latéral avec ses prédécoupes, permet d'agencer le passage des câbles ou de maintenir leur séparation.**



Accessoire pour jumelage latéral avant découpe




Accessoires pour jumelage découpé pour le passage des câbles



Vue du dessus de deux mini-colonnes jumelées équipées

Mini-colonne compacte



Conforme à la norme CEI 61084-2-4
IP 40 - IK 08
Sans halogène
Pour la distribution électrique verticale
Cheminement des câbles à travers le plancher par conduit ou goulotte
À équiper d'appareillages Arteur ou Mosaic (clippage direct)


Emb.	Réf.	Mini-colonne compacte
1	6 532 00 127 000 000	Hauteur : 17 cm Capacité : 4 modules Extensible jusqu'à 8 modules à l'aide du support additionnel réf. 6 532 01 Possibilité de jumelage horizontal et/ou vertical à l'aide des kits de jumelage réf. 6 532 02/03 Parois latérales amovibles pour un libre accès aux câbles pendant les opérations de câblage Base à visser au sol Corps : blanc RAL 9003 Base et couvercle : gris
1	6 532 01 127 900 340	Support additionnel pour appareillages À installer sur la mini-colonne compacte réf. 6 532 00 Capacité : 4 modules Peut recevoir de l'appareillage au format 45 x 45 (Mosaic et Arteur) par clippage direct Livré avec une cloison plastique pour séparer les circuits courants forts et courants faibles à l'intérieur de la mini-colonne compacte
1	6 532 02 127 900 350	Kits de jumelage Pour le jumelage horizontal de deux mini-colonnes compactes réf. 6 532 00
1	6 532 03 127 900 360	Pour le jumelage vertical de deux mini-colonnes compactes réf. 6 532 00

Mini-colonne compacte

caractéristiques techniques


■ Dimensions (mm)

Mini-colonne compacte réf. 6 532 00




■ Principe d'installation

Jumelage horizontal (2 mini-colonnes compactes ou plus)



Jumelage vertical (2 mini-colonnes compactes ou plus)



Possibilité de jumeler plusieurs mini-colonnes compactes sans aucune limitation

Arteor™ et Mosaic

suggestion d'équipement avec mécanismes Arteor et Mosaic pour Mini-colonne compacte



5718 20



5718 22



0765 73



0765 76

Emb.	Réf.	
1	5718 20 639 413 001	Prise type 13 - 10 A - 250 V Prise simple type 13 - 2 modules Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ²  ○ Blanc
1	5718 22 639 423 001	Prise type 23 - 16 A - 250 V 2 modules Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ²  ○ Blanc
1	077594 965 123 001	Chargeur 2 USB Type-A 2 modules 5V/2400mA  ○ Blanc
1	077570L	Chargeur 2 USB Type-A + Type-C 2 modules 5V/3.0 A  ○ Blanc
1	572072 965 125 001	Chargeur 2 USB Type-C 2 modules 5V/3.0 A  ○ Blanc

Emb.	Réf.	
1	0765 73 877 716 001	Prise informatique Cat. 6A 1 x RJ 45 STP - 1 module  ○ Blanc
	0765 76 877 676 001	1 x RJ 45 STP - 2 modules  ○ Blanc
1	0765 63 877 706 001	Prise informatique Cat. 6 1 x RJ 45 STP - 1 module  ○ Blanc
1	0765 66 877 619 001	1 x RJ 45 STP - 2 modules  ○ Blanc
1	0765 61 877 708 001	1 x RJ 45 UTP - 1 module  ○ Blanc
1	0770 70 378 415 001	Obturbateur 1 module  ○ Blanc
1	0770 71 378 405 001	2 modules  ○ Blanc

Retrouvez les autres produits sur notre e-catalogue



INCARA™

POP-UP

Esthétisme et ergonomie.



CONFORT ET RAPIDITÉ

Les pop-ups garantissent un véritable confort d'utilisation et une rapidité de connexion des appareils mobiles : ordinateurs, smartphones, tablettes, systèmes audio et vidéo... Les utilisateurs disposent de toute la connectique courant fort et courant faible à portée de main.

→ Design soigné et épuré

Une forme extra plate pour une intégration discrète dans le mobilier. La partie encastrée est peu encombrante, et permet même l'installation au-dessus d'un tiroir.



→ L'élégance des finitions

Un ensemble de finitions en harmonie entre le mobilier et la décoration.

LES INTEMPORELLES



→ Fonctionnalité et flexibilité

Disponibles en 4 et 8 modules à équiper de fonctions Mosaic courant fort ou faible.



→ Sécurité et confort d'utilisation

touche large et couvercle avec amortisseur pour une ouverture en douceur. Version IP 44 (avec couvercle fermé) pour une bonne protection en cas de contact accidentel avec les liquides, sur les pop-ups 4 et 8 modules.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les pop-ups peuvent recevoir de nombreuses fonctions disponibles dans la gamme Mosaic, répondant ainsi à des exigences spécifiques, comme la recharge accélérée des appareils portables.

Les chargeurs Mosaic USB Type-C 30 W Power Delivery sont spécialement conçus pour recharger tous les appareils encore plus vite ! Ils permettent d'optimiser la charge, en sélectionnant automatiquement la tension la plus favorable à la batterie des appareils.



Prise de table POP-UP



Prise de table POP-UP à insérer dans le plateau de table
Le couvercle à charnière s'ouvre sur simple pression d'un bouton et libère les connexions électriques
Le couvercle à charnière peut être refermé après utilisation
Installation dans des meubles d'une épaisseur de 15 à 40 mm
Livraison avec kit d'installation (absolument nécessaire)
Pour équiper avec appareils Arteur et Mosaic
Capacité 4 modules

Prise de table POP-UP à insérer dans le plateau de table
Le couvercle à charnière s'ouvre sur simple pression d'un bouton et libère les connexions électriques
Le couvercle à charnière peut être refermé après utilisation
Installation dans des meubles d'une épaisseur de 15 à 40 mm
Livraison avec kit d'installation (absolument nécessaire)
Pour équiper avec appareils Arteur et Mosaic
Capacité 8 modules

Réf.

4 modules à équiper

654800

127 930 011

654801

127 930 021

654802

127 930 031

654803

127 930 001

Inox

Blanc

Noir

Alu

Réf.

8 modules à équiper

654808

127 930 111

654809

127 930 121

654810

127 930 131

654811


127 930 101

Inox

Blanc

Noir

Alu



Arteor™ et Mosaic

suggestion d'équipement avec mécanismes Arteor et Mosaic pour Prise de table POP-UP



5718 20



5718 22



0765 76

Emb.	Réf.	
1	5718 20 639 413 001	Prise type 13 - 10 A - 250 V Prise simple type 13 - 2 modules Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ²  ○ Blanc ● Magnésium
1	5718 70 639 413 841	
1	5718 22 639 423 001	Prise type 23 - 16 A - 250 V 2 modules Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ²  ○ Blanc ● Magnésium
1	5718 72 639 423 841	
1	077594 965123001	Chargeur 2 USB Type-A 2 modules 5V/2400mA  ○ Blanc ● Magnésium
1	572578 965 123 841	
1	077570L	Chargeur 2 USB Type-A + Type-C 2 modules 5V/3.0 A  ○ Blanc ● Magnésium
1	572577 965 124 841	
1	572072 965 125 001	Chargeur 2 USB Type-C 2 modules 5V/3.0 A  ○ Blanc ● Magnésium
1	572572 965 125 841	

Emb.	Réf.	
1	0765 76 877 676 001	Prise informatique Cat. 6A 1 x RJ 45 STP - 2 modules  ○ Blanc
1	0765 66 877 619 001	Prise informatique Cat. 6 1 x RJ 45 STP - 2 modules  ○ Blanc ● Magnésium
1	5728 17 CH 877 619 841	
1	077071 378 405 001	Obturbateur 2 modules  ○ Blanc ● Magnésium
1	572842 378 405 841	

Retrouvez les autres produits sur notre e-catalogue



PRISE DE SOL

Performances et "plus" produit.




Legrand intègre toutes les caractéristiques demandées à une prise de sol de qualité : résistance aux chocs, ouverture complète du clapet, design, fonctions courant fort et faible.



Socle acceptant différentes fonctions protégé par un clapet à ouverture à 180°.

Plaque extra-fine d'une épaisseur de 2 mm en finition inox brossé.



→ Ouverture du clapet à 180°

Donne une grande accessibilité pour brancher facilement la prise.

UNE GRANDE ADAPTABILITÉ ET UNE INTÉGRATION HARMONIEUSE



→ Installation Sol/Mur/Meuble

La prise de sol a été conçue pour s'adapter à tous les types de sols, ainsi que sur les murs et meubles. Avec sa finition en inox brossé, elle s'adapte aux décors modernes ou plus classiques.

→ La prise de sol s'installe dans tous les types de sol : béton, plancher, moquette...



→ Distribuer l'énergie et l'information au plus près

Avec le développement des open-spaces, les appareils électriques sont de plus en plus nombreux.

La prise de sol a pour fonction d'amener l'énergie et l'information le plus près possible des postes de travail et des utilisateurs.



→ Possibilité d'harmoniser les finitions

La prise de sol s'harmonise avec la gamme d'appareillage électrique Art d'Arnould. Rigueur des formes, design épuré, finition irréprochable, autant de points communs aux deux gammes.

Toutes les finitions Art d'Arnould sont disponibles sur demande.



DES «PLUS» QUI FONT LA DIFFÉRENCE



→ Eclairage LED

Une LED bleue peut être ajoutée en option, pour faciliter le repérage du réceptacle et permettre une meilleure accessibilité.



→ Vis à empreinte TORX

Seules les personnes ayant l'outil adéquat peuvent intervenir sur la prise.



→ Résistance

Indice d'étanchéité IP 44.
Indice de résistance aux chocs IK 08.



→ La prise de sol adopte différentes fonctions

- prises 2P+T standard FB
- prises RJ 45 catégorie 6FTP
- prises TV-FM-SAT
- prises USB
- prises IEEE 1394
- fonction sortie de câbles...
- autres prises de type Arteor ou Mosaic..

Ces prises sont les principaux produits en usage dans les bureaux et le secteur résidentiel et couvrent la grande majorité des besoins.

ASPECTS TECHNIQUES


La prise de sol se caractérise par sa souplesse de mise en œuvre et sa liberté de pose grâce à l'utilisation de boîtes d'encastrement pour plancher technique et cloisons sèches.




089701
Ø 90 mm



089700
86 x 86 mm



089702
172 x 86 mm



41 mm

Mise en situation




2 types d'encastrement pour tous les types d'installation.

1.

Boîte Batibox

(Legrand) - Réf. 080188

Pour le mur et le mobilier Ø 80 mm




2.

Boîte de sol



(brevetée) - Réf. 081988

Une référence unique pour plus de simplicité.

Boîte mixte pour le plancher béton ou technique Ø 80 mm, qui s'installe dans des hauteurs allant de 50 à 80 mm.



Installation plancher béton ou plancher technique



Platines de sol à équiper




0 897 00



0 897 50

IP 44 - IK 08
Prises de sol avec plaques extra-fines
Ouverture du volet à 180°
A équiper de mécanismes Mosaic 2 modules

Réf.	Platines à équiper
0 897 00	Platine carrée simple poste  ● Inox brossé ● Doré brossé ● Acier brun brossé ● Noir mat ● Bronze
0 897 10	
0 897 50	
48475CH 375 006 951	
48375CH 375 006 881	
48575CH	○ Blanc satiné
0 897 02	Platine rectangulaire double poste  ● Inox brossé ● Doré brossé ● Acier brun brossé
0 897 12	
0 897 52	

Prises de sol équipées



48270T13



0 819 88



0 801 88

IP 44 - IK 08
Prises de sol avec plaques extra-fines. Ouverture du clapet à 180°

Réf.	Prises de sol 1xT13
48270T13 933 006 451	Avec éclips de protection Connexion par bornes automatiques Platine carrée simple poste ● Inox brossé ● Noir mat ● Bronze
48470T13 663 006 951	
48370T13 663 006 881	
Réf.	Prises de sol 1xT23
48270T23 633 606 451	Avec éclips de protection Connexion par bornes automatiques Prise simple avec platine carrée ● Inox brossé ● Noir mat ● Bronze
48470T23 663 606 951	
48370T23 663 606 881	
Réf.	Accessoires
0 819 88 154 901 921	Boîte d'encastrement simple pour béton hauteurs de chape 50 à 80 mm 2 possibilités d'installation en multipostes : - entraxe 86 mm pour platine double ou platines simple poste carrées associées - entraxe 95 mm pour platines simples carrées ou rondes espacées 
0 801 88 372 504 601	
0 885 08	
0 897 19 473 800 209	Voyant lumineux blanc pour rétroéclairage de la prise de sol 
0 897 09	
	Kit de 10 vis longues et 30 bouchons à positionner sous la platine Permet d'équiper 5 prises de sol 

Platines de sol à équiper



0 897 01



0 897 11

IP 44 - IK 08
Prises de sol avec plaques extra-fines
Ouverture du volet à 180°
A équiper de mécanismes Mosaic 2 modules

Réf.	Platines à équiper
0 897 01	Platine ronde simple poste
0 897 11	● Inox brossé
0 897 51	● Doré brossé
48485CH 375 016 951	● Acier brun brossé
48385CH 375 016 881	● Noir mat
48585CH	● Bronze
	○ Blanc satiné



Prises de sol équipées



48280T13



0 819 88



0 801 88

IP 44 - IK 08
Prises de sol avec plaques extra-fines. Ouverture du clapet à 180°

Réf.	Prises de sol 1xT13
	Avec éclips de protection Connexion par bornes automatiques
	Prise simple avec platine ronde
48280T13 933 008 451	● Inox brossé
48480T13 663 016 951	● Noir mat
48380T13 663 016 881	● Bronze

Réf.	Prises de sol 1xT23
	Avec éclips de protection Connexion par bornes automatiques
	Prise simple avec platine carrée
48280T23 633 616 451	● Inox brossé
48480T23 663 616 951	● Noir mat
48380T23 663 616 881	● Bronze

Réf.	Accessoires
0 819 88 154 901 921	Boîte d'encastrement simple pour béton hauteurs de chape 50 à 80 mm 2 possibilités d'installation en multipostes : - entraxe 86 mm pour platine double ou platines simple poste carrées associées - entraxe 95 mm pour platines simples carrées ou rondes espacées
0 801 88 372 504 601	Boîte d'encastrement Batibox simple multimatériaux Ø80 mm / prof. 50 mm
0 885 08	Scie cloche Ø80 mm
0 897 19 473 800 209	Voyant lumineux blanc pour rétroéclairage de la prise de sol
0 897 09	Kit de 10 vis longues et 30 bouchons à positionner sous la platine Permet d'équiper 5 prises de sol





5718 20



5718 22



0765 76






Emb.	Réf.	
1	5718 20 639 413 001	Prise type 13 - 10 A - 250 V Prise simple type 13 - 2 modules Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ²  ○ Blanc ● Magnésium
1	5718 70 639 413 841	
1	5718 22 639 423 001	Prise type 23 - 16 A - 250 V 2 modules Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ²  ○ Blanc ● Magnésium
1	5718 72 639 423 841	
1	077594 965 123 001	Chargeur 2 USB Type-A 2 modules 5V/2400mA  ○ Blanc ● Magnésium
1	572578 965 123 841	
1	077570L	Chargeur 2 USB Type-A + Type-C 2 modules 5V/3.0 A  ○ Blanc ● Magnésium
1	572577 965 124 841	
1	572072 965 125 001	Chargeur 2 USB Type-C 2 modules 5V/3.0 A  ○ Blanc ● Magnésium
1	572572 965 125 841	

Emb.	Réf.	
1	0765 76 877 676 001	Prise informatique Cat. 6A 1 x RJ 45 STP - 2 modules  ○ Blanc
1	0765 66 877 619 001	Prise informatique Cat. 6 1 x RJ 45 STP - 2 modules  ○ Blanc ● Magnésium
1	5728 17 CH 877 619 841	
1	077071 378 405 001	Obturbateur 2 modules  ○ Blanc ● Magnésium
1	572842 378 405 841	





Instructions de montage

Instructions de montage



230 V - 1 mA
0 897 19





VISITEZ NOTRE
SITE WEB

@ legrand.ch

 youtube.com/legrand_schweiz

 linkedin.com/legrand-schweiz

 facebook.com/legrand_schweiz

 instagram.com/legrand_schweiz



LEGRAND (SUISSE) AG

Industriestrasse 25

5033 Buchs AG

☎ : +41 (0)56 464 67 67

info@legrand.ch

www.legrand.ch