




CATÁLOGO TARIFA 2026/05



SOLUCIONES
INNOVADORAS
DE AUDIO
Y VÍDEO



#LegrandImprovingLives

TEGUI

Una marca de | **legrand**®

TEGUI

GAMA DE PORTEROS Y VIDEOPORTEROS



TEGUI dispone de una gama completa y actualizada de productos que se adaptan a todo tipo de exigencias: de chalés a complejos residenciales.

Escoja el producto adecuado para satisfacer las necesidades del profesional y del usuario final.





ÍNDICE

SISTEMA 2 HILOS

Introducción	4
Gama de placas	8
Gama de monitores y teléfonos	28

PÁGINA DE CATÁLOGO

LINEA 5000	58
SFERA NEW Y ROBUR	62
LINEA 3000 y 2000	74
CLASSE 300X	76
CLASSE 300EOS with NETATMO	77
CLASSE 100	78
SERIE 8 Y SERIE 7	80
HOMETOUCH	81
Elementos de instalación	82
Videocontrol	84
Central de conserjería y sistema IP	85

KITS

Tabla de selección	86
Kits vídeo	88
Kits audio	93

COMPLEMENTOS Y ABREPUERTAS

Complementos para placas, monitores y teléfonos	96
Abrepuertas	97

SERIE 7

Tabla de selección SERIE 7	98
Página de catálogo SERIE 7	100

INFORMACIÓN TÉCNICA

Esquemas de conexionado	103
Tablas de composición	108
Datos dimensionales	122

Servicios y herramientas digitales	127
------------------------------------	-----

Índice de referencias	128
-----------------------	-----



SISTEMA 2 HILOS

LA SOLUCIÓN MÁS SENCILLA
PARA TODO TIPO
DE INSTALACIONES

EL SISTEMA 2 HILOS

es fácil de utilizar.

Gracias al cableado con 2 hilos
no polarizados en cada
parte de la instalación,
la conexión es sencilla,
rápida y a prueba de fallos.



ELEVADAS PRESTACIONES

La tecnología 2 HILOS permite
realizar cualquier tipo de
instalación con la misma
sencillez. Gracias a la posibilidad
de utilizar los cables ya existentes,
es la solución ideal
para las rehabilitaciones.

LA INSTALACIÓN PUEDE INCLUIR

3900

Viviendas.

3900

Placas de vídeo.

5

Monitores o teléfonos
por vivienda**.

39

Montantes
con señal

96

Placas de vídeo.

600 m*

Distancia de la placa
al último monitor
o teléfono.

*Distancia con cable bus referencia 336904.

** Ampliable con interface de expansión

MÁXIMA VERSATILIDAD

El sistema 2 HILOS está diseñado para garantizar un elevado grado de versatilidad y adaptarse a las exigencias de todos los clientes.

La tecnología 2 HILOS permite tener un sistema de audio ya preparado para incorporar el vídeo a posteriori.



Este sistema ofrece una amplia gama de placas, monitores y teléfonos para responder a las necesidades del cliente: desde funciones básicas hasta funciones avanzadas de central de conserjería, integración con aplicaciones domóticas MyHOME o integración estética con las series de mecanismos.



INTEGRACIÓN CON TECNOLOGÍA IP




Las tecnologías 2 HILOS e IP se pueden integrar para la realización de grandes proyectos. La tecnología IP permite, a través de una red LAN dedicada y exclusiva, ofrecer las máximas prestaciones: grandes distancias, multicanalidad, centralita de conserjería software, recepción y centralización de alarmas.



SOFTWARE
CENTRALITA
DE CONSERJERÍA IP

INTERFAZ
IP/2 HILOS



LA INSTALACIÓN PUEDE INCLUIR

1000

Placas
de vídeo.

10.000

Monitores
o teléfonos.

100

Dispositivos
IP.

10 km

Distancia de la placa al
último monitor o teléfono.

5

Llamadas
simultáneas en el IP.

SISTEMA 2 HILOS



■ Gracias al uso de dispositivos complementarios, es posible controlar la activación de cerraduras adicionales y/o el encendido de las luces de escalera.



■ En instalaciones residenciales puede utilizarse la central de conserjería para la gestión y supervisión centralizada de los servicios residenciales.




■ En instalaciones con la unidad interior manos libres Clase 300X y Clase 300EOS with Netatmo puedes controlar las llamadas del videoportero y todas sus funciones desde tu smartphone.

Composición de LA INSTALACIÓN


La instalación **2 HILOS**, además de las placas, monitores y teléfonos, requiere de muy pocos elementos:



INSTALACIÓN PORTERO



INSTALACIÓN VIDEOPORTERO





Placa de pulsadores SFERA NEW acabado ALL METAL

GAMA DE PLACAS

LINEA 5000

SFERA NEW Y ROBUR

LINEA 3000


LINEA 2000

LINEA 5000

DIGITAL. FUNCIONAL. EFICIENTE.


Linea 5000 with Netatmo es la nueva placa inteligente de BTicino de 2 hilos.

Es ideal para la «digitalización» de entornos multifamiliares y lleva el acceso a los edificios modernos a otro nivel. Con una gran pantalla táctil de 7", una cámara HQ de gran angular, filtros digitales y una interfaz gráfica moderna e intuitiva, se integra a la perfección en los edificios modernos, transmitiendo innovación y una elevada percepción de la calidad.





Diferentes formas de acceso al edificio:



En resumen, Línea 5000 with Netatmo es una experiencia digital moderna, segura y personalizable, ideal para el acceso a edificios y apta para cualquier entorno de instalación.

Linea 5000

Tecnología
BTicino de
2 hilos.

No cambia tus
hábitos de trabajo.
Las mismas reglas
de instalación que
para placas de calle
de 2 hilos.



Ideal para actualizar los sistemas existentes de videoportero de 2 hilos (por ejemplo, placas de calle Sfera o pulsadores clásicos con botones de latón). **Digitaliza tu antigua instalación con el nuevo Linea 5000 with Netatmo.** Es totalmente compatible con todos los dispositivos de la gama de videoporteros BTicino de 2 hilos: videoporteros de Clase 100 y Clase 300EOS, fuentes de alimentación y accesorios de la instalación.



Cámara HQ gran angular

Resolución: 5 megapíxeles

Filtros digitales

Campo de visión horizontal: (119°)

Ángulo de visión (diagonal): 151°

NOTA: la señal de vídeo digital HQ se transmite a los videoporteros mediante codificación PAL con una tecnología SCS BUS de 2 hilos.

Linea 5000 se adapta a todos los entornos residenciales.

Gracias a su tecnología de 2 hilos y a la posibilidad de personalizar el color del acabado, el logotipo de las instalaciones y el número de la casa, garantiza la máxima adaptabilidad en cualquier entorno residencial.

Edificio de apartamentos



Conjunto residencial



Chalet



Un enfoque sostenible.



Se activa únicamente cuando es necesario

Los sensores de proximidad y brillo garantizan la eficiencia energética, ya que la pantalla solo se activa cuando es necesario, de manera automática y exclusivamente cuando detecta presencia.



Aluminio reciclado

Los marcos de fijación de los módulos de Linea 5000 y los marcos de acabado están fabricados con **aluminio reciclado al 60 %**.

Linea 5000


5 acabados exclusivos
que aportan valor
a cada edificio.

Dos acabados en catálogo.

Aluminio



Níquel



Encuentre la solución para cada espacio.

Con 5 acabados exclusivos en aluminio reciclado al 60 %, Linea 5000 with Netatmo se adapta fácilmente a todo tipo de edificios, desde los edificios contemporáneos de cualquier tamaño hasta aquellos con una arquitectura clásica. Linea 5000 transmite robustez y alta calidad en todos sus colores.

Tres acabados bajo pedido.


Oro



Titanio



Acero




Linea 5000

Configura tu instalación
de forma sencilla.




HOME + PROJECT. Para diseñar, configurar y personalizar digitalmente la instalación de videoportero

HOME + PROJECT: una nueva herramienta de trabajo para el instalador. Disponible como versión de aplicación web para PC de sobremesa en <https://homeproject.legrand.com> y como versión App para dispositivos móviles para configuración in situ. La aplicación reconoce automáticamente los dispositivos de la instalación que hay que configurar, puede replicar proyectos archivados en otras viviendas y permite el mantenimiento remoto del sistema.



ACTITUD INTELIGENTE.

Gracias a su práctica función de «copiar / pegar», podrás olvidarte de tener que crear una nueva instalación desde cero cada vez; puedes copiar un proyecto similar y realizar solo los cambios necesarios para su personalización. Ahorra tiempo, sobre todo en el caso del diseño para edificios de apartamentos o urbanizaciones de casas adosadas.



CAMBIAR LOS NOMBRES A DISTANCIA

Con esta herramienta digital, no solo se simplifica la configuración, sino también el mantenimiento y la personalización. Cambia los parámetros de tu instalación, actualiza el directorio de residentes y descárgate la nueva configuración de la placa exterior a distancia o directamente en el sitio mediante conexión Bluetooth.

SFERA

DOS PERSONALIDADES,
UN MISMO CORAZÓN

Se utiliza el mismo módulo
electrónico tanto para
la versión **NEW**
como para la
versión **ROBUR**





Estética moderna
adecuada para todo
tipo de viviendas.

Elevada percepción
de robustez
en toda la gama.

Una gama completa
y compacta compuesta
de funciones tradicionales
y funciones avanzadas.



Resalte de la pared
de solo 15 mm



Sfera NEW



Sfera ROBUR

INFINITAS COMBINACIONES

Una gama compacta
y completa de módulos
electrónicos con funciones
tradicionales, y avanzadas.

CALIDAD Y ROBUSTEZ

Diseño innovador
que garantiza
un producto
INTEGRAL.

MÁXIMAS PRESTACIONES


La tecnología 2 HILOS
permite actualizar
un sistema audio a vídeo
en color sin intervenir
en la estructura
de la instalación.

FACILIDAD DE CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO

Todas las operaciones, salvo la
configuración efectuada
mediante configuradores
físicos, se realizan
sin desmontar el módulo.

MODULARIDAD PERFECTA Y MÁXIMA FLEXIBILIDAD


SFERA se ajusta a cualquier exigencia y se adapta a todas las soluciones de instalación.



SFERA^{NEW}

Los módulos se pueden combinar en horizontal.

El cuidado puesto en el diseño permite una alineación perfecta de los módulos gracias a los distanciadores para cajas empotrables (se suministran con las cajas) y a la presencia de tornillos exclusivamente en la parte inferior.



MONTAJE EMPOTRADO

con cajas estándar
o cajas de acero antivandálicas
(solo Robur).

**TOTAL COMPATIBILIDAD
DE INSTALACIÓN**

Con la misma caja,
y mismas dimensiones.

MONTAJE EN SUPERFICIE


con caja de superficie
con resalte mínimo
y marco antilluvia integrado.



SFERAROBUR



CAJA EMPOTRABLE



SFERA NEW



SFERA ROBUR

SEGURIDAD Y SENCILLEZ AL SERVICIO DEL RESIDENTE



FUNCIONES AVANZADAS



■ LLAMADA ENVIADA ■ SISTEMA OCUPADO



Llamada enviada



Cerradura abierta



Comunicación activada



TELELOOP Y SÍNTESIS VOCAL DE COMANDOS



Uso por parte de personas con prótesis auditivas con selector situado en T.



Uso por parte de personas invidentes gracias a la síntesis vocal de comandos.



TELECÁMARA DE GRAN ANGULAR



Amplio campo de visión
Horizontal: 119°
Vertical: 92°



Uso por parte de niños y personas minusválidas.

SFERA ofrece soluciones avanzadas específicas que enriquecen la amplia oferta de funciones al alcance del profesional, de fácil uso por parte del residente.




LÍNEA 3000

LA NUEVA GAMA DE PLACAS
EXTERIORES PARA VIVIENDAS
UNIFAMILIARES Y BIFAMILIARES




marca de calidad



alta eficacia en la interacción



efecto flotante



tecnología oculta



refinamiento en cada detalle



**ESTÉTICA
MODERNA**
MÁXIMA CALIDAD

Elevada robustez acabados de zamak



Estanca
grado de
protección
(IP 54)



Robusta
grado de
protección
(IK 10)

DISEÑO ÚNICO y percepción robusta

El mismo aspecto y ergonomía en todas las versiones disponibles:



343091

LÍNEA 3000 vídeo con llaveros o discos de proximidad para apertura de cerradura



343081


LÍNEA 3000 vídeo



343071

LÍNEA 3000 audio

FUNCIONES AVANZADAS



Cámara gran angular

Amplio campo de visión horizontal y vertical.
Fácil de utilizar por niños y personas discapacitadas.



Desbloqueo de puerta

Desbloqueo de puerta con llaveros o discos de proximidad.
Seguridad y confort adicionales para todos los residentes.




UNA PLACA EXTERIOR PARA CADA NECESIDAD

LÍNEA 3000 puede configurarse para viviendas unifamiliares y bifamiliares






VIVIENDA UNIFAMILIAR

- Escriba el nombre de la familia en la etiqueta rotulable (suministrada con el producto).
- Coloque el microinterruptor en la posición 1.



VIVIENDA BIFAMILIAR

- Sustituya la etiqueta rotulable por la bifamiliar (suministrada con el producto).
- Escriba el nombre de cada familia en la etiqueta rotulable.
- Coloque el microinterruptor en la posición 2.



LÍNEA 3000 EN LOS KITS PROFESIONALES


Para la instalación en **UNIFAMILIAR**, solo es necesario adquirir el kit que ya incluye todo lo necesario.

Para la instalación en **BIFAMILIAR**, es necesario adquirir el kit + una unidad interior adicional de 2 hilos.

GRAN FLEXIBILIDAD de instalación



LÍNEA 3000 está preparada para instalación en superficie, pero con los **ACCESORIOS (350020 + 343061)** se puede instalar **EMPOTRADA**




350020



343061



LÍNEA 3000 permite llevar a cabo una instalación en superficie con la **VISERA PARA LLUVIA (343051)**



343051



CLASSE 300EOS with Netatmo



CLASSE 300X



CLASSE 100X



SERIE 8

GAMA DE MONITORES Y TELÉFONOS



CLASSE 300X

**CLASSE 300EOS
WITH NETATMO**

CLASSE 100X

CLASSE 100

SERIE 8

HOMETOUCH

CLASSE 300X

SIMPLICIDAD DE INTERACCIÓN
SIN PRECEDENTES





Acceso aún más rápido al contenido

La página de inicio del dispositivo se adapta automáticamente a la configuración de la instalación, ofreciendo una experiencia de usuario personalizada y modular. Esta «experiencia de usuario modular» facilita y simplifica la navegación, permitiendo asimismo un acceso más rápido al contenido y a las funciones preferidas por el usuario. La extrema simplificación de los controles es clave para mejorar la accesibilidad y la seguridad de la instalación.

Interfaz sencilla a la vez que avanzada

Los gráficos de la pantalla del Clase 300X están diseñados para facilitar la gestión diaria del hogar a través de una interfaz moderna, clara e intuitiva. Todas las funciones principales, como ver quién llama a la puerta, abrir el portón, encender las luces o recibir notificaciones, están siempre al alcance de la mano. La experiencia del usuario es fluida, con controles visuales bien organizados y un diseño que se adapta a los hábitos de toda la familia. **Tecnología inteligente, diseñada para que sea realmente sencilla y accesible para todos.**



Classe 300X

Tecnología avanzada
al alcance de todos






Clase 300X: diseñado para que sea sencillo y fácil de usar por cualquier persona.

El videoportero Clase 300X integra una pantalla táctil de 7" con una resolución de 1024 x 600 píxeles que ofrece imágenes nítidas y de alta calidad.

Gracias al cancelador de eco digital integrado, el audio se escucha con claridad y sin interferencias. La conectividad Wi-Fi 6 de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz) garantiza un control remoto aún más rápido y estable, totalmente integrado con la app BTicino Home+Security.




Pantalla táctil de 7" con resolución de 1024 x 600 píxeles



Cancelador de eco digital integrado



Conexión de 2 hilos y conectividad Wi-Fi 6



App Home + Security

Classe 300X

Acabado Dark



Diseño esencial, elegancia absoluta.

El acabado Dark realza las líneas refinadas del Classe 300X, con una superficie de vidrio de pantalla completa que proporciona una experiencia visual inmersiva y contemporánea. Un equilibrio perfecto entre tecnología y estilo para cualquier entorno moderno.



Classe 300X

Acabado
Light




El Classe 300X en acabado Light **presenta una elegancia discreta y acogedora.**

Más tradicional que la versión Dark, el acabado blanco encaja de forma natural en los entornos domésticos, transmitiendo una sensación de continuidad, tradición y familiaridad tranquilizadora.

Classe 300X

Instalación



Mismas reglas de instalación que para las unidades interiores de vídeo de 2 hilos

El Classe 300X destaca por su **extraordinaria simplicidad y rápida instalación**. Es una solución versátil que solo requiere **2 hilos no polarizados** para la conexión, lo que hace que la instalación sea fácil y a prueba de errores.

Basta con instalar la unidad, conectar los dos hilos BUS y configurar los parámetros principales de la instalación (como las direcciones SCS de la placa exterior y de la unidad interior).

No se requiere ningún trabajo adicional complejo.



Para el usuario final

La gestión es autónoma e intuitiva:
el cliente puede gestionar todas las configuraciones de la red Wi-Fi y la app Home + Security, guiándose por la información clara que aparece en la pantalla del videoportero y en el menú de la app Home + Security.



Instalación en superficie y de sobremesa

Instalación en superficie mediante el soporte suministrado, sin necesidad de obras de albañilería.
Se puede instalar sobre una mesa con el soporte accesorio (344632), que debe adquirirse por separado.

Clase 300X

Configuración



Configura el modo de funcionamiento. En función del valor introducido, se implementará una función y aparecerán uno o varios iconos específicos en las secciones Cámara y Favoritos de la página de inicio.



Define la dirección de la placa exterior donde se activará la apertura de la puerta y el encendido automático de la cámara.



Dirección del dispositivo en el videoportero.



El Clase 300X debe configurarse para que funcione correctamente. La configuración se puede realizar de dos maneras:

- insertando físicamente los configuradores en las bases correspondientes situadas en la parte posterior del videoportero.
- o en modo avanzado (directamente desde la pantalla táctil), a través de la sección de configuración y las pantallas del dispositivo.

En el modo «Configuración física», los objetos se añaden en las secciones de cámara y favoritos.

No es posible añadir objetos adicionales, sino solo personalizar el nombre de los que se crean automáticamente.




Advertencia: La configuración del dispositivo realizada a través de los configuradores físicos NO PUEDE SER MODIFICADA DESDE EL MENÚ

Inmediato y sencillo de asociar con la app Home + Security

Una vez instalado y configurado, el Clase 300X está listo para asociarse con la **App Home + Security** (disponible para Android e iOS). Gracias a la conectividad Wi-Fi del Clase 300X, la app permite gestionar de forma remota las principales funciones del sistema de videoportero, como recibir llamadas, activar cerraduras eléctricas, activar la placa exterior, ciclar cámaras, actualizar el firmware y gestionar activaciones adicionales.

La asociación es sencilla e inmediata. **Basta con seguir unos sencillos pasos guiados para vincular la app con el videoportero.**



La conexión a la nube específica configura automáticamente la red doméstica de forma segura, sin necesidad de intervenir en el router de la vivienda. El videoportero transfiere todos los parámetros de la instalación de videoportero de 2 hilos a la app, incluidas las cámaras, las cerraduras y las activaciones. Mediante el smartphone y la app, es posible ver los dispositivos móviles asociados y elegir entre desvincularlos o eliminarlos en cualquier momento.

CLASSE 300EOS WITH NETATMO

REDEFINE TU IDEA DE VIDEOPORTERO




CLASSE300EOS

THE EVOLUTION OF SMART


Classe 300EOS with Netatmo es el nuevo videoportero conectado manos libres 2 hilos / WiFi con asistente vocal Amazon Alexa incorporado.

A través de la App Home + Security podrás gestionar, además de las llamadas del videoportero, los dispositivos de la oferta de Seguridad de Netatmo, creando de manera rápida y sencilla un sistema de seguridad Smart.




CLASSE
300EOS WITH Netatmo

INTERFAZ AVANZADA



Interacción intuitiva

Con simples gestos
como con el smartphone
(función de deslizamiento)



Consejos rápidos

Para guiarte
y aconsejarte
de forma dinámica



AJUSTES



NOTIFICACIONES

- Llamadas perdidas
- Mensajes
- Información del sistema

LED

- Estado de la conexión WiFi
- Presencia de notificaciones
- Exclusión de la sonería

ÁREA DE SUGERENCIAS

- Configuraciones guiadas
- Información del sistema
- Última notificación
- Consejos útiles

ACCIONES FAVORITAS

- 2 acciones rápidas
- Menú favoritos



FUNCIONES DE VIDEOPORTERO

- Activar la cámara
- Responder a la llamada
- Funciones favoritas
- Apertura de la cerradura



Siempre alerta con la aplicación
HOME + SECURITY



Home + Security

LA MEJOR APLICACIÓN PARA UN HOGAR SEGURO

Alertas y notificaciones de llamadas entrantes, detección de movimiento y personas, información de eventos y gestión de cerraduras con una interfaz sencilla e intuitiva.





Home + Security

Responde a las llamadas,
abre las cerraduras, activa las cámaras
y consulta el historial de eventos.

PUEDES GESTIONAR HASTA 20 VIVIENDAS
con una única cuenta.




LLAMADA ENTRANTE

Recibe una notificación
cuando alguien
está llamando



MIRA QUIÉN ESTÁ LLAMANDO

Responde
a la llamada
y abre la puerta




CONSULTA LOS EVENTOS

Consulta quién
te ha llamado
y si te ha dejado
un mensaje



ACCIONES RÁPIDAS

- Abrir las cerraduras
- Encender la luz de escalera
- Llamar a casa
- Intercomunicación
- Activar las cámaras
- Gestionar el contestador automático




HOGAR CONECTADO



NUEVA FUNCIÓN

Las actualizaciones de firmware del dispositivo pronto te permitirán utilizar las nuevas e innovadoras funciones de tu Smart Home.

¡PERMANECE CONECTADO!



Flexibilidad y ahorro


No necesitas un servidor web adicional para tu Hogar Conectado.



TU HOGAR CONECTADO con dos sencillas aplicaciones



HOME + SECURITY
para gestionar
todas las funciones
de videoportero y
seguridad dentro
y fuera de la vivienda.



HOME + CONTROL
para controlar
todas las funciones
Smart (Luces,
bases de corriente,
persianas, control
de la temperatura)
dentro y fuera
de la vivienda.



Sistema domótico MYHOME



Comando de voz



Comando digital



Alimentador SCS



Termostato



CLASSE 100X WI-FI

EL ESTÁNDAR
AHORA ES CONECTADO



HOGAR CONECTADO A TU ALCANCE

Ventajas destacadas



Conectividad integrada para estar siempre conectado con el hogar.

22
VIV

Hasta 22 viviendas con un único alimentador.*



Asociación inmediata con Home + Security.



Ideal para la renovación de los antiguos porteros electrónicos.



No cambia el trabajo del instalador; más fácil de usar para el usuario.

*Máximo 16 viviendas con distribuidores de planta.

DISEÑO ÚNICO

- BTicino renueva la gama de las unidades interiores Clase 100 incluyendo la conexión Wi-Fi en la oferta estándar de videoporteros.
- El resultado es una gama de videoporteros con un diseño moderno y elegante que satisface cualquier exigencia de instalación.

Sutil y minimal

Una estética moderna que aúna un espesor mínimo, ligereza y robustez: este es el diseño que caracteriza el nuevo Clase 100.

Integración entre comandos físicos y digitales para una experiencia de uso mejorada

Nuevo comando basculante para responder y finalizar la comunicación junto con una serie de comandos táctiles para el resto de funciones.

Gran pantalla, compacta

La gran pantalla de 5", garantiza siempre una visibilidad óptima independientemente del tipo de instalación.



Cuando conectas el smartphone con **Clase 100X**, se convierte en un «videoportero adicional virtual» con el cual podrás responder a las llamadas, accionar la apertura de las cerraduras y activar las cámaras de la instalación.

CONECTADO E INTEROPERABLE




Abierto a la integración
con dispositivos
conectados de terceros,
**AMPLÍA TU
EXPERIENCIA DE USO**

BTICINO
Classe 100X 

Ahora la integración con las cámaras inteligentes de interior y exterior de **NETATMO** simplifica y mejora el control de tu hogar. Accede a las imágenes de tus cámaras BTicino y NETATMO de forma integrada, responde al servicio de mensajería de quien te llama y asegúrate que realmente te entregan el paquete que estabas esperando... todo esto ahora es posible desde una sola aplicación: **HOME + SECURITY.**



Home + Security



¿DESEAS MÁS INFORMACIÓN?  [tegui.es](https://www.tegui.es)

Cámara interior advance **NETATMO**



Cámara interior **Advance** con reconocimiento facial optimizado por IA (Inteligencia Artificial). **Obturador inteligente para privacidad y grabación solo de desconocidos.** Conexión Wi-Fi. Acceso a imágenes en directo vía smartphone y la aplicación **Home + Security**.

Cámara exterior inteligente **NETATMO**



Cámara exterior inteligente con sirena integrada

¿DESEAS MÁS INFORMACIÓN?

 pro.netatmo.com



CLASSE 100X16E

La solución **conectada para todos**



344786

CLASSE 100V16E

La solución con **funciones adicionales**



374521

CLASSE 100V16B

La solución **más básica**



374511

CLASSE 100A16E

La solución audio **manos libres**



344782



Instalación en pared




Instalación de sobremesa




Instalación en pared (con la base metálica suministrada) y de sobremesa con el accesorio 344692 (se vende por separado):

VIDEOPORTEROS




PORTEROS AUTOMÁTICOS



Videoportero Clase 100X conectado, **producto ganador en los ADA 2019** (Archiproducts Design Awards), en la categoría de Sistemas, Componentes y Materiales.

SERIE 8

SENCILLAMENTE MODERNO



Diseño y simplicidad

- SERIE 8 es el nuevo monitor de videoportero 2 HILOS que combina estilo y funcionalidad.
- Moderno y sutil (sólo 22 mm de espesor), gracias a sus óptimas dimensiones es la solución ideal para la renovación y mantenimiento de instalaciones existentes.
- También disponible en audio con auricular.

Funciones adicionales configurables:



...para una segunda cerradura.



...para una segunda telecámara.



...intercomunicación unidades interiores.

El auricular dispone de imanes para facilitar su sujeción.

Pulsador configurable para las **funciones auxiliares.**

Pulsador para la **apertura de la cerradura.**

SERIE 8, diseño esencial y líneas modernas. Y todas las ventajas de SERIE.

Sólo 22 mm de espesor



El diseño lineal y los **ángulos redondeados unidos al acabado blanco** realzan su aspecto moderno.



Fácil sujeción del auricular gracias al uso de imanes.



Regulación fácilmente accesible: volumen y exclusión de llamada, brillo y color de la pantalla.

HOMETOUCH

PARA CONTROLAR TU HOGAR
TAN SÓLO CON UN 'TOUCH'



La pantalla táctil HOMETOUCH de BTicino incorpora la función de videoportero

Además de supervisar el sistema domótico, HOMETOUCH también es una unidad interna conectada que permite gestionar las llamadas tanto de modo local como a distancia con un smartphone gracias a la aplicación gratuita Door Entry para HOMETOUCH.

- **Instalación fácil y flexible:** de empotrar o en superficie.
- **Sin configuración:** la pantalla Hometouch es compatible con el servidor F460 para reconocer todos los dispositivos de la instalación MyHome.
- **Órdenes personalizables por el usuario:** personalización de la página de inicio hasta con 20 funciones favoritas, a elegir entre automatizaciones, escenarios y funciones de videoportero.

DOOR ENTRY PARA HOMETOUCH



DOOR ENTRY
PARA HOMETOUCH
DISPONIBLE GRATIS EN



La app para gestionar
desde cualquier lugar
con ios o android
las funciones
de un videoportero
conectado.

Ejemplos de uso



Responder cómodamente
desde el sofá de tu casa



Responder a las llamadas
aún estando fuera de casa



Llamar
directamente a casa



Linea 5000

Módulo display y marcos para 3 módulos

PLACAS DE VÍDEO LINEA 2000

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
345000	Módulo display 7" vertical con cámara HQ de gran angular (5 M píxeles). Módulo display y audio / vídeo que se combina con uno de los 5 marcos en diferentes acabados para instalaciones de 2 hilos. Equipado con una cámara HQ con un campo de visión de gran angular (119° horizontal - 151° diagonal), leds blancos para la iluminación y un sensor crepuscular para la visión nocturna. Pantalla táctil de 7" de alta resolución con cristal antirroturas (IK08), antihuellas y con sensor de proximidad para el encendido automático. Equipado con micrófono digital y eliminador de eco para un sonido óptimo. La interfaz gráfica, flexible y fácil de usar, se adapta a todo tipo de viviendas y permite elegir entre 3 modos de llamada diferentes: llamada con libreta de direcciones (lista de nombres de los residentes), llamada con código numérico o alfanumérico, y llamada con código lógico edificio-escalera-planta-apartamento. La llamada directa a la central de conserjería y la personalización de logotipos en la página de inicio también lo hacen adecuado para entornos con conserjería o establecimientos comerciales. Gracias a sus funciones avanzadas como mensaje de voz, cambio automático de fondo (claro / oscuro), personalización de mensajes o instrucciones de bienvenida y códigos de acceso temporales, es adecuado para residentes y visitantes de todas las edades y capacidades. También admite diferentes modos de acceso al edificio: apertura con código, con llaves electrónicas RFID o con Bluetooth a través de la App Home + Security, la aplicación para residentes. La programación y la configuración requieren el uso de la aplicación Home + Project (App o PC), una herramienta digital para profesionales. Con esta herramienta, podrás realizar toda la configuración desde tu oficina, compartirla con otros profesionales y cargarla en el módulo display a través de Bluetooth. Los cambios en los nombres y códigos de acceso de los residentes se realizan de forma rápida e inteligente, in situ (mediante Bluetooth) o a distancia (si el módulo está conectado mediante wifi o Ethernet). Instalación con caja de empotrar para 3 módulos 375603 o caja de superficie 345331 o 345332. La apertura tipo libro del módulo permite un cableado sencillo y manejable. Permite la activación de una cerradura eléctrica conectada directamente a los bornes S+ y S- (impulsos de 18 V 4 A - 250 mA mantenidos sobre 30 ohmios máximo) y la conexión de un pulsador de apertura local en los bornes PL.	1.397,25 €	1	



345000



Home + Project



Home +Security

MARCOS EN CATÁLOGO

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
345101	Marco para 3 módulos, acabado en aluminio	133,52 €	1	
345102	Marco para 3 módulos, acabado en níquel Igual que el 345101, pero acabado en níquel	133,52 €	1	

EN CATÁLOGO



345101



345102

MARCOS BAJO PEDIDO

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
345103	Marco para 3 módulos, acabado oro	195,62 €	1	
345104	Marco para 3 módulos, acabado en titanio Igual que el 345103, pero acabado en titanio	195,62 €	1	
345105	Marco para 3 módulos, acabado en acero Igual que el 345103, pero acabado en acero	195,62 €	1	

BAJO PEDIDO



345103



345104



345105

Linea 5000

Módulos adicionales y marcos para 1 módulo

MÓDULOS TECLADO

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
345500	Módulo teclado adicional acabado en aluminio Módulo teclado con botones acabados en aluminio para la apertura de cerraduras en sistemas de 2 hilos en los que esté presente al menos un módulo display de Linea 5000 (345000). El módulo teclado está equipado con relés con contactos (C - NA - NC) y bornes (CP - P1) para conectar un pulsador de apertura de puerta local, es programable desde la App Home + Project. Dispone de un botón para restablecer la programación y de leds para indicar visualmente el estado del acceso y la retroiluminación nocturna. El dispositivo, al completarse con un marco específico, puede utilizarse de forma autónoma o combinado con un módulo display en una composición 3+1. Instalable en caja de empotrar para 1 módulo 375601 con caja de superficie para la instalación exterior 345311 o con accesorio especial 345341 con una composición 3+1.		1	
345510	Módulo teclado adicional acabado en níquel Igual que el 345500, pero acabado en NÍQUEL		1	



345500



345510

MARCOS PARA 1 MÓDULO

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
345201	Marco para 1 módulo, acabado en aluminio Marco para 1 módulo acabado en aluminio para módulos electrónicos 345500 - 345510 - 345520.		1	
345202	Marco para 1 módulo, acabado en níquel Igual que el 345201, pero acabado en níquel		1	
345203	Marco para 1 módulo, acabado oro Igual que el 345201, pero acabado oro		1	
345204	Marco para 1 módulo, acabado en titanio Igual que el 345201, pero acabado en titanio		1	
345205	Marco para 1 módulo, acabado en acero Igual que el 345201, pero acabado en acero		1	



345201



345202



345203



345204



345205

MÓDULO ACCESO CON RFID

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
345520	Módulo Acceso adicional con RFID Módulo Acceso con RFID / Bluetooth para la apertura de cerraduras en sistemas de 2 hilos en los que haya al menos un módulo display Linea 5000 (345000), mediante llave electrónica o mediante la App Home + Security vía bluetooth. El módulo de Acceso está equipado con relés con contactos (C - NA - NC) y bornes (CP - P1) para conectar un pulsador de apertura de puerta local, es programable desde la App Home + Project. Dispone de un botón para restablecer la programación y de leds para indicar visualmente el estado del acceso y la retroiluminación nocturna. El dispositivo, que debe completarse con un marco de acabado específico, puede instalarse en la caja de empotrar para 1 módulo 375601 o con la caja de pared para instalación exterior 345311 o 345312.		1	



345520

Linea 5000

Accesorios

MARCOS XL

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
345111	Marco XL, acabado en aluminio Marco XL acabado en aluminio que se utiliza para la instalación de la placa exterior Linea 5000 en sustitución de las placas de pulsadores existentes. Las dimensiones XL permiten una fácil sustitución tapando el hueco dejado por la placa existente, optimizada para tres cajas de 3 módulos, una al lado de la otra.	465,75 €	1	
345112	Marco XL, acabado en níquel Igual que el 345111, pero acabado en níquel	465,75 €	1	



345111



345112

CAJAS DE EMPOTRAR

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
375601	Caja de empotrar de 1 módulo 375601 Caja de empotrar de plástico, 1 módulo	12,58 €	1	
375603	Caja de empotrar para 3 módulos Caja de empotrar de plástico, 3 módulos	20,10 €	1	



375601



375603

CAJAS DE SUPERFICIE CON VISERA ANTILLUVIA

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
345311	Caja de superficie para 1 módulo, acabado en aluminio Caja de superficie con visera antilluvia integrado para 1 módulo, acabado en aluminio	205,97 €	1	
345312	Caja de superficie para 1 módulo, acabado en níquel Igual que el 345311, pero acabado en níquel	205,97 €	1	
345331	Caja de superficie para 3 módulos, acabado en aluminio Caja de superficie con visera antilluvia integrado para 3 + 1 módulos, acabado en aluminio	247,37 €	1	
345332	Caja de superficie para 3 módulos, acabado en níquel Igual que el 345331, pero acabado en níquel	247,37 €	1	
345341	Caja de superficie para 4 módulos, acabado en aluminio Caja de superficie con visera antilluvia integrado para (3 + 1) módulos, acabado en aluminio	465,75 €	1	
345342	Caja de superficie para 4 módulos, acabado en níquel Igual que el 345341, pero acabado en níquel	465,75 €	1	



345311



345312



345331



345332



345341



345342

Linea 5000

Marcos personalizables

MARCOS PERSONALIZADOS PARA 3 MÓDULOS

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
V/345101	Marco para 3 módulos personalizable, acabado en aluminio Marco para 3 módulos personalizable bajo pedido con gráficos y logotipos especiales. Acabado en aluminio. Marco para complementar el módulo display 345000.	Consultar	1	
V/345102	Marco para 3 módulos personalizable, acabado en níquel Igual que el V/345101, pero acabado en níquel	Consultar	1	
V/345103	Marco para 3 módulos personalizable, acabado oro Igual que el V/345101, pero acabado oro	Consultar	1	
V/345104	Marco para 3 módulos personalizable, acabado en titanio Igual que el V/345101, pero acabado en titanio	Consultar	1	
V/345105	Marco para 3 módulos personalizable, acabado en acero Igual que el V/345101, pero acabado en acero	Consultar	1	



V/345101



V/345102



V/345103



V/345104



V/345105

Piezas de recambio

SOPORTE - CARCASA PARA 3 MÓDULOS

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
SP115	Carcasa soporte para 3 módulos Carcasa de soporte de recambio para 3 módulos en aluminio	71,42 €	1	



SP115

SOPORTE - CARCASA PARA 1 MÓDULO

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
SP116	Carcasa soporte para 1 módulo Carcasa de soporte de recambio para 1 módulo en aluminio	61,07 €	1	



SP116







Para la personalización de los marcos con acabados personalizados, con logotipos, textos y gráficos específicos, utiliza la herramienta en línea accesible www.linea5000custom.bticino.com

Placas SFERA New

Tabla de selección

TIPO DE INSTALACIÓN	CAJAS DE EMPOTRAR	VISERAS	MARCO + SOPORTE	
INSTALACIÓN DE EMPOTRAR  <p>Caja empotrada Visera Soporte Módulos de funciones Placas frontales Marco</p>	 <p>375601 1 módulo</p>  <p>375602 2 módulos</p>  <p>375603 3 módulos</p>  <p>375604 4 módulos</p>	 <p>375371 1 módulo</p>  <p>375372 2 módulos</p>  <p>375382 4 módulos</p>  <p>375373 3 módulos</p>  <p>375383 6 módulos</p>  <p>375374 4 módulos</p>  <p>375384 8 módulos</p>	 <p>376610 1 módulo</p>  <p>376620 2 módulos</p>  <p>376630 3 módulos</p>	
INSTALACIÓN DE SUPERFICIE  <p>Caja superficial con visera Soporte Módulos de funciones Placas frontales Marco</p>	CAJAS DE SUPERFICIE		 <p>376640 4 módulos</p>	
	 <p>375571 1 módulo</p>	 <p>375572 2 módulos</p>	 <p>375573 3 módulos</p>	

	MÓDULOS ELECTRÓNICOS	FRONTALES							
		FRONTALES AUDIO							
MÓDULOS FÓNICOS	 351000 Fónico Básico	 351001 Fónico básico	 351011 Fónico básico 1 pulsador	 351021 Fónico básico 2 pulsadores	 351041 Fónico básico 2 pulsadores 2 columnas	 351081 Fónico básico 4 pulsadores 2 columnas			
	 351100 Fónico	 351101 Fónico	 351111 Fónico 1 pulsador	 351121 Fónico 2 pulsadores	 351141 Fónico 2 pulsadores 2 columnas	 351181 Fónico 4 pulsadores 2 columnas			
MÓDULOS PULSADORES	 352100 8 pulsadores 2 columnas	 352011 1 pulsador	 352021 2 pulsadores	 352031 3 pulsadores	 352041 4 pulsadores	 354000 Cable para conectar más de un módulo de pulsadores L = 470 mmq			
		 352121 2 pulsadores 2 columnas	 352141 4 pulsadores 2 columnas	 352161 6 pulsadores 2 columnas	 352181 8 pulsadores 2 columnas				
		FRONTALES VÍDEO							
MÓDULOS CON CÁMARA	 351500 Audio/ vídeo HQ con cámara gran angular	 351301 Audio / vídeo gran angular	 351311 Audio / vídeo gran angular 1 pulsador	 351321 Audio / vídeo gran angular 2 pulsadores 2 columnas					
		FRONTALES VARIOS							
MÓDULOS VARIOS	 352200 Directorio	 352201 Directorio							
	 352500 Display	 352501 Display							
	 352700 Teleloop y síntesis vocal	 352701 Teleloop y síntesis vocal							
	 353200 Lector RFID	 353201 Lector RFID							
	 353000 Teclado	 353001 Teclado numérico	 353011 Teclado alfanumérico						 352301 Módulo ciego

Placas SFERA Robur

Tabla de selección

TIPO DE INSTALACIÓN	CAJAS DE EMPOTRAR	CAJAS DE EMPOTRAR ANTIVANDÁLICAS	SOPORTE	MARCO	
INSTALACIÓN DE EMPOTRAR  <p>Caja de empotrar</p> <p>Soporte</p> <p>Módulos de funciones</p> <p>Frontales</p> <p>Marco embellecedor</p>	 <p>375601 1 módulo</p>  <p>375602 2 módulos</p>  <p>375603 3 módulos</p>	 <p>350110 1 módulo</p>  <p>350120 2 módulos</p>  <p>350130 3 módulos</p>	 <p>350315 1 módulo</p>  <p>350325 2 módulos</p>  <p>350335 3 módulos</p>	 <p>370415 1 módulo</p>  <p>370425 2 módulos</p>  <p>370435 3 módulos</p>	
INSTALACIÓN DE SUPERFICIE  <p>Caja de superficie con visera antilluvia integrada</p> <p>Soporte</p> <p>Módulos de funciones</p> <p>Frontales</p> <p>Marco embellecedor</p>	CAJAS DE SUPERFICIE				
	 <p>375571 1 módulo</p>  <p>375572 2 módulos</p>  <p>375573 3 módulos</p>				

	MÓDULOS ELECTRÓNICOS	FRONTALES					
		FRONTALES AUDIO					
MÓDULOS FÓNICOS	 351000 Fónico Básico	 351005 Fónico básico	 351015 Fónico básico 1 pulsador	 351025 Fónico básico 2 pulsadores	 351045 Fónico básico 2 pulsadores 2 columnas	 351085 Fónico básico 4 pulsadores 2 columnas	
	 351100 Fónico	 351105 Fónico	 351115 Fónico 1 pulsador	 351125 Fónico 2 pulsadores	 351145 Fónico 2 pulsadores 2 columnas	 351185 Fónico 4 pulsadores 2 columnas	
MÓDULOS PULSADORES	 352100 8 pulsadores 2 columnas	 352035 3 pulsadores	 352045 4 pulsadores				 354000 Cable para conectar más de un módulo de pulsadores L = 470 mm
		FRONTALES VÍDEO					
MÓDULOS CON CÁMARA	 351500 Audio/ video HQ con cámara gran angular	 351305 Audio / video gran angular	 351315 Audio / video gran angular 1 pulsador	 351325 Audio / video gran angular 2 pulsadores 2 columnas			
		FRONTALES VARIOS					
MÓDULOS VARIOS	 352200 Directorio	 352205 Directorio					
	 352500 Display	 352505 Display					
	 352700 Teleloop y síntesis vocal	 352705 Teleloop y síntesis vocal					
	 353200 Lector RFID	 353205 Lector RFID					 352305 Módulo ciego
	 353000 Teclado	 353005 Teclado					




354000
Cable para conectar
más de un módulo
de pulsadores
L = 470 mm



352305
Módulo ciego

Placas SFERA New y Robur

Sistema de instalación



Placas SFERA New y Robur

Módulos electrónicos

MÓDULO AUDIO/VÍDEO COLOR

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
351500	Módulo audio vídeo Sfera con cámara HQ para la creación de sistemas de vídeo 2 HILOS. Equipado con una cámara color HQ gran angular de 5 MPx con filtros digitales y LED blancos para iluminación del campo de disparo. La señal de vídeo digital HQ se transmite a los videoporteros mediante codificación PAL en tecnología SCS BUS de 2 hilos. Ajustes de volumen de altavoz y micrófono. Gestiona hasta un máximo de 98 llamadas a pulsadores, utilizando módulos adicionales de pulsadores en dos columnas. Ángulo de visión horizontal (119°), ángulo de visión vertical (92°). Permite la activación de una cerradura eléctrica conectada directamente a los terminales S+ y S- (18 V 4 A impulsivo - mantenimiento 250 mA a 30 Ohm máx) y la conexión de un pulsador abrepuertas local a los terminales PL. Preparado para alimentación adicional. Equipado con LED frontales para indicar el estado de funcionamiento: abrepuerta, comunicación activa, llamada desviada y sistema ocupado. Sensor óptico integrado para encender la luz de fondo por la noche. A completar con placa frontal de acabado. El dispositivo debe configurarse físicamente o mediante PC y software específico.	342,3 €	1	



351500

MÓDULOS FÓNICOS AUDIO

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
351000	Módulo fónico BÁSICO para sistemas audio 2 HILOS. Ofrece la posibilidad de regular el volumen del altavoz y del micrófono. Gestiona hasta un máximo de 100 llamadas con pulsadores utilizando módulos adicionales de pulsadores en dos columnas. Permite abrir una electrocerradura conectada directamente a los bornes S+ y S- (18 V 4 A impulsivos - 250 mA mantenimiento su 30 Ohm máx) y la conexión de un pulsador de abrepuerta local en los bornes PL. Integrable con frontal de acabado. El dispositivo debe configurarse físicamente.	206,44 €	1	
351100	Módulo fónico para realizar sistemas audio 2 HILOS. Igual que anterior pero permite configuración física o mediante PC y software TiSferaDesign. Configurado para alimentación adicional. Está dotado de LEDs frontales para señalar el estado de funcionamiento: abrepuerta, comunicación activada, llamada enviada y sistema ocupado. Sensor óptico incorporado para encender la retroiluminación nocturna.	258,03 €	1	



351000



351100

Placas SFERA New y Robur

Módulos electrónicos



MÓDULO PULSADORES

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
352100	Módulo 8 pulsadores adicionales aplicados en columna doble. A utilizar en combinación con los módulos fónicos 351000 - 351100 y los módulos audio vídeo 351200 - 351500. Conexión por medio de cable múltiple incluido. Retroiluminación de las tarjetas portanombre mandada por el módulo fónico o el módulo audio vídeo conectado. Integrable con frontal de acabado.	53,95 €	1	



352100

MÓDULO TELELOOP Y SÍNTESIS VOCAL

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
352700	Módulo sistema de amplificación por bucle de inducción (teleloop) y síntesis vocal de comandos que se utiliza en combinación con el módulo fónico 351100 o los módulos audio vídeo 351200 - 351500. Permite el uso por parte de portadores de prótesis acústicas (dotadas de selector T) o de personas invidentes gracias a la síntesis de mensajes vocales sobre el estado de la conexión (llamada en curso, fin de la llamada, ninguna contestación, ocupado, puerta abierta). Conexión al módulo fónico mediante cable múltiple incluido. Integrable con frontal de acabado. El dispositivo debe configurarse físicamente o mediante PC y software TiSferaDesign.	343,20 €	1	*



352700

MÓDULO LECTOR RFID

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
353200	Módulo lector de tarjetas RFID para apertura de la cerradura mediante acercamiento de llave electrónica. Gestiona hasta un máximo de 20000 llaves electrónicas. Incluye relé con contactos (C - NO - NC) y bornes (CP- P1 - P2) para conectar el pulsador local de apertura de la puerta. La llave electrónica para abrir la cerradura se programa con el mismo módulo o con el PC descargando el archivo de programación en el módulo. Incorpora un pulsador para restablecer la programación y LEDs para la indicación visual del estado de encendido. Retroiluminación nocturna con LEDs. Integrable con frontal de acabado. Conexión a los demás módulos con cable múltiple incluido. El dispositivo puede usarse en forma independiente con alimentación y funcionamiento autónomos. Configuración por medio de configuradores físicos o con PC y el software TiSferaDesign.	343,20 €	1	



353200

ACCESORIOS MÓDULO LECTOR RFID

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
348200	Llave transponder negra.	12,09 €	10	
348201	Llave transponder roja.	12,09 €	10	*
348202	Llave transponder verde.	12,09 €	10	*
348203	Llave transponder azul.	12,09 €	10	
348204	Llave transponder naranja.	12,09 €	10	*
348205	Llave transponder gris.	12,09 €	10	*
348206	Llave transponder amarilla.	12,09 €	10	*



348200

348201

348202

348203



348204

348205

348206

Placas SFERA New y Robur

Módulos electrónicos

MÓDULO DISPLAY

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
352500	Módulo con display gráfico que puede utilizarse con el módulo fónico 351100 o los módulos audio vídeo 351200 - 351500 (conexión por medio de cable múltiple incluido). Puede funcionar en dos modos: llamada desde la agenda o llamada digital. La llamada desde la agenda permite enviar la llamada desplazando en el display los nombres asociados a los residentes. Es posible memorizar hasta 4000 usuarios residentes. En combinación con el módulo teclado 353000 es posible efectuar también la llamada directa al apartamento simplemente marcando el número correspondiente al residente. La llamada digital, se efectúa siempre en combinación con el módulo teclado 353000 ingresando la clave numérica. Se aconseja utilizar con la botonera uno o varios módulos tarjeteros 352200 para visualizar la correspondencia entre clave numérica y los nombres de usuario. Es posible programar los nombres en la agenda en dos modos diferentes: introducción manual mediante los pulsadores del módulo display o introducción mediante PC con software TiSferaDesign descargando el archivo en el módulo display (ACONSEJADO). La ausencia de alimentación del sistema NO produce la pérdida de los datos memorizados. Integrable con frontal de acabado.	647,86 €	1	



352500

MÓDULO TECLADO

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
353000	Módulo teclado para apertura de la cerradura o para llamada digital al apartamento (utilizado en combinación con el módulo display). Incluye relé con contactos (C - NO - NC) y bornes (CP- P1 - P2) para conectar el pulsador local de apertura de la puerta. La clave numérica para abrir la cerradura puede programarse con el mismo teclado o con el PC descargando el archivo de programación en el módulo. Incorpora un pulsador para restablecer la programación y LEDs para la indicación visual del estado de encendido. Retroiluminación nocturna con LEDs. Integrable con frontal de acabado. Conexión a los demás módulos con cable múltiple incluido. El dispositivo puede usarse de forma independiente con alimentación y funcionamiento autónomos sólo para apertura de la cerradura. Configuración por medio de configuradores físicos o con PC y el software TiSferaDesign.	311,71 €	1	



353000

MÓDULO DIRECTORIO

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
352200	Módulo tarjetero utilizable generalmente para introducir el número de vivienda u otra información. Conexión por medio de cable múltiple incluido. Retroiluminación nocturna mandada por el módulo fónico o el módulo audio vídeo conectado. Integrable con frontal de acabado.	55,70 €	1	



352200

ACCESORIOS

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
354000	Cable de extensión de L = 620 mm.	7,67 €	1	



354000

Placas SFERA New

Cajas, soportes, marcos y frontales modulares



CAJAS DE EMPOTRAR

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
375601	Caja de empotrar 1 módulo.	12,58 €	2	
375602	Caja de empotrar 2 módulos.	16,60 €	1	
375603	Caja de empotrar 3 módulos.	20,10 €	1	
375604	Caja de empotrar 4 módulos.	25,90 €	1	


NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



MARCOS Y SOPORTES

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
376610	Marco y soporte 1 módulo.	102,99 €	1	
376620	Marco y soporte 2 módulos.	107,25 €	1	
376630	Marco y soporte 3 módulos.	118,52 €	1	
376640	Marco y soporte 4 módulos.	135,46 €	1	

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



FRONTALES PARA MÓDULO FÓNICO BÁSICO

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
351001	Frontal módulo fónico básico.	31,96 €	1	
351011	Frontal módulo fónico básico con 1 pulsador 1 columna.	36,77 €	1	
351021	Frontal módulo fónico básico con 2 pulsadores 1 columna.	43,65 €	1	
351041	Frontal módulo fónico básico con 2 pulsadores 2 columnas.	42,13 €	1	
351081	Frontal módulo fónico básico con 4 pulsadores 2 columnas.	51,08 €	1	



FRONTALES PARA MÓDULO FÓNICO

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
351101	Frontal módulo fónico.	36,73 €	1	
351111	Frontal módulo fónico con 1 pulsador 1 columna.	42,27 €	1	
351121	Frontal módulo fónico con 2 pulsadores 1 columna.	50,22 €	1	
351141	Frontal módulo fónico con 2 pulsadores 2 columnas.	48,46 €	1	
351181	Frontal módulo fónico con 4 pulsadores 2 columnas.	58,74 €	1	



Placas SFERA New

Frontales modulares

FRONTALES PARA MÓDULO AUDIO/VIDEO HQ GRAN ANGULAR

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
351301	Frontal cámara gran angular.	51,13 €	1	
351311	Frontal cámara gran angular con 1 pulsador 1 col.	64,75 €	1	
351321	Frontal cámara gran angular con 2 pulsadores 2 col.	68,12 €	1	



351301



351311



351321

FRONTALES PARA MÓDULO DE PULSADORES

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
352011	Frontal 1 pulsador 1 columna.	24,42 €	1	
352021	Frontal 2 pulsadores 1 columna.	24,74 €	1	
352031	Frontal 3 pulsadores 1 columna.	25,17 €	1	
352041	Frontal 4 pulsadores 1 columna.	27,27 €	1	
352121	Frontal 2 pulsadores 2 columnas.	24,74 €	1	
352141	Frontal 4 pulsadores 2 columnas.	26,78 €	1	
352161	Frontal 6 pulsadores 2 columnas.	29,27 €	1	
352181	Frontal 8 pulsadores 2 columnas.	41,51 €	1	



352011



352021



352031



352041



352121



352141



352161



352181

FRONTALES PARA MÓDULOS ADICIONALES

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
352201	Frontal para módulo directorio.	29,59 €	1	
352301	Frontal ciego.	18,67 €	1	



352201



352301

FRONTALES PARA MÓDULOS AVANZADOS

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
352501	Frontal para módulo display 352500.	47,47 €	1	
352701	Frontal para módulo teleloop 352700.	34,31 €	1	*
353201	Frontal para módulo lector RFID 353200.	53,62 €	1	
353001	Frontal numérico para módulo teclado 353000.	95,89 €	1	
353011	Frontal alfanumérico para módulo teclado 353000.	95,89 €	1	



352501



352701



353201



353001



353011

Placas SFERA Robur

Cajas, soportes, marcos y frontales modulares



CAJAS DE EMPOTRAR

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
350010	Caja de empotrar 1 módulo.	15,6 €	1	
350020	Caja de empotrar 2 módulos.	18,70 €	1	
350030	Caja de empotrar 3 módulos.	22,56 €	1	

NOTA: Sfera Robur es compatible con cajas Sfera New en instalaciones de 1 columna.
Consultar datos dimensionales al final del documento.



350010

350020

350030

CAJAS DE EMPOTRAR ANTIVANDÁLICA

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
350110	Caja de empotrar antivandálica 1 módulo.	91,71 €	1	*
350120	Caja de empotrar antivandálica 2 módulos.	100,34 €	1	
350130	Caja de empotrar antivandálica 3 módulos.	115,28 €	1	*

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



350110

350120

350130

SOPORTES

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
350315	Soporte 1 módulo.	53,11 €	1	
350325	Soporte 2 módulos.	55,90 €	1	
350335	Soporte 3 módulos.	60,76 €	1	

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



350315

350325

350335

MARCOS

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
370415	Marco 1 módulo.	204,00 €	1	
370425	Marco 2 módulos.	212,36 €	1	
370435	Marco 3 módulos	234,73 €	1	

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



370415

370425

370435

FRONTALES PARA MÓDULO FÓNICO BÁSICO

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
351005	Frontal módulo fónico básico.	64,45 €	1	
351015	Frontal módulo fónico básico con 1 pulsador 1 columna.	91,53 €	1	*
351025	Frontal módulo fónico básico con 2 pulsadores 1 columna.	109,32 €	1	*
351045	Frontal módulo fónico básico con 2 pulsadores 2 columnas.	117,03 €	1	*
351085	Frontal módulo fónico básico con 4 pulsadores 2 columnas.	152,62 €	1	*



351005

351015

351025

351045

351085

FRONTALES PARA MÓDULO FÓNICO

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
351105	Frontal módulo fónico.	87,12 €	1	*
351115	Frontal módulo fónico con 1 pulsador 1 columna.	123,71 €	1	
351125	Frontal módulo fónico con 2 pulsadores 1 columna.	147,78 €	1	*
351145	Frontal módulo fónico con 2 pulsadores 2 columnas.	158,25 €	1	*
351185	Frontal módulo fónico con 4 pulsadores 2 columnas.	206,36 €	1	*



351105

351115

351125

351145

351185

Artículo Tegui - Artículo BTicino

* Consultar disponibilidad.

Placas SFERA Robur

Frontales modulares



FRONTALES PARA MÓDULO AUDIO/VIDEO HQ GRAN ANGULAR

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
351305	Frontal cámara gran angular.	126,58 €	1	
351315	Frontal cámara gran angular con 1 pulsador.	160,29 €	1	
351325	Frontal cámara gran angular con 2 pulsadores.	168,65 €	1	



351305



351315



351325

FRONTALES PARA MÓDULO DE PULSADORES

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
352035	Frontal 3 pulsadores 1 columna.	62,93 €	1	
352045	Frontal 4 pulsadores 1 columna.	68,19 €	1	
352165	Frontal 6 pulsadores 2 columnas.	65,75 €	1	
352185	Frontal 8 pulsadores 2 columnas.	83,01 €	1	



352035



352045



352165



352185

FRONTALES PARA MÓDULOS ADICIONALES

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
352205	Frontal para módulo directorio.	73,95 €	1	
352305	Frontal ciego.	47,38 €	1	



352205



352305

FRONTALES PARA MÓDULOS AVANZADOS

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
352505	Frontal para módulo display 352500.	129,53 €	1	
352705	Frontal para módulo teleloop 352700.	93,58 €	1	*
353205	Frontal para módulo lector RFID 353200.	134,02 €	1	
353005	Frontal para módulo teclado 353000	259,04 €	1	



352505



352705



353205



353005

Placas LINEA 3000

Placas monobloc



PLACA DE VÍDEO LINEA 3000 CON LECTOR DE PROXIMIDAD RFID

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
343091	Placa exterior de pulsadores de vídeo 2 HILOS con frontal de zámak, cámara gran angular a color y lector de proximidad. Equipada con LED de luz blanca para iluminar el campo de visión en bajas condiciones de iluminación. Puede configurarse para instalaciones unifamiliares o bifamiliares. Permite la conexión de una cerradura eléctrica directamente a los bornes S+ y S- (18 V / 4 A impulso, 250 mA corriente sostenida, 30 ohm máx.). Puede gestionar máximo hasta 20 llaveros RFID (125 KHz) para la apertura de la cerradura eléctrica (incluido el llavero maestro). Etiqueta rotulable retroiluminada con con LED de luz blanca. Grado de protección IP54 – grado de protección contra impactos IK10. Suministrada con un kit de llaveros compuesto de: 6 llaveros de colores y 2 discos transparentes. Admite instalación de superficie o empotrada con accesorios específicos: (350020) caja de empotrar con (343061) marco de montaje empotrado, se adquieren por separado. Pueden equiparse con visera para la lluvia (343051), se adquiere por separado.	503,58 €	1	
343093	Igual que el anterior con la placa en color negro.	503,58 €	1	



343091



343093

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.

PLACA DE VÍDEO LINEA 3000

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
343081	Placa exterior de pulsadores de vídeo 2 HILOS con frontal de zámak, cámara gran angular a color. Equipada con LED de luz blanca para iluminar el campo de visión en bajas condiciones de iluminación. Puede configurarse para instalaciones unifamiliares o bifamiliares. Permite la conexión de una cerradura eléctrica directamente a los bornes S+ y S- (18 V / 4 A impulso, 250 mA corriente sostenida, 30 ohm máx.). Etiqueta rotulable retroiluminada con con LED de luz blanca. Grado de protección IP54 – grado de protección contra impactos IK10. Admite instalación de superficie o empotrada con accesorios específicos: (350020) caja de empotrar con (343061) marco de montaje empotrado, se adquieren por separado. Pueden equiparse con visera para la lluvia (343051), se adquiere por separado.	453,23 €	1	



343081

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.

PLACA DE AUDIO LINEA 3000

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
343071	Placa exterior de pulsadores de audio 2 HILOS con frontal de zámak. Puede configurarse para instalaciones unifamiliares o bifamiliares. Permite la conexión de una cerradura eléctrica directamente a los bornes S+ y S- (18 V / 4 A impulso, 250 mA corriente sostenida, 30 ohm máx.). Etiqueta rotulable retroiluminada con con LED de luz blanca. Grado de protección IP54 – grado de protección contra impactos IK10. Admite instalación de superficie o empotrada con accesorios específicos: (350020) caja de empotrar con (343061) marco de montaje empotrado, se adquieren por separado. Pueden equiparse con visera para la lluvia (343051), se adquiere por separado.	226,59 €	1	



343071

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.

KIT DE LLAVEROS RFID

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
348260	Kit compuesto por 6 llaveros de colores que se pueden programar para la apertura de la puerta.	33,59 €	1	



348260

Placas LINEA 3000

Accesorios



VISERA PARA LLUVIA LINEA 3000

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
343051	Visera de protección frente a lluvia para placas exteriores Línea 3000. Se adquiere por separado.	74,60 €	1	
343053	Visera de protección frente a lluvia para placas exteriores Línea 3000 color negro.	74,60 €	1	

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



343051



343053

MARCO PARA MONTAJE EMPOTRADO + CAJA DE EMPOTRAR LINEA 3000

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
343061	Marco de montaje empotrado para placas exteriores Línea 3000. Se adquiere por separado.	74,60 €	1	
350020	Caja de plástico adecuada para montaje empotrado de placas exteriores Línea 3000 junto con los marcos 343961 y 343063. Se adquiere por separado.	18,70 €	1	
343063	Marco de montaje empotrado para placas exteriores línea 3000. Color negro.	74,60 €	1	

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



343061



350020



343063

Placas LINEA 2000

Placas monobloc



PLACAS DE VÍDEO LINEA 2000

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
373031	Placa exterior de superficie vídeo 2 HILOS con frontal de aluminio con un pulsador de llamada, cámara a color. Equipada con LED de luz blanca para iluminar el campo de visión en bajas condiciones de iluminación. Etiqueta rotulable retroiluminada con LED de luz verde. Grado de protección IP54 y grado de protección contra impactos IK07.	269,78 €	1	
373032	Como la referencia 343031, con dos pulsadores de llamada.	310,25 €	1	*

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



373031



373032

PLACAS DE AUDIO LINEA 2000

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
372911	Placa exterior de superficie audio 2 HILOS con frontal de aluminio con un pulsador de llamada. Etiqueta rotulable retroiluminada con LED de luz verde. Grado de protección IP54 y grado de protección contra impactos IK07.	135,59 €	1	*
372921	Como la referencia 342911, con dos pulsadores de llamada.	155,93 €	1	*

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



372911



372921

Monitores y teléfonos

CLASSE 300X



VIDEOPORTERO CONECTADO CLASSE 300X - ACABADO LIGHT

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
344742	Videopuerto conectado manos libres con 2 hilos/Wi-Fi, acabado light, con pantalla LCD táctil horizontal de 7", resolución 1024 x 600 píxeles. Dispone de dos teclas físicas para responder/terminar llamadas, activar la placa exterior y activar la cerradura de la puerta. El resto de funciones del videopuerto, como la activación de la placa exterior, el ciclado de las cámaras, la activación de la cerradura adicional, el contestador del videopuerto, el control de la luz de la escalera, intercom, etc., se gestionan a través de menús específicos y la pantalla táctil. Dispone de un cancelador de eco digital para obtener una mejor calidad de audio. Señales visuales LED para: Estado de la conexión a la red Wi-Fi, información/notificaciones y exclusión de llamadas. Mediante la pantalla táctil, es posible acceder a la lista de notificaciones, así como a tus comandos favoritos de videopuerto. Funciones avanzadas «Estudio profesional» y «No molestar»: personalizables y programables por día/hora. Posibilidad de comunicación de voz con la centralita, si está presente en la instalación, tras una llamada concreta. El dispositivo puede configurarse conectando físicamente los configuradores o utilizando el menú y la pantalla táctil, lo que dará mejores posibilidades de personalización de las funciones y textos asociados. Gracias a la conectividad Wi-Fi 6, el videopuerto puede conectarse a routers de banda de 5 GHz o 2,4 GHz para aprovechar las funciones disponibles en la app Home + Security (disponible para Android e iOS): recepción de llamadas, apertura de la cerradura de la puerta, visualización de la cronología de eventos, activación de la placa exterior, ciclado de cámaras y funciones avanzadas de «Estudio profesional» y «No molestar». Mediante la app Home + Security también es posible gestionar los productos de la gama de seguridad Netatmo. 15 tonos de llamada diferentes disponibles. Instalación en superficie con el soporte incluido e instalación de sobremesa (con el accesorio 344632) que se vende por separado. Fabricado con más del 25 % de plástico reciclado químicamente. Diseñado, desarrollado y fabricado en Italia.	600,00 €	1	



344742



H + S

VIDEOPORTERO CONECTADO CLASSE 300X - ACABADO DARK

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
344743	Como el videopuerto 344742 pero con acabado dark. Fabricado con más del 80 % de plástico reciclado mecánicamente.	600,00 €	1	



344743



H + S

SOPORTE DE SOBREMESA PARA EL VIDEOPORTERO

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
344632	Soporte accesorio para la instalación de sobremesa de los videopuertos Clase 300X (344742 - 344743).	82,70 €	1	



344632

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADICIONAL 2 DIN

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
346020	Fuente de alimentación adicional de 2 DIN que se utilizará para alimentar localmente los videopuertos Clase 300X mediante los bornes (1 - 2).	211,15 €	1	



346020

Monitores y teléfonos

CLASSE 300EOS WITH NETATMO



VIDEOPORTERO CONECTADO CLASSE 300EOS WITH NETATMO

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
344842	Videopuerto 2 hilos / WiFi manos libres con asistente de voz integrado Amazon Alexa, pantalla táctil vertical LCD de 5" y contestador automático de videopuerto. Equipado con un pulsador para la apertura de la cerradura y pulsadores capacitivos para el control de las principales funciones del videopuerto: comunicación manos libres, autoencendido de la placa exterior / ciclado de las cámaras y pulsador favorito (configurable para activar la acción rápida que el usuario utilice con mayor frecuencia - por ejemplo, cerraduras adicionales, encendido de la luz de la escalera, intercomunicación). Señalización LED para: estado de la conexión a la red WiFi, información / notificaciones y exclusión de llamada. Se puede interactuar con el asistente de voz Alexa integrado a través de los pulsadores en la pantalla táctil o mediante voz para activar funciones como el videopuerto, Smart Home, rutinas, recordatorios, etc. A través de la pantalla táctil, puedes acceder a la lista de notificaciones, funciones favoritas del videopuerto, seguridad y Smart Home (si están presentes). Posibilidad de comunicación por voz con la centralita de conserjería (en caso de que exista en el sistema) después de realizar la llamada. El dispositivo debe configurarse mediante la inserción física de los configuradores o desde el menú, el cual ofrece mayores posibilidades de personalización de funciones y textos asociados. Gracias a la conexión WiFi, el videopuerto puede asociarse a la aplicación Home + Security (disponible para Android e iOS). Esta aplicación permite utilizar las principales funciones del videopuerto (recepción de llamadas, apertura de la cerradura, visualización de la cronología de los eventos y autoencendido de la placa exterior / ciclado de las cámaras. A través de la aplicación Home + Security también es posible gestionar los productos de la oferta de Seguridad de Netatmo (cámaras exteriores e interiores, sensores de puertas y ventanas, sirena interior y detector de humo). Esto permite crear rápida y fácilmente un sistema de seguridad inteligente. El dispositivo también permite realizar y gestionar productos Smart Home cableados BUS SCS sin tener que añadir un servidor adicional. Instalación en superficie con soporte incluido. Posibilidad de conexión WiFi o mediante cable Ethernet RJ45 utilizando el accesorio dedicado 344844 (no suministrado).	868,89 €	1	
344884	Como el anterior pero acabado en negro	868,89 €	1	



344842



344884

ACCESORIO ETHERNET

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
344844	Accesorio para la conexión a través de cable Ethernet RJ45 del videopuerto Clase 300EOS with Netatmo.	57,03 €	1	



344844

ALIMENTACIÓN ADICIONAL 2 DIN

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
346020	Fuente de alimentación de 2 módulos DIN para alimentar localmente el videopuerto conectado Clase 300EOS with Netatmo cuando sea necesario (p.e. instalaciones plurifamiliares).	211,15 €	1	



346020

Monitores y teléfonos

CLASSE 100



MONITOR CONECTADO CLASSE 100X16E

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
344786	Monitor conectado de 2 HILOS / Wi-Fi manos libres con pantalla LCD a color de 5" Dispone de 2 botones físicos para controlar las principales funciones – respuesta y finalización de la comunicación – está dotado de 3 botones táctiles para controlar las principales funciones – apertura de la cerradura, activación de las luces de la escalera y activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras– más 4 botones táctiles configurables – ej. intercom, activación de la cerradura adicional. El dispositivo dispone de un joystick lateral para regular: el color, la luminosidad y el contraste de la pantalla, el volumen del audio, el volumen del tono de llamada y la configuración Wi-Fi. Dispone de leds para indicar el estado de la llamada y el Wi-Fi. Además, gracias a la conexión Wi-Fi el videoportero puede asociarse a la aplicación Home + Security (disponible para Android e iOS). Desde la App podrás controlar las principales funciones del videoportero (recepción de la llamada, apertura de las cerraduras, activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras, actualización firmware y activaciones adicionales). La instalación puede realizarse de superficie con el soporte metálico correspondiente (suministrado) o de sobremesa gracias a los soportes de sobremesa (2 x 344692) – se vende por separado. El dispositivo, que también dispone de función estudio profesional, debe configurarse.	518,6 €	1	



344786



NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.
Home + Security disponible desde abril 2023.

MONITOR CLASSE 100V16E

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
374521	Monitor de 2 HILOS manos libres con teleloop y pantalla LCD a color de 5". Dispone de 2 botones físicos para controlar las principales funciones – respuesta y finalización de la comunicación – está dotado de 3 botones táctiles para controlar las principales funciones – apertura de la cerradura, activación de las luces de la escalera y activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras – más 4 botones táctiles configurables – ej. intercom, activación de la cerradura adicional. El dispositivo dispone de una ruedecilla lateral para regular: el color, la luminosidad y el contraste de la pantalla, el volumen del audio y el volumen del tono de llamada. Dispone de un led para indicar el estado de la llamada. La instalación puede realizarse de superficie con el soporte metálico correspondiente (suministrado) o de sobremesa gracias a los soportes de sobremesa (2 x 344692) – se venden por separado. El dispositivo, que también dispone de función estudio profesional, debe configurarse.	293,44 €	1	



374521

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.

MONITOR CLASSE 100V16B

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
374511	Monitor de 2 HILOS manos libres con pantalla a color de 5". El dispositivo dispone de 2 botones físicos para controlar las principales funciones – respuesta y finalización de la comunicación – y de 3 botones táctiles que permiten la apertura de la cerradura, la activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras y la personalización de una acción rápida o preferida por el usuario – ej. control de las luces de la escalera, intercom, activación de la cerradura adicional. El dispositivo dispone de un joystick lateral para regular: el color, la luminosidad y el contraste de la pantalla, el volumen del audio y el volumen del tono de llamada. Dispone de un led para indicar el estado de la llamada. La instalación puede realizarse de superficie con el soporte metálico correspondiente (suministrado) o de sobremesa gracias a los soportes de sobremesa (2 x 344692) – se venden por separado. El dispositivo debe estar configurado.	256,76 €	1	



374511

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.

Teléfonos y accesorios

CLASSE 100



TELÉFONO MANOS LIBRES CLASSE 100A16E

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
344282	Teléfono 2 HILOS manos libres. Dispone de 2 botones físicos para controlar las principales funciones – respuesta y finalización de la comunicación – y de 3 botones táctiles para controlar las principales funciones – apertura de la cerradura, activación de las luces de la escalera y activación de la placa exterior – más 4 botones táctiles configurables – ej. intercom, activación de la cerradura adicional. El dispositivo dispone de un joystick lateral para regular el volumen de audio y el tono de la llamada. Led para indicar el estado de la llamada. La instalación puede realizarse de superficie con el soporte metálico correspondiente (suministrado) o de sobremesa gracias a los soportes de sobremesa (1 x 344692) – se venden por separado. El dispositivo, que también dispone de función estudio profesional, debe configurarse.	112,21 €	1	



344282

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.

ACCESORIOS

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
344692	Soporte de sobremesa para monitores y teléfonos CLASSE 100.	80,68 €	1	
336803	Cable de 8 vías con conector para la conexión al soporte de sobremesa 344692.	36,19 €	1	
336982	Base 8 vías. LIVINGLIGHT BLANCO.	28,31 €	1	
336983	Base 8 vías. LIVINGLIGHT ANTRACITA.	28,31 €	1	*
336984	Base 8 vías. LIVINGLIGHT TECH.	29,14 €	1	*

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



344692



336803



336982



336983



336984

Monitores y teléfonos

SERIE 8 Y SERIE 7



MONITOR SERIE 8

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
374494	Monitor de videoportero 2 HILOS con auricular y pantalla a color de 4,3" para la instalación en superficie (soporte incluido). Equipado con tres pulsadores destinados a: apertura de cerradura, autoencendido de la placa de calle y pulsador configurable para funciones auxiliares (activación cerradura adicional, autoencendido cámara adicional, intercomunicación general o entre dos unidades interiores, ...) en función del configurador insertado en el alojamiento (M). Regulación fácilmente accesible e independiente para volumen y exclusión de llamada, brillo y color de la pantalla. El auricular dispone de imanes para facilitar su sujeción.	243,32 €	1	

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



374494

TELÉFONO SERIE 8

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
374794	Teléfono de portero 2 HILOS para la instalación en superficie. Equipado con dos pulsadores destinados a apertura de cerradura y función auxiliar, configurables en función del configurador insertado en el alojamiento (M). El auricular dispone de imanes para facilitar su sujeción. El volumen de la sonería es regulable en tres niveles a través del selector incorporado. Si se encuentra en instalaciones de vídeo o mixtas audio/vídeo como última unidad del montante o de tramo es necesario añadirle un terminador de línea referencia 3499 conectado en ENTRA-SALE sobre el propio teléfono.	46,77 €	1	

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



374794

TELÉFONO SERIE 7

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
374290	Teléfono básico T-75E SERIE 7 para instalaciones 2 hilos dotado con un pulsador apertura cerradura y un pulsador para funciones auxiliares. En instalaciones de vídeo, como última unidad de la derivación se debe instalar con una resistencia terminal ref. 3499.	43,66 €	1	

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.




374290

MARCOS EMBELLECEDORES PARA MONITORES Y TELÉFONOS

Para cubrir los desperfectos o suciedad de la pared al sustituir un teléfono o monitor antiguo. Compatibles con los puestos internos SERIE 8 y CLASSE 100. Acabado blanco.

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
374025	Marco embellecedor plástico para monitor Serie 8 y Clase 100. Dimensiones 220 x 220 mm (ancho por alto).	12,71 €	50	
374026	Marco embellecedor plástico para teléfono Serie 8. Dimensiones 120 x 220 mm (ancho por alto).	10,81 €	15	



374025 — Classe 100
— Serie 8



374026

Monitores y teléfonos

HOMETOUCH




HOMETOUCH

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
3488 	HOMETOUCH: pantalla táctil de 7" para administrar todas las funciones de MyHOME_Up que se pueden integrar con el sistema de videoportero para usar como una unidad interior conectada. No requiere ninguna configuración para el uso de las funciones de automatización del hogar. Permite ver el estado del sistema MyHOME_Up y controlar las funciones integradas (luces, automatizaciones, escenarios, alarma antirrobo, gestión de la temperatura, sistema de música Nuvo, ...). También es posible administrar las funciones de videoportero de un sistema BTicino de 2 hilos tanto desde la pantalla capacitiva de 7" como desde el teléfono inteligente, gracias a la aplicación "DOOR ENTRY para HOMETOUCH" disponible para Android y iOS. Instalación de empotrar con caja específica (ref. 3487) o en la pared gracias al soporte de metal suministrado. Color negro/aluminio.	1.146,47 €	1	▪
3488W	Como en anterior pero en acabado blanco.	1.146,97 €	1	▪
3487	Caja de empotrar para HOMETOUCH 7" albañilería.	22,96 €	1	▪
3487AP	Como el anterior pero para tabique hueco.	38,63 €	1	▪*

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



3488



3487

Elementos de instalación



ALIMENTADORES

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
346020	Alimentador suplementario 2 hilos para alimentación directa de placas de calle, puestos internos y accesorios. Entrada: 230V, 50/60Hz. Salida: 27V, máx. 600 mA. 2 módulos DIN.	211,15 €	1	
346030	Alimentador compacto 2 hilos para instalaciones de vídeo que integra en un único dispositivo las funciones de alimentador y adaptador vídeo. Permite la instalación de 1 o 2 placas de calle y un montante. Entrada: 230V, 50/60Hz. Salida: 27V, máx. 600 mA. 2 módulos DIN.	156,45 €	1	
346040	Alimentador 2 hilos para instalaciones de audio. 2 hilos con máximo 56 puestos internos. Entrada: 230V, 50/60Hz. Salida: 27V, máx. 600 mA. 8 módulos DIN.	129,24 €	1	
346050	Alimentador compacto 2 hilos para instalaciones de vídeo que integra en un único dispositivo las funciones de alimentador y adaptador vídeo. Permite la instalación de 1 o 2 placas de calle y un montante. Dispone de bornes adicionales de alimentación 1 y 2. Entrada: 230V, 50/60Hz. Salida: 27V, máx. 1.200 mA. 6 módulos DIN.	246,5 €	1	



346020



346030



346040



346050

NODO AUDIO/VÍDEO

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
F441	Nodo audio/vídeo con 4 conexiones de entrada y 4 de salida para BUS 2 hilos. Permite conectar hasta 4 placas de calle vídeo o telecámaras 2 hilos como entradas y hasta 4 montantes audio y/o vídeo 2 hilos como salidas. En cada montante se pueden conectar hasta 16 puestos internos y 6 distribuidores de planta. 6 módulos DIN.	264,11 €	1	



F441

ACCESORIOS DE CONEXIÓN

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
346841	Distribuidor de planta de 4 salidas. En cada derivación es posible instalar un máximo de 3 dispositivos (monitores, teléfonos, interfaces...). Por sus reducidas dimensiones cabe en cajetines enlazables y cajas de derivación estándar.	64,48 €	1	
346870	Amplificador vídeo, para utilizar en instalaciones vídeo realizadas con cable no trenzado y de poca sección, donde la distancia entre placa exterior y unidad interior más lejana supera los 50 metros. El dispositivo permite aumentar la distancia entre la placa y el monitor más lejano hasta 100 metros.	105,63 €	1	



346841



346870

INTERFAZ DE VIVIENDA

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
346850	Interfaz de vivienda 2 hilos que permite conectar al montante comunitario una instalación de videoportero independiente con placas y telecámaras privadas, intercomunicación y/o integrada con las aplicaciones MY HOME del interior de la vivienda. Permite hasta 5 puestos internos intercomunicantes en cada vivienda. La utilización de la instalación interna del apartamento no bloquea el montante público. Debe instalarse con alimentador 2 hilos y nodo audio/vídeo o con alimentador compacto. 4 módulos DIN.	303,77 €	1	



346850

Elementos de instalación

INTERFAZ DE EXPANSIÓN

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
346851	Interfaz de expansión de la instalación 2 hilos. Permite aumentar las distancias entre las placas y las unidades interiores, aumentar el número de dispositivos instalados y crear instalaciones con montantes con fónica independiente y placas de montante. Permite aumentar hasta 10 el número de puestos internos de la vivienda. Debe instalarse con alimentador 2 hilos y nodo audio/vídeo o con alimentador compacto. 4 módulos DIN.	303,77 €	1	



346851

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN ANALÓGICO/2 HILOS

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
349410	Interfaz de comunicación para conectar un sistema ANALÓGICO, 8 HILOS o TERSYSTEM audio a un sistema 2 HILOS.	440,36 €	1	*



349410

MÓDULO DE EXPANSIÓN DE PULSADORES

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
346993	Módulo de expansión de pulsadores que permite conectar pulsadores de llamada a los módulos SFERA (351000, 351100, 351200, 351300). Cada uno puede gestionar hasta 8 pulsadores de llamada. Es posible conectar hasta 12 módulos de expansión (96 pulsadores) por placa exterior.	97,78 €	1	



346993

RELÉS

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
346210	Relé actuador para diversas funciones auxiliares: encendido de luces de escalera, apertura de portones, segundas puertas, repetidor de llamada, etc. o activación de otros dispositivos. 4 módulos DIN.	142,60 €	1	
346230	Relé actuador para cerraduras eléctricas. Para instalaciones en que, por motivos de seguridad o comodidad no se quiera conectar la cerradura directamente a la placa 2 módulos DIN.	157,32 €	1	
346250	Relé con contactos C-NC-NO para el control de portones mediante placas de calle.	54,80 €	1	
346260	Relé 2 hilos temporizado. Permite el encendido de luces de escalera, apertura de portones, segundas puertas o la gestión de cerraduras eléctricas. Temporización de 1 a 180 seg. y señalización del estado de puerta en puestos interiores compatibles. 4 módulos DIN.	144,04 €	1	



346210



346230



346250



346260

SONERÍAS

Sonerías para difundir la llamada electrónica. Compatibles con puestos internos 2 hilos CLASSE 100V16E, CLASSE 100X16E. Se conectan a los bornes 1-5 del puesto interno.

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
336910	Sonería suplementaria que puede ser instalada en pared o sobre cajetín mediante garras.	41,81 €	1	



336910

DISPOSITIVOS DE LLAMADA A PLANTA

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
346833	Interfaz de llamada de planta que permite efectuar mediante uno o dos pulsadores tradicionales: - llamada de planta general - llamada de planta direccionada - encendido de luz de escalera y activación de abrepuertas - activación interface de telecámara 347400. Conexión directa al BUS 2 hilos.	60,22 €	1	



346833

Artículo BTicino * Consultar disponibilidad.

Elementos de instalación



CABLE DE INSTALACIÓN

Cables recomendados para obtener las máximas prestaciones en instalaciones de videoportero del sistema 2 hilos: mayor distancia entre placas y unidades interiores respecto a otros cables.

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
336904	Cable con 2 conductores trenzados de 0,5 mm ² . Enterrable en tubo o canalizaciones. Bobina de 200 metros.	270,79 €	1	



336904

CONFIGURADORES

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
306065	Kit de configuración (hasta 20 viviendas y 1 placa exterior) compuesto de: - 13 unidades del configurador 1. - 3 unidades del configurador 2. - 2 unidades de cada uno de los configuradores del 3 al 9. - 1 pinza para configuradores.	20,72 €	1	
3501K	Kit de configuración compuesto por: - 10 unidades de cada uno de los configuradores del 0 al 9. - 2 conectores extraíbles verdes de 2 contactos. - 1 pinza para configuradores. - 1 destornillador de ajuste.	124,13 €	1	
3501/0	Configurador 0. Caja de 10 unidades.	12,16 €	1	
3501/1	Configurador 1. Caja de 10 unidades.	12,16 €	1	
3501/2	Configurador 2. Caja de 10 unidades.	12,16 €	1	
3501/3	Configurador 3. Caja de 10 unidades.	12,16 €	1	
3501/4	Configurador 4. Caja de 10 unidades.	12,16 €	1	
3501/5	Configurador 5. Caja de 10 unidades.	12,16 €	1	
3501/6	Configurador 6. Caja de 10 unidades.	12,16 €	1	
3501/7	Configurador 7. Caja de 10 unidades.	12,16 €	1	
3501/8	Configurador 8. Caja de 10 unidades.	12,16 €	1	
3501/9	Configurador 9. Caja de 10 unidades.	12,16 €	1	
3501/JMP	Configurador JMP. Caja de 10 unidades.	9,29 €	1	*



3501K



ACCESORIOS

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
3499	Terminador de línea. Debe colocarse al final de los tramos de BUS que terminan en un puesto interior o accesorio no dotado de microinterruptor de cierre.	10,87 €	5	
3515	Borne extraíble verde 2 contactos para BUS 2 hilos.	8,76 €	10	* *



3499



3515

Videocontrol

INTERFAZ DE TELECÁMARA SEPARADA

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
347400	Interfaz conversor de señal de vídeo de coaxial a BUS 2 hilos para telecámaras a 12Vdc. Permite alimentar directamente la telecámara y asociarla a una placa audio o como cámara adicional en la instalación de videoportero.	217,98 €	1	



347400

Central de conserjería y Sistema IP



CENTRAL DE CONSERJERÍA

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
346310	Central de conserjería de audio y video 2 hilos que permite el acceso a múltiples servicios (funciones de vídeo de entrada, la gestión de cerraduras y/o las luces de la escalera y la monitorización de alarmas de las viviendas) directamente desde el teclado o a través de los intuitivos iconos del menú. La central viene suministrada con un soporte de sobremesa y cuenta con una pantalla LCD a color 7", auricular y altavoz, así como botones dedicados para las principales funciones programables claves. La programación puede realizarse directamente desde el dispositivo o a través de un PC con el software suministrado con el dispositivo.	1.453,33 €	1	



346310

CENTRAL DE CONSERJERÍA SOFTWARE

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
346300	Software de conserjería para la gestión de las llamadas de portero y videoportero. El programa (para sistema operativo Windows) puede instalarse en un ordenador PC, portátil o sobremesa, y permite recibir, gestionar y transferir llamadas desde las placas de calle y desde las viviendas. Implementa funciones de videocontrol doméstico con visión cíclica de las telecámaras, la función día/noche y la recepción de alarmas producidas en las viviendas. Sistemas operativos soportados: Microsoft Windows XP Service Pack 2 y Windows Vista 32 bits. Software necesario: .NET Framework 2.0 o superior. A utilizar conjuntamente con la interfaz IP/2 hilos ref. 346891.	1.704,37 €	1	*



346300

INTERFAZ IP/2 HILOS

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
346891	Interfaz para instalaciones de portero o videoportero mixtas (dorsal IP / placas o montante 2 hilos). Permite aprovechar todas las prestaciones de la tecnología IP (centralita de conserjería software, multicanal, distancias elevadas) unidas con la facilidad de instalación del sistema 2 hilos, realizando la conexión de instalaciones 2 hilos de edificios o viviendas a través de una dorsal en red IP dedicada. El dispositivo debe utilizarse con un alimentador 2 hilos para la parte del montante y un alimentador para la alimentación del propio interfaz. Dos posibilidades de configuración: mediante configuradores, para mayor rapidez y simplicidad, o por PC, para mayores prestaciones y opciones de personalización. 10 módulos DIN.	2.028,59	1	*



346891

Tabla de selección Kits vídeo

		Empotrar	Empotrar/Superficie	Superficie
		SFERA NEW	L3000	L2000
				
CLASSE300X		<ul style="list-style-type: none"> ● 377142 (blanco) ● 377143 (negro) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 363942 (blanco) ● 363943 (negro) 	
CLASSE 100X16E		<ul style="list-style-type: none"> ● 379516 (1 viv.) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 364716 (1 viv.) 	
CLASSE 100V16E		<ul style="list-style-type: none"> ● 379515 (1 viv.) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 364612 (1 viv.) 	
CLASSE 100V16B		<ul style="list-style-type: none"> ● 379511 (1 viv.) 		<ul style="list-style-type: none"> ● 379011 (1 viv.)
SERIE 8		<ul style="list-style-type: none"> ● 378511 (1 viv.) ● 378512 (2 viv.) 		<ul style="list-style-type: none"> ● 378121 (1 viv.) ● 378122 (2 viv.)

Tabla de selección Kits audio

		Empotrar		Empotrar/ Superficie	Superficie	
		SFERA NEW	SERIE 7	L3000	L2000	SERIE 7
						
CLASSE 100A16E				● 364232 (1 viv.)		
SERIE 8		● 378151 ● 378152			● 378161 ● 378162	
SERIE 7		● 376111 (1 viv.)	● 375011 (1 viv.) ● 375012 (2 viv.) ● 375013 (3 viv.) ● 375014 (4 viv.) ● 375015 (5 viv.) ● 375016 (6 viv.) ● 375018 (8 viv.) ● 375019 (10 viv.) ● 375010 (12 viv.)			● 375710 (1 viv.) ● 375720 (2 viv.) ● 375770 (1 viv.)
SPRINT					● 363211 (1 viv.) ● 363221 (2 viv.)	

● Convencional ● Convencional 2 hilos

Kits vídeo

KIT DE LINEA 3000 ACABADO EN NEGRO CON LLAVES RFID Y CLASSE 300X ACABADO LIGHT

Kit unifamiliar con videoportero conectado manos libres Classe 300X (acabado light) y placa exterior Linea 3000 (acabado negro).

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
363942	Videopuerto conectado manos libres 2 hilos/Wi-Fi, acabado light, con pantalla LCD táctil horizontal de 7", resolución 1024 x 600 píxeles. Equipado con un cancelador de eco digital para obtener una mejor calidad de audio. Gracias a la conectividad Wi-Fi 6, el videopuerto puede conectarse a routers de banda de 5 GHz o 2,4 GHz para aprovechar las funciones disponibles en la app Home + Security (disponible para Android e iOS): recepción de llamadas, apertura de la cerradura, visualización de la cronología de eventos, activación de la placa exterior, ciclado de cámaras y funciones avanzadas de «Estudio profesional» y «No molestar». A través de la app Home + Security, también se pueden gestionar los productos de la gama de seguridad Netatmo (cámaras exterior e interior, sensores de puertas y ventanas, sirena de interior y detector de humo). Esto te permite crear rápidamente y con facilidad una instalación de seguridad inteligente. Placa exterior Linea 3000 con cubierta frontal de zamak acabado negro y lector de proximidad con un kit de llaveros RFID de colores y dos discos transparentes para la apertura de la puerta. Puede instalarse en superficie o empotrado con accesorios específicos: Caja de empotrar (350020) y marco de montaje + caja de empotrar (343063), que debe adquirirse por separado. Se puede equipar con la visera contra la lluvia (343053), que debe adquirirse por separado. La placa exterior tiene un índice de protección IP54 e índice de protección contra impactos mecánicos IK10.	1.200 €	1	



363942  H + S

Composición	Artículo	
Placa exterior Linea 3000 con acabado zamak negro	343093	1
Videopuerto Classe 300X con acabado light	344742	1
Fuente de alimentación 6 DIN	346050	1
Accesorio de relé de cerradura	346250	1
Juego de tarjetas llave de colores para apertura de puertas	348260	1
Juego de discos transparentes para apertura de puerta		1

KIT DE LINEA 3000 ACABADO EN NEGRO CON LLAVES RFID Y CLASSE 300X ACABADO DARK

Kit unifamiliar con videoportero conectado manos libres Classe 300X (acabado dark) y placa exterior Linea 3000 (acabado negro).

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
363943	Videopuerto conectado manos libres 2 hilos/Wi-Fi, acabado dark, con pantalla LCD táctil horizontal de 7", resolución 1024 x 600 píxeles. Equipado con un cancelador de eco digital para obtener una mejor calidad de audio. Gracias a la conectividad Wi-Fi 6, el videopuerto puede conectarse a routers de banda de 5 GHz o 2,4 GHz para aprovechar las funciones disponibles en la app Home + Security (disponible para Android e iOS): recepción de llamadas, apertura de la cerradura, visualización de la cronología de eventos, activación de la placa exterior, ciclado de cámaras y funciones avanzadas de «Estudio profesional» y «No molestar». A través de la app Home + Security, también se pueden gestionar los productos de la gama de seguridad Netatmo (cámaras exterior e interior, sensores de puertas y ventanas, sirena de interior y detector de humo). Esto te permite crear rápidamente y con facilidad una instalación de seguridad inteligente. Placa exterior Linea 3000 con cubierta frontal de zamak acabado negro y lector de proximidad con un kit de llaveros RFID de colores y dos discos transparentes para la apertura de la puerta. Puede instalarse en superficie o empotrado con accesorios específicos: Caja de empotrar (350020) y marco de montaje + caja de empotrar (343063), que debe adquirirse por separado. Se puede equipar con la visera contra la lluvia (343053), que debe adquirirse por separado. La placa exterior tiene un índice de protección IP54 - protección contra impactos mecánicos IK10.	1.200 €	1	



363943  H + S

Composición	Artículo	
Placa exterior Linea 3000 con acabado zamak negro	343093	1
Videopuerto Classe 300X con acabado dark	344743	1
Fuente de alimentación 6 DIN	346050	1
Accesorio de relé de cerradura	346250	1
Juego de tarjetas llave de colores para apertura de puertas	348260	1
Juego de discos transparentes para apertura de puerta		1

Kits vídeo

KIT SFERA NEW Y CLASSE300X ACABADO LIGHT

Kit unifamiliar con videoportero conectado manos libres Classe300X (acabado light) y placa exterior Sfera New

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
377142	Videoportero manos libres 2 hilos/Wi-Fi, acabado light, con pantalla LCD táctil horizontal de 7", resolución 1024 x 600 píxeles. Equipado con un candelador de eco digital para obtener una mejor calidad de audio. Gracias a la conectividad Wi-Fi 6, el videoportero puede conectarse a routers de banda 5GHz o 2,4 GHz para aprovechar las funciones disponibles en la app Home + Security (disponible para Android e iOS); recepción de llamadas, apertura de la cerradura, visualización de la cronología de eventos, activación de la placa exterior, ciclado de cámaras y funciones avanzadas de "Estudio profesional" y "No molestar". A través de la app Home + Security, también se pueden gestionar los productos de la gama de seguridad Netatmo (cámara exterior e interior, sensores de puertas y ventanas, sirena interior y detector de humo). Esto te permite crear rápidamente y con facilidad una instalación de seguridad inteligente. La placa exterior Sfera New en acabado aluminio con cámara HQ de gran angular, se instala empotrada con caja 350010 incluida.	1.200 €	1	



377142



H + S

Composición	Artículo	
Placa Sfera New		1
Videoportero Classe300X con acabado light	344742	1
Alimentador 6 DIN	346050	1
Caja de empotrar 1 módulo	350010	1

KIT SFERA NEW Y CLASSE300X ACABADO DARK

Kit unifamiliar con videoportero conectado manos libres Classe300X (acabado dark) y placa exterior Sfera New

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
377143	Videoportero manos libres 2 hilos/Wi-Fi, acabado dark, con pantalla LCD táctil horizontal de 7", resolución 1024 x 600 píxeles. Equipado con un candelador de eco digital para obtener una mejor calidad de audio. Gracias a la conectividad Wi-Fi 6, el videoportero puede conectarse a routers de banda 5GHz o 2,4 GHz para aprovechar las funciones disponibles en la app Home + Security (disponible para Android e iOS); recepción de llamadas, apertura de la cerradura, visualización de la cronología de eventos, activación de la placa exterior, ciclado de cámaras y funciones avanzadas de "Estudio profesional" y "No molestar". A través de la app Home + Security, también se pueden gestionar los productos de la gama de seguridad Netatmo (cámara exterior e interior, sensores de puertas y ventanas, sirena interior y detector de humo). Esto te permite crear rápidamente y con facilidad una instalación de seguridad inteligente. La placa exterior Sfera New en acabado aluminio con cámara HQ de gran angular, se instala empotrada con caja 350010 incluida.	1.200 €	1	



377143



H + S

Composición	Artículo	
Placa Sfera New		1
Videoportero Classe300X con acabado dark	344743	1
Alimentador 6 DIN	346050	1
Caja de empotrar 1 módulo	350010	1

Kits vídeo

KIT VÍDEO 2 HILOS COLOR CLASSE 100X16E - WI-FI - SFERA NEW

Kit vídeo 2 hilos conectado compuesto por monitor CLASSE 100X16E MANOS LIBRES en color y placa modular SFERA New en acabado aluminio con cámara HQ gran angular. Instalación empotrada de la placa de calle. Ampliable hasta 5 puestos internos audio o vídeo, 2 placas de calle o telecámara adicional. Incorpora funciones de intercomunicación de serie.

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
379516	Kit vídeo color 2 hilos CLASSE 100X16E Manos Libres – SFERA New. 1 vivienda.	1.091,53 €	1	

Composición	Artículo	379116
Placa SFERA New		1 (1 puls.)
Monitor Manos Libres C100X16E	344786	1
Alimentador 2 hilos	346050	1
Caja empotrar 1 módulo	350010	1

Complementos: visera y caja de superficie ver páginas 92-93.



KIT VÍDEO 2 HILOS COLOR CLASSE 100X16E - WI-FI - LINEA 3000

Kit vídeo 2 hilos conectado compuesto por monitor CLASSE 100X16E MANOS LIBRES en color y placa monobloc LINEA 3000 en acabado aluminio. Instalación superficial de la placa de calle. Ampliable hasta 5 puestos internos audio o vídeo, 2 placas de calle o telecámara adicional. Incorpora funciones de intercomunicación de serie.

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
364716	Kit vídeo color 2 hilos CLASSE 100X16E Manos Libres – LINEA 3000. 1 o 2 viviendas.	1.091,53 €	1	

Composición	Artículo	364714
Placa LINEA 3000	343091	1 (1 o 2 puls.)
Monitor Manos Libres C100X16E	344786	1
Alimentador 2 hilos	346050	1
Kit 6 llaveros de colores	348260	1
Kit 2 discos transparentes	348261	1
Relé 2 hilos	346250	1

Complementos: visera y caja de empotrar ver página 71.




KIT VÍDEO 2 HILOS COLOR CLASSE 100V16E - SFERA NEW

Kit vídeo 2 hilos compuesto por monitor CLASSE 100V16E MANOS LIBRES en color y placa modular SFERA New en acabado aluminio con cámara HQ gran angular. Instalación empotrada de la placa de calle. Ampliable hasta 5 puestos internos audio o vídeo, 2 placas de calle o telecámara adicional. Incorpora funciones de intercomunicación de serie.

Artículo	Descripción	PVR 2026.05	Emb.	Nota
379515	Kit vídeo color 2 hilos CLASSE 100V16E Manos Libres – SFERA New. 1 vivienda.	975,46 €	1	

Composición	Artículo	379115
Placa SFERA New		1
Monitor Manos Libres C100V16E	374521	1
Alimentador 2 hilos	346050	1
Caja empotrar 1 módulo	350010	1

Complementos: visera y caja de superficie ver páginas 92-93.



Kits vídeo

KIT VÍDEO 2 HILOS CLASSE 100V16E - LINEA 3000

Kit vídeo 2 hilos compuesto por monitor CLASSE 100V16E MANOS LIBRES en color y placa monobloc LINEA 3000 en acabado aluminio. Instalación superficial de la placa de calle. Ampliable hasta 5 puestos internos audio o vídeo, 2 placas de calle o telecámara adicional. Incorpora funciones de intercomunicación de serie.

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
364612	Kit vídeo color 2 hilos CLASSE 100V16E Manos Libres - LINEA 3000. 1 o 2 viviendas.	975,46 €	1	

Composición	Artículo	364612
Placa LINEA 3000	343081	1 (1 o 2 puls.)
Monitor Manos Libres C100V16E	374521	1
Alimentador 2 hilos	346050	1
Relé 2 hilos	346250	1

Complementos: visera y caja de empotrar ver página 71.



2 HILOS


KIT VÍDEO 2 HILOS COLOR CLASSE 100V16B - SFERA NEW

Kit vídeo 2 hilos compuesto por monitor CLASSE 100V16B MANOS LIBRES en color y placa modular SFERA New en acabado aluminio con cámara HQ en gran angular. Instalación empotrada de la placa de calle. Ampliable hasta 5 puestos internos audio o vídeo, 2 placas de calle o telecámara adicional. Incorpora funciones de intercomunicación de serie.

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
379511	Kit vídeo color 2 hilos CLASSE 100V16B Manos Libres - SFERA New. 1 vivienda.	938,42 €	1	

Composición	Artículo	379111
Placa SFERA New		1 (1 puls.)
Monitor Manos Libres C100V16B	374511	1
Alimentador 2 hilos	346050	1
Caja empotrar 1 módulo	350010	1

Complementos: visera y caja de superficie ver páginas 92-93.



2 HILOS

KITS VÍDEO 2 HILOS COLOR CLASSE 100 MANOS LIBRES - L2000

Kit vídeo 2 hilos compuesto por monitor CLASSE 100V16B manos libres en color y placa de calle LINEA 2000 en acabado aluminio. Instalación de la placa de calle en superficie. Ampliables hasta 5 puestos internos audio o vídeo sin intercomunicación.

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
379011	Kit vídeo color 2 hilos CLASSE 100V16B manos libres y placa L2000. 1 vivienda.	753,20 €	1	

Composición	Artículo	379011
Placa L2000	373031	1 (1 puls.)
Monitor Manos libres C100V16B	374511	1
Alimentador 2 hilos	346050	1
Relé 2 hilos	346250	1



2 HILOS

Kits vídeo

KITS VÍDEO 2 HILOS COLOR SERIE 8 - SFERA NEW

Kits vídeo 2 hilos compuestos por monitor SERIE 8 color y placa de calle SFERA New en acabado aluminio con cámara HQ gran angular. Instalación empotrada de la placa de calle. Ampliables con segunda placa de calle o telecámara adicional y hasta 5 puestos internos audio o vídeo.

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
378511	Kit vídeo color 2 hilos con monitor SERIE 8 y placa SFERA New. 1 vivienda.	919,91 €	1	
378512	Como anterior. 2 viviendas (máximo 3 puestos internos por vivienda).	1.142,16 €	1	

Composición	Artículo	378111	378112
Placa SFERA New		1 (1 puls.)	1 (2 puls.)
Monitor SERIE 8	374494	1	2
Alimentador 2 hilos	346050	1	1
Caja empotrar 1 módulo	350010	1	1

Complementos: visera y caja de superficie ver páginas 92-93.



KITS VÍDEO 2 HILOS COLOR SERIE 8 - LINEA 2000

Kits vídeo 2 hilos compuestos por monitor SERIE 8 color y placa de calle LINEA 2000 en acabado aluminio. Instalación en superficie de la placa de calle. Ampliables con segunda placa de calle o telecámara adicional y hasta 5 puestos internos audio o vídeo.

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
378121	Kit vídeo color 2 hilos con monitor SERIE 8 y placa LINEA 2000. 1 vivienda.	734,69 €	1	
378122	Como anterior, pero máximo ampliable a 3 puestos internos por vivienda. 2 viviendas.	913,73 €	1	*

Composición	Artículo	378121	378122
Placa LINEA 2000		373031 (1 puls.)	373032 (2 puls.)
Monitor SERIE 8	374494	1	2
Alimentador 2 hilos	346050	1	1
Relé 2 hilos	346250	1	1



Kits audio

KIT AUDIO 2 HILOS CLASSE 100A16E - LINEA 3000

Kit audio 2 hilos compuesto por teléfono CLASSE 100A16E MANOS LIBRES y placa monobloc LINEA 3000 en acabado aluminio. Instalación de la placa de la calle en superficie. Ampliable en puestos internos y placas de calle (consultar).

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
364232	Kit audio 2 hilos CLASSE 100A16E Manos Libres LINEA 3000. 1 o 2 viviendas.	426,01 €	1	

Composición	Artículo	364232
Placa LINEA 3000	343071	1 (1 o 2 puls.)
Teléfono Manos Libres C100A16E	344282	1
Alimentador 2 hilos	346040	1
Relé 2 hilos	346250	1

Complemento: visera y caja de empotrar ver página 71.



2 HILOS

KITS AUDIO 2 HILOS SERIE 8 - SFERA NEW

Kit audio 2 hilos compuesto por teléfonos SERIE 8 y placa SFERA New en acabado aluminio anodizado. Instalación de la placa de calle empotrada. Ampliable en puestos internos y placas de calle (consultar).

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
378151	Kit audio 2 hilos con teléfono SERIE 8 y placa SFERA New. 1 vivienda.	401,30 €	1	
378152	Como anterior. 2 viviendas (máximo 3 puestos internos por vivienda).	500,08 €	1	

Composición	Artículo	378131	378132
Placa SFERA New		1 (1 puls.)	1 (2 puls.)
Teléfono SERIE 8	374794	1	2
Alimentador 2 hilos	346040	1	1

Complementos: visera y caja de superficie ver páginas 92-93.



2 HILOS

KITS AUDIO 2 HILOS SERIE 8 - LINEA 2000

Kit audio 2 hilos compuesto por teléfonos SERIE 8 y placa LINEA 2000 en acabado aluminio anodizado. Instalación de la placa de calle en superficie. Ampliable en puestos internos y placas de calle (consultar).

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
378161	Kit audio 2 hilos con teléfono SERIE 8 y placa LINEA 2000. 1 vivienda.	339,57 €	1	
378162	Como anterior. 2 viviendas (máximo 3 puestos internos por vivienda).	426,01 €	1	

Composición	Artículo	378141	378142
Placa LINEA 2000		372911 (1 puls.)	372921 (2 puls.)
Teléfono SERIE 8	374794	1	2
Alimentador 2 hilos	346040	1	1
Relé 2 hilos	346250	1	1



2 HILOS

KITS AUDIO 2 HILOS SERIE 7 - SFERA NEW

Kit audio 2 hilos compuesto por teléfonos SERIE 7 y placa SFERA New en acabado aluminio anodizado. Instalación de la placa de calle empotrada. Ampliable en puestos internos y placas de calle (consultar).

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
376111	Kit audio 2 hilos con teléfono SERIE 7 y placa SFERA New. 1 vivienda.	399,96 €	1	

Composición	Artículo	376111
Placa SFERA New		1 (1 puls.)
Teléfono SERIE 7	374290	1
Alimentador 2 hilos	346040	1

Complementos: visera y caja de superficie ver páginas 92-93.



2 HILOS

Kits audio

KITS AUDIO CONVENCIONAL SERIE 7

Kit audio del Sistema Convencional compuestos por 1-12 teléfonos SERIE 7 ref. 374200 y placa SERIE 7 en acabado aluminio anodizado. Instalación empotrada de la placa de calle. Ampliables hasta 4 teléfonos en la misma llamada. Incluyen alimentador tipo E-30 ref. 375004 y caja de empotrar ref. 375601 o ref. 375602.

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
375011	Kit audio Convencional SERIE 7. 1 vivienda.	161,53 €	1	
375012	Kit audio Convencional SERIE 7. 2 viviendas.	243,27 €	1	
375013	Kit audio Convencional SERIE 7. 3 viviendas.	292,84 €	1	
375014	Kit audio Convencional SERIE 7. 4 viviendas.	337,37 €	1	
375015	Kit audio Convencional SERIE 7. 5 viviendas.	382,66 €	1	
375016	Kit audio Convencional SERIE 7. 6 viviendas.	412,61 €	1	
375018	Kit audio Convencional SERIE 7. 8 viviendas.	481,23 €	1	
375019	Kit audio Convencional SERIE 7. 10 viviendas.	522,14 €	1	
375010	Kit audio Convencional SERIE 7. 12 viviendas.	598,80 €	1	

Complementos: visera y caja de superficie ver páginas 92-93.



+n

KITS AUDIO CONVENCIONAL SERIE 7 SUPERFICIE

Kit audio del Sistema Convencional compuestos por 1-2 teléfonos SERIE 7 ref. 374200 y placa de superficie SERIE 7 en acabado aluminio metalizado. Incluyen central audio con alimentador ref. 375000. Ampliables hasta 4 teléfonos en la misma llamada y con una segunda placa de calle. Para segunda placa es necesaria una segunda central audio ref. 375000 y un selector ref. 090653.

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
375710	Kit audio Convencional SERIE 7. 1 vivienda.	186,28 €	1	
375720	Kit audio Convencional SERIE 7. 2 viviendas.	234,92 €	1	



+n

KITS AUDIO CONVENCIONAL SPRINT - L2000

Kits audio del Sistema Convencional compuestos por uno/dos teléfonos SPRINT y placa LINEA 2000 en acabado aluminio. Instalación de la placa de calle en superficie.

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
363211	Kit audio Convencional SPRINT - LINEA 2000. 1 vivienda.	180,28 €	1	
363221	Como anterior. 2 viviendas.	220,57 €	1	

Composición	Artículo	363211	363221
Placa L2000.		1 (1 puls.)	1 (2 puls.)
Teléfono SPRINT.	334202	1	2
Alimentador Convencional.	336000	1	1



Kit control de accesos

KIT APERTURA CODIFICADA

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
092090	Kit de apertura codificada ACOD-10 de la serie EUROPA para la apertura de puertas mediante código de 2 a 6 dígitos. Admite hasta 60 códigos distintos. Se suministra con abrepuertas AT estándar.	411,28 €	1	



092090

Artículo Tegui - Artículo BTicino

Videoportero

Soluciones de instalación para placas exteriores BTicino y Tegui



LINEA 5000

Ideal para la «digitalización» de entornos multifamiliares, lleva el acceso a los edificios modernos a un nivel superior.

Con una gran pantalla táctil de 7", una cámara gran angular de alta calidad, filtros digitales y una interfaz gráfica moderna e intuitiva, se integra perfectamente en los edificios contemporáneos.



LINEA 3000

Específicamente concebida **para chalets y viviendas unifamiliares**, Línea 3000 es una elegante y resistente placa exterior. Esta solución, aún más refinada gracias al zamak (acabado gris o negro), combina a la perfección innovación tecnológica y diseño.



SFERA

Las placas exteriores Sfera New y Sfera Robur se caracterizan por su excelente diseño, estilo, robustez y una completa gama de funciones.

Están disponibles en dos versiones. Los módulos electrónicos son compatibles con ambas versiones, lo que permite simplificar al máximo los productos en el almacén.

Complementos para placas, monitores y teléfonos

SFERA NEW/ROBUR Y SERIE 7

MARCOS PARA REPOSICIÓN

Para sustituir placas antiguas por placas SFERA NEW, SERIE 7 y Serie EUROPA sin necesidad de obras adicionales. Marcos de medidas especiales bajo demanda.

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
0E5101	1 módulo 1 columna.	74,23 €	1	
0E5102	2 módulos 1 columna.	79,68 €	1	
0E5103	3 módulos 1 columna.	88,71 €	1	
0E5104	4 módulos 1 columna.	98,29 €	1	
0E5204	4 módulos 2 columnas.	177,45 €	1	
0E5206	6 módulos 2 columnas.	204,60 €	1	
0E5208	8 módulos 2 columnas.	231,81 €	1	

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



0E5101

0E5103

0E5208

CAJAS DE SUPERFICIE COMPACTAS

Para casos en que no es posible utilizar una caja de empotrar. Dimensiones reducidas que permiten colocarlas de lado para instalar placas de varias columnas.

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
375271	Caja de superficie compacta 1 módulo 1 col.	67,70 €	1	
375272	Caja de superficie compacta 2 módulos 1 col.	87,52 €	1	
375273	Caja de superficie compacta 3 módulos 1 col.	114,91 €	1	
375274	Caja de superficie compacta 4 módulos 1 col.	145,54 €	1	

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



375271

375272

CAJAS DE SUPERFICIE CON VISERA

Para casos en que no es posible utilizar una caja de empotrar y se quiere una protección adicional contra la lluvia.

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
375571	Caja de superficie con visera 1 módulo 1 col.	153,52 €	1	
375572	Caja de superficie con visera 2 módulos 1 col.	178,69 €	1	
375573	Caja de superficie con visera 3 módulos 1 col.	213,12 €	1	

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



375571

375572

CAJAS ANGULARES

Para instalar las placas con inclinación respecto al muro y permiten una correcta orientación de la cámara en posiciones complicadas cuando el rango de ajuste de la misma no es suficiente.

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
375501	Caja angular 1 módulo 1 col.	92,39 €	1	
375502	Caja angular 2 módulos 1 col.	124,01 €	1	
375503	Caja angular 3 módulos 1 col.	150,14 €	1	



375501

375502

375503

MARCOS EMBELLECEDORES

Para cubrir imperfecciones de la pared alrededor de la placa de calle.

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
375471	Marco 1 módulo 1 columna.	26,80 €	1	
375472	Marco 2 módulos 1 columna.	34,69 €	1	
375473	Marco 3 módulos 1 columna.	41,90 €	1	
375474	Marco 4 módulos 1 columna.	50,07 €	1	
375482	Marco 4 módulos 2 columnas.	71,34 €	1	
375483	Marco 6 módulos 2 columnas.	84,76 €	1	
375484	Marco 8 módulos 2 columnas.	106,11 €	1	*

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.



375471

375482

Artículo Tegui

* Consultar disponibilidad.

Complementos para placas, monitores y teléfonos

SFERA NEW/ROBUR Y SERIE 7

VISERAS

Proporcionan protección adicional contra la lluvia.

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
375371	Visera 1 módulo 1 columna.	58,48 €	1	
375372	Visera 2 módulos 1 columna.	72,34 €	1	
375373	Visera 3 módulos 1 columna.	82,72 €	1	
375374	Visera 4 módulos 1 columna.	107,94 €	1	
375382	Visera 4 módulos 2 columnas.	107,17 €	1	
375383	Visera 6 módulos 2 columnas.	136,31 €	1	
375384	Visera 8 módulos 2 columnas.	160,53 €	1	



375371


375382

NOTA: Consultar datos dimensionales al final del documento.

MARCOS EMBELLECEDORES PARA MONITORES Y TELÉFONOS

Para cubrir los desperfectos o suciedad de la pared al sustituir un teléfono o monitor antiguo. Compatibles con los puestos internos SERIE 8 y CLASE 100. Acabado blanco.

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
374025	Marco embellecedor plástico para monitor Serie 8 y Clase 100. Dimensiones 220 x 220 mm (ancho por alto).	12,71 €	50	
374026	Marco embellecedor plástico para teléfono Serie 8. Dimensiones 120 x 220 mm (ancho por alto).	10,81 €	15	



374025

— Clase 100
— Serie 8



374026

Abrepuertas

ABREPUERTAS NT NORMAL

El abrepuertas se desbloquea mientras se le aplica corriente: es necesario mantener el pulsador presionado o relé temporizado

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
374900	Abrepuertas NT estándar con pestillo regulable.	34,28 €	1	
0E5601	Abrepuertas NT largo con pestillo regulable.	39,85 €	1	
0E5604	Abrepuertas NT invertido.	45,21 €	1	



374900

ABREPUERTAS AT AUTOMÁTICO

El abrepuertas se desbloquea con un breve pulso eléctrico: no es necesario mantener presionado el pulsador

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
374910	Abrepuertas AT estándar con pestillo regulable.	41,62 €	1	
0E5611	Abrepuertas AT largo con pestillo regulable.	45,27 €	1	



374910



0E5611

ABREPUERTAS ADT AUTOMÁTICO CON DESBLOQUEO

Similares a los AT. Incorporan palanca para el desbloqueo

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
0E5620	Abrepuertas ADT estándar con pestillo regulable.	49,80 €	1	
0E5621	Abrepuertas ADT largo con pestillo regulable.	51,59 €	1	



0E5620

ACCESORIOS

Artículo	Descripción	PVR	Emb.	Nota
		2026.05		
0E5660	Contacto de puertas.	16,29 €	1	
0E5661	Escudo largo para abrepuertas estándar.	9,95 €	1	

0E5661

Placas SERIE 7

Tabla de selección

TIPO DE INSTALACIÓN	CAJAS DE EMPOTRAR	VISERAS	MARCO + SOPORTE
INSTALACIÓN DE EMPOTRAR  <p>Caja empotrada Visera Soporte Módulos de funciones Placas frontales</p>	 375601 1 módulo  375602 2 módulos  375603 3 módulos  375604 4 módulos  375605 5 módulos	 375371 1 módulo  375372 2 módulos  375382 4 módulos  375373 3 módulos  375383 6 módulos  375374 4 módulos  375384 12 módulos	 375610 1 módulo  375620 2 módulos  375630 3 módulos  375640 4 módulos  375650 5 módulos
INSTALACIÓN DE SUPERFICIE  <p>Caja superficial con visera Soporte Módulos de funciones Placas frontales</p>	CAJAS DE SUPERFICIE  375571 1 módulo  375572 2 módulos  375573 3 módulos		

	MÓDULOS ELECTRÓNICOS		FRONTALES	
	CONVENCIONAL	TEGUIBUS		
MÓDULOS FÓNICOS	 375091 Fónico 1 acceso	 375093 Fónico edificio	 375180 Fónico	 375310 Fónico 1 puls. 1 col.  375320 Fónico 2 puls. 1 col.
	 375092 Fónico 1 o más accesos	 375089* Fónico de red		 375420 Fónico 2 puls. 2 col.  375440 Fónico 4 puls. 2 col.
MÓDULOS PULSADORES	 375008 8 puls. 2 col.	 375007 8 puls. 2 col.	 375110 1 puls. 1 col.  375120 2 puls. 1 col.  375130 3 puls. 1 col.	
			 375140 4 puls. 1 col.  375220 2 puls. 2 col.  375240 4 puls. 2 col.	
			 375260 6 puls. 2 col.  375280 8 puls. 2 col.	
MÓDULOS VARIOS		 376160 Teclado para display	 375160 Teclado	
		 376150 Señalización para directorios	 375150 Señalización	
ACCESORIOS COMUNES			 375100 Frontal ciego	 375690 Juego tapas soportes
	 374001 Latiguillo de conexión entre placas	 374002 Latiguillo de conexión entre placas		

* Módulo fónico compatible sólo con los frontales referencia 375180 y 375310.

SERIE 7

Módulos electrónicos

Referencia	Descripción	PVR 2026.05
374001	Latiguillo de conexión entre columnas para la conexión entre placas Serie 7 del sistema Convencional colocadas de lado.	4,75 €
374002	Latiguillo de conexión entre columnas para la conexión entre placas SERIE 7 Teguibus colocadas de lado.	6,10 €
375007	Módulo de 8 pulsadores en 2 columnas, reversible, para instalaciones Teguibus.	51,76 €
375008	Módulo con electrónica de 8 pulsadores en 2 columnas, reversible, para instalaciones convencionales, común a todos los perfiles de pulsadores. La conexión con el resto de módulos se realiza mediante latiguillos Incluye un latiguillo de 6,5 cm para electrónica convencional.	45,13 €
375089	Módulo fónico Teguibus con red. Incorpora 1 pulsador en 1 columna. Para poder programar la placa de calle es necesario el programador de la Serie 100M (090271).	400,68 €
375091	Módulo fónico convencional Serie 7 para edificios independientes con 1 puerta de acceso. Con 4 pulsadores en 2 columnas.	157,42 €
375092	Módulo fónico convencional Serie 7 para edificios independientes con 1 o varios accesos. Con 4 pulsadores en 2 columnas.	255,75 €
375093	Módulo fónico Teguibus para edificios independientes con 1 o varios accesos. Incorpora 4 pulsadores en 2 columnas.	332,70 €
376150	Módulo de señalización completo para la creación de directorios en placas matriciales Serie 7. Requiere perfil ref. 375150.	58,32 €
376160	Módulo teclado opcional para placas matriciales Serie 7. Debe acompañar obligatoriamente a un módulo display ref. 376200. Requiere perfil ref. 375160.	467,62 €

Teléfonos

Referencia	Descripción	PVR 2026.05
374200	Teléfono SERIE 7 de llamada electrónica T-71E.	32,45 €
374210	Teléfono SERIE 7 de llamada por zumbador T-71Z.	36,14 €
374220	Teléfono SERIE 7 Teguibus básico T-72.	45,54 €
374230	Teléfono SERIE 7 Teguibus conserjería T-72C.	49,96 €
374240	Teléfono SERIE 7 universal. Compatible en cualquier instalación convencional 4 + n con llamada electrónica o por zumbador. Incorpora potenciómetros de regulación de audio.	40,89 €

Cajas de empotrar, soportes y frontales modulares

Referencia	Descripción	PVR 2026.05
375100	Frontal Ciego.	14,79 €
375110	Frontal 1 pulsador 1 columna.	11,81 €
375120	Frontal 2 pulsadores 1 columna.	12,53 €
375130	Frontal 3 pulsadores 1 columna.	13,88 €
375140	Frontal 4 pulsadores 1 columna.	15,02 €
375150	Frontal para módulo señalización.	23,44 €
375160	Frontal para módulo teclado.	44,98 €
375180	Frontal módulo fónico.	31,04 €
375220	Frontal 2 pulsadores 2 columnas.	12,53 €
375240	Frontal 4 pulsadores 2 columnas.	15,22 €
375260	Frontal 6 pulsadores 2 columnas.	18,30 €
375280	Frontal 8 pulsadores 2 columnas.	25,20 €
375310	Frontal módulo fónico con 1 pulsador 1 columna.	37,22 €
375320	Frontal módulo fónico con 2 puls. 1 col.	44,19 €
375340	Frontal señalización 1 ventana.	16,52 €
375350	Frontal señalización 1 ventana con 1 puls. 1 col.	18,45 €
375360	Frontal señalización 1 ventana con 2 puls. 1 col.	18,47 €
375420	Frontal módulo fónico con 2 puls. 2 col.	42,68 €
375440	Frontal módulo fónico con 4 puls. 2 col.	51,76 €
375450	Frontal señalización 1 ventana con 2 puls. 2 col.	20,20 €
375460	Frontal señalización 1 ventana con 4 puls. 2 col.	22,55 €
375601	Caja de empotrar 1 módulo.	12,58 €
375602	Caja de empotrar 2 módulos.	16,60 €
375603	Caja de empotrar 3 módulos.	20,10 €
375604	Caja de empotrar 4 módulos.	25,90 €
375605	Caja de empotrar 5 módulos.	29,91 €
375610	Soporte 1 módulo.	41,34 €
375620	Soporte 2 módulos.	42,64 €
375630	Soporte 3 módulos.	50,80 €
375640	Soporte 4 módulos.	61,10 €
375650	Soporte 5 módulos.	71,54 €
375690	Juego tapas soporte.	21,58 €

Elementos de instalación

Referencia	Descripción	PVR 2026.05
0E5554	Relé actuador tipo EAL-1 digital para repetición de llamada (acústica o luminosa), siempre a través de un teléfono.	76,79 €
0E5556	Repetidor de llamada ERL-1 para instalaciones con llamada electrónica. Permite generar una llamada adicional a la del propio teléfono o monitor en un punto distante a este.	55,70 €
0E5557	Relé actuador tipo EAL-1 para encendido de luz de escalera, u otras activaciones mediante pulsador auxiliar de los puesto internos.	75,34 €
0E5558	Zumbador 12V para repetición de llamada en instalaciones con llamada por zumbador. Permite generar una llamada adicional a la del propio teléfono o monitor en un punto distante a este.	18,75 €
375002	Alimentador tipo E-32 para instalaciones de portero y videoportero Teguibus.	192,15 €
375004	Alimentador tipo E-30 para instalaciones de portero convencional. Necesario 1 alimentador por placa. 4 módulos DIN.	75 €

INFORMACIÓN TÉCNICA



Esquemas de conexionado

Ejemplo 1: 1 Placa Exterior y 16 Unidades Interiores

⚠ ATENCIÓN

■ Configura e inserta los Jumpers con el sistema NO ALIMENTADO; asimismo, todas las veces que se modifica la configuración, se ha de cortar y volver a suministrar la alimentación al sistema esperando 1 minuto aproximadamente.

Actuador opcional para comando funciones adicionales (ej. luces escalera, cerraduras adicionales, activaciones varias).

Se ha de consultar la ficha técnica del dispositivo para la conexión y la configuración.


Para la realización de la Placa exterior, se pueden usar indistintamente las placas SFERA con llamada a pulsadores o llamada digital como PE principal y secundaria y la placa Línea 5000.

Para información adicional, consulta la sección "VARIANTES PLACAS EXTERIORES".

Desplaza en ON el microinterruptor, situado en la parte trasera del videoportero o portero, que termina el tramo.

Para la instalación de Unidades interiores alternativas a las indicadas en los esquemas, consulta la sección "VARIANTES PLACAS EXTERIORES".

La instalación de las Unidades interiores videoporteros Classe100, Classe 300EOS with Netatmo y Classe300X en una vivienda se produce con la función MASTER-SLAVE. Al llegar la llamada, el MASTER se enciende y suena mientras que el SLAVE solamente suena. Al contestar desde el SLAVE, el MASTER se apaga y se enciende el monitor del SLAVE.



Esquemas de conexionado

Ejemplo 2: 1 Placa Exterior y 32 Unidades Interiores en 2 Montantes

⚠ ATENCIÓN

■ Configura e inserta los Jumpers con el sistema NO ALIMENTADO; asimismo, todas las veces que se modifica la configuración, se ha de cortar y volver a suministrar la alimentación al sistema esperando 1 minuto aproximadamente.

Actuador opcional para comando funciones adicionales (ej. luces escalera, cerraduras adicionales, activaciones varias).

Se ha de consultar la ficha técnica del dispositivo para la conexión y la configuración.


Para la realización de la Placa exterior, se pueden usar indistintamente las placas SFERA con llamada a pulsadores o llamada digital como PE principal y secundaria y la placa Línea 5000.


Para información adicional, consulta la sección "VARIANTES PLACAS EXTERIORES".

Desplaza en ON el microinterruptor, situado en la parte trasera del videoportero o portero, que termina el tramo.

Para la instalación de Unidades interiores alternativas a las indicadas en los esquemas, consulta la sección "VARIANTES PLACAS EXTERIORES".

La instalación de las Unidades interiores videoporteros Classe100, Classe 300EOS with Netatmo y Classe300X en una vivienda se produce con la función MASTER-SLAVE. Al llegar la llamada, el MASTER se enciende y suena mientras que el SLAVE solamente suena. Al contestar desde el SLAVE, el MASTER se apaga y se enciende el monitor del SLAVE.





Esquemas de conexionado

Ejemplo 3: 2 Placas Exteriores y 16 Unidades Interiores

⚠ ATENCIÓN

■ Configura e inserta los Jumpers con el sistema **NO ALIMENTADO**; asimismo, todas las veces que se modifica la configuración, se ha de cortar y volver a suministrar la alimentación al sistema esperando 1 minuto aproximadamente.

Actuador opcional para comando funciones adicionales (ej. luces escalera, cerraduras adicionales, activaciones varias).

Se ha de consultar la ficha técnica del dispositivo para la conexión y la configuración.


Para la realización de la Placa exterior, se pueden usar indistintamente las placas SFERA con llamada a pulsadores o llamada digital como PE principal y secundaria y la placa Línea 5000.

Para información adicional, consulta la sección "VARIANTES PLACAS EXTERIORES".

Desplaza en ON el microinterruptor, situado en la parte trasera del videoportero o portero, que termina el tramo.

Para la instalación de Unidades interiores alternativas a las indicadas en los esquemas, consulta la sección "VARIANTES PLACAS EXTERIORES".

La instalación de las Unidades interiores videoporteros Classe100, Classe 300EOS with Netatmo y Classe300X en una vivienda se produce con la función MASTER-SLAVE. Al llegar la llamada, el MASTER se enciende y suena mientras que el SLAVE solamente suena. Al contestar desde el SLAVE, el MASTER se apaga y se enciende el monitor del SLAVE.



Esquemas de conexionado

Ejemplo 4: 1 Placa Exterior y 16 Unidades Interiores con Central De Conserjería

⚠ ATENCIÓN

■ Configura e inserta los Jumpers con el sistema NO ALIMENTADO; asimismo, todas las veces que se modifica la configuración, se ha de cortar y volver a suministrar la alimentación al sistema esperando 1 minuto aproximadamente.

Actuador opcional para comando funciones adicionales (ej. luces escalera, cerraduras adicionales, activaciones varias).

Se ha de consultar la ficha técnica del dispositivo para la conexión y la configuración.


Para la realización de la Placa exterior, se pueden usar indistintamente las placas SFERA con llamada a pulsadores o llamada digital como PE principal y secundaria y la placa Línea 5000.

Para información adicional, consulta la sección "VARIANTES PLACAS EXTERIORES".

Desplaza en ON el microinterruptor, situado en la parte trasera del videoportero o portero, que termina el tramo.

Para la instalación de Unidades interiores alternativas a las indicadas en los esquemas, consulta la sección "VARIANTES PLACAS EXTERIORES".

La instalación de las Unidades interiores videoporteros Clase100, Clase 300EOS with Netatmo y Clase300X en una vivienda se produce con la función MASTER-SLAVE. Al llegar la llamada, el MASTER se enciende y suena mientras que el SLAVE solamente suena. Al contestar desde el SLAVE, el MASTER se apaga y se enciende el monitor del SLAVE.



Tablas de composición sistema 2 hilos

Placa SFERA New de empotrar y monitor Serie 8

COLOR - 3 A 40 VIVIENDAS

Descripción: Instalación de videoportero 2 hilos no polarizados compuesta por placa SFERA New, monitores Serie 8 en color, distribuidores de planta y alimentador.


Funcionamiento: Llamada electrónica con confirmación de llamada en placa. Secreto de comunicación. Iluminación de escena, telecámara orientable en vertical y horizontal. Monitor con autoencendido para vigilancia.

Con instalaciones de varios accesos, si se intenta llamar desde una placa de calle cuando ya existe comunicación entre una vivienda y otra placa se emitirán señales sonoras indicando que el sistema está ocupado.

Distancias máximas con monitor Serie 8 y distribuidores de planta

Tipo cable	> 0,2 mm ²	Telefónico	Cat. 5 AWG-24	336904
64 Puestos internos				
Placa exterior → Puesto interno	50 m	140 m	-	200 m
Placa exterior → Alimentador	50 m	95 m	65 m	150 m
Alimentador → Puesto interno	-	55 m	-	95 m
38 Puestos internos				
Placa exterior → Puesto interno	50 m	140 m	110 m	200 m
Placa exterior → Alimentador	50 m	90 m	65 m	140 m
Alimentador → Puesto interno	50 m	70 m	50 m	125 m
26 Puestos internos				
Placa exterior → Puesto interno	50 m	140 m	125 m	200 m
Placa exterior → Alimentador	50 m	100 m	70 m	150 m
Alimentador → Puesto interno	50 m	80 m	60 m	145 m
10 Puestos internos				
Placa exterior → Puesto interno	50 m	140 m	145 m	200 m
Placa exterior → Alimentador	50 m	110 m	80 m	180 m
Alimentador → Puesto interno	50 m	100 m	70 m	175 m

Esquema unifilar



3 viviendas



596,40 € 729,96 € 331,70 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

1.658,06 €

4 viviendas



598,50 € 973,28 € 331,70 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

1.903,48 €

5 viviendas



612,12 € 1.216,60 € 396,18 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

2.224,90 €

6 viviendas



600,50 € 1.459,92 € 396,18 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

2.456,60 €

8 viviendas



612,74 € 1.946,56 € 396,18 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

2.955,48 €

10 viviendas




629,73 € 2.433,20 € 460,66 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

3.523,59 €

12 viviendas




708,24 € 2.919,84 € 460,66 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

4.088,74 €

14 viviendas




710,73 € 3.406,48 € 525,14 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

4.642,35 €















15 viviendas



920,84 € 3.649,80 € 525,14 €

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

5.095,78 €

<p>16 viviendas</p>    <p>722,97 € 3.893,12 € 525,14 €</p> <p>5.141,23 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 133 x 331 mm. Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>16 viviendas •</p>    <p>858,39 € 3.893,12 € 525,14 €</p> <p>5.276,65 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 232 mm. Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.</p>	<p>18 viviendas</p>    <p>739,96 € 4.379,76 € 589,62 €</p> <p>5.709,34 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 133 x 331 mm. Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>20 viviendas</p>    <p>935,40 € 4.866,40 € 589,62 €</p> <p>6.391,42 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 232 mm. Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.</p>	<p>21 viviendas</p>    <p>1.036,03 € 5.109,72 € 686,98 €</p> <p>6.832,73 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>24 viviendas</p>    <p>1.049,39 € 5.839,68 € 686,98 €</p> <p>7.576,05 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>24 viviendas •</p>    <p>841,17 € 5.839,68 € 686,98 €</p> <p>7.367,83 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 133 x 430 mm. Caja: 125 x 419 x 57,5 mm.</p>	<p>27 viviendas</p>    <p>1.127,06 € 6.569,64 € 751,46 €</p> <p>8.448,16 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>28 viviendas</p>    <p>1.054,37 € 6.812,96 € 751,46 €</p> <p>8.618,79 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>30 viviendas</p>    <p>1.255,27 € 7.299,60 € 815,94 €</p> <p>9.370,81 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 430 mm. Caja: 259 x 419 x 57,5 mm.</p>	<p>32 viviendas</p>    <p>1.078,85 € 7.786,24 € 828,10 €</p> <p>9.693,19 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>36 viviendas</p>    <p>1.155,86 € 8.759,52 € 892,58 €</p> <p>10.807,96 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>40 viviendas</p>    <p>1.406,25 € 9.732,80 € 957,06 €</p> <p>12.096,11 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 401 x 331 mm. Caja: 393 x 320 x 57,5 mm.</p>		

Tablas de composición sistema 2 hilos

Placa SFERA New de empotrar y monitor Classe 100V16B

COLOR - 3 A 40 VIVIENDAS

Descripción: Instalación de videoportero 2 hilos no polarizados compuesta por placa SFERA New, monitores Classe 100, distribuidores de planta y alimentador.


Funcionamiento: Llamada electrónica con confirmación de llamada en placa. Secreto de comunicación. Iluminación de escena, telecámara orientable en vertical y horizontal. Monitor con autoencendido para vigilancia.

Con instalaciones de varios accesos, si se intenta llamar desde una placa de calle cuando ya existe comunicación entre una vivienda y otra placa se emitirán señales sonoras indicando que el sistema está ocupado.

Distancias máximas con monitor Classe 100 y distribuidores de planta

Tipo cable	> 0,2 mm ²	Telefónico	Cat. 5 AWG-24	336904
64 Puestos internos				
Placa exterior → Puesto interno	50 m	140 m	-	200 m
Placa exterior → Alimentador	50 m	95 m	65 m	150 m
Alimentador → Puesto interno	-	55 m	-	95 m
38 Puestos internos				
Placa exterior → Puesto interno	50 m	140 m	110 m	200 m
Placa exterior → Alimentador	50 m	90 m	65 m	140 m
Alimentador → Puesto interno	50 m	70 m	50 m	125 m
26 Puestos internos				
Placa exterior → Puesto interno	50 m	140 m	125 m	200 m
Placa exterior → Alimentador	50 m	100 m	70 m	150 m
Alimentador → Puesto interno	50 m	80 m	60 m	145 m
10 Puestos internos				
Placa exterior → Puesto interno	50 m	140 m	145 m	200 m
Placa exterior → Alimentador	50 m	110 m	80 m	180 m
Alimentador → Puesto interno	50 m	100 m	70 m	175 m

Esquema unifilar



3 viviendas



596,40 € 770,28 € 331,70 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

1.698,38 €

4 viviendas



598,50 € 1.027,04 € 331,70 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

1.957,24 €

5 viviendas



612,12 € 1.283,80 € 396,18 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

2.292,10 €

6 viviendas



600,50 € 1.540,56 € 396,18 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

2.537,24 €

8 viviendas



612,74 € 2.054,08 € 396,18 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

3.063,00 €

10 viviendas



629,73 € 2.567,60 € 460,66 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

3.657,99 €

12 viviendas




708,24 € 3.081,12 € 460,66 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

4.250,02 €

14 viviendas



710,73 € 3.594,64 € 525,14 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

4.830,51 €














15 viviendas



920,84 € 3.851,40 € 525,14 €

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

5.297,38 €

<p>16 viviendas</p>  <p>722,97 €</p>  <p>4.108,16 €</p>  <p>525,14 €</p> <p>5.356,27 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 133 x 331 mm. Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>16 viviendas •</p>  <p>858,39 €</p>  <p>4.108,16 €</p>  <p>525,14 €</p> <p>5.491,69 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 232 mm. Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.</p>	<p>18 viviendas</p>  <p>739,96 €</p>  <p>4.621,68 €</p>  <p>589,62 €</p> <p>5.951,26 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 133 x 331 mm. Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>20 viviendas</p>  <p>935,40 €</p>  <p>5.135,20 €</p>  <p>589,62 €</p> <p>6.660,22 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 232 mm. Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.</p>	<p>21 viviendas</p>  <p>1.036,03 €</p>  <p>5.391,96 €</p>  <p>686,98 €</p> <p>7.114,97 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>24 viviendas</p>  <p>1.049,39 €</p>  <p>6.162,24 €</p>  <p>686,98 €</p> <p>7.898,61 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>24 viviendas •</p>  <p>841,17 €</p>  <p>6.162,24 €</p>  <p>686,98 €</p> <p>7.690,39 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 133 x 430 mm. Caja: 125 x 419 x 57,5 mm.</p>	<p>27 viviendas</p>  <p>1.127,06 €</p>  <p>6.932,52 €</p>  <p>751,46 €</p> <p>8.811,04 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>28 viviendas</p>  <p>1.054,37 €</p>  <p>7.189,28 €</p>  <p>751,46 €</p> <p>8.995,11 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>30 viviendas</p>  <p>1.255,27 €</p>  <p>7.702,80 €</p>  <p>815,94 €</p> <p>9.774,01 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 430 mm. Caja: 259 x 419 x 57,5 mm.</p>	<p>32 viviendas</p>  <p>1.078,85 €</p>  <p>8.216,32 €</p>  <p>828,10 €</p> <p>10.123,27 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>36 viviendas</p>  <p>1.155,86 €</p>  <p>9.243,36 €</p>  <p>892,58 €</p> <p>11.291,80 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>40 viviendas</p>  <p>1.406,25 €</p>  <p>10.270,40 €</p>  <p>957,06 €</p> <p>12.633,71 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 401 x 331 mm. Caja: 393 x 320 x 57,5 mm.</p>		

Tablas de composición sistema 2 hilos

Placa SFERA New de empotrar y monitor Classe 100V16E

COLOR - 3 A 40 VIVIENDAS

Descripción: Instalación de videoportero 2 hilos no polarizados compuesta por placa SFERA New, monitores Classe 100, distribuidores de planta y alimentador.


Funcionamiento: Llamada electrónica con confirmación de llamada en placa. Secreto de comunicación. Iluminación de escena, telecámara orientable en vertical y horizontal. Monitor con autoencendido para vigilancia.

Con instalaciones de varios accesos, si se intenta llamar desde una placa de calle cuando ya existe comunicación entre una vivienda y otra placa se emitirán señales sonoras indicando que el sistema está ocupado.

Distancias máximas con monitor Classe 100 y distribuidores de planta

Tipo cable	> 0,2 mm ²	Telefónico	Cat. 5 AWG-24	336904
64 Puestos internos				
Placa exterior → Puesto interno	50 m	140 m	-	200 m
Placa exterior → Alimentador	50 m	95 m	65 m	150 m
Alimentador → Puesto interno	-	55 m	-	95 m
38 Puestos internos				
Placa exterior → Puesto interno	50 m	140 m	110 m	200 m
Placa exterior → Alimentador	50 m	90 m	65 m	140 m
Alimentador → Puesto interno	50 m	70 m	50 m	125 m
26 Puestos internos				
Placa exterior → Puesto interno	50 m	140 m	125 m	200 m
Placa exterior → Alimentador	50 m	100 m	70 m	150 m
Alimentador → Puesto interno	50 m	80 m	60 m	145 m
10 Puestos internos				
Placa exterior → Puesto interno	50 m	140 m	145 m	200 m
Placa exterior → Alimentador	50 m	110 m	80 m	180 m
Alimentador → Puesto interno	50 m	100 m	70 m	175 m

Esquema unifilar



3 viviendas



596,40 €



880,32 €



331,70 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

1.808,42 €

4 viviendas



598,50 €



1.173,76 €




331,70 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

2.103,96 €

5 viviendas



612,12 €



1.467,20 €




396,18 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

2.475,50 €

6 viviendas



600,50 €



1.760,64 €



396,18 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

2.757,32 €

8 viviendas



612,74 €



2.347,52 €




396,18 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

3.356,44 €

10 viviendas



629,73 €



2.934,40 €




460,66 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

4.024,79 €

12 viviendas



708,24 €



3.521,28 €




460,66 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

4.690,18 €

14 viviendas



710,73 €



4.108,16 €




525,14 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

5.344,03 €

15 viviendas



920,84 €
















4.401,60 €



525,14 €

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

5.847,58 €

<p>16 viviendas</p>  <p>722,97 €</p>  <p>4.695,04 €</p>  <p>525,14 €</p> <p>5.943,15 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 133 x 331 mm. Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>16 viviendas •</p>  <p>858,39 €</p>  <p>4.695,04 €</p>  <p>525,14 €</p> <p>6.078,57 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 232 mm. Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.</p>	<p>18 viviendas</p>  <p>739,96 €</p>  <p>5.281,92 €</p>  <p>589,62 €</p> <p>6.611,50 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 133 x 331 mm. Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>20 viviendas</p>  <p>935,40 €</p>  <p>5.868,80 €</p>  <p>589,62 €</p> <p>7.393,82 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 232 mm. Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.</p>	<p>21 viviendas</p>  <p>1.036,03 €</p>  <p>6.162,24 €</p>  <p>686,98 €</p> <p>7.885,25 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>24 viviendas</p>  <p>1.049,39 €</p>  <p>7.042,56 €</p>  <p>686,98 €</p> <p>8.778,93 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>24 viviendas •</p>  <p>841,17 €</p>  <p>7.042,56 €</p>  <p>686,98 €</p> <p>8.570,71 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 133 x 430 mm. Caja: 125 x 419 x 57,5 mm.</p>	<p>27 viviendas</p>  <p>1.127,06 €</p>  <p>7.922,88 €</p>  <p>751,46 €</p> <p>9.801,40 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>28 viviendas</p>  <p>1.054,37 €</p>  <p>8.216,32 €</p>  <p>751,46 €</p> <p>10.022,15 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>30 viviendas</p>  <p>1.255,27 €</p>  <p>8.803,20 €</p>  <p>815,94 €</p> <p>10.874,41 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 430 mm. Caja: 259 x 419 x 57,5 mm.</p>	<p>32 viviendas</p>  <p>1.078,85 €</p>  <p>9.390,08 €</p>  <p>828,10 €</p> <p>11.297,03 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>36 viviendas</p>  <p>1.155,86 €</p>  <p>10.563,84 €</p>  <p>892,58 €</p> <p>12.612,28 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>40 viviendas</p>  <p>1.406,25 €</p>  <p>11.737,60 €</p>  <p>957,06 €</p> <p>14.100,91 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 401 x 331 mm. Caja: 393 x 320 x 57,5 mm.</p>		

Tablas de composición sistema 2 hilos

Placa SFERA New de empotrar

																
Viv.	375602	376620	375603	376630	375604	376640	351301	351313	351321	352301	352011	352021	352031	352041	352121	352141
3	1	1					1						1			
4	1	1					1							1		
5	1	1						1						1		
6	1	1					1									
8	1	1					1									
10	1	1							1							
12			1	1			1									1
14			1	1			1									
15	2	2							1		1			1		
16			1	1			1									
16*	2	2					1			1						
18			1	1					1							
20	2	2							1						1	
21			2	2			1			1			1	1		
24			2	2			1			1						2
24*					1	1	1									
27			2	2					1		1			2		
28			2	2			1			1						
30					2	2	1			1		1		2		1
32			2	2			1			1						
36			2	2					1						1	
40			3	3			1			2				2		



352161	352181	351500	352100	354000	346050	346841	306065	3501/2	3501/3	374494	PVR Total € 2026.05	374511	PVR Total € 2026.05	374521	PVR Total € 2026.05
		1	1		1	1	1			3	1.658,06	3	1.698,38	3	1.808,42
		1	1		1	1	1			4	1.903,48	4	1.957,24	4	2.103,96
		1	1		1	2	1			5	2.224,90	5	2.292,10	5	2.475,50
1		1	1		1	2	1			6	2.456,60	6	2.537,24	6	2.757,32
	1	1	1		1	2	1			8	2.955,48	8	3.063,00	8	3.356,44
	1	1	1		1	3	1			10	3.523,59	10	3.657,99	10	4.024,79
	1	1	2		1	3	1			12	4.088,74	12	4.250,02	12	4.690,18
1	1	1	2		1	4	1			14	4.642,35	14	4.830,51	14	5.344,03
	1	1	3	1	1	4	1			15	5.095,78	15	5.297,38	15	5.847,58
	2	1	2		1	4	1			16	5.141,23	16	5.356,27	16	5.943,15
	2	1	2	1	1	4	1			16	5.276,65	16	5.491,69	16	6.078,57
	2	1	2		1	5	1			18	5.709,34	18	5.951,26	18	6.611,50
	2	1	3	1	1	5	1			20	6.391,42	20	6.660,22	20	7.393,82
1	1	1	4	1	1	6	2	1		21	6.832,73	21	7.114,97	21	7.885,25
	2	1	4	1	1	6	2	1		24	7.576,05	24	7.898,61	24	8.778,93
	3	1	3		1	6	2	1		24	7.367,83	24	7.690,39	24	8.570,71
	2	1	5	1	1	7	2	1		27	8.448,16	27	8.811,04	27	9.801,40
2	2	1	4	1	1	7	2	1		28	8.618,79	28	8.995,11	28	10.022,15
	2	1	6	1	1	8	2	1		30	9.370,81	30	9.774,01	30	10.874,41
	4	1	4	1	1	8	2	1	1	32	9.693,19	32	10.123,27	32	11.297,03
	4	1	5	1	1	9	2	1	1	36	10.807,96	36	11.291,80	36	12.612,28
	4	1	6	2	1	10	2	1	1	40	12.096,11	40	12.633,71	40	14.100,91

Tablas de composición sistema 2 hilos

Placa SFERA New de empotrar y teléfono Serie 8

PORTERO - 3 A 40 VIVIENDAS

Descripción: Instalación de portero 2 hilos compuesta por placa SFERA New, teléfonos Serie 8 y equipo de alimentación. El cableado puede hacerse con topología libre. Las conexiones del BUS 2 hilos son no polarizadas.


Funcionamiento: Llamada electrónica, confirmación de llamada en placa. Secreto de comunicación: sólo la vivienda llamada puede entrar en comunicación.

Con instalaciones de varios accesos, si se intenta llamar desde una placa cuando ya existe comunicación entre una vivienda y otra placa, parpadeará el pulsador de luz de tarjeteros.

Distancias máximas con teléfonos Serie 8

Tipo cable	> 0,2 mm ²	1 mm ²	336904
72 Puestos internos			
Placa exterior → Puesto interno	235 m	700 m	355 m
Placa exterior → Alimentador	130 m	365 m	190 m
Alimentador → Puesto interno	105 m	335 m	165 m
60 Puestos internos			
Placa exterior → Puesto interno	260 m	780 m	395 m
Placa exterior → Alimentador	135 m	385 m	200 m
Alimentador → Puesto interno	125 m	395 m	195 m
52 Puestos internos			
Placa exterior → Puesto interno	285 m	885 m	445 m
Placa exterior → Alimentador	145 m	435 m	225 m
Alimentador → Puesto interno	140 m	450 m	220 m
44 Puestos internos			
Placa exterior → Puesto interno	315 m	945 m	475 m
Placa exterior → Alimentador	155 m	455 m	235 m
Alimentador → Puesto interno	160 m	490 m	240 m

Esquema unifilar



3 viviendas



441,37 €

140,31 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

731,64 €

4 viviendas



443,47 €


187,08 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

780,51 €

5 viviendas



448,28 €

233,85 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

832,09 €

6 viviendas



455,16 €

280,62 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

885,74 €

8 viviendas



457,71 €

374,16 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

981,83 €

10 viviendas



467,88 €


467,70 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

1.085,54 €

12 viviendas



476,83 €


561,24 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

1.188,03 €

14 viviendas



555,70 €


654,78 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

1.360,44 €

15 viviendas
















758,99 €

701,55 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

1.610,50 €

<p>16 viviendas</p>    <p>567,94 € 748,32 € 149,96 €</p> <p>1.466,22 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 133 x 331 mm. Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>16 viviendas •</p>    <p>703,36 € 748,32 € 149,96 €</p> <p>1.601,64 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 232 mm. Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.</p>	<p>18 viviendas</p>    <p>768,26 € 841,86 € 149,96 €</p> <p>1.760,08 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 232 mm. Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.</p>
<p>20 viviendas</p>    <p>773,55 € 935,40 € 149,96 €</p> <p>1.858,91 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 232 mm. Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.</p>	<p>21 viviendas</p>    <p>881,00 € 982,17 € 182,84 €</p> <p>2.046,01 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>24 viviendas</p>    <p>895,34 € 1.122,48 € 182,84 €</p> <p>2.200,66 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>24 viviendas •</p>    <p>784,54 € 1.122,48 € 182,84 €</p> <p>2.089,86 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 232 mm. Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.</p>	<p>27 viviendas</p>    <p>965,21 € 1.262,79 € 182,84 €</p> <p>2.410,84 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>28 viviendas</p>    <p>899,34 € 1.309,56 € 182,84 €</p> <p>2.391,74 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>30 viviendas</p>    <p>974,48 € 1.403,10 € 182,84 €</p> <p>2.560,42 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>32 viviendas</p>    <p>923,82 € 1.496,64 € 195,00 €</p> <p>2.615,46 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>36 viviendas</p>    <p>994,01 € 1.683,72 € 195,00 €</p> <p>2.872,73 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>40 viviendas</p>    <p>1.005,00 € 1.870,80 € 195,00 €</p> <p>3.070,80 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>		

Tablas de composición sistema 2 hilos

Placa SFERA New de empotrar y teléfono Serie 7

PORTERO - 3 A 40 VIVIENDAS

Descripción: Instalación de portero 2 hilos compuesta por placa SFERA New, teléfonos Serie 7 y equipo de alimentación. El cableado puede hacerse con topología libre. Las conexiones del BUS 2 hilos son no polarizadas.


Funcionamiento: Llamada electrónica, confirmación de llamada en placa. Secreto de comunicación: sólo la vivienda llamada puede entrar en comunicación.

Con instalaciones de varios accesos, si se intenta llamar desde una placa cuando ya existe comunicación entre una vivienda y otra placa, parpadeará el pulsador de luz de tarjeteros.

Distancias máximas con teléfonos Serie 7

Tipo cable	> 0,2 mm ²	1 mm ²	336904
72 Puestos internos			
Placa exterior → Puesto interno	235 m	700 m	355 m
Placa exterior → Alimentador	130 m	365 m	190 m
Alimentador → Puesto interno	105 m	335 m	165 m
60 Puestos internos			
Placa exterior → Puesto interno	260 m	780 m	395 m
Placa exterior → Alimentador	135 m	385 m	200 m
Alimentador → Puesto interno	125 m	395 m	195 m
52 Puestos internos			
Placa exterior → Puesto interno	285 m	885 m	445 m
Placa exterior → Alimentador	145 m	435 m	225 m
Alimentador → Puesto interno	140 m	450 m	220 m
44 Puestos internos			
Placa exterior → Puesto interno	315 m	945 m	475 m
Placa exterior → Alimentador	155 m	455 m	235 m
Alimentador → Puesto interno	160 m	490 m	240 m

Esquema unifilar



3 viviendas



441,37 €

130,98 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

722,31 €

4 viviendas



443,47 €

174,64 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

768,07 €

5 viviendas



448,28 €

218,30 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

816,54 €

6 viviendas



455,16 €

261,96 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

867,08 €

8 viviendas



457,71 €


349,28 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

956,95 €

10 viviendas



467,88 €


436,60 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

1.054,44 €

12 viviendas



476,83 €


523,92 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

1.150,71 €

14 viviendas



555,70 €


611,24 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

1.316,90 €

15 viviendas
















758,99 €

654,90 €

149,96 €

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

1.563,85 €

<p>16 viviendas</p>    <p>567,94 € 698,56 € 149,96 €</p> <p>1.416,46 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 133 x 331 mm. Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>16 viviendas •</p>    <p>703,36 € 698,56 € 149,96 €</p> <p>1.551,88 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 232 mm. Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.</p>	<p>18 viviendas</p>    <p>768,26 € 785,88 € 149,96 €</p> <p>1.704,10 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 232 mm. Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.</p>
<p>20 viviendas</p>    <p>773,55 € 873,20 € 149,96 €</p> <p>1.796,71 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 232 mm. Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.</p>	<p>21 viviendas</p>    <p>881,00 € 916,86 € 182,84 €</p> <p>1.980,70 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>24 viviendas</p>    <p>895,34 € 1.047,84 € 182,84 €</p> <p>2.126,02 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>24 viviendas •</p>    <p>784,54 € 1.047,84 € 182,84 €</p> <p>2.015,22 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 232 mm. Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.</p>	<p>27 viviendas</p>    <p>965,21 € 1.178,82 € 182,84 €</p> <p>2.326,87 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>28 viviendas</p>    <p>899,34 € 1.222,48 € 182,84 €</p> <p>2.304,66 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>30 viviendas</p>    <p>974,48 € 1.309,80 € 182,84 €</p> <p>2.467,12 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>32 viviendas</p>    <p>923,82 € 1.397,12 € 195,00 €</p> <p>2.515,94 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>	<p>36 viviendas</p>    <p>994,01 € 1.571,76 € 195,00 €</p> <p>2.760,77 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>
<p>40 viviendas</p>    <p>1.005,00 € 1.746,40 € 195,00 €</p> <p>2.946,40 €</p> <p>Dimensiones: Placa: 267 x 331 mm. Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.</p>		

Tablas de composición sistema 2 hilos

Placa SFERA New de empotrar

															
Viv.	375602	376620	375603	376630	351001	351011	351021	351041	351081	352301	352011	352021	352031	352041	352121
3	1	1			1								1		
4	1	1			1									1	
5	1	1				1								1	
6	1	1					1							1	
8	1	1			1										
10	1	1						1							
12	1	1							1						
14			1	1	1										
15	2	2						1			1			1	
16			1	1	1										
16•	2	2			1					1					
18	2	2							1			1		1	
20	2	2						1							1
21			2	2	1					1			1	1	
24			2	2	1					1				2	
24•	2	2							1						
27			2	2				1			1			2	
28			2	2	1					1					
30			2	2					1			1		2	
32			2	2	1					1					
36			2	2				1							1
40			2	2					1						


												PVR Total € 2025.05		PVR Total € 2025.05
				1	1		1	1			3	731,64	3	722,31
				1	1		1	1			4	780,51	4	768,07
				1	1		1	1			5	832,09	5	816,54
				1	1		1	1			6	885,74	6	867,08
			1	1	1		1	1			8	981,83	8	956,95
			1	1	1		1	1			10	1.085,54	10	1.054,44
			1	1	1		1	1			12	1.188,03	12	1.150,71
		1	1	1	2		1	1			14	1.360,44	14	1.316,90
			1	1	3	1	1	1			15	1.610,50	15	1.563,85
			2	1	2		1	1			16	1.466,22	16	1.416,46
			2	1	2	1	1	1			16	1.601,64	16	1.551,88
			1	1	3	1	1	1			18	1.760,08	18	1.704,10
			2	1	3	1	1	1			20	1.858,91	20	1.796,71
		1	1	1	4	1	1	2	1		21	2.046,01	21	1.980,70
			2	1	4	1	1	2	1		24	2.200,66	24	2.126,02
	1		2	1	3	1	1	2	1		24	2.089,86	24	2.015,22
			2	1	5	1	1	2	1		27	2.410,84	27	2.326,87
		2	2	1	4	1	1	2	1		28	2.391,74	28	2.304,66
			2	1	5	1	1	2	1		30	2.560,42	30	2.467,12
			4	1	4	1	1	2	1	1	32	2.615,46	32	2.515,94
			4	1	5	1	1	2	1	1	36	2.872,73	36	2.760,77
	1		4	1	5	1	1	2	1	1	40	3.070,80	40	2.946,40

Datos dimensionales

Placas y complementos

CAJAS PARA EMPOTRAR SFERA NEW Y SERIE 7

CAJAS




DIMENSIONES EN MM

Artículo	A	B	C
375601	125	125	57,5
375602	125	221	57,5
375603	125	320	57,5
375604	125	419	57,5
375605	125	518	57,5

SOPORTES Y MARCOS SFERA NEW, ROBUR Y SERIE 7

SOPORTES




DIMENSIONES EN MM

Artículo	A	B	C
375610	133	133	
375620	133	232	
375630	133	331	
375640	133	430	
375650	133	529	
350315	134	132	34,5
350325	134	223	34,5
350335	134	315	34,5
370415	139	144	21
370425	139	235	21
370435	139	327	21
376610	133	133	15,3
376620	133	232	15,3
376630	133	331	15,3
376640	133	430	15,3

CAJAS EMPOTRAR SFERA ROBUR


CAJAS



DIMENSIONES EN MM

Artículo	A	B	C
350010	117	123	45
350020	117	214	45
350030	117	306	45

CAJAS ANTIVANDÁLICAS



DIMENSIONES EN MM


Artículo	A	B	C
350110	102	114	51
350120	102	206	51
350130	102	297	51

Datos dimensionales

Placas y complementos

VISERAS SFERA NEW Y SERIE 7

VISERAS




DIMENSIONES EN MM

Artículo	A	B	C
375371	169	164	60
375372	169	263	60
375373	169	362	60
375374	169	461	60
375375	169	560	60
375382	303	263	60
375383	303	362	60
375384	303	461	60

CAJAS DE SUPERFICIE COMPACTAS SFERA NEW Y SERIE 7

CAJAS COMPACTAS




DIMENSIONES EN MM

Artículo	A	B	C
375271	133	133	52
375272	133	232	52
375273	133	331	52
375274	133	430	52

CAJAS ANGULARES SFERA NEW Y SERIE 7

CAJAS ANGULARES




DIMENSIONES EN MM

Artículo	A	B	C
375501	133	133	97
375502	133	232	97
375503	133	331	97

CAJAS DE SUPERFICIE CON VISERA SFERA NEW Y SERIE 7

CAJAS CON VISERA



DIMENSIONES EN MM


Artículo	A	B	C
375571	156	144	100
375572	156	243	100
375573	156	342	100

Datos dimensionales

Placas y complementos

MARCOS PARA REPOSICIÓN SFERA NEW Y SERIE 7

MARCOS




Dimensiones en mm

Artículo	A	B	Capacidad
0E5101	200	300	1 módulo
0E5102	200	400	2 módulos
0E5103	200	500	3 módulos
0E5104	200	600	4 módulos
0E5204	340	400	4 módulos
0E5206	340	500	6 módulos
0E5208	340	600	8 módulos

MARCOS EMBELLECEDORES SFERA NEW Y SERIE 7

MARCOS




Dimensiones en mm

Artículo	A	B	Capacidad
375471	163	161	1 módulo
375472	163	260	2 módulos
375473	163	359	3 módulos
375474	163	458	4 módulos
375475	163	557	5 módulos
375482	297	260	4 módulos
375483	297	359	6 módulos
375484	297	458	8 módulos
375492	431	260	6 módulos
375493	431	359	9 módulos


LÍNEA 3000

PLACAS EXTERIORES LÍNEA 3000




343091
343081
343071
343093

VISERA PARA LLUVIA



343051
343053


MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO




343061
343063

MÓDULOS SFERA NEW


MÓDULO FUNCIÓN




MÓDULO BASIC



PLACAS EXTERIORES LÍNEA 2000



372911
372921




343031
343032

Datos dimensionales

Monitores y teléfonos

CLASSE 300EOS


VIDEOPORTERO CONECTADO



344842
344884

CLASSE 300X


VIDEOPORTERO CONECTADO



344742
344743

CLASSE 100

MONITORES Y TELÉFONOS



344786
374521
374511

344282

344692


SERIE 8

TELÉFONO



374794


MONITOR



374494

SERIE 7

TELÉFONO




3742...

Datos dimensionales


Monitores y teléfonos

HOMETOUCH



3488
3488W


CAJA EMPOTRAR HOMETOUCH



3487

DISPOSITIVOS GUÍA DIN


MÓDULOS DIN



Artículo	Dimensiones (mm)			N° módulos DIN
	A	B	C	
090651	92	177	60	10
090653	88	175	61	10
346020	105	35	61	2
346030	105	35	61	2
346040	90	140	61	8
346050	90	105	61	6
346210	105	35	31,5	2
346230	105	35	30	2
346260	105	70	30	4

Artículo	Dimensiones (mm)			N° módulos DIN
	A	B	C	
346850	90	72	30	4
346851	90	72	30	4
346891	90	175	60	10
349410	90	72	30	4
375000	88	123	61	7
375001	88	175	61	10
375002	88	175	61	10
375004	88	70	61	4
375005	88	175	61	10
F441	90	105	30	6

E-catálogo **TEGUI**




E-catálogo TEGUI. Accede a toda la información referente a porteros y videoporteros en nuestro e-catálogo: descripción, imagen y precio, características técnicas, catálogo de producto, certificaciones, documentación técnica, vídeos de producto... y ¡más!

Configurador **WEB**

Crea rápida y fácilmente la lista de material necesaria para tu instalación
www.tegui.es/configurador

El configurador de Tegni te ayudará a ahorrar tiempo:

- Lista de material completo
- Valoración económica en PVR
- Esquemas de conexionado y configuración
- Vídeo tutorial sobre cómo conseguirlo



Simulador **DE PLACAS**

Aplicación online que te permite obtener una composición real del acabado de la placa exterior que necesitas, de forma sencilla e intuitiva en pocos pasos. Podrás ver el resultado sobre los distintos fondos de pared que te proponemos o sobre la pared real donde vas a instalar el producto, subiendo una foto



Índice de referencias

Artículo	PVR 2026.05	Emb.	Página
092090	411,28 €	1	94
0E5101	74,23 €	1	96
0E5102	79,68 €	1	96
0E5103	88,71 €	1	96
0E5104	98,29 €	1	96
0E5204	177,45 €	1	96
0E5206	204,6 €	1	96
0E5208	231,81 €	1	96
0E5601	39,85 €	1	97
0E5604	45,21 €	1	97
0E5611	45,27 €	1	97
0E5620	49,8 €	1	97
0E5621	51,59 €	1	97
0E5660	16,29 €	1	97
0E5661	9,95 €	1	97
306065	20,72 €	1	84
336803	36,19 €	1	79
336904	270,79 €	1	84
336982	28,31 €	1	79
336983	28,31 €	1	79
336984	29,14 €	1	79
343051	74,6 €	1	75
343053	74,6 €	1	75
343061	74,6 €	1	75
343063	74,6 €	1	75
343071	226,59 €	1	74
343081	453,23 €	1	74
343091	503,58 €	1	74
344282	112,21 €	1	79
344692	80,68 €	1	79
344742	600 €	1	76
344743	600 €	1	76
344786	518,6 €	1	78
344842	868,89 €	1	77
344844	57,03 €	1	77
344884	868,89 €	1	77
345000	1.397,25 €	1	58
345101	133,52 €	1	58
345102	133,52 €	1	58
345103	195,62 €	1	58
345104	195,62 €	1	58
345105	195,62 €	1	58
345111	465,75 €	1	60
345112	465,75 €	1	60
345201	112,82 €	1	59
345202	112,82 €	1	59
345203	164,57 €	1	59
345204	164,57 €	1	59
345205	164,57 €	1	59
345311	205,97 €	1	60
345312	205,97 €	1	60
345331	247,37 €	1	60
345332	247,37 €	1	60
345341	465,75 €	1	60
345342	465,75 €	1	60
345500	445,05 €	1	59
345510	445,05 €	1	59
345520	341,55 €	1	59

Artículo	PVR 2026.05	Emb.	Página
346020	211,15 €	1	72, 77, 82
346030	156,45 €	1	82
346040	129,24 €	1	82
346050	246,5 €	1	82
346210	142,6 €	1	83
346230	157,32 €	1	83
346250	54,8 €	1	83
346260	144,04 €	1	83
346300	1704,37 €	1	85
346310	1453,33 €	1	85
346833	60,22 €	1	83
346841	64,48 €	1	82
346850	303,77 €	1	82
346851	303,77 €	1	83
346870	105,63 €	1	82
346891	2028,59 €	1	85
346993	97,78 €	1	83
347400	217,98 €	1	84
348200	12,09 €	10	68
348201	12,09 €	10	68
348202	12,09 €	10	68
348203	12,09 €	10	68
348204	12,09 €	10	68
348205	12,09 €	10	68
348206	12,09 €	10	68
348260	33,59 €	1	74
3487	22,96 €	1	81
3487AP	38,63 €	1	81
3488	1.146,47 €	1	81
3488W	1.146,97 €	1	81
349410	440,36 €	1	83
3499	10,87 €	5	84
350010	15,6 €	1	72
350020	18,7 €	1	72, 75
350030	22,56 €	1	72
3501/0	12,16 €	1	84
3501/1	12,16 €	1	84
3501/2	12,16 €	1	84
3501/3	12,16 €	1	84
3501/4	12,16 €	1	84
3501/5	12,16 €	1	84
3501/6	12,16 €	1	84
3501/7	12,16 €	1	84
3501/8	12,16 €	1	84
3501/9	12,16 €	1	84
3501/JMP	9,29 €	1	84
350110	91,71 €	1	72
350120	100,34 €	1	72
350130	115,28 €	1	72
3501K	124,13 €	1	84
350315	53,11 €	1	72
350325	55,9 €	1	72
350335	60,76 €	1	72
351000	206,44 €	1	67
351001	31,96 €	1	70
351005	64,45 €	1	72
351011	36,77 €	1	70
351015	91,53 €	1	68

Artículo	PVR 2026.05	Emb.	Página
351021	43,65 €	1	70
351025	109,32 €	1	72
351041	42,13 €	1	70
351045	117,03 €	1	72
351081	51,08 €	1	70
351085	152,62 €	1	72
351100	258,03 €	1	67
351101	36,73 €	1	70
351105	87,12 €	1	72
351111	42,27 €	1	70
351115	123,71 €	1	72
351121	50,22 €	1	70
351125	147,78 €	1	72
351141	48,46 €	1	70
351145	158,25 €	1	72
351181	58,74 €	1	70
351185	206,36 €	1	72
351301	51,13 €	1	71
351305	126,58 €	1	73
351311	64,75 €	1	71
351315	160,29 €	1	73
351321	68,12 €	1	71
351325	168,65 €	1	73
3515	8,76 €	10	84
351500	342,3 €	1	67
352011	24,42 €	1	71
352021	24,74 €	1	71
352031	25,17 €	1	71
352035	62,93 €	1	73
352041	27,27 €	1	71
352045	68,19 €	1	73
352100	53,95 €	1	68
352121	24,74 €	1	71
352141	26,78 €	1	71
352161	29,27 €	1	71
352165	65,75 €	1	73
352181	41,51 €	1	71
352185	83,01 €	1	73
352200	55,7 €	1	73
352201	29,59 €	1	71
352205	73,95 €	1	73
352301	18,67 €	1	71
352305	47,38 €	1	73
352500	647,86 €	1	73
352501	47,47 €	1	71
352505	129,53 €	1	73
352700	343,2 €	1	68
352701	34,31 €	1	71
352705	93,58 €	1	73
353000	311,71 €	1	69
353001	95,89 €	1	71
353005	259,04 €	1	73
353011	95,89 €	1	71
353200	343,2 €	1	68
353201	53,62 €	1	71
353205	134,02 €	1	69
354000	7,67 €	1	69
363211	180,28 €	1	94

Índice de referencias

Artículo	PVR 2026.05	Emb.	Página
363221	220,57 €	1	94
363942	1200 €	1	88
363943	1200 €	1	88
364232	426,01 €	1	93
364612	975,46 €	1	91
364716	1091,53 €	1	90
370415	204 €	1	72
370425	212,36 €	1	72
370435	234,73 €	1	72
372911	135,59 €	1	75
372921	155,93 €	1	75
373031	269,78 €	1	75
373032	310,25 €	1	75
374025	12,71 €	50	80, 97
374026	10,81 €	15	80, 97
374200	32,45 €	1	98
374210	36,14 €	1	98
374220	45,54 €	1	98
374230	49,96 €	1	98
374240	40,89 €	1	98
374290	43,66 €	1	80
374494	243,32 €	1	80
374511	256,76 €	1	78
374521	293,44 €	1	78
374794	46,77 €	1	80
374900	34,28 €	1	97
374910	41,62 €	1	97
375002	192,15 €	1	99
375004	75 €	1	99
375005	206,07 €	1	99
375007	51,76 €	1	99
375008	45,13 €	1	99
375010	598,8 €	1	94
375011	161,53 €	1	94
375012	243,27 €	1	94
375013	292,84 €	1	94
375014	337,37 €	1	94
375015	382,66 €	1	94
375016	412,61 €	1	94
375018	481,23 €	1	94
375019	522,14 €	1	94
375091	157,42 €	1	98
375092	255,75 €	1	98

Artículo	PVR 2026.05	Emb.	Página
375093	332,7 €	1	98
375100	14,79 €	1	99
375110	11,81 €	1	99
375120	12,53 €	1	99
375130	13,88 €	1	99
375140	15,02 €	1	99
375150	23,44 €	1	99
375160	44,98 €	1	99
375170	31,04 €	1	99
375180	32,34 €	1	99
375220	12,53 €	1	99
375240	15,22 €	1	99
375260	18,3 €	1	99
375271	67,7 €	1	96
375272	87,52 €	1	96
375273	114,91 €	1	96
375274	145,54 €	1	96
375280	25,2 €	1	99
375310	37,22 €	1	99
375320	44,19 €	1	99
375340	16,52 €	1	99
375350	18,45 €	1	99
375360	18,47 €	1	99
375371	58,48 €	1	97
375372	72,34 €	1	97
375373	82,72 €	1	97
375374	107,94 €	1	97
375382	107,17 €	1	97
375383	136,31 €	1	97
375384	160,53 €	1	97
375440	51,76 €	1	99
375450	20,2 €	1	99
375460	22,55 €	1	99
375471	26,8 €	1	96
375472	34,69 €	1	96
375473	41,9 €	1	96
375474	50,07 €	1	96
375482	71,34 €	1	96
375483	84,76 €	1	96
375484	106,11 €	1	92
375501	92,39 €	1	96
375502	124,01 €	1	96
375503	150,14 €	1	96

Artículo	PVR 2026.05	Emb.	Página
375571	153,52 €	1	96
375572	178,69 €	1	96
375573	213,12 €	1	96
375601	12,58 €	2	70
375602	16,6 €	1	70
375603	20,1 €	1	70
375604	25,9 €	1	70
375605	29,91 €	1	99
375610	41,34 €	1	99
375620	42,64 €	1	99
375630	50,8 €	1	99
375640	61,1 €	1	99
375650	71,54 €	1	99
375690	21,58 €	1	99
375710	186,28 €	1	94
375720	234,92 €	1	94
376111	399,96 €	1	93
376610	102,99 €	1	70
376620	107,25 €	1	70
376630	118,52 €	1	70
376640	135,46 €	1	70
377142	1200 €	1	89
377143	1200 €	1	89
378121	734,69 €	1	92
378122	913,73 €	1	92
378151	401,3 €	1	93
378152	500,08 €	1	93
378161	339,57 €	1	93
378162	426,01 €	1	93
378511	919,91 €	1	92
378512	1142,16 €	1	92
379011	753,2 €	1	91
379511	938,42 €	1	91
379515	975,46 €	1	90
379516	1091,53 €	1	90
F441	264,11 €	1	82
SP115	71,42 €	1	61
SP116	61,07 €	1	61
V/345101	Consultar		61
V/345102	Consultar		61
V/345103	Consultar		61
v/345104	Consultar		61
V/345105	Consultar		61

Notas

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es
www.tegui.es



tegui.es



youtube.com/LegrandGroupEs



linkedin.com/company/LegrandGroupEs



twitter.com/LegrandGroupEs



facebook.com/LegrandGroupEs



instagram.com/LegrandGroupEs

TEGUI

Una marca de  **legrand®**

De acuerdo con su política de mejora continua, la empresa se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y los diseños sin previo aviso. Todas las ilustraciones, descripciones, dimensiones y pesos que aparecen en este catálogo son orientativos y no son vinculantes para la empresa.