



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: 636598A

Délivrée à :
Delivered to:

LEGRAND FRANCE
Route d'Evron, BP 36 - 72140 SILLE LE GUILLAUME - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

SW METAFORM (1821AP)
F13 Midc Satpur - 422007 NASHIK - INDIA

VSP TECHNOLOGY (M) SDN BHD (1820AP)
31, Jalan Maju 5, Taman Prindustrian Cemerlang - 81800 ULU TIRAM,
JOHOR BAHRU, JOHOR - MALAYSIA

Produit :
Product:

Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique
Boxes and enclosures for electrical accessories

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / *series* 68....
Références voir annexe / *see annex*

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

Voir annexe / *see annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

Voir annexe / *see annex*
Suppression d'une unité de fabrication / *suppression of a factory*

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60670-23:2008

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport d'essai / *test report* SMT n° NF/CO/28/069

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° 598755A du 2010-08-10

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2013-01-29

Didier BOURGES
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.





LCIE

RÉFÉRENCES, CARACTÉRISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES
REFERENCES, RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Boîtes pour l'installation dans une chape
Boxes for in screed installation

Compartiments <i>Compartments</i>	Boîtes de fond <i>Back boxes</i>	Compartiments <i>Compartments</i>	Plaque d'encastrement au plancher <i>Flush plate</i>
3	6896 34	3	6896 36
3	6896 35	3	6896 37
4	6896 45	4	6896 47

Boîtes pour l'installation encastrée
Boxes for flush installation

Boîtes pour l'installation dans un faux plancher
Boxes for raised installation

Compartiments <i>Compartments</i>	Boîtes de fond complètes <i>Full back boxes</i>	Boîtes de fond <i>Back boxes</i>	Boîtes simples <i>Single basket</i>	Boîtes doubles <i>Double basket</i>
	-	-	6896 60	6896 61
3	6896 38	6896 39	-	-
4	6896 48	6896 49	-	-

Boîtes de sol / Floor boxes

Couleur <i>Colour</i>	Compartiments <i>Compartments</i>	Sortie câbles rigides <i>Rigide cables exits</i>	Sortie câbles souples <i>Flexible cables exits</i>	Insert
gris / grey	3	6896 30	6896 31	6896 92
beige		6896 32	6896 33	
gris / grey	4	6896 40	6896 41	6896 93
beige		6896 42	6896 43	

Plaques accessoires de câblage / Wiring accessory plates
237 x 77mm ou / or 237 x 154mm

Référence / <i>References</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>
6896 62	Obturateur / <i>Blank 77mm</i>
6896 63	Double obturateur / <i>Double blank 154mm</i>
6896 65	Pour 2 socles sans interrupteurs / <i>For twin unswitched sockets 77mm</i>
6896 66	Pour 2 socles avec interrupteurs / <i>For twin switched sockets 77mm</i>
6896 67	Pour 2 socles avec interrupteurs sans terre / <i>For twin switched sockets clean earth 77mm</i>
6896 68	Pour 2 x 2 socles avec interrupteurs / <i>For 2 x twin switched sockets 154mm</i>
6896 69	Pour 2 socles échelonnés avec interrupteurs / <i>For twin switched sockets staggered 77mm</i>
6896 70	Avec parois défonçables / <i>With knockout 2x6C</i>
6896 71	Avec parois défonçables / <i>With knockout 4x6C</i>
6896 72	Avec empreintes pour Mosaic / <i>With holes for Mosaic 2x1modules</i>
6896 73	Avec empreintes pour Mosaic / <i>With holes for Mosaic 2x2modules</i>
6896 74	Avec empreintes pour Mosaic / <i>With holes for Mosaic 3x2modules</i>
6896 75	Avec parois défonçables inclinées / <i>With knockout wave 2x6C</i>
6896 76	Avec parois défonçables inclinées / <i>With knockout wave 4x6C</i>
6896 77	Avec empreintes pour Mosaic / <i>With holes for Mosaic 2x3modules</i>
6896 78	Avec empreintes inclinées pour Mosaic / <i>With holes wave for Mosaic 2x2modules</i>





Tension d'isolement assignée <i>Rated insulation voltage</i>	500V
---	------

CLASSIFICATION

Nature du matériau <i>Nature of their material</i>	Composite <i>Composite</i>
Mode de montage <i>Method of installation</i>	Emplacement: <i>Placement:</i> Approprié à l'installation dans le béton pendant la phase de coulage. <i>Suitable for installation into concrete during the casting process</i>
	Traitement du sol <i>Floor treatment</i> Prévues pour être installées dans des sols soumis à un traitement à sec <i>Intended to be installed in floor subjected to dry treatment</i>
	Type d'entrées (sorties) <i>Type of inlets (outlets)</i>
Moyens de fixation <i>Clamping means</i>	Sans fixation <i>Without clamping means</i>
Températures ambiantes minimales et maximales pendant l'installation <i>Minimum and maximum temperatures during installation</i>	De -5°C à +60°C, -5 °C to +60 °C
Température maximale pendant la phase de coulage du béton <i>Maximum temperature during the casting process</i>	+60 °C
Dispositions pour fixer les appareils aux boîtes <i>Arrangements to fix the accessories to the boxes</i>	Destinées à recevoir des vis <i>Destined to receive screws</i>
Type de couvercle <i>Type of lid</i>	Avec couvercle détachable <i>With a removable lid</i>

