


CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations
Name and address of the Applicant Nom et adresse du demandeur	LEGRAND SNC 128 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 87045 LIMOGES CEDEX France
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	BTICINO S.p.A. - LEGRAND GROUP VIALE BORRI 231 21100 VARESE Italy
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine	BTICINO S.p.A. - LEGRAND GROUP VIA DELL'INDUSTRIA 22 80059 TORRE DEL GRECO (NA) Italy
Rating and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	1P (230/400 V); 1P+N (230 V); 2P - 3P - 3P+N - 4P (400 V); 50/60 Hz; In 0,5 A to 63 A - Curve B and C; Icn 4,5kA (see Test Report Ref. No. PB15S0546137-02-00)
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	 legrand
Type of manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme de laboratoire d'essais constructeur	CTF Stage 2
Model / Type Ref. Réf. de type	Series RX ³ Latin (see Additional Sheet)
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2ème page)	
A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI	60898-1(ed.2)
National differences / Comments Les différences nationales / Commentaires	EU Group Differences
As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat	from PB15S0546137-02-00 to PB15S0546137-02-63

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

IMQ S.p.A.
Via Quintiliano 43 I-20138 Milano, Italy

Additional factory

Legrand Polska UL.

Warynskiego, 20 - Dolnoslaskie, Lower Silesia
57-200 - Zabkowice Slaskie
Poland

Legrand Elektrik Sanayi AS.

GOSB Gebze Organize Sanayi Bolgesi
hsan Dede cad. No: 112 - Marmara
Gebze - KOCAELI
Turkey

Legrand India (Novateur electrical & Digital Systems Private Limited)

D-4 MIDC Industrial Estate,
Ajanta Road – Maharashtra,
425003 Jalgaon
India

Legrand China – Wuxi (Legrand Low Voltage Electrical)

N° 88 Ximei Road, New district–Wuxi
Jiangsu Province
214028 Wuxi
China

EMB Electrical Industries S.A.E.

Sadat City Factory, 2nd Industrial Zone
Monufya
32958 Sadat City
Egypt

Legrand Colombia S.A.

Calle 65A
#93-91 Bogotá
Colombia

Legrand Russia

Firelec 30th proezd
Injenemyi 5.1
432072 Ulyanovsk
Russian Federation

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

IMQ S.p.A.
Via Quintiliano 43 I-20138 Milano, Italy

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



Description of the type reference of the series RX³ Latin

Curve	In (A)	1P	1P + N N left side	2P	3P	3P + N N left side	4P
B	0,5 A	LG3972	LG4005	LG4040	LG4073	LG4106	LG4141
	0,8 A	LG3973	LG4006	LG4041	LG4074	LG4107	LG4142
	1 A	LG3974	LG4007	LG4042	LG4075	LG4108	LG4143
	1,6 A	LG3975	LG4008	LG4043	LG4076	LG4109	LG4144
	2 A	LG3976	LG4009	LG4044	LG4077	LG4110	LG4145
	3 A	LG3977	LG4010	LG4045	LG4078	LG4111	LG4146
	4 A	LG3978	LG4011	LG4046	LG4079	LG4112	LG4147
	5 A	LG3979	LG4012	LG4047	LG4080	LG4113	LG4148
	6 A	LG3980	LG4013	LG4048	LG4081	LG4114	LG4149
	8 A	LG3981	LG4014	LG4049	LG4082	LG4115	LG4150
	10 A	LG3982	LG4015	LG4050	LG4083	LG4116	LG4151
	13 A	LG3983	LG4016	LG4051	LG4084	LG4117	LG4152
	15 A	LG3984	LG4017	LG4052	LG4085	LG4118	LG4153
	16 A	LG3985	LG4018	LG4053	LG4086	LG4119	LG4154
	20 A	LG3986	LG4019	LG4054	LG4087	LG4120	LG4155
	25 A	LG3987	LG4020	LG4055	LG4088	LG4121	LG4156
	32 A	LG3988	LG4021	LG4056	LG4089	LG4122	LG4157
	40 A	LG3989	LG4022	LG4057	LG4090	LG4123	LG4158
45 A	LG3990	LG4023	LG4058	LG4091	LG4124	LG4159	
50 A	LG3991	LG4024	LG4059	LG4092	LG4125	LG4160	
63 A	LG3992	LG4025	LG4060	LG4093	LG4126	LG4161	
C	0,5 A	LG3993	LG4026	LG4061	LG4094	LG4127	LG4162
	0,8 A	LG3994	LG4027	LG4062	LG4095	LG4128	LG4163
	1 A	LG3995	LG4028	LG4063	LG4096	LG4129	LG4164
	1,6 A	LG3996	LG4029	LG4064	LG4097	LG4130	LG4165
	2 A	LG3997	LG4030	LG4065	LG4098	LG4131	LG4166
	3 A	LG3998	LG4031	LG4066	LG4099	LG4132	LG4167
	4 A	LG3999	LG4032	LG4067	LG4100	LG4133	LG4168
	5 A	LG4000	LG4033	LG4068	LG4101	LG4134	LG4169
	6 A	419661	419672	419694	419705	419716	419738
	8 A	LG4001	LG4034	LG4069	LG4102	LG4135	LG4170
	10 A	419662	419673	419695	419706	419717	419739
	13 A	LG4002	LG4035	LG4070	LG4103	LG4136	LG4171
	15 A	LG4003	LG4036	LG4071	LG4104	LG4137	LG4172
	16 A	419664	419675	419697	419708	419719	419741
	20 A	419665	419676	419698	419709	419720	419742
	25 A	419666	419677	419699	419710	419721	419743
	32 A	419667	419678	419700	419711	419722	419744
	40 A	419668	419679	419701	419712	419723	419745
45 A	LG4004	LG4037	LG4072	LG4105	LG4138	LG4173	
50 A	419669	LG4038	419702	419713	LG4139	419746	
63 A	419670	LG4039	419703	419714	LG4140	419747	