

LCIE N° : NF012_3249/M1

Titulaire :
License Holder:**LEGRAND FRANCE**
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FRANCESite de fabrication :
Factory:**0002AP**
28849
28850
1456APProduit :
Product:**Socle fixe de prise de courant pour installations fixes**
Socket-outlet for fixed-electrical installationsMarque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):Modèle, type, référence :
Model, type, reference:Gamme/series : PLEXO
Voir Annexe / See AnnexCaractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2017

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 25409224-809212

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License NF012_3249/A1 du/of 17/11/2022. Mise à jour de la liste des références produit/update the list of product references

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 28/08/2025

Date de fin de validité / Expiry date :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Gilles LEMONNIER
Responsable Certification/Certification Officer
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Référence Type	Références Gris /Grey	Références Blanc / White	Références Anthracite	Références Sable / Sand	Fonction Function	Caractéristiques Characteristics	Type de bornes Type of terminals	Utilisation Mounting	PRO/ DIY	Spécificités Specificities
MIFA	0 695 51L	0 696 21L	0 698 91L	0 698 28L	2P+T	16A 250V~	Screwless	/	PRO	Mechanism only
	0 700 42		0 700 47		2P+T	16A 250V~	Screwless	/	DIY	Mechanism only
	0 697 31L	0 697 81L	0 697 91L	0 697 76L	2P+T	16A 250V~	Screwless	surface type	PRO	Mechanism with box - Complete product
	0 700 03 0 700 04	0 700 24	0 700 27	0 700 69	2P+T	16A 250V~	Screwless	surface type	DIY	Mechanism with box - Complete product
	0 698 31L	0 698 70L	0 698 60L		2P+T	16A 250V~	Screwless	flush-type	PRO	Mechanism with frame - Complete product
	0 700 31L	0 700 34L	0 700 38L	0 700 75L	2P+T	16A 250V~	Screwless	flush-type	DIY	mechanism with frame - Complete product
MIFV	0 695 52L	0 696 24L	0 698 40L		2P+T	16A 250V~	Screw-type	/	PRO	Mechanism only
/	0 695 53L	0 696 23L			2P+T	16A 250V~	Screw-type	/	PRO	Tamperproof mechanism only
MIFA2H	0 695 62L	0 696 42L	0 698 42L		2 x 2P+T	16A 250V~	Screwless	/	PRO	Pre-wired mechanism only

Référence Type	Références Gris /Grey	Références Blanc / White	Références Anthracite	Fonction Function	Caractéristiques Characteristics	Type de bornes Type of terminals	Utilisation Mounting	PRO/DIY	Spécificités Specificities
MIFA2H	0 697 68L	0 697 78L	0 697 88L	2 x 2P+T	16A 250V~	Screwless	surface type	PRO	Pre-wired mechanism with box - Complete product
	0 700 05	0 700 25	0 700 64	2 x 2P+T	16A 250V~	Screwless	surface type	DIY	Pre-wired mechanism with box - Complete product
			0 697 49L	2 x 2P+T	16A 250V~	Screwless	surface type	PRO	Yard Stake - Complete product
MIFA2V	0 695 63L	0 696 43L	0 698 43L	2 x 2P+T	16A 250V~	Screwless	/	PRO	Pre-wired mechanism only
	0 700 13	0 700 18	0 700 65	2 x 2P+T	16A 250V~	Screwless	surface type	DIY	Pre-wired mechanism with box - Complete product
MIFA3H	0 695 64L	0 696 44L	0 698 44L	3 x 2P+T	16A 250V~	Screwless	/	PRO	Pre-wired mechanism only
	0 697 63L		0 697 66L	3 x 2P+T	16A 250V~	Screwless	surface type	PRO	Pre-wired mechanism with box - Complete product
	0 700 14		0 700 66	3 x 2P+T	16A 250V~	Screwless	surface type	DIY	Pre-wired mechanism with box - Complete product

« Toutes les références commerciales listées ci-dessus peuvent être complétées par un préfixe de type LG-, BT-, ... (pour indiquer la marque) et/ou un suffixe de type 0, 1, 2, 3, 4, FI, EX, ... Dans ce cas, les produits sont techniquement les mêmes. »

« All the commercial references listed above may be supplemented with a prefix of type LG-, BT-, ... (to indicate the brand) and/or suffix of type 0, 1, 2, 3, 4, FI, EX, ... In this case, the products are technically the same. »

Accessories / Accessoires

Références Gris / Grey	Références Blanc / White	Références Anthracite	Références Sable / Sand	Désignation Designation
0 696 51L	0 696 89L	0 696 01L	0 698 63L	Box 1 gang with membrane cable gland
0 700 50		0 700 56		Box 1 gang with membrane cable gland
0 696 72L	0 696 90L	0 696 02L	0 698 67L	Box 2 gang with membrane cable gland
0 700 51		0 700 57		Box 2 gang with membrane cable gland
0 696 80L	0 696 88L	0 696 03L		Box 3 gang with membrane cable gland
0 700 52		0 700 58		Box 3 gang with membrane cable gland
0 696 52L				Box 1 gang with PG16 cable gland on the top
0 696 56L	0 696 86L	0 696 28L		Box 1 gang with ISO20 cable gland on the top
0 698 46L				Box 1 gang with 2 ISO20 cable gland on the top
0 696 68L	0 698 66L	0 696 10L		Box 2 gangs vertical with 2 ISO20 cable gland on the top
0 695 96L				Membrane cable gland 1 entry

Références Gris / Grey	Références Blanc / White	Références Anthracite	Références Sable /Sand	Désignation / Designation
0 695 99L				Membrane cable gland 2 entries
0 696 65L				Coupling cable gland IP44 for association of surface mounting boxes
0 696 48L				PG16 cable gland 1 entry
0 696 50L				PG16 cable gland 2 entries
0 696 53L				PG16 cable gland accessories
0 696 60L	0 696 62L	0 696 63L		ISO20 cable gland 1 entry
0 696 70L	0 696 71L	0 969 73L		ISO20 cable gland 2 entries
0 695 98L				Set of 4 caps
0 696 81L	0 696 92L	0 696 06L	0 698 90L	Frame 1 gang
0 696 83L	0 696 94L	0 696 07L	0 698 53L	Frame 2 gangs
0 700 54		0 700 94		Frame 2 gangs



Références Gris / Grey	Références Blanc / White	Références Anthracite	Références Sable / Sand	Références Autre / Other	Désignation Designation
0 696 87L	0 696 98L	0 696 08L			Frame 3 gangs
0 700 90		0 700 95			Frame 3 gangs
0 695 79L		0 698 45L			Mosaic / Arteur adaptator with smoked flap lockable
0 919 45					Security tool
0 695 80L	0 696 95L	0 698 80L	0 698 38L		Mosaic / Arteur adaptator with smoked flap
0 695 84L	0 696 84L	0 698 30L			Mosaic / Arteur adaptator with flap
0 695 82L					Mosaic / Arteur adaptator without flap