EÚ Vyhlásenie o zhode

vydané podľa zákona 56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

Názov organizácie: **LEGRAND Slovensko, s.r.o.**
Adresa: **Panónska cesta 7, 851 04 BRATISLAVA**
IČO: **35835907**
IČ DPH: **SK2020287192**

Výrobca: **LEGRAND FRANCE,**
128, Avenue du Marechal du Lattre Tassigny,
87045 Limoges Cedex - France

Výrobok: **Inštalačné krabice pre zapustenú montáž – suché priečky, BATIBOX™ + príslušenstvo**
- obj.č.: viď.príloha

Výrobca vyhlasuje, že

- uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a požiadavkami technických predpisov

- vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných nariadeniach vlády, príp. v iných technických predpisoch

Posúdenie zhody bolo vykonané podľa:

európskych smerníc

- 2014/35/EU
o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
- 2014/30/EU
o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu

a nariadení vlády SR

- č.325/2019 Z.z.
o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
- č.331/2019 Z.z.
o elektromagnetickej kompatibilite zariadení

Pri posudzovaní zhody boli použité tieto normy:

STN EN IEC 60670-1:2015

Identifikácia: LCIE - Laboratoire Central des Industries Electriques
33, avenue du Général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

Číslo certifikátu: FR_705863

Vyhlasovateľ: Meno: Emmanuel Regent
Funkcia: Country Manager Czech Republic & Slovak Republic
Adresa: Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5
Dátum: 30.4.2022

Podpis:

legrand
LEGRAND Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava
IČO: 35835907 IČ DPH: SK2020287192

Reference	*Capacity*		*Depth* (mm)	*Dimensions* (mm)	Spacing (mm)
	gang	modules			
0 800 40		1	40	35,5 x 76,5	-
0 905 39		1	40	35,5 x 76,5	-
0 800 41	1		40	Φ 67	-
0 800 06	1		40	Φ 67	-
0 800 08	1		40	Φ 67	-
0 905 41	1		40	Φ 67	-
200 186	1		40	Φ 67	-
200 315	1		40	Φ 67	-
200 319	1		40	Φ 67	-
391 990	1		40	Φ 67	-
0 800 42	2	4/5	40	Φ 67	71
0 905 42	2	4/5	40	Φ 67	71
0 800 43	3	6/8	40	Φ 67	71
0 905 43	3	6/8	40	Φ 67	71
0 800 44	4	8/10	40	Φ 67	71
0 905 44	4	8/10	40	Φ 67	71
0 800 49		3	40	71 x 111	-
0 800 51	1		50	Φ 67	-
391 991	1		50	Φ 67	-
0 800 09	1		50	Φ 67	-
0 800 52	2	4/5	50	Φ 67	71
0 800 53	3	6/8	50	Φ 67	71
0 800 54	4	8/10	50	Φ 67	71
0 800 61	1		60	Φ 67	-
1 893 52	2		50	Φ 67	57
1 893 53	3		50	Φ 67	57
0 919 85	1		40	Φ 85	

References	Description
0 897 48	Long screw 40 mm
0 800 71	Removable divider for multi-gang boxes depth 40mm
0 800 72	Removable divider for multi-gang boxes depth 50mm