


Tableau de choix goulottes en acier Van Geel GW0 à clippage direct

85 x 50 mm / 100 x 50 mm / 130A x 50 mm



		Type	50 x 85 mm	50 x 100 mm	50 x 130 A
Corps ^[1]	Longueur: 2000 mm		VG351211	VG351212	VG351214
Couvercle	Longueur: 1000 mm		VG351270	VG351270	VG351270
	Longueur: 200 mm		VG351280	VG351280	VG351280
Snapper ^[3]	Support pour cloison de séparation		VG351539	VG351539	VG351539
Cloison de séparation ^[4]	Longueur: 1000 mm à utiliser avec 2x référence VG351539		VG351549	VG351549	VG351549
Jeu de raccords			VG351521	VG351522	VG351524
Angle intérieur ^[5]			VG351271	VG351272	VG351274
Angle extérieur ^[6]			VG351301	VG351302	VG351304
Couvercle pour angle extérieur ^[7]			VG351510	VG351510	VG351510
Angle plat ^[8]			VG351331	VG351332	-
Angle plat montant			-	-	VG351334
Angle plat descendant			-	-	VG351364
Couvercle pour angle plat ^[9]			VG351530	VG351530	VG351530
Dérivation en T ^[10]			VG351391	VG351392	-
T-montant	utiliser comme corps gaine verticale réf. VG351212		-	-	VG351394
Embout			VG351041	VG351042	VG351044
Couvre-joint ^[11]			VG351101	VG351102	VG351104
Gabarit pour découpe			VG351531	VG351532	VG351534
Kit de mise à la masse			VG351499	VG351499	VG351499