

# Interrupteurs-sectionneurs

tableau de choix

## DX<sup>3</sup>-IS coupure pleinement apparente 16 à 125 A (p. 127)

In (A)	A déclenchement ,manette rouge			Sans déclenchement, manette grise				
	2P	3P	4P	1P		2P	3P	4P
				Sans voyant	A voyant	Sans voyant	A voyant	
16				406400		406431		
20				406401	406404	406432	406436	406457 406477
32				406403	406406	406434	406438	406459 406479
40	406527	406535	406543	406411		406440		406460 406480
63	406528	406536	406544	406412		406441		406461 406481
100			406546					406469 406489
125			406547					406470 406490

## VISTOP coupure visible 32 à 160 A (p. 128 et 129)

In (A)	Poignée noire						Poignée rouge/Plastron jaune			
	Commande frontale			Commande latérale			Commande frontale		Commande latérale	
	2P	3P	4P	2P	3P	4P	3P	4P	3P	4P
32	022498	022500	022502	022503	022505	022507	022300	022302	022305	022307
63 <sup>(1)</sup>		022512	022515		022516	022518	022312	022315	022316	022318
100 <sup>(1)</sup>		022520	022522		022525	022527	022320	022322		022327
125 <sup>(1)</sup>		022534	022539		022544	022546	022334	022339		
160 <sup>(1)</sup>		022551	022553		022554	022556	022351	022353		

<sup>(1)</sup> Commande latérale réversible droite/gauche

## DPX-IS coupure visible 63 à 1600 A (p. 130 à 132)

In (A)	Commande frontale		Commande latérale droite		Commande latérale gauche	
	3P	4P	3P	4P	3P	4P
63	026600	026604				
100	026601	026605				
160	026602	026606	026612	026616	026622	026626
250	026603	026607	026613	026617	026623	026627
400	026660	026662	026664	026666	026668	026670
630	026661	026663	026665	026667	026669	026671
800 <sup>(1)</sup>	026591	026595				
1000 <sup>(1)</sup>	026592	026596				
1250 <sup>(1)</sup>	026593	026597				
1600 <sup>(1)</sup>	026594	026598				

<sup>(1)</sup> Possibilité de déclenchement à distance

## DPX<sup>3</sup>-I coupure pleinement apparente 160 à 1600 A (p. 133)

In (A)	Boîtier	3P	4P	4P différentiel
160	DPX <sup>3</sup> -I 160	420198	420199	420197
250	DPX <sup>3</sup> -I 250	420299	420300	420298
125	DPX <sup>3</sup> -I 125 HP	423184	423185	423187
250	DPX <sup>3</sup> -I 250 HP	423180	423181	423183
400	DPX <sup>3</sup> -I 630	422216	422218	
630	DPX <sup>3</sup> -I 630	422217	422219	
630	DPX <sup>3</sup> -I 1600	422490	422494	
800	DPX <sup>3</sup> -I 1600	422491	422495	
1250	DPX <sup>3</sup> -I 1600	422492	422496	
1600	DPX <sup>3</sup> -I 1600	422493	422497	

Références en rouge : Produits nouveaux