







Barres aluminium en C
630


339902/03



339904/05

1600
339920/21/22/23
(entraxes :
75 mm)339931/32/33
(entraxes :
75 mm)339925/26/27
(entraxes :
125 mm)
3200
339920/21/22/23
(entraxes :
75 mm)339925/26/27
(entraxes :
125 mm)
XL³ S 630
339902/03
+ 337979339904/05
+ 337980339904/05
+ 337981339904/05
+ 337982339902/03
+ 337979 x 2⁽¹⁾339902/03
+ 337980 x 2⁽¹⁾339902/03
+ 337981 x 2⁽¹⁾339902/03
+ 337982 x 2⁽¹⁾
XL³ S 4000
339920/23
+ 339940'339921/23
+ 339940'339921/23
+ 339940
ou339920/23
+ 339940'339922/23
+ 339940'339922/23
+ 339940

ou

339921/23
+ 339940'339920/23
+ 339940'339921/23
+ 339940'339921/23
+ 339940
ou339920/23
+ 339940'339922/23
+ 339940'339922/23
+ 339940

ou

339921/23
+ 339940'339920/23
+ 339940'339920 + 339923
+ 339924'339921 + 339923
+ 339924'339925 + 339927
+ 339924)339921 + 339923
+ 339924
ou339920 + 339923
+ 339924)339925 + 339927
+ 339924)339922 + 339923
+ 339924')339922 + 339923
+ 339924339926 + 339927
+ 339924339921 + 339923
+ 339924')339920 + 339923
+ 339924)339925 + 339927
+ 339924)339920 + 339923
+ 339924')339921 + 339923
+ 339924')339926 + 339927
+ 339924)339921 + 339923
+ 339924')339920 + 339923
+ 339924)339925 + 339927
+ 339924)339922 + 339923
+ 339924')339921 + 339923
+ 339924')339926 + 339927
+ 339924)339921 + 339923
+ 339924
ou339920 + 339923
+ 339924)339925 + 339927
+ 339924)339922 + 339923
+ 339924')339921 + 339923
+ 339924')339926 + 339927
+ 339924)339921 + 339923
+ 339924')339920 + 339923
+ 339924)339925 + 339927
+ 339924)339922 + 339923
+ 339924')339921 + 339923
+ 339924')339926 + 339927
+ 339924)339921 + 339923
+ 339924')339920 + 339923
+ 339924)339925 + 339927
+ 339924)339922 + 339923
+ 339924')339921 + 339923
+ 339924')339926 + 339927
+ 339924)339920/23
+ 339940')339921/23
+ 339940)339926 + 339927
+ 339924)339921/23
+ 339940)339925/27
+ 339940)339926 + 339927
+ 339924)339922/23
+ 339940)339921/23
+ 339940)339926 + 339927
+ 339924)339922/23
+ 339940)339921/23
+ 339940)339926 + 339927
+ 339924)

6 : montage derrière la traverse du montant central

7 : montage sur traverses dans l'armoire

8 : montage derrière les montants fonctionnels

9 : sauf profondeur 400 mm ; 10 : les 2 ensembles de barres sont placés l'un au-dessus de l'autre dans la hauteur de l'armoire ; 11 : 630 A max.