








Barres aluminium en C

630		1600			3200		
							
339902/03	339904/05	339920/21/22/23 (entraxes : 75 mm)	339931/32/33 (entraxes : 75 mm)	339925/26/27 (entraxes : 125 mm)	339920/21/22/23 (entraxes : 75 mm)	339925/26/27 (entraxes : 125 mm)	
XL³ S 4000							
339902/03 + 339734		339920/23 + 339940 ¹⁾	339931 ¹⁾				
339902/03 + 339735		339921/23 + 339940	339932	339925/27 + 339940	339921 + 339923 + 339924	339925 + 339927 + 339924	
339902/03 + 339735		339921/23 + 339940	339932	339925/27 + 339940	339921 + 339923 + 339924	339925 + 339927 + 339924	
339902/03 + 339736		339922/23 + 339940	339933	339926/27 + 339940	339922 + 339923 + 339924	339926 + 339927 + 339924	
339902/03 + 339736		339922/23 + 339940	339933	339926/27 + 339940	339922 + 339923 + 339924	339926 + 339927 + 339924	
339902/03 + 339734		339920/23 + 339940 ¹⁾	339931 ¹⁾				
339902/03 + 339735		339921/23 + 339940	339932	339925/27 + 339940	339921 + 339923 + 339924	339925 + 339927 + 339924	
339902/03 + 339735		339921/23 + 339940	339932	339925/27 + 339940	339921 + 339923 + 339924	339925 + 339927 + 339924	
339902/03 + 339736		339922/23 + 339940	339933	339926/27 + 339940	339922 + 339923 + 339924	339926 + 339927 + 339924	
339902/03 + 339736		339922/23 + 339940	339933	339926/27 + 339940	339922 + 339923 + 339924	339926 + 339927 + 339924	
339902/03 + 339734		339920/23 + 339940					
339902/03 + 339735		339921/23 + 339940		339925/27 + 339940			
	339904/05 + 337980						
	339904/05 + 337981						
	339904/05 + 337982						
		339920/23 + 339940 ¹⁾					
		339921/23 + 339940 ¹⁾		339925/27 + 339940 ¹⁾			
		339922/23 + 339940 ¹⁾		339926/27 + 339940 ¹⁾			
		339920 + 339940 + 339736 x 2		339925 + 339940 + 339736 x 2	339920 x 2 ⁸⁾ + 339736 x 3	339925 x 2 ⁸⁾ + 339736 x 3	
		339920 + 339940 + 339737 x 2		339925 + 339940 + 339737 x 2	339920 x 2 ⁸⁾ + 339737 x 3	339925 x 2 ⁸⁾ + 339737 x 3	
		339920 + 339940 + 339730 x 2		339925 + 339940 + 339730 x 2	339920 x 2 ⁸⁾ + 339730 x 3	339925 x 2 ⁸⁾ + 339730 x 3	
		339920 + 339940 + 339731 x 2		339925 + 339940 + 339731 x 2	339920 x 2 ⁸⁾ + 339731 x 3	339925 x 2 ⁸⁾ + 339731 x 3	
		339920 + 339940 + 339735 x 2		339925 + 339940 + 339735 x 2	339920 x 2 ⁸⁾ + 339735 x 3	339925 x 2 ⁸⁾ + 339735 x 3	
		339920 + 339940 + 339736 x 2		339925 + 339940 + 339736 x 2	339920 x 2 ⁸⁾ + 339736 x 3	339925 x 2 ⁸⁾ + 339736 x 3	

6 : montage sur traverses dans l'armoire
7 : montage derrière les montants fonctionnels

8 : sauf profondeur 400 mm ;

9 : les 2 ensembles de barres sont placés l'un au-dessus de l'autre dans la hauteur de l'armoire