

## Barres cuivre et accessoires

≤ 4000 A				≤ 6300 A			
réf. 037324/25 - 037393 barres à chant		réf. 037312/13 barres à chant		réf. 037312/13 barres à chant		réf. 037312/13 barres à plat	
I (A)		I (A)		I (A)		I (A)	
IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
700	630	500	420	-	-	-	-
1180	1020	750	630	-	-	-	-
1600	1380	1000	900	-	-	-	-
2020	1720	1120	1000	-	-	-	-
800	700	600	500	-	-	-	-
1380	1180	750	630	-	-	-	-
1900	1600	1100	1000	-	-	-	-
2350	1950	1350	1200	-	-	-	-
950	850	700	600	-	-	-	-
1600	1400	1000	850	-	-	-	-
2200	1900	1250	1100	-	-	-	-
2700	2300	1600	1400	-	-	-	-
1000	900	750	630	-	-	-	-
1700	1480	1050	900	-	-	-	-
2350	2000	1300	1150	-	-	-	-
2850	2400	1650	1450	-	-	-	-
1250	1050	850	700	-	-	-	-
2050	1800	1200	1050	-	-	-	-
2900	2450	1600	1400	-	-	-	-
3500	2900	1900	1650	-	-	-	-
1450	1270	1000	800	-	-	-	-
2500	2150	1450	1250	-	-	-	-
3450	2900	1800	1600	-	-	-	-
4150	3450	2150	1950	-	-	-	-
1460	1270	1150	950	-	-	-	-
2500	2150	1700	1500	-	-	-	-
3450	2900	2500	2000	-	-	-	-
1750	1500	1350	1150	-	-	-	-
3050	2550	2000	1650	-	-	-	-
4150	3500	2900	2400	-	-	-	-
2000	1750	1650	1450	-	-	-	-
3600	2950	2500	2000	-	-	-	-
4800	4000	3500	3000	-	-	-	-
-	-	-	-	3300	3000	2750	2400
-	-	-	-	5200	4800	3600	3250
-	-	-	-	7000	6400	5400	4800



Réf.	Barres cuivre				
<b>Plates rigides à trous taraudés</b>					
	Section (mm)	I (A)		Trous Ø mm	Long. (mm)
		IP ≤ 30	IP > 30		
037388	12 x 2	110	80	M5	990
037389	12 x 4	160	125	M5	990
037433	15 x 4	200	160	M6	990
037434	18 x 4	245	200	M6	990
037438	25 x 4	280	250	M6	990
037418	25 x 5	330	270	M6	1750
037419	32 x 5	450	400	M6	1750
<b>Plates rigides à trous lisses</b>					
	Section (mm)	I (A)		Trous Ø mm	Long. (mm)
		IP ≤ 30	IP > 30		
037440	50 x 5	700	630	10,5 - 6,5	1750
037441	63 x 5	800	700	10,5 - 8,5	1750
037459	75 x 5	950	850	10,5 - 6,5	1750
037443	80 x 5	1000	900	10,5 - 6,5	1750
037446	100 x 5	1250	1050	10,5 - 6,5	1750
<b>Souples</b>					
Livrées à plat, longueur 2 m					
	Section (mm)	I (A)			
		IP ≤ 30	IP > 30		
037410	13 x 3	200	160		
037467	20 x 5	400	250		
037411	24 x 4	400	250		
037412	32 x 5	630	400		
037457	50 x 5	850	630		
037458	50 x 10	1250	1000		

Accessoires	
037311	<b>Profilé isolant</b> Profilé isolant pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 et 32 x 5 mm, longueur 1 m Livré avec clips de fixation
037299	<b>Étiquettes autocollantes "Tension dangereuse"</b> Pochette de 5 étiquettes de 56 mm et 5 étiquettes de 80 mm Conformes à la NF X 08-003 "symbole 50016"
036774	<b>Vis</b> Vis isolante M6 x 10
036775	Vis M6-10 HF avec rondelle contact
<b>Clips-écrous</b> Pour bâtis d'armoire et traverses perforées Avec picots assurant la continuité des masses Livrés sans vis	
047712	Pour vis M6
047713	Pour vis M8

Répartition optimisée  
Jeux de barres aluminium VX<sup>3</sup>  
Voir p. 235

