

Atlantic, Atlantic inox et Marina fixation de coffrets au sol et sur poteau



Coffret Marina fixé sur poteau vertical avec réf. 036448



Coffret Atlantic fixé sur poteau horizontal avec réf. 036448



036445



Exemple de coffret Marina sur chaise 036436 avec traverses anti-basculement réf. 036439


Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be
Visserie et fixation d'appareillage p. 373

| Réf. | Kit de fixation au sol |
|--------|--|
| | Chaises composées de 2 pieds permettant la fixation surélevée des coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina. Possibilité de fixation à différentes hauteurs Livrés avec visserie de fixation du coffret Conformés à la norme EN 50125-3 (applications ferroviaires, installations fixes) |
| 036436 | Pour coffrets hauteur de 400 à 800 mm |
| 036437 | Pour coffrets hauteur de 1000 à 1200 mm |
| 036439 | Jeu de 2 traverses anti-basculement Possibilité de monter des roulettes réf. 046483 |
| | Kit de fixation verticale ou horizontale sur poteau |
| | Permettent la fixation des coffrets Atlantic, Atlantic inox, Marina, coffrets P17 (p. 538), coffrets Hypra (p. 548) et coffrets de chantier P17 (p. 537) sur poteau : - écartement coffret/poteau = 30 mm - serrage du feuillard avec outil réf. 036445 Charge admissible 300 kg Composés de : - 2 traverses acier galvanisé à chaud - 2 feuillards inox long. 1 200 mm avec agrafe intégrée - visserie Fixation verticale |
| 036446 | Pour coffrets largeur 300 mm |
| 036447 | Pour coffrets largeur 400 mm |
| 036448 | Pour coffrets largeur 500 mm |
| 036449 | Pour coffrets largeur 600 mm |
| | Fixation verticale ou horizontale : voir ci-contre |
| | Outil serre-coupe |
| 036445 | Permet de tendre et de couper le feuillard Livré dans une malette |

Atlantic, Atlantic inox en Marina accessoires communs et fixation

■ Dimensions (mm)


Châssis assemblés avec montants et rails Lina 25



| Dim. des coffrets Haut. x Larg. | Hauteur des montants | | Longueur du rail | | Fixation du châssis | |
|------------------------------------|----------------------|------|------------------|------|---------------------|--|
| | A | D | B | C | | |
| 300 x 300 | 237 | 243 | 225 | 225 | | |
| 300 x 400 | 237 | 343 | 225 | 325 | | |
| 400 x 300 | 337 | 243 | 325 | 225 | | |
| 400 x 400 | 337 | 343 | 325 | 325 | | |
| 400 x 600 | 337 | 543 | 325 | 525 | | |
| 500 x 400 | 437 | 343 | 425 | 325 | | |
| 500 x 500 | 437 | 443 | 425 | 425 | | |
| 600 x 400 | 537 | 343 | 525 | 325 | | |
| 600 x 600 | 537 | 543 | 525 | 525 | | |
| 600 x 800 | 537 | 743 | 525 | 725 | | |
| 600 x 1000 | 537 | 943 | 525 | 925 | | |
| 700 x 500 | 637 | 443 | 625 | 425 | | |
| 800 x 600 | 737 | 543 | 725 | 525 | | |
| 800 x 800 | 737 | 743 | 725 | 725 | | |
| 800 x 1000 | 737 | 943 | 725 | 925 | | |
| 1000 x 600 | 937 | 543 | 925 | 525 | | |
| 1000 x 800 | 937 | 743 | 925 | 725 | | |
| 1000 x 1000 | 937 | 943 | 925 | 925 | | |
| 1000 x 1200 | 937 | 1143 | 925 | 1125 | | |
| 1200 x 800 | 1137 | 743 | 1125 | 725 | | |
| 1200 x 1000 | 1137 | 943 | 1125 | 925 | | |
| 1200 x 1200 | 1137 | 1143 | 1125 | 1125 | | |
| 1400 x 800 | 1337 | 743 | 1325 | 725 | | |
| 1400 x 1000 | 1337 | 943 | 1325 | 925 | | |


Montants profilés Lina 25

Réf. 036158/59 Réf. 036150/51/
52/53/54/55/56



Montants profilés à couper Lina 25


Réf. 036192




1 : Amorce de sciage pour longueur de montants au pas de 25. Les 2 autres permettent d'obtenir la longueur des montants réf. 036150/51/52/53/54/55/56

Rails

Réf. 037402 Réf. 047722 Réf. 036780/81/
82/83/84/85/86
et 037407 Réf. 047723



Support isolant et écran protège-bornes



■ Fixation verticale ou horizontale sur poteau

| Hauteur x Largeur (mm) | Atlantic | | Marina | |
|------------------------|----------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| 300 x 300 | 036446 | 036446 | - | - |
| 400 x 300 | 036446 | 036447 | 036446 | 036447 |
| 300 x 400 | 036447 | 036446 | - | - |
| 400 x 400 | 036447 | 036447 | - | - |
| 500 x 400 | 036447 | 036448 | 036447 | 036448 |
| 600 x 400 | 036447 | 036449 | 036447 | 036449 |
| 500 x 500 | 036448 | 036448 | - | - |
| 700 x 500 | 036448 | - | 036448 | - |
| 400 x 600 | 036449 | 036447 | - | - |
| 600 x 600 | 036449 | 036449 | - | - |
| 800 x 600 | 036449 | - | 036449 | - |
| 1000 x 600 | 036449 | - | - | - |
| 600 x 800 | - | 036449 | - | - |
| 600 x 1000 | - | 036449 | - | - |