


Système conduits flexibles RTA PVC avec raccords plastique


CONDUITS PVC GE-PVC		CONDUITS PVC FP 2000		RACCORDS UNIVERSALE		ÉCROUS	
Simple		Renforcé		Mâles droits		Plastique	
Ø int. (mm)	Réf.	Ø int. (mm)	Réf.	Filetage	Réf.	Réf.	
Pour filetage ISO							
10	387342	10	387560	ISO 16	382921	386672	
12	387343	12,5	387561	ISO 16	382922	386672	
				ISO 20	382923	386673	
15,5	387344	16	387562	ISO 20	382924	386673	
20,5	387345	21	387563	ISO 25	382925	386674	
27	387346	27	387564	ISO 32	382926	386675	
34,5	387347	35,5	387565	ISO 40	063609	386676	
39,5	387348	40,5	387566	ISO 40	382929	386676	
51	387350	52	387567	ISO 50	382997	386677	
Pour filetage PG							
10	387342	10	387560	PG 9	382911	386662	
				-	-	-	
12	387343	12,5	387561	PG 11	382912	386663	
				PG 13,5	382913	386664	
15,5	387344	16	387562	PG 13,5	382914	386664	
				PG 16	382915	386665	
20,5	387345	21	387563	PG 21	382916	386666	
27	387346	27	387564	PG 29	382917	386667	

Raccords associés

Conduit GE-PVC + raccord Universale



Conduit FP 2000 +
raccord Universale + raccord Métal 2000



Conduits FA ou PN ou P3 + raccord Métal 2000

