


Accessoires UPS

cablage des tableaux de bypass externe


■ Câblage



Câblage dessous

Câblage au-dessus

Câblage dessous et au-dessus



Références	Puissance nominale (A)	Hauteur (H) (mm)	Largeur (B) (mm)	Profondeur (mm)	Connexions
350291/371/379	20	300	300	155	≤ 10mm ²
350292/372/380	32	300	300	155	≤ 10mm ²
350293/373/381	40	300	300	155	≤ 16mm ²
350294/374/382	63	400	300	210	≤ 35mm ²
350295/375/383	100	500	400	210	≤ 35mm ²
350296/376/384	125	500	400	210	≤ 35mm ²
350297/377/385	160	800	600	250	Boulon M8/M8
350298/378/386	250	800	800	300	Boulon M8/M10