

P17 Tempra Pro IP 44 - BT 16 et 32 A

prises saillie fixes, fiches, prises mobiles, prises de connecteur et prises de tableau



555258



555184



555188



555108



555214



555128



555234 + 552127

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Réf		Prises saillie fixes	
IP 44			
16 A	32 A	Deux angles possibles (5° ou 25°)	
555154	555254	200/250 V~	
555155	555255	2P+T	
555156	555256	3P+T	
		3P+N+T	
		380/415 V~	
555157	555257	2P+T	
555158	555258	3P+T	
555159	555259	3P+N+T	
		480/500 V~	
555162	555262	3P+T	
	555263	3P+N+T	

Réf		Prises à entraxes unifiés fixes	
IP 44			
16 A	32 A	Peuvent se fixer sur plastrons pleins ou pré-perçés (p. 538) et sur boîtes d'encastrement (p. 534)	
555184	555284	200/250 V~	
555185	555285	2P+T	
555186	555286	3P+T	
		3P+N+T	
		380/415 V~	
555188	555288	3P+T	
555189	555289	3P+N+T	
		480/500 V~	
555192	555292	3P+T	

Réf		Prises à encombrement réduit fixes	
IP 44			
16 A	32 A	Peuvent se fixer sur plastrons pleins réf. 057715/16 uniquement (p. 538)	
057354	058054	200/250 V~	
		2P+T	
		380/415 V~	
057358	058058	3P+T	
057359	058059	3P+N+T	

Réf		Prises verrouillées compacts	
16 A			
Dimensions : 125 x 105 mm			
Peuvent se fixer sur plastron réf. 057723 uniquement (p. 538)			
IP 44	IP 55	200/250 V~	
057300	057320	2P+T	
		380/415 V~	
057302	057322	3P+N+T	

Réf.		Prises mobiles	
IP 44			
16 A	32 A	Serrage du câble et fermeture sans outil	
		Livrées non verrouillées	
555104	555214	200/250 V~	
555105	555215	2P+T	
555106	555216	3P+T	
		3P+N+T	
		380/415 V~	
555107	555217	2P+T	
555108	555218	3P+T	
555109	555219	3P+N+T	
		480/500 V~	
555112	555222	3P+T	
	555223	3P+N+T	

Réf.		Fiches mobiles droites	
IP 44			
16 A	32 A	Serrage du câble et fermeture sans outil	
		Livrées non verrouillées	
555124	555234	200/250 V~	
555125	555235	2P+T	
555126	555236	3P+T	
		3P+N+T	
		380/415 V~	
555127	555237	2P+T	
555128	555238	3P+T	
555129	555239	3P+N+T	
		480/500 V~	
555132	555242	3P+T	
555133	555243	3P+N+T	

Réf.		Fiches inverseurs de phase	
IP 44			
16 A	32 A	Fiches droites permettant de changer le sens de rotation d'un moteur électrique triphasé	
057440	058140	380/415 V~	
057441	058141	3P+T	
		3P+N+T	

Réf.		Fiches ou fiches inclinées saillie	
IP 44			
16 A	32 A	200/250 V~	
057584	058284	2P+T	
057585		3P+T	
057586	058286	3P+N+T	
		380/415 V~	
057588	058288	3P+T	
057589	058289	3P+N+T	

Réf.		Bouchons obturateurs	
Caoutchouc			
052125	Pour fiches et socles de connecteurs :		
052126	2P+T - 16 A		
052127	3P+T - 16 A		
052127	3P+N+T - 16 A / 2P+T et 3P+T - 32 A		
052799	3P+N+T - 32 A		