

P17 Tempra Pro IP 66/67 - BT 16 et 32 A

P17 Tempra Pro IP 66/67/69 - BT 63 et 125 A



Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

| Réf. | | Prises saillie | |
|--------|--------|--|------------|
| | | Deux angles possibles (5° ou 25°) | |
| 16 A | 32 A | | 200/250 V~ |
| 555354 | 555454 | | 2P+T |
| 555355 | 555455 | | 3P+T |
| 555356 | 555456 | | 3P+N+T |
| | | | 380/415 V~ |
| 555358 | 555458 | | 3P+T |
| 555359 | 555459 | | 3P+N+T |
| | | | 480/500 V~ |
| 555362 | 555462 | | 3P+T |
| Réf. | | Prises à entraxes unifiés | |
| | | Peuvent se fixer sur les plastrons pleins ou pré-perçés (p. 538) | |
| 16 A | 32 A | | 200/250 V~ |
| 555384 | 555484 | | 2P+T |
| 555385 | 555485 | | 3P+T |
| 555386 | 555486 | | 3P+N+T |
| | | | 380/415 V~ |
| 555388 | 555488 | | 3P+T |
| 555389 | 555489 | | 3P+N+T |
| | | | 480/500 V~ |
| | 555492 | | 3P+T |
| Réf. | | Prises mobiles (IP 66/67) | |
| | | Livrées non verrouillées | |
| 16 A | 32 A | | 200/250 V~ |
| 555304 | 555414 | | 2P+T |
| 555305 | 555415 | | 3P+T |
| 555306 | 555416 | | 3P+N+T |
| | | | 380/415 V~ |
| 555308 | 555418 | | 3P+T |
| 555309 | 555419 | | 3P+N+T |
| | | | 480/500 V~ |
| | 555422 | | 3P+T |
| Réf. | | Fiches mobiles droites (IP 66/67) | |
| | | Livrées non verrouillées | |
| 16 A | 32 A | | 200/250 V~ |
| 555324 | 555434 | | 2P+T |
| 555325 | 555435 | | 3P+T |
| 555326 | 555436 | | 3P+N+T |
| | | | 380/415 V~ |
| 555328 | 555438 | | 3P+T |
| 555329 | 555439 | | 3P+N+T |
| | | | 480/500 V~ |
| 555332 | 555442 | | 3P+T |
| Réf. | | Fiches de tableau et fiches inclinées | |
| | | | |
| 16 A | 32 A | | 200/250 V~ |
| 056803 | 056823 | | 2P+T |
| 056804 | | | 3P+T |
| | | | 380/415 V~ |
| 056807 | 056827 | | 3P+T |
| 056808 | 056828 | | 3P+N+T |



| Réf. | | Prises saillie | |
|--------|--------|--|------------|
| 63 A | 125 A | | 200/250 V~ |
| 555554 | | | 2P+T |
| 555555 | | | 3P+T |
| 555556 | | | 3P+N+T |
| | | | 380/415 V~ |
| 555558 | 555658 | | 3P+T |
| 555559 | 555659 | | 3P+N+T |
| Réf. | | Prises fixes | |
| | | Peuvent se fixer sur plastrons réf. 057717/19 (p. 538) | |
| 63 A | 125 A | | 200/250 V~ |
| 555584 | | | 2P+T |
| 555585 | | | 3P+T |
| 555586 | | | 3P+N+T |
| | | | 380/415 V~ |
| 555588 | 555688 | | 3P+T |
| 555589 | 555689 | | 3P+N+T |
| Réf. | | Prises mobiles (IP 66/67/69) | |
| | | Livrées non verrouillées | |
| 63 A | 125 A | | 200/250 V~ |
| 555504 | | | 2P+T |
| 555505 | | | 3P+T |
| 555506 | | | 3P+N+T |
| | | | 380/415 V~ |
| 555508 | 555608 | | 3P+T |
| 555509 | 555609 | | 3P+N+T |
| Réf. | | Fiches mobiles droites (IP 66/67/69) | |
| | | Livrées non verrouillées | |
| 63 A | 125 A | | 200/250 V~ |
| 555524 | | | 2P+T |
| 555525 | | | 3P+T |
| 555526 | | | 3P+N+T |
| | | | 380/415 V~ |
| 555528 | 555628 | | 3P+T |
| 555529 | 555629 | | 3P+N+T |
| Réf. | | Fiches inclinées | |
| | | | |
| 63 A | 125 A | | 200/250 V~ |
| 555514 | | | 2P+T |
| | | | 380/415 V~ |
| 555518 | 555618 | | 3P+T |
| 555519 | 555619 | | 3P+N+T |