









Tableau de choix de chemins de câbles P31+ RAL7021 (noir anthracite)

hauteur 60 mm

N

Largeur en mm	CHEMINS DE CÂBLES		CLOISON DE SÉPARATION	RACCORDS	
	Éclissage automatique	Éclissage automatique	Cloison de séparation L3000mm	Coude 90°	Dérivation
	P31+ MF Auto perforé	P31+ MF Auto aveugle			
	 L=3	 L=3	 L=3		
100	VG480111-R7021	VG481121-R7021	VG481429 (sendzimir)	VG480751-R7021	VG481781-R7021
200	VG480113-R7021	VG481123-R7021		VG480753-R7021	VG481783-R7021
300	VG480114-R7021	VG481124-R7021		VG480754-R7021	VG481784-R7021
400	VG480115-R7021	VG481125-R7021		VG480755-R7021	VG481785-R7021
Matériel de fixation				≤ 300 mm 4 x  M6 x 10 mm	≤ 300 mm 6 x  M6 x 10 mm
				≥ 400 mm 6 x  M6 x 10 mm	≥ 400 mm 9 x  M6 x 10 mm

Largeur en mm	SUSPENSIONS PAR TIGES FILETÉES				
	Étrier de suspension ouvert	Étrier coulissant	Étrier de plafond (aussi pour des plafonds non horizontaux)	Tiges filetées M10 L2000mm	Écrou à six pans M10
		 600 N	 750 N	 Max. 1500 N	 5800 N
100	VG347280-R7021	VG341280	8232010	8234110	8200310
200	VG347282-R7021	VG341282			
300	VG347283-R7021	VG341283			
400	VG347284-R7021	VG341284			

(1) la finition est noire galvanisée (pas de revêtement en poudre)