



## Liaison équipotentielle et mise à la terre




GRIFEQUIP



GRIFEQUIP2



BLF



SBU



SCMT

Réf. **Connecteurs équipotentiels**

<b>ALU</b>	<b>Chemins de câble en fils d'acier soudés</b>
CM585327	GRIFEQUIP
CM585427	GRIFEQUIP2

**Bornes laiton pour conducteurs de protection**

Borne bi-métal 16, 35 et 50 mm<sup>2</sup>  
 BLF : fixation directement sur chemin de câble fil ou sur SBU  
 BLT : fixation directement sur chemin de câble tôle ou sur SBU

<b>CU</b>	<b>Chemins de câble en fils d'acier soudés</b>	Ø (mm <sup>2</sup> )	L (mm)
CM585387	BLF 8/16	16	22
CM585397	BLF 8/35	35	24
CM585407	BLF 8/50	50	26

**Supports de bornes universels**

<b>GS</b>	<b>ZnL</b>
CM585090	CM585093
SBU	

**Crochet SCMT**

<b>GS</b>	Ep. serrage :
CM585080	EF11/400 : 1 à 11 mm
	EF15/600 : 1 à 15 mm
	SCMT

1 : **316L** disponibles sur demande

## ÉTRIERS SPÉCIAUX


# ÉTRIERS SPÉCIAUX

pour l'industrie agro-alimentaire

### CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour le nettoyage (hygiénique)
- Installation verticale et horizontale
- Plusieurs modèles/dimensions
- Clipsable dans un chemin de câbles (montage aisé)
- Disponible en ZnMg et inox 304L


### CM 100/100



CM595927

ZnMg


### CM 100/50



CM595917

ZnMg


### CM 100/25



CM595907

ZnMg


### UC 100/50



CM595937

ZnMg


### FBH 50



CM595900

304L

### FBV 50




CM595930

304L

### FBH 100/600

**N**



CM350585

304L

### FBV 100/600

**N**



CM350586

304L