


Angle intérieur	Angle extérieur	Pièce en T	Raccord de montée/ descente	Pièce terminale et réduction	Largueur
Lengte 795 mm					
8312512	8312522	8312532	8312552	VG350009	200 mm
8312513	8312523	8312533	8312553		300 mm
8312514	8312524	8312534	8312554		400 mm
8312515	8312525	8312535	8312555		500 mm
8312516	8312526	8312536	8312556		600 mm
8x	8x	12x	8x	4x	

P31+ H = 25 mm cloison de séparation			Angle universel	Plaque de montage rapide	Largueur
Largueur 75 mm	Largueur 100 mm	Largueur 200 mm			
VG480045	VG480046	VG480048	8312590	8235200	200 - 600 mm
Fixer avec colliers de câblage Colring			4x	2x	

Application plaque de montage connexion enfichable


Systèmes de suspension (p. 894)

Collier de câblage Colring (voir www.e-cataloge.be)