

Tableau de choix d'échelles à câbles navales Van Geel SLB

H = 30 mm

Largeur en mm	Echelle à câbles navale	Coude	Raccord de montée/descente	Pièce en T	Dérivation
	Distance entre échelons 250 mm Longueur 3000 mm				
75		0505-0075	0508-0075	0517-0075	0520-0075
100	0502-1003	0505-0100	0508-0100	0517-0100	0520-0100
150	0502-1503	0505-0150	0508-0150	0517-0150	0520-0150
200	0502-2003	0505-0200	0508-0200	0517-0200	0520-0200
300	0502-3003	0505-0300	0508-0300	0517-0300	0520-0300
400	0502-4003	0505-0400	0508-0400	0517-0400	0520-0400
500	0502-5003	0505-0500	0508-0500	0517-0500	0520-0500
Matériel de fixation	2x	4x	4x	6x	4x

(1) Raccord universel: Réf. 0511-0100

(2) Boulon à six pans M6 x 20 + rondelle M6 + écrou à six pans M6: Réf. 8069918 + 8363031 + 8069908

Largeur en mm	Echelle à câbles navale	Coude	Raccord de montée/descente	Pièce en T	Dérivation
75	0503-0753	0506-0075	0509-0075	0518-0075	0521-0075
100	0503-1003	0506-0100	0509-0100	0518-0100	0521-0100
150	0503-1503	0506-0150	0509-0150	0518-0150	0521-0150
200	0503-2003	0506-0200	0509-0200	0518-0200	0521-0200
300	0503-3003	0506-0300	0509-0300	0518-0300	0521-0300
400	0503-4003	0506-0400	0509-0400	0518-0400	0521-0400
500	0503-5003	0506-0500	0509-0500	0518-0500	0521-0500
Matériel de fixation	2x	4x	4x	6x	4x

(1) Raccord universel: Réf. 0512-0100

(2) Boulon à six pans M6 x 20 + rondelle M6 + écrou à six pans M6: Réf. 8069918 + 8363031 + 8069908

Largeur en mm	Echelle à câbles navale	Coude	Raccord de montée/descente	Pièce en T	Dérivation
75	4501-0753	4505-0075	4508-0075	4517-0075	4520-0075
100	4501-1003	4505-0100	4508-0100	4517-0100	4520-0100
150	4501-1503	4505-0150	4508-0150	4517-0150	4520-0150
200	4501-2003	4505-0200	4508-0200	4517-0200	4520-0200
300	4501-3003	4505-0300	4508-0300	4517-0300	4520-0300
400	4501-4003	4505-0400	4508-0400	4517-0400	4520-0400
500	4501-5003	4505-0500	4508-0500	4517-0500	4520-0500
Matériel de fixation	2x	4x	4x	6x	4x

(1) Raccord universel: Réf. 4511-0100

(2) Boulon à six pans M6 x 20 + rondelle M6 + écrou à six pans M6: Réf. CM801304 + 8049929 + 8049908