

						Utilisation							
						P31+ chemin de câbles	Cablofil chemin de câbles en fil	SSL chemin de câbles	GLO-4 échelle à câbles	SLB Echelle à câble navale	Swifts échelle à câbles industrielle	systemes de suspension	R21/R41/P21S/ U-50/U-55/ U-60
						GS	GS	GS	GS			GS	GS
						GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC
						INOX	INOX	INOX		INOX	INOX	INOX	
	Ø mm	Longueur en mm	SEND EZ	ZnNi GC	INOX 316								
Multiclip					VG349252	✓						✓	✓
Écrous à six pans													
Écrou à six pans M6	M6		8019908	8069908	8049908	✓	✓		✓	✓		✓	
Écrou à six pans M8	M8		8313060	8069907	8049907		✓			✓		✓	✓
Écrou à six pans M10	M10		8200300	8069906	8049906	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Écrou à six pans M12	M12		8238300		CM801634		✓				✓		
Ecrous à collet													
Ecrou à collet M6	M6		8200200	8069915	CM801204	✓	✓	✓	✓	✓			
Ecrou à collet M8	M8		8019902										
Ecrou à collet M10	M10		CM801221						✓	✓			
Tire-fonds													
Tire-fond M6x10	M6	10	8200100			✓		✓	✓				
Tire-fond + écrou	M6	10	8200102			✓		✓	✓				
Boulons à tête sphérique													
Boulon à tête sphérique M8 x 16	M8	16	8713071										✓
Boulon à tête sphérique M8 x 25	M8	16											✓
Boulon à tête sphérique M8 x 35	M8	35	8313070	8069941									✓
Boulon à tête sphérique M10 x 25	M10	25		8069935	8049912					✓	✓		✓
Boulons à tête sphérique + Ecrou à collet													
Boulon à tête sphérique+Ecrou à collet M6 x 10	M6	10			VG346895	✓							
Boulon à tête sphérique+Ecrou à collet M6 x 12	M6	12	CM801001	CM350401	CM801004	✓	✓						
Boulon à tête sphérique+Ecrou à collet M6 x 20	M6	20	CM801011	CM350402	CM801014		✓						
Boulon à tête sphérique+Ecrou à collet M6 x 30	M6	30	CM801021				✓						
Boulon à tête sphérique+Ecrou à collet M10 x 20	M10	20		LFGM10	LFSM10					✓	✓		
Rondelles													
Rondelle M6	M6		8200800	8363031	8049929	✓	✓		✓	✓		✓	
Rondelle M8 (8,4 x 20 x 1,5)	M8	20	8313029		8049910	✓	✓			✓		✓	
Rondelle M8 (8,4 x 25 x 2)	M8	25	8313030	8069943			✓					✓	✓
Rondelle M10 (10,5 x 21 x 2)	M10	21	8200400	8069909	8049909		✓			✓	✓	✓	✓
Rondelle M10 (10,5 x 30 x 2,5)	M10	30	8313090	8069946			✓					✓	
Rondelle M10 (10,5 x 40 x 2,5)	M10	40	8313095				✓					✓	
Rondelle M12	M12		CM801531		CM801534		✓				✓		

Références en rouge : produits nouveaux