


# Moulures et goulottes murales en PC ABS - sans halogène

tableau de choix

Section en mm		Moulures de distribution, blanc			Goulottes, blanc				
		25 x 25	25 x 40	40 x 60	50 x 85	50 x 100 <sup>(1)</sup>	50 x 130	50 x 190	
Configuration									
<b>MOULURE/ GOULOTTE MURALE COMPLÈTE</b>	<b>Corps (2 m) + couvercle (2 m)</b>	637100	637110	637120	611707	611710	611708	611709	
	<b>Cloison de séparation (2 m)</b>	-	-	-	611706	611706	611706	611706	
<b>ACCESSOIRES DE FINITION</b>	<b>Embout</b>	637104	637114	637314	611741	638035	611743	611745	
	<b>Angle intérieur</b>	637101	637111	637311	611731	638031	611733	611735	
	<b>Angle extérieur</b>	637102	637112	637312	611721	638032	611723	611725	
	<b>Angle plat</b>	637103	637113	637313	611711	638033	611713	611715	
	<b>Dérivation en T</b>	637106	637116	637316	-	-	638034	-	
	<b>Joint de corps</b>	-	-	-	611751	638036	611753	611755	
	<b>Joint de couvercle</b>	637105	637115	637315	611796	611796	611796	611796	
<b>MONTAGE D'APPAREILLAGE</b>	<b>Mosaic Support enclipsable</b>	<b>Simple (2 modules)</b>	-	-	-	611797	611797	611797	611797
		<b>Double (4 modules)</b>	-	-	-	611798	611798	611798	611798
		<b>Triple (6 modules)</b>	-	-	-	611799	611799	611799	611799
	<b>Prises à clipser dans les supports ci-dessus</b>	<b>Simple 1 x 2P+T</b>	-	-	-	077145L	077145L	077145L	077145L
		<b>Double 2 x 2P+T</b>	-	-	-	077142L	077142L	077142L	077142L
		<b>Triple 2 x 2P+T</b>	-	-	-	077143L	077143L	077143L	077143L
	<b>Autre appareillage</b>	<b>Support 1 mécanisme</b>	-	-	-	611788	611788	611788	611788
		<b>Boîte d'isolation</b>	-	-	-	611789	611789	611789	611789



Références en rouge : produits nouveaux