


Incara™ Top Access

technische kenmerken

Incara™ Tower 60 et 120


technische kenmerken

Afmetingen (mm)



	A	B	C	D
Incara™ Top Access 295	130	295	120	122,2
Incara™ Top Access 385		385		


★ Uitsnijden door inwendige bewerking scherpe hoeken



	654870/71/72	654873/74/75
A	284 mm ± 1	374 mm ± 1

Opmerking: Andere boormaten: zie technische fiche op www.ecataleg.be


Inwerking en bevestiging



Installatie van een blok met contactdozen


Standaard meervoudige contactdoos

Legrand-voedingsblokken




Incara™ Tower 60

Boormaten




Gebruik



Incara™ Tower 120

Boormaten



Gebruik

