

Motorbeveiligers MPX³

technische kenmerken (vervolg)

MPX³ 32MA

Toegekende gebruiksstroomsterkte Ie (A)		0,16	0,25	0,4	0,63	1	1,6	2,5	4	6	8	10	13	17	22	26	32
Bediening van standaard driefasige motoren AC-2, AC-3																	
230/240 V (kW)		-	0,03	0,06	0,09	0,12	0,18/0,25	0,37	0,55/0,75	1,1/1,5	1,5	2,2/3	3	3,7/4	4	5,5	7,5
400/415 V (kW)		0,02	0,06	0,09	0,12	0,18/0,25	0,37/0,55	0,75	1,1/1,5	2,2	3	3,7/4	5,5	7,5	7,5	11	15
500 V (kW)		-	-	-	0,25	0,37	0,55/0,75	1,1	1,5/2,2	3	3,7	4/5,5	7,5	11	11	15	18,5
690 V (kW)		-	-	-	0,25	0,37/0,55	0,75/1,1	1,5	2,2/3	3,7/4	5,5	7,5	11	11	15	18,5	22
Smeltpatronen filiatie - gG, gL te voorzien enkel nadien Icc > Icu																	
230/240 V (A)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
400/415 V (A)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100	125	125	125
440/460 V (A)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	80	80	80	80	100	100	100
500 V (A)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	63	80	80	80	80	80	80
690 V (A)		*	*	*	*	*	*	35	40	50	63	63	63	63	63	63	63

MPX³ 63H

Toegekende gebruiksstroomsterkte Ie (A)		10	13	17	22	26	32	40	50	63
Bediening van standaard driefasige motoren AC-2, AC-3										
230/240 V (kW)		2,2/3	3	3,7/4	4	5,5	7,5	7,5	11	15
400/415 V (kW)		3,7/4	5,5	7,5	7,5	11	15	18,5	22	30
500 V (kW)		4/5,5	7,5	11	11	15	18,5	22	30	37
690 V (kW)		7,5	11	11	15	18,5	22	30	45	55
Smeltpatronen filiatie - gG, gL te voorzien enkel nadien Icc > Icu										
230/240 V (A)		*	*	*	*	*	*	*	*	*
400/415 V (A)		*	*	100	125	125	125	160	160	160
440/460 V (A)		100	100	100	125	125	125	125	125	160
500 V (A)		100	100	100	100	100	100	100	100	100
690 V (A)		63	63	63	80	80	80	80	80	80

MPX³ 100H

Toegekende gebruiksstroomsterkte Ie (A)		17	22	26	32	40	50	63	75	90	100
Bediening van standaard driefasige motoren AC-2, AC-3											
230/240 V (kW)		3,7/4	4	5,5	7,5	7,5	11	15	22	30	30
400/415 V (kW)		7,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	45
500 V (kW)		11	11	15	18,5	22	30	37	45	55	63
690 V (kW)		11	15	18,5	22	30	45	55	63	75	90
Smeltpatronen filiatie - gG, gL te voorzien enkel nadien Icc > Icu											
230/240 V (A)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
400/415 V (A)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
440/460 V (A)		125	125	125	160	160	160	200	200	200	200
500 V (A)		100	125	125	125	160	160	160	160	160	160
690 V (A)		80	80	80	80	80	100	100	125	160	160

■ Maximaal mogelijke combinaties van hulpstukken

Hulpstukken		MPX ³ 32S		MPX ³ 32H/MA		MPX ³ 63H			MPX ³ 100H		
Hulpcontacten	frontale montage	Max. aantal	0	1 of 1	0	1 of 1	0	1 of 1	1	0	1 of 1
	laterale montage	Max. aantal	2	1	2	1	2	1	0	2	1
Foutmeldingscontact		Max. aantal	0	1	0	1	0	1 ⁽¹⁾	1 ⁽²⁾	0	1 ⁽²⁾
Stroomuitschakelspoel		Max. aantal	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1 : Ref. 417407 - 2 : Ref. 417408