



Horizontale of verticale wandbevestiging



035201 + 036406



035221

Keuzetabel voor wandkasten en uitrustingen **blz. 340**

Voor agressieve omgevingen. Afwerking in geborsteld inox  
Afgeronde deur met dubbelbaardslot en beschermkappen.  
Omkeerbare deur. Automatische centrering van de uitrusting  
Optionele diepteregeling vanaf 600 x 400 x 250 mm, met glijrails  
ref. 036743/44/45 (blz. 343)  
Bijzonder geschikt voor corrosieve en andere weersomstandigheden  
Aanvaard toebehoren van Atlantic en Atlantic inox (verlichtingskit,  
bevestigingen... ) zie blz. 349


Ref.	Inox wandkasten			Gewicht (kg)
Metalen deur	Buitenmaten		Diepte (mm)	
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)		
035200 <sup>1</sup>	300	200	160	4
035201	400	300	200	5,8
035202	500	400	200	8,3
035203	600	400	200	10,8
035205	600	400	250	12
035206	700	500	250	15
035211	800	600	300	22
035213	1000	800	300	38
035214	1200	800	300	45
035215	1400	800	400	66

Inox muurbevestigingsbeugels	
Voor belasting van 300 kg max. Gebruik in verticale of horizontale stand Geleverd met inox schroeven Set van 4 304 L	
036406	

1 : geleverd met volle plaat


## Nuttige afmetingen

### Deuren




Ref.	Wandkasten			Nuttige afm. deuren		Positie grendel Q (mm)
	Hoogte A (mm)	Breedte B (mm)	Diepte (mm)	O (mm)	P (mm)	
035200	301,6	199,6	161,5	250	150	-
035201	401,6	299,6	201,5	350	250	-
035202	501,6	399,6	201,5	450	350	250
035203	601,6	399,6	201,5	550	350	380
035205	601,6	399,6	251,5	550	350	380
035206	702,4	500	251,5	650	450	400
035211	802,4	600	301,5	750	550	400
035213	1003,6	800,6	301,5	950	750	600
035214	1203,6	800,6	301,5	1150	750	700
035215	1400,6	800,6	401,5	1350	750	700

### Nuttige diepte




Kasten Diepte (mm)	Achterwand	
	W	X
160	140	125
200	180	165
250	230	215
300	280	265
400	380	365

### Regeling van de uitrustingen (optioneel)




Kasten Diepte (mm)	Ref. voor glijrails	Met glijrails			
		W		X	
		min	max	min	max
250	036743	93	213	78	198
300	036744	93	263	78	248
400	036745	93	363	78	348

### Bevestiging



Ref. 036406



Ref.	Verticale positie		Horizontale positie		V	Y	E	F
	R	S	T	U				
035200	350	150	250	250	392	292	225	169
035201	450	250	350	350	492	392	325	269
035202	550	350	450	450	592	492	425	369
035203	650	350	550	450	692	492	525	369
035205	650	350	550	450	692	492	525	369
035206	750	450	650	550	792	592	625	469
035211	850	550	750	650	892	692	725	569
035213	1050	750	950	850	1092	892	925	769
035214	1250	750	1150	850	1292	892	1125	769
035215	1450	750	1350	850	1492	892	1325	769