


Thermisch beheer van wand- en vloerkasten


Werkingsprincipe




Ventilatoren, roosters en verhogingen

Afmetingen en uitsnijdingsmaten (mm)

Ref. 034817



Ref. 034850/51/52/53/54/34/35/36



Ref.	A	B	C	D	E	F	G	H
034850	150	150	70	7	43	34	125	125
034851	250	250	105	8	78	35	223	223
034852	250	250	123	8	96	35	223	223
034853	325	325	152	10	125	37	291	291
034854	325	325	152	10	125	37	291	291
034834	150	150	-	7	-	34	125	125
034835	250	250	-	8	-	35	223	223
034836	325	325	-	10	-	37	291	291


Technische kenmerken

Ref.	036571/034817	034850	034851	034852	034853	034854
Spanning (V) / fase	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1
Frequentie (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Debiet onbelast ventilator alleen (m³/u)	160	160	160	450	900	1200
Debiet belast met een uitgangstrooster (geleverd)	30	40	120	240	400	550
Max. statische druk (mm water)	100	66	51	111	160	186
Opgenomen vermogen (W)	22	20	20	29	67	114
Opgenomen stroom (A)	0,14	0,125	0,125	0,426	0,3	0,5
Bedrijfstemperatuur	- 10 °C / + 50 °C					
IP/IK	32/10	54/08	54/08	54/08	54/08	54/08
Geluidsniveau (dB)	49	43	43	50	61	71
Gewicht (kg)	0,72	0,8	1,4	1,7	3,6	3,7

Kit voor interne luchtcirculatie

Afmetingen (mm)

Ref. 036574



Technische kenmerken

Ref.	Interne verdeelkit 50/60 Hz							
	Nominale snelheid (tr/min)	Max. debiet (m³/u)	Statische druk (mm water)	Opgenomen vermogen (W)	Opgen. stroom (mA)	Bedrijfstemperatuur (°C)	Geluid (dB A)	Gewicht (kg)
036574	2750	160	10	18	135	- 10 / + 55	44	0,55

Dakventilatoren


Technische kenmerken

Ref.	Max. debiet (m³/u)	Opgenomen vermogen (W)	Opgenomen stroom (mA)	Bedrijfstemperatuur (°C)	Geluid (dB A)	Gewicht (kg)
034807	600	70	0,32	50	64	4,1
034808	1000	180	0,5	50	72	4,3

Beschermingskits (mm)

Technische kenmerken


Ref.	A	B	C
034878	185,5	45	192
034879	285,5	45	289
034880	361,5	45	358,5




Natuurlijke ventilatie

Afmetingen en uitsnijdingsmaten (mm)


Ref. 034804




Ref. 034805




Ref. 036579



Ref. 036578



Ref. 034834/35/36




Ref.	A	B	C	D	E
034834	150	150	7	125	125
034835	250	250	8	223	223
034836	325	325	10	291	291

Verwarming en regeling

230 V - 50/60 Hz

Afmetingen (mm)

Ref. 035306/07/08/09



Ref.	Vermogen	A	B	C
035306	20 W	98	75	38
035307	50 W	110	90	60
035308	100 W	110	90	60
035309	150 W	150	90	60