




Ref. 035310




Ref. 035312



Ref. 034806



Ref. 034847/48 en 035311



Ref.	A	B	C
034847	67	51	34
034848	67	51	34
035311	64	43	34


Verticale montage en onderaan in de vloerkast

Luchtcirculatie:


- voor de ref. 034847/48 en 035311/12 hanteer een volume > 50 mm rond het apparaat
- voor de ref. 034806 en 035310 hanteer een volume > 150 mm rond het apparaat en meer voor gevoelige apparaten
- niet afdekken

Bedradingschema's

Ref. 035307/08/09




Ref. 035306




Thermostaat ref. 034847/48

Ref. 035310




Ventilator




1 : aansluiting versnellingsweerstand

Ref. 035311




Ref. 035312




■ Klimaatregelaars

Afmetingen en uitsnijdingsmaten (mm)


Ref. 035346




Ref. 035347




Ref. 035348




Ref. 035349/50/51/54/55



Ref. 035353/56



Ref. 035358/59/60/63/64



Ref. 035362/65

