

# Markeersysteem CAB 3™

toebehoren



038490      038492      038392 + merktekens CAB 3      038397

038208      038200


Ref.	Toebehoren CAB 3										
	<b>Merktekenhouders</b> Voor kabels met doorsnede 10 tot 70 mm <sup>2</sup> Capaciteit: 8 merktekens met cijfers, letters of tekens van 0,5 tot 1,5 mm <sup>2</sup> of 1,5 tot 2,5 mm <sup>2</sup> Kleur: zwart, doorsnede (mm <sup>2</sup> )										
038490	10 tot 16										
038491	25 tot 35										
038492	50 tot 70										
	<b>Steun voor merktekens</b> Te bevestigen op Viking 3 railklem Capaciteit (cijfers, letters of tekens): 7 merktekens van 0,15 tot 0,5 mm <sup>2</sup> 6 merktekens van 0,5 tot 1,5 mm <sup>2</sup>										
038392											
	<b>Doorzichtige laders</b> Maken het mogelijk de merktekens snel en eenvoudig op de draad aan te brengen (behalve voor ref. 038150 tot 038165)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Voor merktekens doorsnede (mm<sup>2</sup>)</th> <th>Kleurmarkering op de laders voor identificatie van de doorsnede</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,15 tot 0,5</td> <td>groen</td> </tr> <tr> <td>0,5 tot 1,5</td> <td>rood</td> </tr> <tr> <td>1,5 tot 2,5</td> <td>blauw</td> </tr> <tr> <td>4 tot 6</td> <td>geel</td> </tr> </tbody> </table>	Voor merktekens doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleurmarkering op de laders voor identificatie van de doorsnede	0,15 tot 0,5	groen	0,5 tot 1,5	rood	1,5 tot 2,5	blauw	4 tot 6	geel
Voor merktekens doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleurmarkering op de laders voor identificatie van de doorsnede										
0,15 tot 0,5	groen										
0,5 tot 1,5	rood										
1,5 tot 2,5	blauw										
4 tot 6	geel										
	<b>Sets van merktekens (cijfers)</b>										
038201	0,15 tot 0,5 mm <sup>2</sup> : 2500 merktekens + 10 laders (250 cijfers van 0 tot 9)										
038202	0,5 tot 1,5 mm <sup>2</sup> : 3000 merktekens + 10 laders (300 cijfers van 0 tot 9)										
038203	1,5 tot 2,5 mm <sup>2</sup> : 3000 merktekens + 10 laders (300 cijfers van 0 tot 9)										
038204	4 tot 6 mm <sup>2</sup> : 2000 merktekens + 10 laders (200 cijfers van 0 tot 9)										
	<b>Display voor CAB 3 merktekens</b> Opgebouwd uit 4 boven elkaar geplaatste sorteerbakken voor dubbel gebruik:										
038208	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rangschikking van merktekenstroken voor gebruik op de werktafel</li> <li>• opslag binnen handbereik van merktekendoosjes: hoogte 450, diepte 300, breedte 255 mm</li> </ul> Mogelijkheid tot muurbevestiging en aaneenkoppeling van verschillende displays Leeg geleverd										
	<b>Koffertje voor gebruik op werf</b> Voor CAB 3 merktekens, Starfix draadbusjes, ... Geleverd zonder merktekens en met een verwijderbare sorteerbak voor laders en merktekens Metaal, vergrendelbaar										
038200											

# Markeersysteem CAB 3™

voor bedrading en railklemmen Viking 3

## Afmetingen


**Merktekens**  
Polyamide 6/6



Afmetingen (mm)	Doorsnede van de te markeren draad (mm <sup>2</sup> )			
	0,15 tot 0,5	0,5 tot 1,5	1,5 tot 2,5	4 tot 6
A	5	5	5,6	8
B	5,05	6,4	7,6	9,6
C	3,7	4,3	4,9	7,1
D	2,3	3	3	3
Ø min./max.	0,8/2,2	2,2/3	2,8/3,8	4,3/5,3

Ref. 038150 tot 038155 en 038160 tot 038165: geen assemblage-pennetjes. D = 6 mm


## Merktekenhouders




Ref. 038490      Ref. 038491      Ref. 038492

Afm. (mm)	Ø van de te markeren kabel (mm <sup>2</sup> )		
	10 tot 16	25 tot 35	50 tot 70
B	18	24,3	27,2
C	8,9	12,2	17,2
D	7	7	10

## Merktekenhouder ref. 038392



## Kenmerken en afmetingen van de werfkoffer ref. 038200



Bodemplaat samengesteld uit:

- 8 middelgrote opbergvlakken (elk geschikt voor de capaciteit van één CAB 3 doosje)
- 1 groot opbergvak

Afneembare bovenplaat samengesteld uit:

- 12 kleine opbergvakken (ongeveer 6 CAB 3 doosjes)
- 1 middelgroot opbergvak voor de laders. Capaciteit: ongeveer 15000 CAB 3 merktekens

## Voorbeelden van CAB 3-markering

Op kabel met merktekenhouder ref. 038491      Op kabel met merktekenhouder ref. 038492



Op railklemmen met merktekenhouder ref. 038392



Op vermogenklemmen

