








		KOPPELINGEN		MOEREN	Verwante koppelingen
		Metaal 2000	Metaal 2000		
					GE-PVC buis + universele koppeling 
		Rechte mannelijke koppeling	Mannelijke elleboog 90°	Metaal	
		UL en CSA ⁽¹⁾ goedgekeurd IMQ ⁽²⁾ goedgekeurd - RINA ⁽⁴⁾ goedgekeurd	UL en CSA ⁽¹⁾ goedgekeurd IMQ ⁽²⁾ goedgekeurd - RINA ⁽⁴⁾ goedgekeurd		
	Filetage	Ref.	Ref.	Ref.	
	ISO 16	382041	382341	386631	
	ISO 16	382042	382342	386631	
	ISO 20	382043	382343	386632	FP 2000 buis + Universele koppeling + Metaal 2000 koppeling  
	ISO 20	382044	382344	386632	
	ISO 25	382045	382345	386633	
	ISO 25	382037	-	386633	
	ISO 32	382046	382346	386634	
	ISO 40	382047	382347	386635	
	ISO 50	382048	382348	386636	
	ISO 63	382049	382349	386637	
	PG 9	382022	382322	386622	FA of PN of P3 buis + Metaal 2000 koppeling 
	PG 11	382023	382323	386623	
	PG 11	382025	382324	386623	
	PG 13,5	382028	382326	386624	
	PG 16	382029	382327	386625	
	PG 21	382030	382328	386626	
	PG 29	382031	382329	386627	
	PG 36	382032	382330	386628	
	PG 42	382033	382331	386629	
	PG 48	382034	382332	386630	