

art  
d'armoult



Pure ambacht



## Arnould, een vaste waarde sinds 1872

<b>Art d'Arnould</b>   Collectie	<i>Inleiding</i> _____	3
	<i>Design</i> _____	5
	<i>De essentie</i> _____	7
	<i>Epure</i> _____	9
	<i>Mémoire</i> _____	19
<b>Art d'Arnould</b>   Op maat	<i>Inleiding</i> _____	25
	<i>De essentie</i> _____	26
	<i>Epure</i> _____	28
	<i>Mémoire</i> _____	29
	<i>Fusion</i> _____	30
<b>Art d'Arnould</b>   My Home	_____	32
<b>Art d'Arnould</b>	<i>Schroeven en inbouwdozen</i> _____	35
	<i>Technische kenmerken van de functie</i> _____	36



Sinds 1872...



...tot 2015

# Arnould, Innovatie, technologie en design sinds 1872

Innovatie, technologie en design hebben altijd een centrale rol gespeeld sinds de oprichting van Arnould in 1872. De producten van pure Franse makelij hebben aan het merk het imago gegeven van 'haute couture' en Franse luxe-ambassadeur.

Bij het creëren van Art d'Arnould, ontwikkelde Arnould een unieke reeks schakelaars waarin design en technologie hand in hand gaan en waar met groot respect wordt ingegaan op de specifieke noden van de klant.

## De kunst om uniek te zijn

Art d'Arnould, een traditie gecombineerd met veeleisendheid en Franse luxe. En in die veeleisendheid zit er de notie van keuze: Art d'Arnould is verkrijgbaar in 3 decoratieve reeksen om tegemoet te komen aan de meest uiteenlopende eisen van uw prestigieuze projecten.



# Ontdek onze 2 decoratieve reeksen en stel uw eigen stijl samen

## épure

Strak, minimalistisch en essentieel



De reeks Épure is de oplossing voor de hedendaagse stijl; esthetisch en minimalistisch.

- Rechte kanten en duidelijke hoeken
- Schakelaars beschikbaar met cilindrische hendel, kleine drukknop of wiptoets
- Blauwe LED-lamp
- Minimalistische sierkraag
- Geen zichtbare schroeven
- Vlakke en dikke afdekplaat (4,8mm)
- Apparaat in 2 delen: mechanisme en de afdekplaat

## mémoire

Authentiek en artisaan




Met de lijn Mémoire, die doet denken aan het verleden, ontdekt u een esthetische, klassieke en tijdloze reeks van schakelaars.

- Licht afgeschuinde rand
- Schakelaars beschikbaar met waterdruppelhendel, kleine drukknop of wiptoets
- Oranje verklikker onder de knop
- Sierlijk, gekartelde sierkraag
- Zichtbare schroeven
- Vlakke en dunne (2,8 mm) afdekplaat
- Monoblok mechanisme met het mechanisme gefixeerd aan de afdekplaat

## Het essentiële van de reeks

Een zeer toegankelijke reeks, die de meest gevraagde mechnismen en afwerkingen omvat.





## Kenmerken

- 315 configuraties, voorgeselecteerd onder de meest gevraagde functies.

## Univers

- Epure - Een strak, minimalistisch en essentieel design. Beschikbaarheid van het formaat groot vierkant met configuratie van 1 tot 3 mechanismes. Tot 36 functies beschikbaar.
- Mémoire - Een traditioneel en authentiek design. Beschikbaarheid van het formaat groot vierkant met configuratie van 1 tot 3 mechanismes. Tot 26 functies beschikbaar.



Epure




Mémoire

## épure

## mémoire

## Afwerkingen

- Afdekplaten:
  - 7 afwerkingen in Epure
  - 3 afwerkingen in Mémoire
- Hendels, ronde toets of sierplaten:
  - 4 afwerkingen volgens afwerking van de afdekplaat (Zie blz. 10-16 en blz. 20-22)



Geborsteld staal

Satijn staal

Gespiegeld staal

Gespiegeld goud

Mat zwart

Brons

Satijn wit

Geborsteld staal

Geborsteld goud

Cristal

## Unieke formaten

- Groot vierkant 80 x 80 mm
- Groot vierkant voor 2 mechanismen 80 x 151 mm
- Groot vierkant voor 3 mechanismen 80 x 222 mm



Groot vierkant



Groot vierkant 2 mechanismen



Groot vierkant 3 mechanismen

## Personalisatie


- Art d'Arnould laat een volledige personalisatie toe van het apparaat voor een perfecte integratie bij de decoratieve achtergrond.



Mémoire Cristal  
Metalen onderplaat waarop het mechanisme is bevestigd.  
Cristal plaat waaronder het decor element wordt geïntegreerd.



Satijnwit  
BLADZIJDE 10




Mat zwart  
BLADZIJDE 11



Geborsteld staal  
BLADZIJDE 12



Satijn staal  
BLADZIJDE 13



Gespiegeld staal  
BLADZIJDE 14



Brons  
BLADZIJDE 15



Gespiegeld gold  
BLADZIJDE 16

# COLLECTIE épouire

- Een strak, minimalistisch en essentieel design
- Formaat groot vierkant beschikbaar voor 1 tot 3 mechanismen
- Producten zonder sierkraag
- Tot 36 functies  
(traditionele functies, met verlichte opdruk en My Home functies)
- 7 afwerkingen



Hendel met of zonder  
verklikkerlamp



Rechte kanten  
en duidelijke hoeken

# art épure satijnwit

## Standaard functies



AR67901



AR67960



AR67922

Functies worden volledig geleverd: mechanisme(n) + toets(en)<sup>(1)</sup> + afdekplaat. Technische kenmerken van de functies zie blz. 36

### Schakelaars 10A – 250V~

AR67901		Wisselschakelaar
AR67907		Verlichte wisselschakelaar
AR67902		Dubbele wisselschakelaar horizontaal
AR67904		Dubbele wisselschakelaar verticaal
AR67906		Drievoudige wisselschakelaar verticaal
AR67908		Viervoudige wisselschakelaar 2 x 2 verticaal

### Drukknoppen 2A/6A – 250V~

AR67915		Drukknop met hendel 6A
AR67917		Drukknop met verlichte hendel 6A
AR67910		Drukknop met ronde toets 2A
AR67911		Verlichte drukknop met ronde toets 2A
AR67912		Dubbele drukknop met hendel 6A

### Universele dimmer 400W – 240V~

AR67919		Universele dimmer 2-draads
---------	--	----------------------------

### Automatische schakelaar 2-draads – 240V~

AR67960		Automatische schakelaar 2-draads
---------	--	----------------------------------

### Rolluikbediening 6A – 250V~

AR67920		Rolluikbediening met vaste positie
AR67921		3-standenschakelaar

### Vlakke contactdozen 2P+A – 16A – 250V~

AR67931		Vlakke contactdoos 2P+A
AR67932		Dubbele vlakke contactdoos 2P+A horizontaal
AR67933		Drievoudige vlakke contactdoos 2P+A horizontaal

### TV contactdozen

AR67929		TV contactdoos type "F" met schroeven
AR67977		TV/FM/SAT contactdoos

### RJ45 contactdozen

AR67925		RJ45 contactdoos cat. 6 FTP
---------	--	-----------------------------

### USB-lader – 240V~

AR67922		Dubbele USB-lader
---------	--	-------------------

### Gecombineerde functies – 16A – 250V~

AR67939		Contactdoos 2P+A en TV contactdoos horizontaal
AR67938		Contactdoos 2P+A en RJ45 cat.6 FTP horizontaal
AR67937		Contactdoos 2P+A, RJ45 cat. 6 FTP en TV contactdoos horizontaal


### MyHome bedieningen

AR67981		Lichtbediening
AR67982		Dubbele lichtbediening ON/OFF
AR67984		Rolluikbediening
AR67986		Thermostaatbediening
AR67988		Bediening 4 scenarios

(1) Hendels, ronde toetsen en contactdoos sierplaten in witte afwerking

# art épure mat zwart

## Standaard functies



AR67801

AR67831

AR67838

Functies worden volledig geleverd: mechanisme(n) + toets(en)<sup>(1)</sup> + afdekplaat. Technische kenmerken van de functies zie blz. 36

### Schakelaars 10A – 250V~

AR67801		Wisselschakelaar
AR67807		Verlichte wisselschakelaar
AR67802		Dubbele wisselschakelaar horizontaal
AR67804		Dubbele wisselschakelaar verticaal
AR67806		Drievoudige wisselschakelaar verticaal
AR67808		Viervoudige wisselschakelaar 2 x 2 verticaal

### Drukknoppen 2A/6A – 250V~

AR67815		Drukknop met hendel 6A
AR67817		Drukknop met verlichte hendel 6A
AR67810		Drukknop met ronde toets 2A
AR67811		Verlichte drukknop met ronde toets 2A
AR67812		Dubbele drukknop met hendel 6A

### Universele dimmer 400W – 240V~

AR67819		Universele dimmer 2-draads
---------	--	----------------------------

### Automatische schakelaar 2-draads – 240V~

AR67860		Automatische schakelaar 2-draads
---------	--	----------------------------------

### Rolluikbediening 6A – 250V~

AR67820		Rolluikbediening met vaste positie
AR67821		3-standenschakelaar

### Vlakke contactdozen 2P+A – 16A – 250V~

AR67831		Vlakke contactdoos 2P+A
AR67832		Dubbele vlakke contactdoos 2P+A horizontaal
AR67833		Drievoudige vlakke contactdoos 2P+A horizontaal

### TV contactdozen

AR67829		TV contactdoos type "F" met schroeven
AR67877		TV/FM/SAT contactdoos

### RJ45 contactdoos

AR67825		RJ45 contactdoos cat. 6 FTP
---------	--	-----------------------------

### USB-lader – 240V~

AR67822		Dubbele USB-lader
---------	--	-------------------

### Gecombineerde functies 16A – 250V~

AR67839		Contactdoos 2P+A en TV contactdoos horizontaal
AR67838		Contactdoos 2P+A en RJ45 cat.6 FTP horizontaal
AR67837		Contactdoos 2P+A, RJ45 cat. 6 FTP en TV contactdoos horizontaal

### MyHome bedieningen

AR67881		Lichtbediening
AR67882		Dubbele lichtbediening ON/OFF
AR67883		Licht- en rolluikbediening
AR67884		Rolluikbediening
AR67885		Geluidsbediening
AR67886		Thermostaatbediening
AR67887		Oriënteerbare alarmdetector
AR67888		Bediening 4 scenarios

(1) Hendels, ronde toetsen en contactdoos sierplaten in mat zwarte afwerking

# art épure geborsteld staal

Standaard functies



Functies worden volledig geleverd: mechanisme(n) + toets(en)<sup>(1)</sup> + afdekplaat. Technische kenmerken van de functies zie blz. 36

## Schakelaars 10A – 250V~

AR67401		Wisselschakelaar
AR67407		Verlichte wisselschakelaar
AR67402		Dubbele wisselschakelaar horizontaal
AR67404		Dubbele wisselschakelaar verticaal
AR67406		Drievoudige wisselschakelaar verticaal
AR67408		Viervoudige wisselschakelaar 2 x 2 verticaal

## Drukknoppen 2A/6A – 250V~

AR67415		Drukknop met hendel 6A
AR67417		Drukknop met verlichte hendel 6A
AR67410		Drukknop met ronde toets 2A
AR67411		Verlichte drukknop met ronde toets 2A
AR67412		Dubbele drukknop met hendel 6A

## Drukknoppen met verlichte opdruk 2A - 250V~

AR67491		Drukknop met verlichte opdruk "Porte"
AR67492		Drukknop met verlichte opdruk "Lumière"
AR67493		Drukknop met verlichte opdruk "Porte" + "Lumière"

## Universele dimmer 400W – 240V~

AR67419		Universele dimmer 2-draads
---------	--	----------------------------

## Automatische schakelaar 2-draads – 240V~

AR67460		Automatische schakelaar 2-draads
---------	--	----------------------------------

## Rolluikbediening 6A – 250V~

AR67420		Rolluikbediening met vaste positie
AR67421		3-standenschakelaar

## Vlakke contactdozen 2P+A – 16A – 250V~

AR67431		Vlakke contactdoos 2P+A
AR67432		Dubbele vlakke contactdoos 2P+A horizontaal
AR67433		Drievoudige vlakke contactdoos 2P+A horizontaal

## Prise TV

AR67429		TV contactdoos type "F" met schroeven
AR67477		TV/FM/SAT contactdoos

## RJ45 contactdozen

AR67425		RJ45 contactdoos cat. 6 FTP
---------	--	-----------------------------

## USB-lader – 240V~

AR67422		Dubbele USB-lader
---------	--	-------------------

## Gecombineerde functies 16A–250V~

AR67439		Contactdoos 2P+A en TV contactdoos horizontaal
AR67438		Contactdoos 2P+A en RJ45 cat.6 horizontaal
AR67437		Contactdoos 2P+A, RJ45 cat. 6 en TV contactdoos horizontaal

## MyHome bedieningen

AR67481		Lichtbediening
AR67482		Dubbele lichtbediening ON/OFF
AR67483		Licht- en rolluikbediening
AR67484		Rolluikbediening
AR67485		Geluidsbediening
AR67486		Thermostaatbediening
AR67487		Oriënteerbare alarmdetector
AR67488		Bediening 4 scenarios

(1) Hendels en ronde toetsen in chroom afwerking, contactdoos sierplaten in magnesium grijs afwerking

# art épure satijn staal

## Standaard functies



Functies worden volledig geleverd: mechanisme(n) + toets(en)<sup>(1)</sup> + afdekplaat. Technische kenmerken van de functies zie blz. 36

### Schakelaars 10A – 250V~

AR67501		Wisselschakelaar
AR67507		Verlichte wisselschakelaar
AR67502		Dubbele wisselschakelaar horizontaal
AR67504		Dubbele wisselschakelaar verticaal
AR67506		Drievoudige wisselschakelaar verticaal
AR67508		Viervoudige wisselschakelaar 2 x 2 verticaal

### Drukknoppen 2A/6A – 250V~

AR67515		Drukknop met hendel 6A
AR67517		Drukknop met verlichte hendel 6A
AR67510		Drukknop met ronde toets 2A
AR67511		Verlichte drukknop met ronde toets 2A
AR67512		Dubbele drukknop met hendel 6A

### Drukknoppen met verlichte opdruk 2A – 250V~

AR67591		Drukknop met verlichte opdruk "Porte"
AR67592		Drukknop met verlichte opdruk "Lumière"
AR67593		Drukknop met verlichte opdruk "Porte" + "Lumière"

### Universele dimmer 400W – 250V~

AR67519		Universele dimmer 2-draads
---------	--	----------------------------

### Automatische schakelaar 2-draads – 240V~

AR67560		Automatische schakelaar 2-draads
---------	--	----------------------------------

### Rolluikbediening 6A – 250V~

AR67520		Rolluikbediening met vaste positie
AR67521		3-standenschakelaar

### Vlakke contactdozen 2P+A – 16A – 250V~

AR67531		Vlakke contactdoos 2P+A
AR67532		Dubbele vlakke contactdoos 2P+A horizontaal
AR67533		Drievoudige vlakke contactdoos 2P+A horizontaal

### Prise TV

AR67529		TV contactdoos type "F" met schroeven
AR67577		TV/FM/SAT contactdoos

### RJ45 contactdozen

AR67525		RJ45 contactdoos cat. 6 FTP
---------	--	-----------------------------

### USB-lader – 240V~

AR67522		Dubbele USB-lader
---------	--	-------------------

### Gecombineerde functies 16A - 250V~

AR67539		Contactdoos 2P+A en TV contactdoos horizontaal
AR67538		Contactdoos 2P+A en RJ45 cat.6 FTP horizontaal
AR67537		Contactdoos 2P+A, RJ45 cat. 6 FTP en TV contactdoos horizontaal

### MyHome bedieningen

AR67881		Lichtbediening
AR67882		Dubbele lichtbediening ON/OFF
AR67883		Licht- en rolluikbediening
AR67884		Rolluikbediening
AR67885		Geluidsbediening
AR67886		Thermostaatbediening
AR67887		Oriënteerbare alarmdetector
AR67888		Bediening 4 scenarios

(1) Hendels en ronde toetsen in chroom afwerking, contactdoos sierplaten in magnesium grijs afwerking

# art épure gespiegeld staal

Standaard functies



Functies worden volledig geleverd: mechanisme(n) + toets(en)<sup>(1)</sup> + afdekplaat. Technische kenmerken van de functies zie blz. 36

## Schakelaars 10A – 250V~

AR67601		Wisselschakelaar
AR67607		Verlichte wisselschakelaar
AR67602		Dubbele wisselschakelaar horizontaal
AR67604		Dubbele wisselschakelaar verticaal
AR67606		Drievoudige wisselschakelaar verticaal
AR67608		Viervoudige wisselschakelaar 2 x 2 verticaal

## Drukknoppen 2A/6A – 250V~

AR67615		Drukknop met hendel 6A
AR67617		Drukknop met verlichte hendel 6A
AR67610		Drukknop met ronde toets 2A
AR67611		Verlichte drukknop met ronde toets 2A
AR67612		Dubbele drukknop met hendel 6A

## Drukknoppen met verlichte opdruk 2A – 250V~

AR67691		Drukknop met verlichte opdruk "Porte"
AR67692		Drukknop met verlichte opdruk "Lumière"
AR67693		Drukknop met verlichte opdruk "Porte" + "Lumière"

## Universele dimmer 400W – 240V~

AR67619		Universele dimmer 2-draads
---------	--	----------------------------

## Automatische schakelaar 2-draads – 240V~

AR67660		Automatische schakelaar 2-draads
---------	--	----------------------------------

## Rolluikbediening 6AX – 250V

AR67620		Rolluikbediening met vaste positie
AR67621		3-standenschakelaar

## Vlakke contactdozen 2P+A – 16A – 250V~

AR67631		Vlakke contactdoos 2P+A
AR67632		Dubbele vlakke contactdoos 2P+A horizontaal
AR67633		Drievoudige vlakke contactdoos 2P+A horizontaal

## TV contactdozen

AR67629		TV contactdoos type "F" met schroeven
AR67677		TV/FM/SAT contactdoos

## RJ45 contactdoos

AR67625		RJ45 contactdoos cat. 6 FTP
---------	--	-----------------------------

## USB-lader - 240V~

AR67622		Dubbele USB-lader
---------	--	-------------------

## Gecombineerde functies - 16A 250V~

AR67639		Contactdoos 2P+A en TV contactdoos horizontaal
AR67638		Contactdoos 2P+A en RJ45 cat.6 horizontaal
AR67637		Contactdoos 2P+A, RJ45 cat. 6 en TV contactdoos horizontaal

## MyHome bedieningen

AR67681		Lichtbediening
AR67682		Dubbele lichtbediening ON/OFF
AR67683		Licht- en rolluikbediening
AR67684		Rolluikbediening
AR67685		Geluidsbediening
AR67686		Thermostaatbediening
AR67687		Oriënteerbare alarmdetector
AR67688		Bediening 4 scenarios

(1) Hendels en ronde toetsen in chroom afwerking, contactdoos sierplaten in magnesium grijs afwerking



# art épure brons

## Standaard functies



Functies worden volledig geleverd: mechanisme(n) + toets(en)<sup>(1)</sup> + afdekplaat. Technische kenmerken van de functies zie blz. 36

### Schakelaars 10A – 250V~

AR67301		Wisselschakelaar
AR67307		Verlichte wisselschakelaar
AR67302		Dubbele wisselschakelaar horizontaal
AR67304		Dubbele wisselschakelaar verticaal
AR67306		Drievoudige wisselschakelaar verticaal
AR67308		Viervoudige wisselschakelaar 2 x 2 verticaal

### Drukknoppen 2A/6A – 250V~

AR67315		Drukknop met hendel 6A
AR67317		Drukknop met verlichte hendel 6A
AR67310		Drukknop met ronde toets 2A
AR67311		Verlichte drukknop met ronde toets 2A
AR67312		Dubbele drukknop met hendel 6A

### Universele dimmer 400W – 240V~

AR67319		Universele dimmer 2-draads
---------	--	----------------------------

### Automatische schakelaar 2-draads – 240V~

AR67360		Automatische schakelaar 2-draads
---------	--	----------------------------------

### Drukknoppen met verlichte opdruk 2A – 250V~

AR67391		Drukknop met verlichte opdruk "Porte"
AR67392		Drukknop met verlichte opdruk "Lumière"
AR67393		Drukknop met verlichte opdruk "Porte" + "Lumière"

### Rolluikbediening 6AX – 250V

AR67320		Rolluikbediening met vaste positie
AR67321		3-standenschakelaar

### Vlakke contactdozen 2P+A – 16A – 250V~

AR67331		Vlakke contactdoos 2P+A
AR67332		Dubbele vlakke contactdoos 2P+A horizontaal
AR67333		Drievoudige vlakke contactdoos 2P+A horizontaal

### TV contactdozen

AR67329		TV contactdoos type "F" met schroeven
AR67377		TV/FM/SAT contactdoos

### RJ45 contactdoos

AR67325		RJ45 contactdoos cat. 6 FTP
---------	--	-----------------------------

### USB-lader - 240V~

AR67322		Dubbele USB-lader
---------	--	-------------------

### Gecombineerde functies - 16A 250V~

AR67339		Contactdoos 2P+A en TV contactdoos horizontaal
AR67338		Contactdoos 2P+A en RJ45 cat.6 horizontaal
AR67337		Contactdoos 2P+A, RJ45 cat. 6 en TV contactdoos horizontaal

### MyHome bedieningen

AR67381		Lichtbediening
AR67382		Dubbele lichtbediening ON/OFF
AR67383		Licht- en rolluikbediening
AR67384		Rolluikbediening
AR67385		Geluidsbediening
AR67386		Thermostaatbediening
AR67387		Oriënteerbare alarmdetector
AR67388		Bediening 4 scenarios

(1) Hendels, ronde toetsen en contactdoos sierplaten in mat zwart afwerking

# art épure gespiegeld goud

Standaard functies



Functies worden volledig geleverd: mechanisme(n) + toets(en)<sup>(1)</sup> + afdekplaat. Technische kenmerken van de functies zie blz. 36

## Schakelaars 10A – 250V~

AR67701		Wisselschakelaar
AR67707		Verlichte wisselschakelaar
AR67702		Dubbele wisselschakelaar horizontaal
AR67704		Dubbele wisselschakelaar verticaal
AR67706		Drievoudige wisselschakelaar verticaal
AR67708		Viervoudige wisselschakelaar 2 x 2 verticaal

## Drukknoppen 2A/6A – 250V~

AR67715		Drukknop met hendel 6A
AR67717		Drukknop met verlichte hendel 6A
AR67710		Drukknop met ronde toets 2A
AR67711		Verlichte drukknop met ronde toets 2A
AR67712		Dubbele drukknop met hendel 6A

## Drukknoppen met verlichte opdruk 2A – 250V~

AR67391		Drukknop met verlichte opdruk "Porte"
AR67392		Drukknop met verlichte opdruk "Lumière"
AR67393		Drukknop met verlichte opdruk "Porte" + "Lumière"

## Universele dimmer 400W – 240V~

AR67719		Universele dimmer 2-draads
---------	--	----------------------------

## Automatische schakelaar 2-draads – 240V~

AR67760		Automatische schakelaar 2-draads
---------	--	----------------------------------

## Rolluikbediening 6AX – 250V~

AR67720		Rolluikbediening met vaste positie
AR67721		3-standenschakelaar

## Vlakke contactdozen 2P+A – 16A – 250V~

AR67731		Vlakke contactdoos 2P+A
AR67732		Dubbele vlakke contactdoos 2P+A horizontaal
AR67733		Drievoudige vlakke contactdoos 2P+A horizontaal

## TV contactdozen

AR67729		TV contactdoos type "F" met schroeven
AR67777		TV/FM/SAT contactdoos

## RJ45 contactdoos

AR67725		RJ45 contactdoos cat. 6 FTP
---------	--	-----------------------------

## USB-lader – 240V~

AR67722		Dubbele USB-lader
---------	--	-------------------

## Gecombineerde functies 16A – 250V~

AR67739		Contactdoos 2P+A en TV contactdoos horizontaal
AR67738		Contactdoos 2P+A en RJ45 cat.6 horizontaal
AR67737		Contactdoos 2P+A, RJ45 cat. 6 en TV contactdoos horizontaal

## MyHome bedieningen

AR67781		Lichtbediening
AR67782		Dubbele lichtbediening ON/OFF
AR67783		Licht- en rolluikbediening
AR67784		Rolluikbediening
AR67785		Geluidsbediening
AR67786		Thermostaatbediening
AR67787		Oriënteerbare alarmdetector
AR67788		Bediening 4 scenarios

(1) Hendels en ronde toetsen in goud afwerking, contactdoos sierplaten in ivoor afwerking





Geborsteld staal

*BLADZIJDE 20*



Geborsteld goud

*BLADZIJDE 21*



Cristal

*BLADZIJDE 22*

# COLLECTIE mémoire

- Een traditioneel en authentiek design
- Formaat groot vierkant beschikbaar voor 1 tot 3 mechanismen
- Producten met sierlijke sierkraag
- Tot 26 functies (traditionele functies en functies met verlichte opdruk)
- 3 afwerkingen



Waterdruppelhendel



Zichtbare schroeven



Sierlijke en gekartelde  
sierkraag

# art mémoire geborsteld staal

Standaard functies



Functies worden volledig geleverd: mechanisme(n) + toets(en)<sup>(1)</sup> + afdekplaat. Technische kenmerken van de functies zie blz. 36  
De afdekplaten van de bedieningen dienen voorzien te worden van een aarding

## Schakelaars 10A – 250V~

AR67101		Wisselschakelaar
AR67107		Verlichte wisselschakelaar
AR67102		Dubbele wisselschakelaar horizontaal
AR67104		Dubbele wisselschakelaar verticaal
AR67106		Drievoudige wisselschakelaar verticaal
AR67108		Viervoudige wisselschakelaar 2 x 2 verticaal

## Drukknoppen 2A/6A – 250V~

AR67115		Drukknop met hendel 6A
AR67117		Drukknop met verlichte hendel 6A
AR67110		Drukknop met ronde toets 2A
AR67111		Verlichte drukknop met ronde toets 2A
AR67112		Dubbele drukknop met hendel 6A

## Drukknoppen met verlichte opdruk 2A – 250V~

AR67191		Drukknop met verlichte opdruk "Porte"
AR67192		Drukknop met verlichte opdruk "Lumière"
AR67193		Drukknop met verlichte opdruk "Porte" + "Lumière"

## Rolluikbediening 6AX – 250V~

AR67120		Rolluikbediening met vaste positie
AR67121		3-standenschakelaar

## Vlakke contactdozen 2P+A – 16A – 250V~

AR67131		Vlakke contactdoos 2P+A
AR67132		Dubbele vlakke contactdoos 2P+A horizontaal
AR67133		Drievoudige vlakke contactdoos 2P+A horizontaal

## TV contactdozen

AR67129		TV contactdoos type "F" met schroeven
AR67177		TV/FM/SAT contactdoos

## RJ45 contactdoos

AR67125		RJ45 contactdoos cat. 6 FTP
---------	--	-----------------------------

## USB-lader – 240V~

AR67122		Dubbele USB-lader
---------	--	-------------------

## Gecombineerde functies 16A – 250V~

AR67139		Contactdoos 2P+A en TV contactdoos horizontaal
AR67138		Contactdoos 2P+A en RJ45 cat.6 horizontaal
AR67137		Contactdoos 2P+A, RJ45 cat. 6 en TV contactdoos horizontaal

(1) Hendels en ronde toetsen in chroom afwerking, contactdoos sierplaten in magnesium grijs afwerking

# art mémoire geborsteld goud

Standaard functies



Functies worden volledig geleverd: mechanisme(n) + toets(en)<sup>(1)</sup> + afdekplaat. Technische kenmerken van de functies zie blz. 36  
De afdekplaten van de bedieningen dienen voorzien te worden van een aarding

## Schakelaars 10A – 250V~

AR67201		Wisselschakelaar
AR67207		Verlichte wisselschakelaar
AR67202		Dubbele wisselschakelaar horizontaal
AR67204		Dubbele wisselschakelaar verticaal
AR67206		Drievoudige wisselschakelaar verticaal
AR67208		Viervoudige wisselschakelaar 2 x 2 verticaal

## Drukknoppen 2A/6A – 250V~

AR67215		Drukknop met hendel 6A
AR67217		Drukknop met verlichte hendel 6A
AR67210		Drukknop met ronde toets 2A
AR67211		Verlichte drukknoop met ronde toets 2A
AR67212		Dubbele drukknoop met hendel 6A

## Drukknoppen met verlichte opdruk 2A – 250V~

AR67291		Drukknop met verlichte opdruk "Porte"
AR67292		Drukknop met verlichte opdruk "Lumière"
AR67293		Drukknop met verlichte opdruk "Porte" + "Lumière"

## Rolluikbediening 6AX – 250V~

AR67220		Rolluikbediening met vaste positie
AR67221		3-standenschakelaar

## Vlakke contactdozen 2P+A – 16A – 250V~

AR67231		Vlakke contactdoos 2P+A
AR67232		Dubbele vlakke contactdoos 2P+A horizontaal
AR67233		Drievoudige vlakke contactdoos 2P+A horizontaal

## TV contactdozen

AR67229		TV contactdoos type "F" met schroeven
AR67277		TV/FM/SAT contactdoos

## RJ45 contactdoos

AR67225		RJ45 contactdoos cat. 6 FTP
---------	--	-----------------------------

## USB-lader – 240V~

AR67222		Dubbele USB-lader
---------	--	-------------------

## Gecombineerde functies - 16A 250V~

AR67239		Contactdoos 2P+A en TV contactdoos horizontaal
AR67238		Contactdoos 2P+A en RJ45 cat.6 horizontaal
AR67237		Contactdoos 2P+A, RJ45 cat. 6 en TV contactdoos horizontaal

(1) Hendels en ronde toetsen in goud afwerking, contactdoos sierplaten in ivoor afwerking

# art mémoire cristal

## Standaard functies



Functies worden volledig geleverd: mechanisme(n) + toets(en)<sup>(1)</sup> + afdekplaat. Technische kenmerken van de functies zie blz. 36

Voor de montage van mémoire cristal, gebruik enkel de Legrand multi-materiaal inbouwdozen (zie blz. 35)

De afdekplaten van de bedieningen dienen voorzien te worden van een aarding

### Schakelaars 10A – 250V~

AR67001		Wisselschakelaar
AR67007		Verlichte wisselschakelaar
AR67002		Dubbele wisselschakelaar horizontaal
AR67004		Dubbele wisselschakelaar verticaal
AR67006		Drievoudige wisselschakelaar verticaal
AR67008		Viervoudige wisselschakelaar 2 x 2 verticaal

### Drukknoppen 2A/6A – 250V~

AR67015		Drukknop met hendel 6A
AR67017		Drukknop met verlichte hendel 6A
AR67010		Drukknop met ronde toets 2A
AR67011		Verlichte drukknop met ronde toets 2A
AR67012		Dubbele drukknop met hendel 6A

### Rolluikbediening 6A – 250V~

AR67020		Rolluikbediening met vaste positie
AR67021		3-standenschakelaar

### Vlakke contactdozen 2P+A – 16A – 250V~

AR67031		Vlakke contactdoos 2P+A
AR67032		Dubbele vlakke contactdoos 2P+A horizontaal
AR67033		Drievoudige vlakke contactdoos 2P+A horizontaal

### TV contactdozen

AR67029		TV contactdoos type "F" met schroeven
AR67077		TV/FM/SAT contactdoos

### RJ45 contactdoos

AR67025		RJ45 contactdoos cat. 6 FTP
---------	--	-----------------------------

### USB-lader – 240V~

AR67022		Dubbele USB-lader
---------	--	-------------------

### Gecombineerde functies 16A – 250V~

AR67039		Contactdoos 2P+A en TV contactdoos horizontaal
AR67038		Contactdoos 2P+A en RJ45 cat.6 horizontaal
AR67037		Contactdoos 2P+A, RJ45 cat. 6 en TV contactdoos horizontaal

(1) Hendels en ronde toetsen in chroom afwerking, contactdoos sierplaten in magnesium grijs afwerking









# art d'arnould | OP MAAT

Door zorgvuldige materiaalkeuzes, goede kwaliteit van de afwerkingen en het precisiewerk, realiseert Arnould met grote zorg een uniek product, volledig op maat naar de wensen van de klant. Art d'Arnould is tijdloos en in perfecte harmonie met de stijltrends van de XXIe eeuw.

Vorgesteld in 3 universa, laat Art d'Arnould alle stijlfiguren toe: Mémoire met al zijn vormen, de strakke lijnen van Épure en de trends van Fusion.

Ook op vlak van formaten en afwerkingen is er de mogelijkheid tot een groot aantal keuzemogelijkheden en variaties. Het is mogelijk om een veelvoud van configuraties voor te stellen die voldoen aan al uw wensen en voorkeuren.

Art d'Arnould is de combinatie van 3 criteria die u toelaten een veelvoud van toepassingen te creëren

## De universa

Voor ieder zijn stijl



### mémoire

- Vlakke en dunne afdekplaat
- Licht afgeschuinde rand
- Zichtbare schroeven
- Sierlijke en gekartelde sierkraag
- Waterdruppelhendel



### épure

- Vlakke en dikke afdekplaat
- Geen afschuining van de randen
- Rechte kanten en hoeken
- Geen zichtbare schroeven
- Brute sierkraag
- Cilindrische en strakke hendel



### fusion

- Vlakke en dikke afdekplaat
- Afgeschuinde rand
- Rechte hoeken
- Geen schroeven zichtbaar
- Gestileerde sierkraag
- Cilindrische en sobere hendel die aan het uiteinde afgeschuind is

## De afwerkingen

6 koude afwerkingen • 6 warme afwerkingen • 3 basis afwerkingen



Gespiegeld staal



Satijn staal



Geborsteld staal



Brons




Gespiegeld goud



Satijn goud



Satijn wit



Mat zwart



Cristal



Gemarteld staal



Graniet grijs



Canon de fusil



Geborsteld goud



Verniste messing

Er is ook de mogelijkheid om andere afwerkingen op maat aan te vragen zoals: nikkel mat, zilver,...enz. en alle RAL-kleuren zijn mogelijk.

## De formaten

4 basis formaten die aangepast kunnen worden naar gelang de gekozen functies



Klein vierkant



Kleine rechthoek




Groot vierkant



Grote rechthoek




Klein vierkant  
50 x 50 mm



Groot vierkant  
80 x 80 mm



Groot vierkant dubbel  
80 x 151 mm




Groot vierkant drievoudig  
80 x 222 mm




Kleine rechthoek  
40 x 80 mm



Grote rechthoek  
80 x 110 mm



Kleine rechthoek dubbel  
40 x 125 mm




Interface afdekplaat  
125 x 140 mm - Dikte 9 mm

MyHOME<sup>®</sup>  
domotique

# épure

Strak, minimalistisch, essentieel



- Rechte kanten en duidelijke hoeken, geen afschuining van de randen
- Schakelaars beschikbaar met cilindrische hendel, drukknop of wiptoets
- Blauwe LED lamp
- Minimalistische sierkraag
- Geen zichtbare schroeven
- Vlakke en dikke (4,8 mm) afdekplaat

# mémoire



Authentiek, traditioneel en artisanaal



- Lichte afschuining van de randen
- Schakelaars beschikbaar met waterdruppelhendel, drukknop en wiptoets
- Oranje verklikker onder de knop
- Sierlijke en gekartelde sierkraag
- Zichtbare schroeven
- Vlakke en dunne (2,8 mm) afdekplaat

# fusion

## Eclecticisme en neoclassicisme



- Grote afschuiving van de randen, rechte hoeken
- Schakelaars beschikbaar met cilindrische hendel, drukknop of wiptoets
- Blauwe LED lamp
- Minimalistische sierkraag
- Vlakke en dikke (4,8 mm) afdekplaat

### 2 stijlen van randen



#### Rechte randen

Grote afgeschuinde randen voor een moderne look.

#### Afgeronde randen

Voor een klassieker uitzicht.







### 3 stijlen van decoratie



#### Zonder decoratie

Gladde afwerking, zonder extra elementen. Afwerking mogelijk op de beide soorten randen.



#### Decoratie «Ciseleren»

Geraffineerde en verfijnde gravures in het oppervlak van de afdekplaat.

2 types gravures: Sierlijke gravures en Sobere gravures  
Deze decoratie is enkel mogelijk in combinatie met de afgeronde rand



#### Decoratie «Klassiek boordsel»

Decoratie in de stijl van Louis XV, aangebracht in reliëf op de afdekplaat

De decoratie 'Klassiek boordsel' is enkel mogelijk in combinatie met de afgeronde rand

De combinatie van design 'Haute Couture' en digitale technologie creëren een ongeëvenaarde prestatie.

Door de reeks domotica-bedieningen MyHome, heeft Art d'Arnould alle oplossingen in huis om uw comfort, veiligheid, communicatie en energiebesparing te verbeteren

- 

Lichtregeling
- 

Geluidsbediening
- 

Videofonie en communicatie
- 

Alarmbediening
- 

Scenariobediening
- 

Controle en toezicht
- 

Rolluikbediening
- 

Visualisatie van het verbruik
- 


Thermostaatbediening



Bediening 4 scenarios



Thermostaat bediening



**VANTAGE**

De bedieningen van het Vantage domotica systeem kunnen uitgerust worden met Art afdekplaten (gelieve ons te contacteren)



Scenariobediening





Lichtbediening (dimmer)



Rolluikbediening



Algemene bediening



Geluidbediening



De mogelijkheid om alle geïnstalleerde functies (verlichting, rolluiken, verwarming,...) voor het verlaten te bedienen met één enkel gebaar vanaf een simpele schakelaar of touchscreen.

Regel alles vanop een afstand via internet of Smartphone

# art d'arnould


Op maat - Samenstelling van de referenties

■ Voor uw schakelmateriaal samen te stellen

## Univers

UNIVERS	Materiaal	Met of zonder randen	Afwerking
Mémoire	Cristal		Transparant
	Métal		Neutraal
Épure	Métal		Neutraal
Fusion	Métal	Rechte randen	Neutraal
	Métal	Afgeronde randen	Neutraal
	Métal	Afgeronde randen	Sobere ciselering
	Métal	Afgeronde randen	Sierlijke ciselering
	Métal	Afgeronde randen	Boordsel Louis IX

## Afwerking

“koude” materialen	“warme” materialen	“basis” materialen
 Gespiegeld staal	 Brons	 Satijn wit
 Satijn staal	 Gespiegeld goud	 Mat zwart
 Geborsteld staal	 Satijn goud	 Cristal
 Gemarteld staal	 Geborsteld goud	
 Graniet grijs	 Verniste messing	
 Canon de fusil		

## Bediening stijl








NAAM
Mémoire met sierkraag
Mémoire zonder sierkraag
Épure met sierkraag
Épure zonder sierkraag
Fusion met sierkraag
Fusion zonder sierkraag

HENDEL/TOETS
Chroom
Goud
Zwart
Magnesium grijs
Ivoor

## Afdeklaten dikte

Universum Mémoire : 2,8 mm en 2,5 mm voor formaat klein vierkant (+ of - 2/10°) • Universum Épure en Fusion : 4,8 mm (+ of - 2/10°)

## ■ Compatibiliteit formaten/universum







		Formaten							
									
Universum		Klein vierkant 50 x 50 mm	Kleine rechthoek 40 x 80 mm	Groot vierkant 80 x 80 mm	Grote rechthoek 80 x 110 mm	Groot vierkant dubbel 80 x 151 mm	Groot vierkant drievoudig 80 x 222 mm	Kleine rechthoek dubbel 40 x 125 mm	Afdekscherm & Video Display 125 x 140 mm dikte 9 mm
Mémoire	Metaal	✓ <sup>(1)</sup>	✓ <sup>(1)</sup>	✓	-	✓	✓	✓ <sup>(1)</sup>	-
Mémoire	Cristal	✓ <sup>(1)</sup>	✓ <sup>(1)</sup>	✓	-	✓	✓	✓ <sup>(1)</sup>	-
Épure		✓ <sup>(1)</sup>	✓ <sup>(1)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>(1)</sup>	✓
Fusion	Rechte randen Neutraal	✓ <sup>(1)</sup>	✓ <sup>(1)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>(1)</sup>	-
Fusion	Afgeronde randen	✓ <sup>(1)</sup>	✓ <sup>(1)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>(1)</sup>	-
Fusion	Afgeronde randen Sobere ciselering	✓ <sup>(1)</sup>	✓ <sup>(1)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>(1)</sup>	-
Fusion	Afgeronde randen Sierlijke ciselering	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Fusion	Afgeronde randen Boordsel Louis XV	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-

<sup>(1)</sup> Enkel voor standaard lichtbedieningen (wisselschakelaar en drukknop met hendel + drukknop met ronde toets)




























# art d'arnould

## Bevestigingsschroeven en inbouwdozen

### ■ Bevestigingsschroeven

					
Lange schroef	Lange schroef	Standaard schroef	Standaard schroef	Standaard schroef	Standaard schroef
Kop "glanzend goud", Bevestiging afdekplaten Mémoire warme materialen op muurbekleding	Kop "glanzend staal", Bevestiging afdekplaten Mémoire koude en basis materialen op dikke muurbekleding	Kop "glanzend goud", Bevestiging afdekplaten Mémoire warme materialen	Kop "glanzend staal", Bevestiging afdekplaten Mémoire koude materialen	Bevestiging mechanismen Épure en Fusion	Bevestiging mechanismen Épure en Fusion op dikke muurbekleding
Ref. AR401011	Ref. AR401012	Ref. AR401001	Ref. AR401002	Ref. AR402001	Ref. AR402002

### ■ Plaatsing van het schakelmateriaal art d'arnould in inbouwdoos

Formaat	Metselwerk	Holle wanden
 Klein vierkant		Multi-materiaal inbouwdoos Ø boorgat 32 mm - Diepte 50 mm - Afmetingen : 40 x 40 mm Ref. AR440004
 Kleine rechthoek		Multi-materiaal inbouwdoos Ø boorgat 32 mm - Hartafstand boorgat 43 mm, Diepte 50 mm - Afmetingen : 77 x 35 mm Ref. AR432001
 Kleine rechthoek dubbel		Multi-materiaal inbouwdoos Ø boorgat 32 mm - Hartafstand boorgat 88 mm - Diepte 50 mm - Afmetingen : 122 x 35 mm Ref. AR432002
 Grote vierkant	 Inbouwdoos Ø 67 mm - Diepte 50 mm - Multi-materiaal Legrand Batibox ref. 080121 <sup>(1)</sup>	
	 Diepte 50 mm Legrand Batibox ref. 080151	 Inbouwdoos Ø 67 mm - Diepte 50 mm Legrand Batibox ref. 080051
 Grote rechthoek	 Inbouwdoos Ø 67 mm - Diepte 50 mm - Multi-materiaal Legrand Batibox ref. 080121 <sup>(1)</sup>	
	 Diepte 50 mm Legrand Batibox ref. 080151	 Inbouwdoos Ø 67 mm - Diepte 50 mm Legrand Batibox ref. 080051
 Groot vierkant dubbel verticaal en horizontaal	 Diepte 50 mm - Multi-materiaal Legrand Batibox ref. 080122 <sup>(1)</sup>	
	 Diepte 50 mm Legrand Batibox 2 x ref. 080151 <sup>(2)</sup>	 Diepte 50 mm Legrand Batibox ref. 080052 <sup>(3)</sup>
	 4 bevestigingsschroeven voor universum Mémoire	
 Groot vierkant drievoudig verticaal en horizontaal	 Diepte 50 mm Multi-materiaal Legrand Batibox Ref. 080123 <sup>(1)</sup>	
	 Diepte 50 mm Legrand Batibox 3 x Ref. 080151 <sup>(2)</sup>	 Diepte 50 mm Legrand Batibox ref. 080053 <sup>(3)</sup>
	 4 bevestigingsschroeven voor universum Mémoire	
 Afdekplaat voor touchscreen en Video Display	 Diepte 50 mm - Afmetingen 106 x 117 mm BTicino ref. 506E	 Diepte 50 mm - Afmetingen 110 x 114 mm BTicino ref. PB526

(1) Voor de montage van Mémoire Cristal, gebruik enkel de multi-materiaal inbouwdoos van Legrand ref. 080121, 080122 of 080123  
 (2) Behoud het scheidingsstussenschot tussen de inbouwdozen om een betere installatie van het schakelmateriaal toe te laten  
 (3) Gebruik het toebehoren Legrand Batibox ref. 080072 om een betere installatie van het schakelmateriaal toe te laten

Legrand Batibox  
bevestigingstoeberehen  
Ref. 080072





## Schakelaars en drukknoppen

Schakelaars en drukknoppen beschikbaar met cilindrische hendel of drukknop met ronde toets.

- Met schroefklemmen
- Capaciteit 1,5 mm<sup>2</sup>
- IK02 – IP21
- Frequentie: 50/60 Hz
- Epure/Fusion: verlichting via optische vezel geïntegreerd in hendel. Blauwe LED
- Mémoire: oranje verlichting onder hendel voor verlichte functies
- Verklikker 230Vac – 1,9mA



## Drukknoppen met verlichte opdruk 2A

Locale bediening, inbouwbaar in twee modules, voorzien van drukknop(pen). Uitgerust met afdekplaten ART en voorzien van verklikker voor verlichte- of controlefunctie. Mechanisme uitgerust met werfbeschermerkap.

- Met schroefklemmen
- Capaciteit 1,5mm<sup>2</sup>
- IK02 – IP21
- Frequentie: 50/60Hz
- Verklikker: vermogen 1W – 220Vac



## Universeel dimmer 400 W

Geschikt voor bediening en dimming van energiezuinige lampen

- dimbare LED's 75 W (en/of max.10 lampen)
- dimbare compacte fluorescietlampen 75 W (en/of max. 10 lampen)
- halogeenlampen 400 W
- fluorescentiebuislampen 200 VA

Werken eveneens met gloeilampen 400 W

Worden gebruikt:

- in dimmodus
- met voorgeprogrammeerde waarden (0%, 33%, 66%,100%)
- in waakstand (geleidelijk doven van de lamp gedurende 1 uur)

Gaan branden op de lichtsterkte die werd vastgelegd voordat ze de laatste keer werden uitgeschakeld.

Kunnen worden gekoppeld aan een of meer drukknoppen voor aan/uit en dimmen

Worden geïnstalleerd in de plaats van een oude dimmer of een wisselschakelaar

- Met schroefklemmen
- Capaciteit aansluitklemmen: 2x2,5mm<sup>2</sup>, striplengte 8mm
- IK02-IP20
- Spanning: 240Vac



## Automatische schakelaar 2-draads

Aansluiting 2-draads: geen nulleider vereist

Klemmen met schroeven 2x2,5mm<sup>2</sup>

Zeer laag verbruik in standby modus: 0,02W

Geschikt voor bediening van energiezuinige lampen

- LED's: 3-100W
- halogeen-en gloeilampen: 400 W
- halogeen, fluobuis en LED met afzonderlijke ballast (elektronisch of ferromagnetisch) : 3-250VA

Aanbevolen installatiehoogte: 1m20

Detectiehoek infrarooddetector: 180°

Lichtsterktedrempel: van 5 tot 1200 lux

Tijdsinstelling: van 10 sec tot 10 min

Inbouwdoos met diepte 50mm aanbevolen



## Vlakke contactdoos

- Met steekklemmen
- Capaciteit 2x2,5mm<sup>2</sup>, striplengte 13mm
- IK02 – IP21
- Frequentie: 50/60Hz



## TV contactdoos

- Enkelvoudige TV-contactdoos, type "F" met schroeven
- impedantie: 75 Ohm
- vrouwelijke connector te schroeven diam 9,5mm
- frequentieband: TV/SAT 0-2400 MHz
- max. diameter van de kabel op de ingang: 7 mm
- IK02 – IP20
- Verzwakking 1,5 dB



## TV/FM/SAT contactdoos

TV/FM/SAT contactdoos voor hertz-en satelietinstallaties

- TV connector mannelijk diam 9,5 mm
- SAT connector te schroeven diam 9,4 mm
- FM connector vrouwelijk diam 9,52 mm
- frequentieband:
  - TV 5-68/ 120-865 MHz
  - FM 87,5-108 MHz
  - SAT 950-2400 MHz
- impedantie: 75 Ohm
- IK02 – IP20



## RJ45 contactdoos

- Contactdozen met LCS<sup>2</sup> connector voor snelle aansluiting zonder gereedschap.
- Geschikt voor eenaderige kabels AWG 22 tot AWG 26 en meeraderige kabels AWG 26
- Markering van de contacten door dubbele kleurcode 568 A en B en cijferaanwijzing.
- Beantwoorden aan de normen ISO/IEC 11801 versie 2.0, ontwerp amendement 2, EN 50173-1 en EIA/TIA 568 B2.10
- Cat. 6, FTP



## USB-lader

- Laat toe om de batterij van een mobiel toestel snel op te laden zonder gebruik van een mobiele lader
- Conform aan de CEE richtlijn betreffende de harmonisatie van het opladen van mobiele toestellen en de vermindering van mobiele laders
- Verbruik in standby modus: minder dan 0,1W – klasse II ZLS
- Conform de norm IEC 62684-01
- 2 poorten -5V- 1500mA
- met schroefklemmen
- Gemiddelde oplaadtijd van polymeer lithium batterijen: 80% opgeladen < 1u15, 100% opgeladen < 2u05



## MyHome bedieningen

Gelieve onze technische dienst te raadplegen



art  
d'arnould

A Group brand |  legrand®

Legrand Group Belgium nv  
Kouterveldstraat 9  
1831 Diegem  
Tel.: +32 (0)2 719 17 11  
Fax: +32 (0)2 719 17 00  
E-mail: info.be@legrandgroup.be

ONTDEK ALLE ONZE OPLOSSINGEN  
CONCEPT STORE



Steenkoolkaai, 10  
B-1000 Brussel  
T. +32 (0) 2.719.54.81

[www.art-arnould.be](http://www.art-arnould.be)  
[www.conceptstore.be](http://www.conceptstore.be)

PLG1504ARTN