

Keor Multiplug

μονοφασικά VI - 600 και 800 VA



Line interactive

3 100 81

Μονοφασικά line interactive UPS

Ιδανικό για οικιακή χρήση προστασίας Η/Υ, συσκευών εικόνας/ήχου

Διαθέτει 6 προστατευμένες πρίζες τύπου σούκο:

- 4 πρίζες με δυνατότητα αυτονομίας
- 2 πρίζες μόνο με προστασία υπέρτασης
- θύρα USB για φόρτιση συσκευών
- Μπουτόν On/Off με LED

Σύμφωνα με πρότυπα EN62040-1, EN62040-2 και EN62040-3

Αρ. καταλ. Keor Multiplug

Αρ. καταλ.	Ισχύς (VA)	Ισχύς (W)	Αυτονομία (min) ¹⁾	Αρ. πριζών τύπου σούκο
3 100 81	600	360	έως 15	4+2
3 100 82	800	480	έως 15	4+2

1 : Ο χρόνος αυτονομίας (min) έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του φορτίου, τις συνθήκες χρήσης και του περιβάλλοντος εγκατάστασης



Χαρακτηριστικά

Γενικά χαρακτηριστικά	3 100 81	3 100 82
Ονομαστική ισχύς (VA)	600	800
Ενεργός Ισχύς (W)	360	480
Τεχνολογία	Line Interactive VI	
Κυματομορφή	Simulated SineWave	
Χαρακτηριστικά εισόδου		
Τάση εισόδου	230 V	
Συχνότητα εισόδου	50-60 Hz +/- 5Hz	
Εύρος τάσης εισόδου	170 V-290 V	
Χαρακτηριστικά εξόδου		
Τάση εξόδου	230 V ± 10%	
Συχνότητα εξόδου	50/60 Hz +/-1 Hz	
USB φόρτισης/Τάση	Type A / 5 V	
Μηχανικά χαρακτηριστικά		
Διαστάσεις Π x Υ x Β (mm)	190 x 89,5 x 296	
Καθαρό βάρος (kg)	5	5,5
Συνθήκες λειτουργίας		
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	0 έως 40°C	
Σχετική υγρασία (%)	< 95%	
Επίπεδο θορύβου (dBA)	< 40	
Πρότυπα		
Πρότυπα συμμόρφωσης	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3	

600-800 VA

