

Keor SPE RT έκδοση rack

Line Interactive UPS - μονοφασικό VI-SS



3 110 65

3 110 67

3 110 71

3 110 75

Συντελεστής ισχύος 0,7 έως 0,9
 Φιλική προς τον χρήστη αναστρέψιμη οθόνη LCD 19"
 Ευρύ φάσμα τάσης εισόδου και συχνότητας
 Hot swappable μπαταρία
 Προγραμματιζόμενες έξοδοι
 Λειτουργία cold-start
 SNMP slot, USB, RS232
 Διαθέτει λειτουργία EPO
 Δέχονται την κάρτα επικοινωνίας αρ. καταλ. 3 110 58 / 59 (σελ. 161)

Αρ. καταλ. UPS Keor SPE RT

Αρ. καταλ.	Μέγεθος (U)	Ισχύς (VA)	Ισχύς (W)	Αυτονομία (min)	Αρ. πριζών (10A/16A) IEC	Επικοινωνία
3 110 65	1U	750	525	10	5 / -	USB - RS232 - SNMP
3 110 66	1U	1000	700	7	5 / -	USB - RS232 - SNMP
3 110 67	2U	1000	800	8	8 / -	USB - RS232 - SNMP
3 110 68	1U	1500	1050	8	5 / -	USB - RS232 - SNMP
3 110 69	2U	1500	1200	10	8 / -	USB - RS232 - SNMP
3 110 70	2U	2200	1980	8	8 / 1	USB - RS232 - SNMP
3 110 71	3U	2200	1980	8	8 / 1	USB - RS232 - SNMP
3 110 72	2U	3000	2700	6	8 / 1	USB - RS232 - SNMP
3 110 73	3U	3000	2700	6	8 / 1	USB - RS232 - SNMP

Καμπίνες μπαταριών

- 3 110 74 Για UPS με αρ. καταλ. 3 110 67
- 3 110 75 Για UPS με αρ. καταλ. 3 110 69
- 3 110 76 Για UPS με αρ. καταλ. 3 110 70/71
- 3 110 77 Για UPS με αρ. καταλ. 3 110 72/73

Εξαρτήματα

- 3 109 52 Kit στήριξης σε rack
- 3 109 53 Εξωτερικό χειροκίνητο by-pass

Οθόνη LCD




Χρωματική αναγνώριση

Εύκολη χρωματική αναγνώριση:


- ΠΡΑΣΙΝΟ**: όλα OK. Το φορτίο τροφοδοτείται.
- ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**: το φορτίο τροφοδοτείται από το UPS αλλά υπάρχει κάποιο σφάλμα: απαιτείται έλεγχος.
- ΚΟΚΚΙΝΟ**: το φορτίο δεν τροφοδοτείται από το UPS: απαιτείται άμεση επέμβαση.

Χαρακτηριστικά

Keor SPE - 1 U




3 110 65 / 3 110 66




3 110 68


Keor SPE - 2 U



3 110 67 / 3 110 69




3 110 70




3 110 72

Keor SPE - 3 U



3 110 71



3 110 73

Δωρεάν software διαχείρισης UPS διαθέσιμο για download στο www.ups.legrand.com