

Incara™ Disq 80

για ατομικά γραφεία και κοινόχρηστους χώρους



Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, **σελ. 529**

Για χωνευτή τοποθέτηση σε έπιπλο, πάχους 1-40 mm, σε εσοχή $\varnothing 79$ mm
 Πρίζα RJ 45: Πρίζα για σύνδεση με αντίστοιχο βύσμα
 Πρίζες σούκο 2Π+Γ σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60884-1
 Θύρες φόρτισης USB σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62368-1

Αρ. καταλ. **Flat πρίζα σούκο 2Π+Γ+ θύρες USB Τύπου A+C 15 W + πρίζα RJ 45 Cat. 6 UTP**
 Πρίζες σούκο 2Π+Γ: 16 A 250 V~ 50/60 Hz
 Θύρες φόρτισης USB: 110/240 V~ 50/60 Hz
 Πρίζες ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένες για χώρους διέλευσης (30.000 χρήσεις)
Με καλώδιο 2 m και φινις σούκο 2Π+Γ
 ● Metal
 ○ White
 ● Black

Flat πρίζα σούκο 2Π+Γ+ θύρες USB Τύπου A+C 15 W + πρίζα RJ 45 Cat. 6 UTP με κάλυμμα
 Πρίζες ασφαλείας σούκο 2Π+Γ: 16 A 250 V~ 50/60 Hz
 Θύρες φόρτισης USB: 110/240 V~ 50/60 Hz
 Πρίζες ειδικά σχεδιασμένες για χώρους διέλευσης (30.000 χρήσεις)
 Περιστρεφόμενο κάλυμμα για προστασία και όμορφη, τακτοποιημένη εμφάνιση
Με καλώδιο 2 m και φινις σούκο 2Π+Γ
 ● Μεταλλικό κάλυμμα

Αρ. καταλ. **Flat πρίζα σούκο 2Π+Γ+ θύρες USB Τύπου A+C 15 W+ υποδοχή καλωδίου**
 Πρίζες ασφαλείας σούκο 2Π+Γ: 16 A 250 V~ 50/60 Hz
 Θύρες φόρτισης USB: 110/220 V~ 50/60 Hz
 Πρίζες ειδικά σχεδιασμένες για χώρους διέλευσης (30.000 χρήσεις)
Με καλώδιο 2 m και φινις σούκο 2Π+Γ
 ● Metal
 ○ White
 ● Black

Άλλες διαμορφώσεις, πρίζες διαφορετικών standard και αποχρώσεις διατίθενται κατόπιν παραγγελίας ή μέσω του λογισμικού pCon

