



0 776 40L παραδίδεται με αυτοκόλλητο



Επαγωγικός φορτιστής για ταχεία φόρτιση smartphone με επαγωγικό δέκτη Qi
 Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής < 0,07W
 Ενεργειακή απόδοση > 85%
 Συμμόρφωση με το πρότυπο WPC (Wireless Power Consortium) Qi
 Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 62479 (για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία)
 Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της ICNIRP (για την προστασία της υγείας)
 Δεν δημιουργεί παρεμβολές σε άλλα ασύρματα σήματα (Zigbee, DTT, GSM, 4G κ.λπ.)

Αρ. καταλ. Επαγωγικός φορτιστής έτοιμος προς εγκατάσταση

Ειδικά σχεδιασμένος για τοποθέτηση σε έπιπλα σε διαδρόμους ή χώρους διέλευσης, επιφάνειες γραφείων ή κουζίνας κ.λπ.
 IP44 - IK08 - Class II SELV
 Διαθέτει κεραία επαγωγικού βρόχου 8 cm² για ταχεία φόρτιση smartphone
 Τοποθετείται σε άνοιγμα διαμέτρου 80 mm ανοιγμένη με ποτηροτρύπανο αρ. καταλ. 0 885 08, εξωτερική διάμετρος 85 mm, extra-slim με πάχος <1,5 mm
 Στερέωση του φορτιστή κάτω από το έπιπλο με παξιμάδι τύπου πεταλούδα
 Πιστοποιημένος για το πρότυπο WPC Qi
 Απόχρωση Aluminium

0 776 40L Πλήρες kit με 1 φορτιστή για τοποθέτηση σε έπιπλο Ø80 (με φικ)

1 φορτιστής 15 W με τροφοδοτικό 25 W
 Το τροφοδοτικό έχει καλώδιο μήκους 2,5 m
 Φικς Euro 2Π
 Παραδίδεται με τα παρακάτω εξαρτήματα:
 - Καλώδιο RJ 45 μήκους 2,5 m
 - Αυτοκόλλητες βάσεις και δεματικά καλωδίων
 - Αυτοκόλλητο Ø85-110 για σκοπούς σήμανσης σε δημόσιους χώρους

Αρ. καταλ. Φορτιστές για συναρμολόγηση από τον πελάτη

Επαγωγικοί φορτιστές 15 W (IP44, IK08)
 Μία μονάδα με τροφοδοτικό με αρ. καταλ. 0 776 38L
 Πολλές μονάδες με τροφοδοτικό/τροφοδοτικά με αρ. καταλ. 0 776 39L
 Δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου πελάτη

- 0 776 42L ○ White
- 0 776 43L ● Black
- 0 776 41L ● Aluminium

0 776 38L 0 776 39L Φορητά τροφοδοτικά για επαγωγικούς φορτιστές

Τροφοδοτικό 25 W με φικς 2Π και καλώδιο RJ 45
 Τροφοδοτικό 100 W, 2 x 2,5 mm², με δυνατότητα tap-off
 Παραδίδεται με 4 καλώδια RJ 45 μήκους 1 m
 Η συνδεσμολογία του φορτιστή γίνεται σε σειρά ή σε διάταξη αστέρα
 Plug & Play