

Incara™ Multilink

για γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων



Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, **σελ. 534**

Για τοποθέτηση σε έπιπλα (οριζόντια χωνευτή τοποθέτηση), μετακινούμενο κάλυμμα ή σε διαχωριστικό γυψοσανίδας (κατακόρυφη χωνευτή τοποθέτηση)

Μέγιστη ισχύς: 3680 W στα 230 V~

Πρίζες σούκο 2Π+Γ: 16 A 250 V~ 50/60 Hz, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60884-1

Θύρες φόρτισης USB: 110-240 V~ 50/60 Hz, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62368-1

Πρίζες RJ 45 και HDMI: Πρίζες για σύνδεση με αντίστοιχο βύσμα

Αρ. καταλ. Incara™ Multilink για τοποθέτηση σε έπιπλα

Επιφανειακή τοποθέτηση, απόχρωση aluminium.
Με εγκατεστημένες λειτουργίες Mosaic
Με καλώδιο 2 m με φις σούκο 2Π+Γ
Πάχος επιφάνειας γραφείου 10-40 mm

4 στοιχείων

Διαμόρφωση: 1 πρίζα σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W

- 6 547 89 ● Black metal
- 6 547 79 ○ White
- 6 547 85 ● Black

6 στοιχείων

Διαμόρφωση: 2 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W

- 6 547 90 ● Black metal
- 6 547 80 ○ White
- 6 547 86 ● Black

8 στοιχείων

Διαμόρφωση: 2 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W + 1 πρίζα RJ 45 Cat. 6 UTP + 1 πρίζα HDMI

- 6 547 91 ● Black metal
- 6 547 81 ○ White
- 6 547 87 ● Black

Incara™ Multilink για τοποθέτηση σε διαχωριστικό

Πάχος διαχωριστικού: 10- 25 mm

8 στοιχείων

Διαμόρφωση: 3 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W

- 6 548 62 ○ White

12 στοιχείων

Διαμόρφωση: 3 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W + 3 πρίζες RJ 45 Cat. 6 UTP 1 στοιχείου

- 6 548 63 ○ White

16 στοιχείων

2 κατακόρυφες σειρές των 8 στοιχείων
Διαμόρφωση: 3 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W + 4 πρίζες RJ 45 Cat. 6 UTP 2 στοιχείων

- 6 548 65 ○ White

Incara™ Flip-up

για αίθουσες συνεδριάσεων



6 548 54 με κλειστό κάλυμμα και με ανοιχτό κάλυμμα

Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, **σελ. 535**

Για χωνευτή τοποθέτηση σε έπιπλα, πάχος επιφάνειας 15 έως 40 mm Έτοιμο προς χρήση

Μέγιστη ισχύς: 3680 W στα 230 V~

Πρίζες σούκο 2Π+Γ: 16 A 250 V~ 50/60 Hz, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60884-1

Θύρες φόρτισης USB: 110-240 V~ 50/60 Hz, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62368-1

Πρίζες RJ 45 και HDMI πρίζες: Πρίζες για σύνδεση με αντίστοιχο βύσμα Στερέωση με ανασυρόμενους σφιγκτήρες

Αρ. καταλ. Πολύπριζα Incara™ Flip-up για χωνευτή τοποθέτηση

8 στοιχείων με πρίζες ρεύματος

Διαμόρφωση:

- 3 πρίζες σούκο 2Π+Γ
- 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W

6 548 54 ● Metal

8 στοιχείων με πρίζες ρεύματος και δεδομένων

Διαμόρφωση:

- 2 πρίζες σούκο 2Π+Γ
- 1 RJ 45 Cat. 6 UTP πρίζα για σύνδεση με αντίστοιχο βύσμα 1 στοιχείου
- 1 HDMI πρίζα για σύνδεση με αντίστοιχο βύσμα
- 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W

6 548 55 ● Metal

12 στοιχείων με πρίζες ρεύματος

Διαμόρφωση:

- 5 πρίζες σούκο 2Π+Γ
- 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W

6 548 56 ● Metal

12 στοιχείων με πρίζες ρεύματος και δεδομένων

Διαμόρφωση:

- 3 πρίζες σούκο 2Π+Γ
- 3 RJ 45 Cat. 6 UTP πρίζες για σύνδεση με αντίστοιχο βύσμα 1 στοιχείου
- 1 HDMI πρίζα για σύνδεση με αντίστοιχο βύσμα
- 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W

6 548 57 ● Metal

Άλλες διαμορφώσεις διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας: ρολό καλωδίου HDMI, ρολό καλωδίου RJ 45 κ.λπ.

Άλλες διαμορφώσεις, πρίζες διαφορετικών standard και αποχρώσεις διατίθενται κατόπιν παραγγελίας ή μέσω του λογισμικού rCon